



区分	新製品名	特徴	発売日
医用 器 材 料	コニカ Xレイ自動現像機 SKX-1001	世界最大の処理能力(四切905枚/時)を備えた超高性能自動現像機。〈グッドデザイン賞授賞〉	89.12
	コニカ Xレイ自動現像機 SRX-502	45秒処理。高能力超迅速自動現像機。〈グッドデザイン賞授賞〉	90.09
	コニカ 新SRフィルム シリーズ コニカ ハイオルソフィルム SR-G、SR-H、SR-L、SR-C、SR-V	世界初開発のマルチ処理タイプフィルム 直接撮影用、標準コントラストタイプ、ハイコントラストタイプ、ラチチュードタイプ、チェストタイプ、超高感度タイプ。	90.04
	コニカ メディカルイメージングフィルム SR-IC/SR-ICC、LP633/LP633C、LP820/LP820C	マンモ用・CRT用フィルム、He-Neレーザー用フィルム、半導体レーザー用フィルム。	90.04
	コニカ マンモシステム	被爆線量低減、高感度、高画質の乳房撮影システム	90.04
	コニカ マンモグラフィ用フィルム New CM/New CM-C、SR-IC/SR-ICC	高感度、高鮮鋭性タイプ、マルチ処理、微粒子タイプ。	
	コニカ マンモグラフィ用スクリーン M-100、M-150、M-200	超高画質タイプ、標準感度高画質タイプ、高感度高画質タイプ。	90.01
	コニカ マンモグラフィ用カセット	被爆線量低減。サイズ：18×24cm、24×30cm	90.01
	コニカ レーザーイメージャ Li-10	He-Neガスレーザー光源の高画質、多機能マルチフォーマットタイプ。	89.12
	コニカ デジタルイメージングシステム	PACSにおける入出力装置。フィルム、プリンター、輝尽性蛍光体システム、ワークステーション等。	90.04
コニカ ダイレクト デジタイザー KD-1000	X線照射画像を直接デジタル信号に変換する。	90.04	
印刷 製 版 産 業 商 品 用 機 器 ・ 材 料	コニカ オートマチックプロセッサ GR-17	マイコン内蔵、コンパクト設計の高性能自動現像機	89.11
	コニカ RSTシステム クリアライト Aシリーズ	静電気防止、バキューム時間短縮。	89.12
	コニカ クリアライトシステム Aシリーズ	同上のクリアライトシステム。	~90.07 90.04
	コニカ ファクシミリフィルム DFM-100EN、DF-100EN	高感度、キレ向上。	~90.07 89.12
	コニカ Konsensus II用 アク्यूムレーター EP-1 ダブルカートリッジ DC-1	生産性が40%向上。 2サイズの感材を同時セット、ワンタッチで選択。	90.03 90.03
	コニカ プレスファクシミリ超迅速処理システム	フィルム処理時間45秒、従来の1/2を実現。	90.03
	コニカ オートマチックプロセッサ GR-26SR		
	コニカ コンベア CV-1SR、2SR、3SR		
	コニカ ミキサー SM-4		
	コニカ ファクシミリフィルム EF100E、EFMI00E		
コニカ デベロッパ タイプ711			
コニカ フィクサー タイプ 85I			
コニカ ネガタイプオフセットPS版 SWN-X	UVインキ特性を付与したネガタイプPS版。	90.07	
コニカ Konsensus用 発色現像補助剤 GCDR-3W、 漂白定着剤 GBF-2W、安定剤 GSTR-2W	調液の手間がかからない、使用液タイプ処理剤。	90.07	

区分	新製品名	特徴	発売日
事務用機器材料	コニカ U-BIX 3142	42枚/分 (A4)、自動両面コピー可。	89.10
	コニカ U-BIX 4060 (AF)	60枚/分 (A4)、オプションでA2対応、高コピー生産性、パスワード機能、インターシート。	89.10
	コニカ U-BIX 2025	25枚/分 (A4)、5段給紙が可能、小型多機能機、豊富なオプション。	89.11
	コニカ U-BIX 1515	15枚/分 (A4)、フロントローディング、カセットモジュール2段 (オプション)。	90.02
	コニカ U-BIX 5076	76枚/分 (A4)、最高速機、RADF/ADU標準装備。	90.02
	コニカ 8028	28枚/分 (単色A4)、3色同時再現、マーカー色変換、ADF、ソーター (オプション)。	
	コニカ レーザーポップライター	3色デジタル複写機。KP8010を出力機とする、パソコンベースデスクトップバブリッシングシステム。	90.04
	コニカ 3035 (AF)	35枚/分 (A4)、フロントローディング、高コピー生産性。	90.09
	コニカ U-BIX 6005	A1サイズ、省スペースを実現した幅広図面用PPC。2枚/分 (A1)	90.09
	コニカ FAX 350/450/550/650 コニカ FAX 180 コニカ FAX 150	14,400BPSモデム搭載の超高速ファクス。 256KBメモリー内蔵 パーソナル ファクス。 親子電話機能搭載 パーソナル ファクス。	89.11 90.02 90.04
ビデオ機器	コニカ イメージセンサーカメラ ユニット KM-60/61	25万画素CCD、オートアイリス付ボードカメラ。	89.11
	コニカ イメージセンサーカメラ ユニット KM-80/81	同上 実装タイプ。	90.10
	コニカ イメージセンサーカメラ ユニット KM-50/52	同上 TVドアホン用。	90.03
	コニカ イメージセンサーカメラ ユニット KM-71	同上 Cマウントカメラ、ドアホン用、レンズ無し。	89.09
磁性材料	NEW H'ARTGALLERY NEW H'ARTGALLERY SV NEW H'ARTGALLERY HG NEW H'ARTGALLERY SG Rシリーズ (SGR、HGR)	パッケージは日比野克彦のデジタルアート。世界初のダブルコーティングSVHS。マグネタイト複合磁性体のダブルコーティング。コアシェル構造体採用。	90.09
	8ミリビデオテープ パパ録って HG	くり返し録画、再生に最適の高耐久ビデオテープ。	90.10
	できるFD-98 MF/2HD1024	お子様の成長をより美しく残せる高画質HG。	90.08
	できるFD-98 MD/2HD1024	MS-DOSフォーマットで初期化された3.5インチFD。	90.05
光学製品	ビデオカメラ用 マスターフォーカス式6倍ズームレンズ	MS-DOSフォーマットで初期化された5インチFD。	90.06
	車載CD用 非球面プラスチックレンズ (T170)	1/3インチCCD用小型軽量ズームレンズ。	90.08
	CD用非球面プラスチックレンズ (T173)	耐熱性改良有限対物レンズ。	90.10
	CD用非球面プラスチックレンズ (T127B)	耐湿性改良有限対物レンズ。 軽量小型 (最大外径4.5φmm、重量30mg) 対物レンズ。	90.06 90.11