




KONICA MINOLTA


Partner Vision

パートナービジョン

視覚障がい者支援用 立体コピーシステム



触れて、感じて、分かる。
「Partner Vision」で広がるコミュニケーション。



「伝える」から「伝わる」へ。 情報が膨らむ、想像が膨らむ 立体コピーシステム。

「Partner Vision」は、視覚障がい者の方への
情報伝達をサポートする立体コピーシステムです。
難しい作業を必要とせず、手軽に立体化が可能。
図形や絵柄など、今まで伝わりにくかった
視覚的な情報も実際に触れて分かります。
1枚の紙面が、互いに感受できる伝達手段へと変わる、
コミュニケーションの架け橋へ——
立体コピーシステム「Partner Vision」をお役立てください。

どなたでも
簡単操作で、
立体コピーが
仕上がります。

(プリント出力*も可能です。)

※オプション装着時



Step. 1

カプセルペーパーを手差しトレイにセットし、立体コピーモードに切り替えてください。原稿をセットしたらスタートボタンを押し、コピーをとります。

立体コピー専用複合機「Partner Vision bizhub 361」

「Partner Vision bizhub 361」は、コニカミノルタがこのシステム専用開発した複合機です。手差しトレイに立体コピー専用紙のカプセルペーパーをセットし、立体コピーモードでコピー/プリントすると、立体コピー専用の原稿ができます。

立体コピーだけでなく、通常の複合機としてもご利用いただけます。

毎分36枚(A4ヨコ)の出力スピードでコピーからプリント*、FAX*、スキャナーまで1台で行えるオールインワンマシン。多彩な高機能を使いやすく提供するとともにセキュリティー機能も配慮しています。通常の業務から立体コピーまで、用途を選ばず活用できる納得の1台です。

※オプション装着時

毎分36枚(A4ヨコ)*の 快適コピー

毎分36枚(A4ヨコ)の出力スピードに、ウォームアップタイムは30秒以下。大量部数のコピーはもちろん、急ぎのコピーにもすばやく対応します。

※普通紙使用時

情報共有をサポートする スキャナー・FAX*機能

紙文書を毎分70枚(A4ヨコ/400dpi以下)のスピードで電子化するスキャナー機能や、ペーパーレス送受信を可能にするFAX機能*を用意。スムーズな情報の共有と伝達を実現します。


※オプション装着時

使う人にやさしい ユニバーサルデザイン

大型液晶ディスプレイを搭載し、視認性を高めた操作パネル。また、トレイに採用された握りやすいフリーグリップなど、誰もが扱いやすい構造により使う人にやさしい操作性を実現しました。



※写真はオプションのPC-206を装着したものです。




立体コピーシステムは、障がい者の方々の施設や学校において 様々な用途でご活用いただけます。

Case.1

■点図を含めた印刷物

今まで伝わりにくかったグラフや絵なども立体で伝達。複雑なものも複数枚作成できます。



Case.2

■点字カード


点字名刺やカードなど、1人1人に合わせてオリジナルの点字印刷物の作成が可能です。



Case.3

■触地図

地図を立体的にし、視覚障がい者用の触地図が作成できます。



Case.4


■点字楽譜

点字楽譜の作成もできるので、音楽教育にもお役に立ていただけます。



Step.2

コピーしたカプセルペーパーを、立体コピー現像機の手差しトレイにセットします。発泡量も目的に合わせて、10段階よりお選びいただけます。



Step.3

立体コピー現像機を通すと印字部分が浮き上がり、立体コピーができあがります。




立体コピー現像機



「立体コピー現像機」は、Partner Vision bizhub 361で出力したカプセルペーパーを手差しトレイに挿入すると、コピー/プリントした印字部分だけが熱を吸収し盛り上がり、立体コピーができあがります。

カプセルペーパー



立体コピー断面図

このシステムの中心になるものが、立体コピー専用紙のカプセルペーパーです。この特殊紙の表面には、発泡性マイクロカプセルが均一に塗布されています。

※カプセルペーパーは、コニカミノルタの立体コピー複合機専用の用紙です。他の機種で使用すると発泡不良、紙詰まりの原因となる可能性がありますので使用しないでください。

立体コピー専用複合機「Partner Vision bizhub 361」は、地球環境に配慮したエコロジーデザインを採用しています。

国際エネルギー省プログラム基準適合

エネルギー効率の高いオフィス機器の開発・導入を目的とした国際的な省エネルギー基準「国際エネルギー省プログラム」に適合しています。




グリーン購入法適合

グリーン購入法の規格に適合。最新の省エネルギー設計・リサイクル設計によって高い環境性能を実現しています。



エコマーク認定

(財)日本環境協会から、製造段階、梱包発送、回収システム、再利用、成分、騒音・電気消費、安全性などの分野で環境への負荷が少ない製品であると認証を受けております。



■ Partner Vision bizhub 361の主な仕様

形式	デスクトップ
読取り/書き込み解像度	読取り:600dpi×600dpi 書き込み:2400dpi相当×600dpi
階調	256階調
メモリー	1GB (内ペーjemモリー-205MB)
複写原稿	シート、ブック、立体物(厚さ最大30mm、重さ最大6.8kgまで)
最大原稿サイズ	A3
複写サイズ	本体:A3~A5タテ 手差し:A3~A5タテ、B6タテ、はがき
複写紙種類	本体:普通紙、再生紙
画像欠け幅	先端:3mm以下 後端:6mm以下 手前・奥側:3mm以下
ウォームアップタイム	30秒以下(室温20℃)
ファーストコピータイム*1	3.6秒以下
連続複写速度*2	36枚/分(A4ヨコ)、48枚/分(B5ヨコ)、26枚/分(B4)、23枚/分(A3)
複写倍率	固 定 倍率 1:1±0.5%
	拡大 1:1.154/1.224/1.414/2.000
	縮小 1:0.866/0.816/0.707/0.500
	任意設定倍率 3種類設定可能
	ズーム 25%~400%(0.1%単位)
	縦横独立変倍 25%~400%(0.1%単位)
給紙方式/給紙量	本体トレイ2段:550枚×2(64g/mf) 手差し:165枚(64g/mf)
対応用紙坪量	トレイ:60~90g/mf 手差し:50~210g/mf
連続複写枚数	1~999枚
両面コピー	ノンスタックADU 用紙サイズ:A3~A5タテ 対応用紙坪量:60~90g/mf
電源	AC100V 15A 50/60Hz共通
エネルギー消費効率	32Wh/h以下
最大消費電力	1.5kW以下(フルオプション時)
大きさ(幅×奥行×高さ)	685×823.7×895mm(本体+ADF) ※手差し収納時
機械占有寸法(幅×奥行)	985.3×823.7mm(本体+ADF、手差しを開いた状態、転倒防止板含まず)
質量	約97kg(本体+ADF)

*1 A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラスで、通常コピーの場合 *2 普通紙の場合

■自動原稿送り装置(標準装備)

原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿種類	普通紙・特殊紙(片面原稿:35~128g/mf紙 両面原稿:50~128g/mf紙)
使用紙サイズ	最大:A3 A3~A5、B6タテ
原稿積載量	80枚(80g/mf紙) 100枚(64g/mf紙) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿交換速度	片面:50枚/分(A4ヨコ)
使用電源	本体より供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	582×558×145mm
質量	約10kg

■スキャナー機能(標準装備)

形式	白黒スキャナー
読取りサイズ	本体仕様準ずる
読取り解像度	200×200dpi/300×300dpi/400×400dpi/600×600dpi
読取り速度*1	片面:50枚/分(A4ヨコ:600dpi)、70枚/分(A4ヨコ:400、300、200dpi)
機能	Scan to E-mail、Scan to FTP、Scan to SMB、Scan to WebDAV、Scan to HDD (BOX)*2、Network TWAIN*2
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
対応プロトコル	SMP、FTP、SMB、WebDAV
出力フォーマット	TIFF、PDF、XPS
対応OS*3	Windows NT4.0 SP6/2000/XP/Vista/7

*1:自動原稿送り装置使用時 *2:オプションのHD-509装着時 *3:HD TWAINドライバの対応OSです

■立体コピー現像機[YMT-A3]の主な仕様

用紙/サイズ	カプセルペーパー/B4、A4
処理速度	約5枚/分(A4、目盛り5)
電源	AC100V・15A(50Hz/60Hz)
消費電力	1.2kW
大きさ(幅×奥行×高さ)	407×485×378mm
機械占有寸法(幅×奥行)	913×485mm
質量	約26kg

■プリンター機能(オプションのIC-207装着時)

形式	内蔵型
連続プリント速度	本体仕様準ずる
解像度	2400dpi相当×600dpi
メモリー容量	本体と共用
ページ記述言語	PCL5e、PCL6、PostScript3互換
内蔵フォント	PCL 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L) 欧文80書体
	PS3 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L) 欧文136書体
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、IPP、EtherTalk
対応OS	PCL Windows NT4.0 SP6/2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7/XP x64/Server2003 x64/Vista x64/Server2008 x64/7 x64
	PS Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7/XP x64/Server2003 x64/Vista x64/Server2008 x64/7 x64/MacOS 9.2
	PS-Visual Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7/XP x64/Server2003 x64/Vista x64/Server2008 x64/7 x64/MacOS X(10.2、3、4、5、6)
	XPS Windows Vista/Server2008/7/Vista x64/Server2008 x64/7 x64
インターフェース	標準 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
	オプション USB2.0準拠(High-Speed)

■システム標準価格(搬入設置料)〈税別〉

立体コピーシステム Partner Vision bizhub 361 …………… 1,770,000円(40,000円)
(現像機+立体コピー複合機bizhub 361)

Partner Vision bizhub 361をご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。

*上記搬入設置料はコニカミノルタビジネスソリューションズ(株)が設置した場合の実費例です。
*特殊作業(クレーン車使用等)の場合は、別途料金が必要となります。

■オプション価格〈税別〉

商品名	標準価格	取付料金
専用デスク(コピー機用)	(DK-506)	50,000円 2,000円
給紙キャビネット	(PC-206)	150,000円 5,000円
給紙キャビネット	(PC-407)	250,000円 5,000円
大容量給紙ユニット*1	(LU-203)	120,000円 5,000円
本体排紙トレイ*2	(OT-504)	10,000円 2,000円
セパレーター	(JS-502)	20,000円 4,000円
FAXキット	(-)	150,000円 10,000円*3
FAX回線増設キット	(-)	165,000円 10,000円*3
ハンドセットTYPE-B	(-)	11,000円 2,300円
ワーキングテーブル	(WT-502)	10,000円 -
ファクス済みスタンプユニット	(SP-501)	5,000円 1,000円
ハードディスク	(HD-509)	80,000円 4,000円
イメージコンローラー	(IC-207)	150,000円 10,000円
ローカル接続キット	(EK-703)	40,000円 2,500円
セキュリティーキット	(SC-505)	85,000円 5,000円
防湿ヒーター1C	(-)	18,000円 2,500円

*1:取付の際はPC-206、PC-407どちらか必要です。*2:排紙オプションは必ずご選択下さい。
*3:FAXキットとFAX回線増設キットを同時に装着する場合、取付料金は両オプション合わせて10,000円です。
*オプション複数取付の場合は、それぞれ取り付け料を申し受けます。

■消耗品価格〈税別〉

商品名	標準価格
カプセルペーパー B4	200枚×1冊 18,000円
カプセルペーパー A4	200枚×1冊 14,000円

※カプセルペーパーは特殊な用紙のため、再生利用できません。ご使用後は必ず燃えるゴミとして取扱ってください。

※KONICA MINOLTA, The essentials of imagingはコニカミノルタホールディングス(株)の登録商標です。
※bizhubはコニカミノルタビジネステクノロジー(株)の登録商標です。
※WindowsおよびWindows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
※Adobe、PostScriptおよび、PostScriptは、米国Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。
※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。
※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
※本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。
※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。
※保守サービスのために必要な補修性能部品の最低保有期間は、複写機の製造中止後7年間です。
※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。
※万が一ハードディスクなどに不具合が生じた場合、保存データが消失する場合があります。大切なデータは、パソコンおよびメディアでの保存・運用をお願い致します。また、重要な書類の原本は必ず別途保存してください。
ご注意
※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵政はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・映画・地図・映画・写真などの著作物は、個人的、または家庭内その他の、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。



地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆油インクを使用しています。

コニカミノルタビジネステクノロジーの生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。国内グループ販売会社の全拠点での認証を取得しています。

〈国内総販売元〉
コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号
コニカミノルタ日本橋ビル



注意

安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせは、当社へ。

——〈お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ〉——

〔お客様相談室〕 **0120-805039**

受付時間は土、日、祝日を除く9:00~12:00、13:00~17:00でお受けします。

■おこわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただきます。ご了承下さい。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://bj.konicaminolta.jp>