



# ワークフローを効率化する多彩な機能。それが、マジカラーの複合力。

magicolor  
2490MF

COPY

PRINT

SCAN

FAX

magicolor  
2480MF

COPY

PRINT

SCAN

## magicolor 2490MF

便利なファクス機能を搭載したネットワーク対応モデル



4 in 1

本体標準価格(税別)  
¥178,000

印刷スピード		コピースピード		最大解像度		
カラー 5 枚/分	モノクロ 20 枚/分	カラー 5 枚/分	モノクロ 20 枚/分	プリント 2400 dpi	コピー 600 dpi	スキャン 600 dpi
標準 200 枚	最大 700 枚	標準 128 MB	標準 USB 2.0	標準 10/100 Base-TX	PictBridge	SUPER GB

高速・高画質のコピー機能とプリント機能、スキャン機能を搭載。さらに、ビジネスで効力を発揮する高速のファクス機能をプラス。

## magicolor 2480MF

使いやすさと機能性を両立させたスタンダードモデル



3 in 1

本体標準価格(税別)  
¥148,000

印刷スピード		コピースピード		最大解像度		
カラー 5 枚/分	モノクロ 20 枚/分	カラー 5 枚/分	モノクロ 20 枚/分	プリント 2400 dpi	コピー 2400 dpi	スキャン 600 dpi
標準 200 枚	最大 700 枚	標準 96 MB	標準 USB 2.0	PictBridge		


オフィスワークで活躍する高速・高画質のコピー機能とプリント機能。そして、紙情報を簡単にデジタルデータ化できるスキャン機能を搭載。

## COPY 高速・高画質コピーで書類の質をアップ

多機能

作業時間を大幅に短縮できる高速コピー

「急いでいる時に限って電源がOFF」ということはありませんか？ magicolor 2490MF/2480MFなら、ウォームアップタイムが45秒\*。さらに、高速ファーストコピーで今すぐ欲しい1枚にも迅速に対応します。大量の書類もすばやくコピーできるため、コピー待ちのタイムロスとストレスを大幅に削減できます。\*キャリブレーション動作時を除く



ADFからA4、カラー原稿を10部コピーした場合

画像も文字も2400x600dpi\*の高解像度で高画質コピー

資料として使いたい雑誌などのカラーページは、写真の微妙なトーンまでしっかり再現。どうしても読みづらくなってしまふ文字の細かいラインも美しく鮮明にコピーします。また、カラーだけでなくモノクロコピーでも文字やグラフをくっきりと複写。ミーティングの書類作りなどに威力を発揮します。

\*magicolor 2480MFの解像度です



2400dpiX600dpi 600dpiX600dpi (イメージ)

大量の書類も簡単操作で快適にコピー

A4サイズ原稿を最大50枚までセットできるADFを標準搭載。大量の書類もまとめて自動的にコピーできるため、時間の有効利用も可能です。また、常に高画質なコピー品質を維持できるよう、CCDセンサを採用。厚みのある書籍原稿なども美しく鮮明にコピーできます。



ADF (自動原稿送り装置)

作業効率をさらに高めるソート機能

異なる原稿を複数枚コピーする際に便利なソート機能を搭載。仕分けの手間を削減できるため、資料や企画書の作成をさらに効率よく行えます。

2 in 1機能と両面印刷でコストセーブ

A4用紙2枚分の原稿を縮小し、1枚の用紙に割り付けてコピーできる2 in 1機能を搭載。また、両面印刷にもオプション対応しているため、用紙の節約ができます。

使用目的に合ったサイズが選べる拡大・縮小機能

使用する用紙のサイズに合わせ、ドキュメントの大きさを1%刻みで50~200%に調整できます。パソコンの画面上で拡大・縮小の微調整を行う手間が省けるだけでなく、コピーの失敗防止にも役立ちます。

## PRINT 充実のプリント機能でビジネス効率をアップ

速く鮮やか

時間を有効に使えるカラー5枚/分、モノクロ20枚/分の高速出力\*


優れた高速性能により、カラーでもモノクロでも、今すぐ欲しい1枚をすばやく出力。プリント待ちのイライラを解消し、仕事がさらにはかどります。\*A4、普通紙、同一原稿片面連続印刷時

文書の説得力を高める2400x600dpiの高画質&高精細出力  
最大2400 x 600dpiの高解像度出力により、写真の鮮やかさと文字の読みやすさを同時に実現。キレイで見やすい企画書や提案書などの作成に威力を発揮します。

いつも安定した色再現でプリントできるeAIDC技術  
コニカミノルタ独自のeAIDC技術を採用。従来では再現が難しかったハイライト、シャドウ、中間色、全ての階調において安定した色再現を可能にしています。

鮮明で美しい出力を実現するデジタルトナー

トナー粒子の小径化や形状の均一化を達成したデジタルトナーは、繊細な線や小さな文字、写真やイラストのハーフトーンをより鮮明に再現します。また、トナーにワックス成分を含有させることでオイルレス定着も実現。印刷物の上からの書き込みや付箋の貼付、スタンプの捺印も可能なため、企画書や会議資料などビジネス文書の作成に最適です。



\*デジタルトナーとはコニカミノルタ独自の重合法により生まれた次世代トナーです

文字も画像も美しいオブジェクトセグメンテーション

独自技術Object Segmentation(オブジェクトセグメンテーション)により、1枚のドキュメントの中にある写真やグラフィックス、文字を各オブジェクトに最適な線数のスクリーンで自動的に処理。画像はなめらかで美しく、文字はくっきりと読みやすいカラードキュメント作成が可能になりました。

いろいろと便利に使える多彩なプリント機能

用紙節約に有効なN-up機能や両面プリント機能\*、「社外秘」などのスタンプを印刷できるスタンプ(ウォーターマーク)機能など、多彩な便利機能により、業務効率の向上がはかれます。\*両面プリントユニット(オプション)装着時



インクジェット複合機と比較すると...

画質・メンテナンスともに満足1台

レーザープリンタなら、オフィス文書に多く見られる画数の多い小さな文字も、くっきりと鮮明に出力できます。また、レーザープリンタの消耗品は、インクジェットに比べ出力可能枚数が多いため、大量プリント中にも消耗品交換の心配がなく、購入・交換にかかるコストや手間も省きます。インクジェットでは長時間使用しない場合に起こりやすいインクの目詰りもなく、大量印刷によるプリントヘッド交換といったメンテナンスもフリー。普通紙での高画質出力が可能のため、用紙コストの低減にも貢献。使うほどトータルコストに差が出ます。



## SCAN 軽快スキャンで紙情報の活用力をアップ

便利で簡単

原稿に合わせて使い分けできるADF&フラットベット

ページ数の多い資料などのスキャンに威力を発揮するADFを標準装備。大量の書類をまとめてスキャンできるため、紙文書のデジタル化が簡単スピーディに行えます。また、紙送りが難しい薄紙や雑誌などのスキャンにはフラットベットが便利。焦点深度が深いCCDセンサ採用により、読取り面から浮いてしまうような厚手の原稿も鮮明にスキャンできます。



紙文書を高画質カラーでデジタル化

多彩なドキュメントを鮮やかにデジタル化


優れたスキャン性能により、他社機と比べ解像度が高く、色ムラの少ないバランスの取れた出力を実現。かすれやすい罫線なども鮮明にスキャンできるため、カタログや雑誌も美しくデジタル化できます。



ADFから原稿を通紙しスキャン、読取り解像度: 600dpi×600dpi

使用目的に合わせてスキャン画像をファイリング

スキャンした画像データをPDFやJPEGなど好みの形式で取り込み、サムネイル画像を一覧表示できるファイリングソフト「PaperPort SE Ver.9」を同梱。画像データはフォルダごとに分類でき、トリミングや回転、色調補正といった画像修正機能のほか、注釈やマーカーを加えられる付箋機能なども装備。資料の共有や情報の有効活用などに便利に使えます。さらに、magicolor 2490MFでは、パソコンを経由せずにスキャン画像のデータファイルをE-mailに添付できるScan-to-Email機能も備えていますので、通信の手間やコストが省けます。



【動作環境】\*Intel Pentiumまたは、Intel Pentiumと互換性を持つ同等以上のプロセッサ \*SVGAモニター(最小解像度600dpi×600dpi以上、256色以上表示可能) \*Microsoft Windows 98SE/2000/XP 日本語版 \*128MB以上のメモリ \*180MB以上のハードディスク空きスペース \*Microsoft Internet Explorer 5.5以上

## FAX 快適送受信

(magicolor 2490MFのみ対応)

### 高速ファクスで仕事の効率をアップ




ハイスピードの送受信が可能

ファクスの国際規格スーパーG3は、送受信するデータを効率的に圧縮・解凍することで、通常の電話線を使ったデータ送信の高速化を可能にしています。ハイスピードで大容量のデータを送信できますので、通信時間や通信コストがセーブできます。

宛先登録作業ができる

便利なユーティリティ

宛先を9か所まですばやく呼び出せるワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルで選べる100か所の宛先、そして最大125か所の相手先に同時にファクス送信ができる順次同報通信機能。magicolor 2490MFは、これらの宛先登録作業がUSB接続されたPCから行える便利なユーティリティを搭載。ネットワーク接続でも、プリンタに内蔵されているPageScope Web Connectionでほぼ同様の設定が可能です。



受ける時間を任意に限定できるメモリー受信

重要会議や顧客との打ち合わせ中に、またSOHOや店舗などでは夜中や早朝に、ファクスの受信呼び出し音や出力音を避けたい時があります。そのような場合は、設定した時間外は受信データを保存し、設定時刻になってから出力するメモリー受信機能が便利。約250枚\*のメモリー代行受信が可能です。\*A4サイズ700字程度の原稿を標準画質で受信した場合

