



KONICA MINOLTA

ページプロ
pagepro 1350W

A4モノクロレーザープリンター

Stylish & Compact

リアル1200dpiの高画質、A4・20枚/分の高速プリント。
オフィス環境を、より快適に進化させるハイパフォーマンス。



- ▶ A4サイズで20枚/分のハイスピード・プリント
- ▶ 美しさが際立つハイクオリティ画質
- ▶ 使う環境に応じて最適なパフォーマンスを発揮する快適性能
- ▶ スタイリッシュ&コンパクトなデザイン



認定番号 07122054



AD-04-046



グリーン購入法適合

高い次元で融合した美しさと高性能。 オフィスを進化させるデスクサイド・プリンター。

スタイリッシュでコンパクトなボディに、ビジネスシーンで求められる多彩な高性能を凝縮。
ハイパフォーマンスな pagepro 1350W は、オフィス環境をより快適に進化させます。

pagepro 1350W



本体標準価格(税別)
¥39,800

印刷スピード*1 最大用紙サイズ 最大解像度 最大給紙 インターフェース メモリー標準 Windows対応*2

20 枚/分 **A4** **1200dpi** × **1200dpi** **150** 枚 **USB 1.1** **8** MB **Win**

*1 印刷スピードはA4、普通紙、同一原稿片面連続印刷時。*2 Windows XP x64/Windows Vista x64には対応していません。

A4サイズで20枚/分のハイスピード・プリント

高速プリントエンジン搭載で快適なデスクサイド・プリント環境をご提供します。
*A4、普通紙、同一原稿片面連続印刷時。

スタイリッシュ&コンパクトなすっきりとしたデザイン

細部にまでこだわったボディデザインとカラーリングで、インテリア感覚の外観です。

深夜モード*搭載で、動作音が気になる環境でも安心

SOHO、ご家庭での使用に配慮し、深夜モードを搭載しました。静音印刷では動作音を52dB以下に抑えて印刷します。*深夜モード時、印刷スピードは10枚/分。

リアル1200dpiの美しさが際立つハイクオリティ画質

高解像度のリアル1200dpi*と最適チューニングされたグレースケールで、テキスト、線画はもちろん、写真などの画像データのプリントにもくっきり鮮明な品質が得られます。



■主な仕様	
製品名	pagepro 1350W
プリント方式	電子写真、半導体レーザービーム方式
印刷スピード ¹⁾	モノクロ：20枚/分(A4縦) ²⁾
プリント解像度	1200dpi×1200dpi、1200dpi×600dpi、600dpi×600dpi
ファーストプリント時間 ³⁾	13秒以下 ⁴⁾
ウォームアップ時間	21秒以下
メモリー	8MB(増設不可)
インターフェース	IEEE1284 双方向パラレル(ECP対応)、USB1.1
対応OS	Windows XP ⁵⁾ /Windows Vista ⁶⁾ /Windows 7 ⁷⁾ /Windows 7 x64 ⁸⁾
用紙サイズ	A4、B5、A5、レター、リーガル、郵便ハガキ ⁹⁾ 不定形(幅：76~216mm×長さ：127~356mm)
用紙種類 ⁷⁾	上質紙、普通紙(60~90g/m ²)、再生紙 ¹⁰⁾ (60~90g/m ²)、郵便ハガキ ⁹⁾ 、封筒 ¹⁰⁾ 、ラベル紙 ¹¹⁾ 、OHPフィルム、厚紙 ¹²⁾ (91~163g/m ²)
給紙容量	標準トレイ：150枚(郵便ハガキ ⁹⁾ ：50枚、封筒 ¹⁰⁾ 、ラベル紙 ¹¹⁾ 、厚紙 ¹²⁾ ：10枚、OHPフィルム：5枚)
最大給紙容量	150枚(給紙トレイ)
排紙容量	最大100枚(フェイスダウン)
両面印刷	手動両面印刷 ¹³⁾
本体寸法(幅×奥行×高さ)	387×291×283mm ¹⁴⁾
質量	約6.1kg(消耗品含まず)
稼働音	動作時 54dB以下(深夜モード時は52dB以下) スタンバイ時 35dB以下
動作環境	動作時 温度：10℃~35℃、湿度：15%~85%(結露しないこと) 保存時 温度：0℃~35℃、湿度：10%~85%(結露しないこと)
電源	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力	動作時：900W(最大)、平均：400W以下/節電モード時：15W以下
関連規格	エコマーク認定商品、VCCIクラスB情報技術装置適合、グリーン購入法適合
装置寿命	15万回または5年


*1:A4、普通紙、同一原稿連続印刷時。ドライバーの設定やお客様の使用条件により異なります。ハガキ等の小サイズ紙や封筒等の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印刷速度に制限があります。*2:1200dpi×1200dpi時は10枚/分となります。深夜モード時は10枚/分となります。*3:データ処理終了から排紙完了までの時間です。*4:1200dpi×1200dpi時は22秒以下となります。*5:64ビット版には対応していません。*6:本対応ドライバーはCD-ROMに同梱されておりません。対応ドライバーにつきましては弊社ホームページよりダウンロードしてください。*7:使用される紙質、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し刷りされることをおすすめします。*8:使用される紙質、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し刷りされることをおすすめします。*9:紙質、サイズ等により使用できないものがあります。折り目のある往復ハガキ、インクジェット用のハガキのご使用はできません。*10:紙質、サイズ等により使用できないものがあります。洋形6号、洋形2号、長形3号、長形4号が使用可能です。封部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。*11:レーザープリンター用のものを使用してください。*12:奇数ページのみを片面に印刷し、再度トレイより給紙して偶数ページを印刷する機能です。印刷位置のズレが生じることがあります。*13:給紙トレイと排紙トレイが閉じられた状態。*対応プロトコルに関しては、弊社ホームページをご覧ください。

■本体			
製品番号	JANコード	製品名	標準価格(税別)
5250217-300	4538462004176	pagepro 1350W	¥39,800

■オプション/消耗品			
製品番号	JANコード	製品名	標準価格(税別)
1710566-004	4538462003810	トナーカートリッジ 3,000枚(A4/5%連続印刷時)	¥10,500
1710567-004	4538462003827	大容量トナーカートリッジ 6,000枚(A4/5%連続印刷時)	¥21,000
1710568-001	4538462003834	ドラムカートリッジ 20,000枚(A4連続印刷時)	¥10,000

※標準同梱品のトナーカートリッジの印刷可能枚数は、約1,500枚(A4/5%連続印刷時)です。コニカミノルタ pagepro 1350W¹⁾は、コニカミノルタ指定の純正消耗品²⁾をご使用いただくことで最良の画像品質・製品性能が得られるように設計されています。コニカミノルタ指定の純正消耗品以外をご使用の場合には製品性能が得られない場合³⁾がありますのでご注意ください。また、コニカミノルタ指定の純正消耗品以外をご使用に際したことに伴う品質トラブル等につきましては、製品保証対象外となります。

*1:日本国内取り扱った製品(製品番号:5250217-300)が対象です。*2:日本国内取り扱った製品(トナーカートリッジ:製品番号1710566-004、大容量トナーカートリッジ:製品番号1710567-004、およびドラムカートリッジ:製品番号1710568-001)が対象です。*3:コニカミノルタ指定の純正消耗品以外をご使用の場合、装置内部の清掃・保護機能が働き、結果として製品性能(印刷スピード)は低下します。



ECOLOGY & SERVICE コニカミノルタでは省エネ・資源節約でオフィスや地球環境の改善に取り組んでいます。

使用済みカートリッジを無償で回収
コニカミノルタでは、産業廃棄物の削減徹底と資源のリサイクル活用がプリンターメーカーとしての使命と考え、無償で使用済みの「トナーカートリッジ」を回収しています。詳細については、弊社ホームページをご覧ください。

「エコマーク」の認証を取得
pagepro 1350Wは、(財)日本環境協会より環境保全型商品に対する認証証、エコマークを取得しています。

「エコリフ」の認証を取得
pagepro 1350Wは、(社)産業環境管理協会(JEMA)が運営する環境ラベル「エコリフ」の認証を取得しています。コニカミノルタは、自社の判断でラベルを公開できる「システム認定」を受けています。

グリーン購入法にも適合
pagepro 1350Wは、2001年に施行された、国等による環境物品等の調達推進等に関する法律(グリーン購入法)で定めている「特定調達物品等」にも適合しています。

純正トナーカートリッジのご使用をおすすめします。 純正品以外のトナーカートリッジをご使用になると、安定した性能を発揮できない場合があります。また、純正品以外のご使用により不具合が生じた場合は、無償保証期間内であっても有償となります。(純正品以外のトナーカートリッジのご使用が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。純正品以外のトナーカートリッジをご使用の際はご注意ください。)

安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電圧・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

※記載の仕様は2011年7月現在のものです。*KONICA MINOLTAおよびKONICA MINOLTAロゴ、The essentials of imagingは日本およびその他の国におけるコニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標または商標です。*pageproはコニカミノルタビジネステクノロジー株式会社株式会社の登録商標および商標です。*Windows[®]、Windows Vista[®]、Windows[®] 7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。*Windows[®]の正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。*その他記載の会社名、商品名、書体名等はそれぞれの会社の登録商標または商標です。*製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。*このカタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。*詳しい性能や仕様、制約条件等については、販売担当者にご確認ください。*保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は、本製品の製造終了後、7年です。*グリーン購入法適合およびRoHS指令適合についてのアイコンはコニカミノルタが独自にデザインしたものです。

コニカミノルタ ビジネステクノロジー株式会社
コニカミノルタ プリンティングソリューションズ株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-4 コニカミノルタ日本橋ビル10F
TEL: 03-5205-7818 (代表) FAX: 03-5205-7819

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-10 西本町インテスビル11F
TEL: 06-6110-0655 (大阪支社) FAX: 06-6110-0656

■インターネットのホームページで製品情報や技術情報の提供を行っております。
<http://printer.konicaminolta.jp>

■E-mailでのお問い合わせ、カタログ・サンプルのご請求も承っております。
sales@bpj.konicaminolta.jp

お求め、お問い合わせは信用ある当店へ