



KONICA MINOLTA

**bizhub 4020i**  
**bizhub 4000i**

多様な視点で  
未来をデザインする  
RETHINK WHAT'S POSSIBLE



A4 複合機

**4020i**

モノクロ 40枚/分



A4 プリンター

**4000i**

モノクロ 40枚/分

Giving Shape to Ideas



A black and white advertisement for the bizhub 4020i. The top half shows the device on a wooden desk in a modern office with large windows and a potted plant. The bottom half is a dark banner with white text.

## コンパクトボディに多彩な機能を搭載した A4モノクロ複合機。

スマホライクな新型タッチパネルを採用。コピー・プリンター・カラーキャナー・  
FAX・無線LANをオールインワン。さらにモバイル端末との連携も可能。  
スモールオフィスやショップで活躍します。

**bizhub 4020i**

**多機能 & コンパクト。**  
オフィスやショップのワークスタイルを変える。

A black and white advertisement for the bizhub 4000i. The top half shows the device on a wooden desk in a modern office with large windows and a potted plant. The bottom half is a dark banner with white text.

## 省スペース設計と高い生産性を実現した A4モノクロプリンター。

オフィスやショップに映えるスタイリッシュデザイン。  
コンパクトボディながら毎分40枚の高速プリントを実現。  
物流での帳票出力や窓口業務での伝票出力などの  
大量印刷ニーズに応える高性能プリンターです。

**bizhub 4000i**

# USABILITY

コンパクトボディに、使いやすさとデザイン性を両立

## ユーザーファーストの新パネルデザイン

New UI搭載により操作性が向上  
使いやすい新パネルデザイン

4020i 4000i

3.7インチカラータッチパネルを採用。見やすいグラフィカルアイコンやフリック操作など、日頃使い慣れたスマートフォンやタブレット同様のモバイルライクな操作性を採用。直感的かつシンプルな操作性を実現しています。



プリンターの状態が分かる  
LCD パネル

4020i 4000i

シンプルなLCD 操作パネルを採用。プリンターの稼働状態を文字でお知らせします。



## 設置場所を選ばないコンパクト設計

4020i 4000i

多機能複合機でありながら、幅435mm×奥行427mm、設置面積がわずか0.18m<sup>2</sup>という省スペースを実現。デスクトップの空きスペースにも設置できます。設置の自由度が高い複合機です。



高生産性を実現しながら幅373mm×奥行388mmの省スペース設計。デスクトップやオフィスのわずかな空きスペースに置くことができます。

4020i 4000i



## フロントアクセスに対応

4020i 4000i

用紙やトナー、IUの交換が本体の前面からできるので、簡単かつスムーズに利用できます。



## 前面部にUSBポートを標準搭載

4020i 4000i

パネル前面にUSBポートを搭載。USBメモリーからのダイレクトプリントやスキャンデータの保存が可能です。



## 無線LAN機能

4020i 4000i

無線LAN機能を標準装備。オフィスの有線LANはもちろん、無線LAN環境にも接続することができ、設置場所の自由度が広がります。

※対応規格: IEEE 802.11 b/g/n

有線LANと無線LANは同時に使用できません。



# COPY / PRINT 毎分40枚の高速印刷スピードと大量給紙を実現

## 毎分40枚の高速出力による 高い生産性

4020i 4000i

毎分40枚の高速出力に加え、両面印刷機能を標準搭載。帳票や伝票類の大量印刷時など、生産性の高いスピーディーな出力が行えます。

## 細部まで美しい 1,200dpi 高解像度プリント

4020i 4000i

小さな文字や細い線の再現性に優れた1,200dpiのプリントモードを搭載。細部まで繊細に美しく再現します。

## 給紙ユニット増設で 大量給紙が可能

4020i 4000i

4020iは標準250枚、カセット追加で最大1,340枚、4000iは標準520枚、カセット追加で最大1,610枚の大量給紙が可能。コンパクトボディでありながら、十分な給紙容量を確保しています。

※対応用紙坪量: 本体給紙トレイ 最大120g/m<sup>2</sup>、  
手差しトレイ 最大200g/m<sup>2</sup>

## 多目的トレイ / カセットの 2WAY 給紙に対応

4020i 4000i

標準トレイと手差しトレイを標準装備。郵便はがき(標準&手差し)や封筒(手差し)などの用紙にも対応。背面排紙を選択することで、反りにくくストレートな排紙が可能です。

## 両面 / ページ集約機能による 用紙削減

4020i 4000i

両面印刷や複数ページを用紙1枚に集約して出力するページ集約機能(コピー時: 最大8ページ、プリント時: 最大32ページ)を標準搭載。用紙使用量を大幅に削減できるので、TCO削減に効果的です。

標準トレイ 250枚  
用紙サイズ:  
A4、A5、A6、B5、  
レター、郵便はがき




手差しトレイ 50枚  
用紙サイズ:  
A4、A5、A6、B5、  
レター、郵便はがき、封筒

※標準トレイの郵便はがきは  
最大30枚、手差しトレイの  
郵便はがきと封筒は最大  
10枚までです。

給紙ユニット(PF-P24) 520枚(オプション)×2  
用紙サイズ: A4、A5、B5、レター

最大  
1,340枚  
(Jペーパー)



標準トレイ 520枚  
用紙サイズ:  
A4、A5、A6、B5、  
レター、郵便はがき



手差しトレイ 50枚  
用紙サイズ:  
A4、A5、A6、B5、  
レター、郵便はがき、封筒

※標準トレイの郵便はがきは  
最大30枚、手差しトレイの  
郵便はがきと封筒は最大  
10枚までです。


給紙ユニット(PF-P24) 520枚(オプション)×2  
用紙サイズ: A4、A5、B5、レター

最大  
1,610枚  
(Jペーパー)

## カードコピー機能

4020i 4000i

免許証、保険証、名刺などをコピーする場合に、原稿の表と裏を用紙の同一面に並べて1枚の用紙にコピーできます。



# SCAN モノクロ機ながら高精度なカラーสキャン機能を搭載

## 自動原稿送り装置を標準装備

4020i 4000i

積載枚数 50 枚の自動原稿送り装置 (ADF) により、コピーやファクス、スキャン作業の生産性向上に貢献します。

## 文書の電子化に貢献する カラーสキャナー

4020i 4000i


モノクロ機ながら、カラースキャナーを標準装備。カラー 20 枚 / 分、モノクロ 24 枚 / 分 (ともに A4 時) の高速スキャンで、ビジネス文書の電子化を効率的に行えます。



## 多彩なスキャン送信機能

4020i 4000i

スキャンした原稿を、E-mailをはじめ、PCやFTPサーバーなど、さまざまな送信方法で送信可能。またPCレスでUSBメモリーへ直接データ保存できるScan to USBや、自動的にE-mailソフトウェアを起動しスキャンしたデータがメッセージに添付されるScan to E-mail添付など、多彩なスキャン機能でスムーズな情報共有とペーパーレス化を促進します。



## Scan to OCR

4020i 4000i

OCR機能により、スキャンした文書データの文字部分をテキストデータに変換して抽出できます。

## サーチャブルPDF

4020i 4000i

読込んだ原稿データをPDFに変換するときに、透明なテキストデータを貼付けることで、テキスト検索が可能なPDFファイルを作成できます。

## パスワード付PDF

4020i 4000i

スキャン時に4桁の数字のパスワードを追加しPDFデータを作成可能。機密文書を簡単に作成できます。

## 高圧縮PDF

4020i 4000i

画像の種類により最適な圧縮を行うことで、通常より小さなデータ量でPDFを作成できます。

# MANAGEMENT 設定・管理

## Control Center4

4020i 4000i

複合機の設定・管理ができるWindows用ソフトウェアです。PCから複合機のセットアップやスキャン、コピー、ファクスなどの各機能の操作を集中管理できます。

- スキャン機能:
  - スキャン to Eメール /
  - スキャン to イメージ /
  - スキャン to ファイル /
  - スキャン to OCR など
- コピー機能: 使用頻度の高い設定の保存が可能
- PCファクス: 送信、受信の操作、電話機の管理が可能



## Web ブラウザー

4020i 4000i



ネットワーク上のPCからWebブラウザを使って、機械の状況確認や各機能の設定・管理、アドレス登録などが行えます。パネルでは面倒な文字入力もPCから行えるので便利です。

# FAX

## TCO 削減、セキュリティに配慮した多機能ファクス

### 高速伝送のスーパー G3 FAX

4020i 4000i

スーパー G3 規格と、高効率データ圧縮伸長方式 (JBIG) の採用により、一般の加入電話回線で約 3 秒台※の高速伝送を実現。スピーディーな処理で通信コストを低減します。


※A4 判 700 文字程度の当社標準原稿を、標準的画質 (8dot/mm×3.85line/mm) でスーパー G3 モード (ITU-T V.34 準拠 33.6kbps 以上)、JBIG 符号により送信した場合の時間です。



### FAX / TEL 自動切替機能

4020i 4000i


ファクスの場合は自動的に受信し、電話着信の場合は外付けの電話機の呼び出し音が鳴ります。1 回線でファクスと電話を共用できるので、小規模オフィスや店舗での利便性が高まります。



### 転送ファクス

4020i 4000i

受信したファクスデータをあらかじめ設定しておいた 1 件の宛先 (ファクス宛先・E-mail 宛先) へ転送できます。E-mail 宛先へ転送した場合は外出先でもメールで確認ができるので利便性が高まります。



### ファクスセキュリティ機能

4020i 4000i

ファクス番号を 2 度入力することで宛先を再確認しながら送信できる「番号 2 度入力」や、登録された短縮ダイヤルからのみ送信可能な「番号直接入力禁止」などの「ダイヤル機能制限機能」により、ファクスの誤送信を防止します。また、「セキュリティ機能ロック」によりユーザーごとにファクスの利用を制限することも可能です。

### 「みるだけ受信」機能

4020i 4000i

本体操作パネルや PC から受信ファクスが確認できます。確認後、必要なものだけプリントすることで、不要なファクスの印刷コストが削減できます。

### さまざまな方法で短縮宛先を管理

4020i 4000i

本体や Web ブラウザー、「Control Center4」経由で短縮宛先の登録ができます。20 桁までのファクス番号または 255 文字までの E メールアドレスと、16 文字までの相手先の名称を最大 300 件登録することができます。

### 多彩な FAX 機能

4020i 4000i

さまざまなビジネスシーンやオフィス環境に対応できる機能を搭載しました。

機能	内容
PCファクス送受信	画像や文章を PC から直接ファクス送信することができる PC ファクス送信と、受信したファクスデータを PC に転送し、画像データとして管理できる PC ファクス受信が可能です。 ※Windows のみ
デュアルアクセス	ファクスの送受信中や印刷中でも、次に送りたいファクス原稿の読み込みができます。
同報送信	指定した複数の相手に同じ原稿を送信します。
リアルタイム送信	原稿を読み取りながら送信。送信状況を確認しながら送信できます。
送付書送信	送信時にカバーシートを添付できます。
メモリー代行受信	用紙やトナーが無いなど印刷できない場合には、自動的にメモリーに受信します。
電話呼び出し機能	受信ファクスをメモリーに蓄積し、登録しておいた電話番号に自動的にダイヤルしてファクスを受信したことを知らせます。
親切受信	本製品に接続されている電話機の実話器を取ったときに相手がファクスだった場合、受話器を上げたまま約 7 秒待った、自動的にファクスを受信できます。
ナンバーディスプレイ	電話やファクスがかかってきたときに相手の電話番号が、操作パネル画面に表示されるサービスです。

# MOBILE & CLOUD

モバイルにもクラウドにも対応するネットワーク機能

## モバイル端末と連携する Konica Minolta Mobile Print ※1

4020i 4000i

シンプルで直感的なユーザーフェイスで、モバイル端末とbizhubとを簡単に連携。クラウドストレージのドキュメントや写真の印刷がスムーズに行えます。

※1 Android版はGoogle Play、iOS版はAppStoreからダウンロードできます。(無償)

※モバイル端末とネットワークを結ぶ無線LAN環境が必要です。


※スキャンはできません。

## モバイルプリント規格「mopria」に対応

4020i 4000i



Androidスマートフォンやタブレット端末からプリントができる「mopria」に対応しています。



# SECURITY

機密を守る、安心のセキュリティ機能

## セキュリティ印刷

4020i 4000i

機密書類を本体メモリーに蓄積し、パスワードを入力することで印刷をスタートします。印刷物の放置や他の書類との混在を防ぐことができます。

## セキュリティ機能ロック

4020i 4000i

ユーザー毎にパスワードを割り当てることで、ユーザーやグループ毎に利用できる機能を制限できます。個人ごとに機能使用の許可・禁止を可能にする設定や、プリント上限枚数の設定が可能。オフィスでのセキュリティと出力管理を強化できます。

# ECOLOGY DESIGN

TCO削減にも貢献する地球環境に配慮した環境性能

## 消費電力を低減。 TEC値の基準を大幅にクリア

4020i 4000i

「国際エネルギースタープログラムVer.3.0」の基準となるTEC基準値を大幅に下回る低消費電力化を実現。TEC値は4020iで0.55kWh、4000iで0.52kWhを実現。これにより、CO<sub>2</sub>排出量も大幅に減少させています。

※国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値

## 幅広い視野での環境対応。 世界各国の環境基準に適合

4020i 4000i

地球温暖化などの環境問題への対応として、世界各国の環境基準に適合。幅広い視野で環境負荷の低減に貢献しています。





## bizhub 4020iの主な仕様

### 基本機能

製品名	bizhub 4020i
形式	デスクトップ
読取り解像度	ADF:600 dpi × 600 dpi / 原稿ガラス面:1200 dpi × 1200 dpi (カラー)・600 dpi × 1200 dpi (モノクロ)
書き込み解像度	1200 dpi × 600 dpi
メモリー容量	256MB
CPU	800MHz
複写原稿	シート、ブック、立体物(重さ最大 2kg)
最大原稿サイズ	A4またはリーガル(自動原稿送り装置のみ)
複写サイズ	用紙サイズ 本体:A4、A5、A6、B5、レター・郵便はがき 手差しトレイ:A4、A5、A6、B5、レター・郵便はがき、封筒 <sup>※1</sup>
画像欠け幅	先端/後端:4 mm、左/右:3 mm
ウォームアップタイム <sup>※2</sup>	27 秒以下(主電源から)、5.8秒以下(スリープモードから)
ファーストコピータイム <sup>※3</sup>	9.2秒以下
連続複写速度	40枚/分(A4タテ)
複写倍率	等倍 固定 拡大 縮小 200%、141%、115% 97%、94%、91%、87%、83%、70%、50%

固定任意	—
ズーム	25%～400% (1%単位で設定可能)
縦横独立変倍	—
給紙方式/ 給紙量 (1ペーパー)	標準 オプション PF-P23(250枚×1段)、PF-P24(520枚×1段) 最大給紙容量
対応用紙坪量 <sup>※4</sup>	本体:60～120g/m <sup>2</sup> 手差しトレイ:60～200g/m <sup>2</sup>
排紙容量	150枚
連続複写枚数	1～999枚
両面コピー <sup>※5</sup>	A4、レターのみ
対応用紙坪量	60～105g/m <sup>2</sup>
電源	AC100V 10.8A(50/60Hz)
最大消費電力	1080W
エネルギー消費効率 <sup>※6</sup>	103kWh/年 区分:複合機 d
大きさ(幅×奥行×高さ)	435 mm × 427 mm × 486 mm
機械占有寸法(幅×奥行)	435 mm × 731.7 mm(給紙トレイ及び背面排紙トレイを開いた状態)
質量(本体のみ)	約 16.8kg(消耗品含む)

※1 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。※2 23℃、定格電圧時、主電源ONから製品開始時、消耗品交換時、および設置場所の温度変化時等によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数値以上の時間がかかる場合があります。※3 A4タテ、等倍、本体トレイ・原稿ガラス面からの読み取り ※4 用紙の種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙は対応していません。※5 原稿送り装置から両面原稿の読み込みはできません。※6 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値


### 自動原稿送り装置機能(標準装備)

原稿送り装置の種類	自動原稿送り装置
原稿の種類	普通紙 64～90g/m <sup>2</sup>
原稿サイズ	最大 A4 タテまたはリーガル
原稿積載量	50 枚(75g/m <sup>2</sup> )
原稿読み取り速度	片面(カラー/モノクロ):20/24 ページ/分
電源	本体より供給

### 給紙ユニットPF-P23(オプション)(bizhub 4020i / 4000i)

用紙種類	普通紙(65～75g/m <sup>2</sup> )、普通紙(厚め)(70～105g/m <sup>2</sup> )、厚紙(105～120g/m <sup>2</sup> )、再生紙、色紙
用紙サイズ	A4、A5、B5、レター
給紙容量	250 枚(1ペーパー)
電源	本体より供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	363 mm × 384 mm × 122 mm
質量	約2.8kg

### 寸法図(単位:mm)



ご注意	※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。 ※著作権の目的となっていない書籍・音楽・絵画・映画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
安全にお使いいただくために	●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アース接続を確認に行ってください。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。 ●給紙キャビンおよび専用デスク装着時は必ず付属の固定脚を取付け設置してください。

※KONICA MINOLTA、シンボルマーク、Giving Shape to Ideasおよび bizhub は、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※Windowsおよび Windows Server は、米国 Microsoft Corporation、の米国およびその他の国における登録商標です。※IOSの商標は、Cisco Systems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Mopriaおよび Mopria ロゴ、は Mopria Alliance, Inc. の米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。※Android、Google Play および Google は、Google Inc. の商標または登録商標です。※Mac、macOS、OS X および App Store は、Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※PostScript は、米国 Adobe Systems Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Ethernet は、富士フイルムとヒューストン・パシフィック・システム株式会社の登録商標です。※IEEE は、The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc. の商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格等は都合により予告なしに変更する場合があります。※このカタログに掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※このカタログに掲載の操作パネルの画面はレモコミ合産です。※このカタログは事業者向けの商品・サービスの情報を提供しております。記載の価格には消費税が含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し付けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品が含まれていません。※bizhub 4020i または 4000i をご購入の際は保守サービスシステムとの契約が継続していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間で、※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一、メモリーに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをお勧めします)

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

### 国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社  
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

### 製造元

コニカミノルタ株式会社

### お客様相談室



0120-805039

受付時間は土、日、祝日を除く 9:00～12:00、13:00～17:00 でお受けします。

おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。

消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <https://konicaminolta.com>

## bizhub 4000iの主な仕様

### 基本機能

製品名	bizhub 4000i
プリント方式	電子写真・半導体レーザービーム方式
プリント	40 枚/分(A4タテ)
速度 <sup>※1</sup>	20 面/分(A4タテ)
解像度	標準モード:600 dpi × 600 dpi 高画質モード:1,200 dpi × 1,200 dpi <sup>※2</sup>
メモリー(標準)	256MB
CPU	800MHz
ファーストプリントタイム <sup>※3</sup>	7.2秒以下
ウォームアップタイム <sup>※4</sup>	25秒以下(主電源から)、5.8秒以下(スリープモードから)
内蔵フォント	PCL 欧文73書体、ビットマップフォント12書体 PS 日本語2書体(和版明朝M、美杉ゴシックM)、欧文66書体
インターフェイス	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T <sup>※5</sup> 、USB2.0 (High-Speed) 1.1、IEEE802.11 b/g/n <sup>※5</sup>

対応 OS	PCL Windows 11 Windows Server 2016/2019/2022/2025 PS Windows 11 Windows Server 2016/2019/2022/2025 macOS Big Sur (11)、macOS Monterey (12)、macOS Ventura (13)、macOS Sonoma (14)、macOS Sequoia (15)
-------	---

用紙サイズ <sup>※6</sup>	標準トレイ A4、A5、A6、B5、レター・不定形(幅:69.8～216 mm、長さ:148～356 mm)、郵便はがき 手差しトレイ A4、A5、A6、B5、レター・不定形(幅:69.8～216 mm × 長さ:127～356 mm)
用紙種類 <sup>※7</sup>	標準トレイ 普通紙(65～75g/m <sup>2</sup> )、普通紙(厚め)(75～105g/m <sup>2</sup> )、厚紙(105～120g/m <sup>2</sup> )、郵便はがき(185g/m <sup>2</sup> )、再生紙、色紙 手差しトレイ 普通紙、普通紙(厚め)、厚紙、超厚紙、郵便はがき、再生紙、ラベル紙 <sup>※8</sup> 、色紙、封筒薄め、封筒、封筒厚め

給紙容量	標準トレイ 520 枚 手差しトレイ 50 枚 最大給紙容量 1610 枚(標準+PF-P24(520 枚) × 2 段)
排紙容量	150 枚
両面印刷 <sup>※9</sup>	標準
印字可能領域(右記範囲除く)	上下左右 4.23 mm (封筒の封部分以外は保証外)
大きさ(幅×奥行×高さ)	373 mm × 388 mm × 287 mm
質量(本体のみ)	約 12.4kg(消耗品含む)
機械占有寸法(幅×奥行)	373 mm × 728.4 mm (給紙トレイ及び背面排紙トレイを開いた状態)

稼働音 <sup>※10</sup>	動作時:52dB、スタンバイ時:34dB
動作環境	温度:0～40℃、湿度:10～95%(結露しないこと)
電源	AC100V 10.8A (50/60Hz)
最大消費電力	1080W
エネルギー消費効率 <sup>※11</sup>	95kWh/年 区分:プリンター C
装置寿命	30 万面または5 年


※1 A4、普通紙、同一原稿連続印刷時。ドライバーの設定やお客様の使用条件により異なります。小サイズ紙の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印字速度に制限があります。※2 出力速度が低下します。※3 データ処理終了から紙張完了までの時間で、※4 製品開始時、消耗品交換時、および設置場所の温度変化時等によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数値以上の時間がかかる場合があります。※5 有線 LAN と無線 LAN は同時に使用できません。※6 使用される紙質、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し書きされることをお勧めします。※7 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。※8 レーザープリンター用のものを使用してください。※9 用紙厚は 60～105g/m<sup>2</sup> となります。※10 ISO17793 に基づく実測値であり、記述はバースタックで(近き者)位置の音圧レベル。※11 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。

### 本体標準価格(標準搬入設置料)(税別)

bizhub 4020i — 109,800円(25,000円)  
bizhub 4000i — 87,800円(20,000円)

※上記搬入設置料はコニカミノルタジャパン株式会社が発注した場合の実費となります。また、コニカミノルタジャパン株式会社が設置する場合、日付指定での対応となります。※特殊作業(階段作業、クレーン使用等)、移設による搬出・搬入、休日・時間外、遠隔地や離島などの作業については、別途料金が必要となります。

### 寸法図(単位:mm)



複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の安全データシート(SDS、Safety Data Sheet)をインターネット上に掲載しております。お問い合わせいただく前に内容をご確認ください。  
<https://konicaminolta.jp/pr/msds/>

お問い合わせは、当社へ。



## ■ オプションシステム & 価格表



■ 本体標準価格    bizhub 4020i ..... 109,800 円 (標準搬入設置料金 25,000 円) <税別>

## ■ オプション価格

商品名		標準価格 (税別)	取付料金 (税別)	備 考
給紙ユニット	PF-P23	45,000円	2,300円	250枚給紙キャビネット 追加2段のみ 給紙ユニットPF-P23と給紙ユニットPF-P24を組み合わせでご使用いただけます。
給紙ユニット	PF-P24	65,000円	2,300円	520枚給紙キャビネット 追加2段のみ 給紙ユニットPF-P23と給紙ユニットPF-P24を組み合わせでご使用いただけます。

※上記搬入設置料・取付料金は、コニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。また、コニカミノルタジャパン株式会社が設置する場合、日付指定での対応となります。  
※特殊作業（階段作業、クレーン使用等）、移設による搬出・搬入、休日／時間外、遠隔地や離島などの作業については、別途料金が必要となります。※オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

## ■ 消耗品価格

商品名		標準価格 (税別)	仕 様
トナーカートリッジ	TNP84	13,950円	約3,000枚印刷可能 (ISO・IEC 19752準拠)
トナーカートリッジ	TNP83	45,400円	約12,000枚印刷可能 (ISO・IEC 19752準拠)
イメージングユニット	IUP34	19,450円	約50,000枚 (1ジョブあたり3ページの間欠印刷時)

※ご購入時、約3,000枚印刷可能なトナーカートリッジを同梱しています。(ISO・IEC 19752準拠)

※記載の印刷枚数は目安です。印刷の仕方により印刷可能枚数は異なります。間欠印刷時、普通紙以外の印刷モード時、および節電モードの使用、電源の頻繁なオン、オフの繰り返しにより印刷可能枚数は少なくなります。消耗品の印刷可能枚数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になる場合があります。イメージ率が低くトナー消費量が少ない場合にも、期待した印刷可能枚数を実現できないことがあります。

## ■ 連携ソリューション製品

### ■ Konica Minolta Mobile Print

Konica Minolta Mobile Printは、コニカミノルタが提供するモバイル用アプリです。シンプルで直感的なユーザーインターフェイスで、モバイル端末とbizhubとの連携を簡単にし、クラウドストレージのドキュメント、写真の印刷などがスピーディーにセキュアに行えます。iPhone®/iPad™/iPod touch®はApp Storeより、Android™ OSはGoogle Playより無償ダウンロードできます。

※ダウンロードの際、通信費が別途必要です。

※詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

■ クライアント環境設定料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定	2,000円／台	コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業および動作確認 (LAN/USB接続)
スキャナー設定	2,500円／台	スキャナー 設定および動作確認

■ ソフトウェアインストール料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供ソフトウェアインストール	2,500円／台	コニカミノルタが提供するソフトウェアのインストールと設定作業および起動確認 (仕様説明・操作説明は除く)
ソフトウェアアンインストール	2,000円／台	指定ソフトウェアのアンインストール (アンインストール機能付きのものに限る)

※上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびインストール料は、コニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。

■ 保守サービス

製品保証内容

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後 1 年以内に故障が起こった場合、無償で訪問修理させていただきます。  
修理の際には同梱されている保証書の提示が必要になります。

製品名		保証期間	保証内容
bizhub 4020i 本体		ご購入後、1 年間	オンサイト (訪問) による無償修理
オプション	給紙ユニット (PF-P23)		
	給紙ユニット (PF-P24)		

※消耗品 (トナーカートリッジ、イメージングユニット)、定期交換部品、及び外装カバー類は無償保証の対象外となります。  
※保証期間内であっても遠隔地や離島などの場合は、別途交通費が必要になる場合があります。  
※お客様が登録されたダイヤル番号等のデータは、修理完了後に復旧できない場合もございますので予めバックアップをお取りいただき保管をお願いいたします。

保守契約

保守契約には、保証期間終了後 1 年単位の年間契約と、購入と同時に複数年で契約いただける複数年契約がございます。  
契約期間内に故障が発生した場合は、オンサイト (訪問) での修理を行います。年間保守契約は、購入後 5 年間を経過しますと加入することはできません。5 年以降はスポット保守となります。

- 年間保守契約および複数年保守契約料金には、定期交換部品、故障修理に必要な部品、交通費、技術料金が含まれています。
- 消耗品は別途料金が必要になります。
- 保守サービスの受付対応時間 (9:00-17:00) 以外の時間における保守サービスは契約に含まれておりません。
- 遠隔地や離島などの場合は、別途料金が必要となる場合があります。
- 定期点検はありません。

■ 年間保守契約 (保証期間終了後 1 年間)

製品名		保守契約料金 (税別)
bizhub 4020i 本体		28,000 円
オプション	給紙ユニット (PF-P23)	2,000 円
	給紙ユニット (PF-P24)	2,000 円


※定期交換部品の料金と交換費用が含まれています。  
※オプション品のみの加入はできません。

■ 複数年保守契約

契約メニュー	保守契約料金 (税別)	備 考
購入と同時に 3 年間保守料金	46,000 円	定期交換部品含む
購入と同時に 4 年間保守料金	55,000 円	
購入と同時に 5 年間保守料金	63,000 円	

※定期交換部品の料金と交換費用が含まれています。  
※オプションも保守対象です。(ただし、製品と同時に購入となります。他社製品は対象外です。)  
※オプション品のみの加入はできません。  
※月間平均枚数が 3,000 枚以内 (普通紙) とします。

保守契約のイメージ



■ スポット修理料金

保証期間終了後の修理において、保守契約をお申込みいただいていない場合に必要となる修理料金です。

保証期間終了後 (税別)
基本料金 (10,000 円) + 技術料金 (5,000 円 / 30 分) + 部品代金

※消耗品および定期交換部品は別途料金が必要になります。  
※修理には修理箇所以外の点検作業を含みません。  
修理箇所以外の点検が必要な場合は別途見積りとなりますのでお問い合わせください。  
※技術料金: 5,000 円 / 30 分。30 分未満は 30 分として計算します。  
※部品代金: 弊社規定の交換部品代金。  
※遠隔地や離島などの場合は、別途見積りしますのでお問い合わせください。


■ 定期交換部品

定期交換部品の詳細はお問合せください。

〈国内総販売元〉  
コニカミノルタ ジャパン株式会社  
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

〈製造元〉  
コニカミノルタ株式会社

## ■ オプションシステム & 価格表



■ 本体標準価格    bizhub 4000i …………… 87,800円(標準搬入設置料金 20,000円)<税別>

## ■ オプション価格

商品名		標準価格(税別)	取付料金(税別)	備 考
給紙ユニット	PF-P23	45,000円	2,300円	250枚給紙キャビネット 追加2段のみ 給紙ユニットPF-P23と給紙ユニットPF-P24を組み合わせでご使用いただけます。
給紙ユニット	PF-P24	65,000円	2,300円	520枚給紙キャビネット 追加2段のみ 給紙ユニットPF-P23と給紙ユニットPF-P24を組み合わせでご使用いただけます。

※上記搬入設置料・取付料金は、コニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。また、コニカミノルタジャパン株式会社が設置する場合、日付指定での対応となります。  
※特殊作業(階段作業、クレーン使用等)、移設による搬出・搬入、休日/時間外、遠隔地や離島などの作業については、別途料金が必要となります。※オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

## ■ 消耗品価格

商品名		標準価格(税別)	仕 様
トナーカートリッジ	TNP84	13,950円	約3,000枚印刷可能(ISO・IEC 19752準拠)
トナーカートリッジ	TNP83	45,400円	約12,000枚印刷可能(ISO・IEC 19752準拠)
イメージングユニット	IUP34	19,450円	約50,000枚(1ジョブあたり3ページの間欠印刷時)

※ご購入時、約3,000枚印刷可能なトナーカートリッジを同梱しています。(ISO・IEC 19752準拠)

※記載の印刷枚数は目安です。印刷の仕方により印刷可能枚数は異なります。間欠印刷時、普通紙以外の印刷モード時、および節電モードの使用、電源の頻繁なオン、オフの繰り返しにより印刷可能枚数は少なくなります。消耗品の印刷可能枚数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になる場合があります。イメージ率が低くトナー消費量が少ない場合にも、期待した印刷可能枚数を実現できないことがあります。

## ■ 連携ソリューション製品

### ■ Konica Minolta Mobile Print

Konica Minolta Mobile Printは、コニカミノルタが提供するモバイル用アプリです。シンプルで直感的なユーザーインターフェイスで、モバイル端末とbizhubとの連携を簡単にし、クラウドストレージのドキュメント、写真の印刷などがスピーディーにセキュアに行えます。iPhone®/iPad™/iPod touch®はApp Storeより、Android™ OSはGoogle Playより無償ダウンロードできます。

※ダウンロードの際、通信費が別途必要です。

※詳しくは弊社ホームページをご覧ください。



■ クライアント環境設定料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定	2,000円／台	コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業および動作確認 (LAN/USB接続)

■ ソフトウェアインストール料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供ソフトウェアインストール	2,500円／台	コニカミノルタが提供するソフトウェアのインストールと設定作業および起動確認 (仕様説明・操作説明は除く)
ソフトウェアアンインストール	2,000円／台	指定ソフトウェアのアンインストール (アンインストール機能付きのものに限る)

※上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびインストール料は、コニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。

■ 保守サービス

**製品保証内容** お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後 1 年以内に故障が起こった場合、無償で訪問修理させていただきます。修理の際には同梱されている保証書の提示が必要になります。

製品名		保証期間	保証内容	※消耗品(トナーカートリッジ、イメージングユニット)、定期交換部品、及び外装カバー類は無償保証の対象外となります。
bizhub 4000i 本体		ご購入後、1 年間	オンサイト(訪問)による無償修理	※保証期間内であっても遠隔地や離島などの場合は、別途交通費が必要になる場合があります。
オプション	給紙ユニット(PF-P23)			※お客様が登録されたデータは、修理完了後に復旧できない場合もございますので予めバックアップをお取りいただき保管をお願いします。
	給紙ユニット(PF-P24)			

保守契約

保守契約には、保証期間終了後 1 年単位の年間契約と、購入と同時に複数年で契約いただける複数年契約がございます。契約期間内に故障が発生した場合は、オンサイト (訪問) での修理を行います。年間保守契約は、購入後 5 年間を経過しますと加入することはできません。5 年以降はスポット保守となります。

- 年間保守契約および複数年保守契約料金には、定期交換部品、故障修理に必要な部品、交通費、技術料金が含まれています。
- 消耗品は別途料金が必要になります。
- 保守サービスの受付対応時間 (9:00-17:00) 以外の時間における保守サービスは契約に含まれておりません。
- 遠隔地や離島などの場合は、別途料金が必要となる場合があります。
- 定期点検はありません。

■ 年間保守契約 (保証期間終了後 1 年間)

製品名		保守契約料金 (税別)
bizhub 4000i 本体		25,000 円
オプション	給紙ユニット (PF-P23)	2,000 円
	給紙ユニット (PF-P24)	2,000 円


※定期交換部品の料金と交換費用が含まれています。  
※オプション品のみの加入はできません。

■ 複数年保守契約

契約メニュー	保守契約料金 (税別)	備 考
購入と同時に 3 年間保守料金	42,000 円	定期交換部品含む
購入と同時に 4 年間保守料金	50,000 円	
購入と同時に 5 年間保守料金	57,000 円	

※定期交換部品の料金と交換費用が含まれています。  
※オプションも保守対象です。(ただし、製品と同時に購入となります。他社製品は対象外です。)  
※オプション品のみの加入はできません。  
※月間平均枚数が 3,000 枚以内 (普通紙) とします。

保守契約のイメージ



■ スポット修理料金

保証期間終了後の修理において、保守契約をお申込みいただいていない場合に必要となる修理料金です。

保証期間終了後 (税別)
基本料金 (10,000 円) + 技術料金 (5,000 円 / 30 分) + 部品代金

※消耗品および定期交換部品は別途料金が必要になります。  
※修理には修理箇所以外の点検作業を含みません。  
修理箇所以外の点検が必要な場合は別途見積りとなりますのでお問い合わせください。  
※技術料金: 5,000 円 / 30 分。30 分未満は 30 分として計算します。  
※部品代金: 弊社規定の交換部品代金。  
※遠隔地や離島などの場合は、別途見積りしますのでお問い合わせください。

■ 定期交換部品

定期交換部品の詳細はお問合せください。

〈国内総販売元〉  
コニカミノルタ ジャパン株式会社  
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

〈製造元〉  
コニカミノルタ株式会社