



KONICA MINOLTA

bizhub 3622

モノクロ
複合機

A4



モノクロ **36**枚/分

Giving Shape to Ideas

高性能・多機能をコンパクトに凝縮

コピー・プリンター・カラーレスキナー・
ファクス・無線LANをオールインワン
スモールオフィスやワークグループに最適な
モノクロ複合機



使いやすさと生産性を両立

毎分36枚の高速印刷スピードを実現

コピーとプリントの速度はともに、毎分36枚(A4)の高速出力を実現。待ち時間を低減し業務を効率的に進めることができます。

高いTCO削減効果を発揮

スモールオフィスやワークグループ向けに最適化されたbizhub 3622は、導入コストも運用コストもセーブすることでTCOを大幅に削減します。

設置の自由度が高い省スペース設計

多機能複合機でありながら、設置面積がわずか0.15m²という省スペースを達成。デスクトップの空きスペースにも設置していただけます。さらに、標準装備のWi-Fi接続を利用すれば、LANケーブルの配線がないオフィス内にも導入することが可能。設置の自由度が高い省スペース設計です。



給紙ユニットの増設で大量給紙も可能

コンパクトな設置スペースで、大量給紙を実現する550枚給紙ユニットと本体と合わせて最大900枚の給紙が可能です。

※ 対応用紙坪量：本体給紙トレイ 最大120g/m²、手差しトレイ 最大216g/m²

標準トレイ
250枚
用紙サイズ：A4～A6、
レター、リーガル



最大
900枚
(75g/m²)

手差しトレイ
100枚
用紙サイズ：A4～A6、
レター、リーガル、
郵便はがき、封筒

オプションの給紙ユニット PF-P16
550枚
用紙サイズ：A4、A5、B5、レター、リーガル

カラーレスキナーを標準搭載

スキャン機能は、A4タテ片面時にカラーで毎分20枚(モノクロは毎分42枚)のスキャンが可能。大量のビジネス文書もスピーディーにスキャンできます。



※ 原稿送り装置から両面原稿の読み込みはできません。

見やすいカラーLCDを搭載した操作パネル

操作パネルには見やすい2.4インチのカラーLCDを搭載しました。コピー、スキャン、ファクスのモード切替も、各種設定もメニュー化することで分かりやすく見やすく表示します。



クラウドやモバイル機器とも柔軟に連携


無線LAN環境での使用が可能

無線LAN機能を標準装備。オフィスの有線LANはもちろん、無線LAN環境にも接続することができ、設置場所の自由度が広がります。

※ 対応規格：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
有線LANと無線LANは同時に使用できません。

さまざまな端末からのプリントに対応


ドライバーを介さずに、各種プリントサービスに対応。より簡単で手軽にモバイルとの連携が可能になりました。



便利で美しいコピー・プリント・カラーキャン

カードの両面を1枚に並べてコピー

免許証、名刺など不定形の小さなカード原稿をコピーするのに便利な機能です。カードの表と裏の両面を1枚の用紙に並べてコピーできます。



細部まで美しい1,200dpi高解像度プリント

小さな文字や細い線の再現性に優れた1,200dpiのプリントモードを搭載。プリント時に生じる線の太りも調整可能。繊細なディテールまで美しく再現します。

※印刷速度が低下します。

両面 / ページ集約機能による用紙削減


両面印刷機能や複数ページを用紙1枚に集約して出力するページ集約機能(コピー時:最大4ページ分、プリント時:最大16ページ分)を標準搭載。両機能の併用で、大幅に用紙使用量を削減でき、TCO削減に効果的です。



多彩なスキャン送信機能

E-mail送信をはじめ、PC、FTPサーバーなど、さまざまな送信方法があります。情報の共有や活用とペーパーレス化を促進します。

ファイル形式: PDF、TIFF、JPEG、XPS、PDF/A、暗号化PDF



速くて安全なファクス送受信

高速ファクス機能を標準装備

スーパー G3規格と高効率データ圧縮伸長方式(JBIG)の採用により、一般の加入電話回線で約3秒台※1の高速電送を実現するFAX機能を標準搭載。スピーディーな処理で通信コストを低減します。

※1 A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパー G3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。



情報流出を回避するファクスセキュリティ

ファクスの誤送信や不正による情報流出を防ぐ機能を搭載。

- ・宛先2度入力
- ・ダイヤルトーン検出機能
- ・メモリー受信&PC転送
- ・通信結果レポートでの結果確認

TCOも削減する環境性能

節電効果の高いエコモードを搭載

電力消費を抑えることができるエコモードを搭載。使用環境に合わせた節電が可能です。

TEC値の基準を大幅クリアしCO₂排出量を削減

TEC値は1.4kWhを達成。国際エナジースタープログラム Ver.2.0が定める基準を大幅にクリアした省電力設計です。従来機と比較してもTEC値を約22%低減しました。これにより、CO₂排出量も大幅に削減しています。

幅広い対応で世界各国の環境基準に適合

地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的とした「国際エネルギースタープログラム」や、環境意識の高い欧州など世界各国の環境基準に適合。幅広い視野で環境負荷の低減に貢献しています。



■基本機能/コピー機能

製品名	bizhub 3622
形式	デスクトップ
読み取り解像度	600dpi×600dpi
書き込み解像度	600dpi×600dpi
解像度	256階調
メモリー容量	1GB
複写原稿	シート、ブック、立体物(重さ最大3kg)
最大原稿サイズ	A4またはリーガル(ADFのみ)
複写サイズ	用紙サイズ 本体:A4～A6、リーガル、レター 手差しレター:A4～A6、郵便はがき、封筒 ^{※1} 、リーガル、レター 不定形紙(幅:76.2mm～216mm、長さ:127mm～356mm)
画像欠け幅	先端/後端:4mm、左/右:4mm
ウォームアップタイム ^{※2}	90秒以内
ファーストコピータイム ^{※3}	6.0秒以下
連続複写速度	36枚/分(A4タテ)
複写倍率	1:1±0.5%以下
	固定倍率 拡大 縮小 固定任意 ズーム 解像度独立変位
給紙方式/給紙量(75g/m)	標準 本体トレイ(コピーサルトレイ250枚×1段)+手差しレター100枚 オプション PF-P15(250枚×1段)、PF-P16(550枚×1段) 最大給紙容量
対応用紙厚さ ^{※4}	本体:60～120g/m ² 手差しレター:60～216g/m ²
排紙容量	150枚
連続複写枚数	1～999枚
両面コピー ^{※5}	用紙サイズ A4、リーガル、レターのみ
電源	対応用紙厚さ AC100V/8.6A(50/60Hz)
最大消費電力	550W
エネルギー消費効率 ^{※6}	7.2kWh/年 区分:複合機c
大きさ(幅×奥行×高さ)	399×429.5×467mm(本体+ADF)
機械占有寸法(幅×奥行)	399×685.5mm(手差しレターを開いた状態)
質量	約19.4kg(本体+ADF、消耗品含む)

※1 封筒の種類、厚さ、印刷面積によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
 ※2 22℃、定格電圧時、主電源ONから
 製品開始時、消耗品交換時、および設置場所の温度変化時等によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数値以上の時間がかかる場合があります。
 ※3 A4タテ、等倍、本体トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
 ※4 用紙の種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙は対応していません。
 ※5 原稿送り装置から用紙前後の読み込みはできません。
 ※6 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機種の測定方法による数値

■自動原稿送り装置機能(標準装備)

原稿送り装置の種類	自動原稿送り装置
原稿の種類	普通紙 52～120g/m ²
原稿サイズ	最大A4タテまたはリーガル
原稿積載量	50枚(75g/m ²)
原稿読み取り速度(150dpi)	片面(カラー/モノクロ):20/42ページ/分
電源	本体より供給

■プリンター機能(標準装備)

形式	内蔵型
連続プリント速度	本体仕様にする ※1,200dpi×1,200dpi出力時は連続プリント速度が低下します。
解像度	標準モード:600dpi×600dpi 高画質モード:1,200dpi×1,200dpi
メモリー容量	1GB
ページ記述言語	PCL 6、PostScript 3 互換、XPS
内蔵フォント	PCL 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L) ^{※1} 、欧文89書体 PS 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L) ^{※1} 、欧文158書体
対応プロトコル	TCP/IP、LDAP、IPP、SNMP
対応OS ^{※2}	PCL Windows 7 ^{※3} /8.1 ^{※3} /10 ^{※3} Windows Server 2008 ^{※3} /2008 R2/2012/2012 R2/2016 PS Windows 7 ^{※3} /8.1 ^{※3} /10 ^{※3} Windows Server 2008 ^{※3} /2008 R2/2012/2012 R2/2016 Mac OS X(10.9/10.10/10.11)、macOS Sierra(10.12)、macOS High Sierra(10.13) XPS Windows 7 ^{※3} /8.1 ^{※3} /10 ^{※3} Windows Server 2008 ^{※3} /2008 R2/2012/2012 R2/2016 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ^{※4} 、USB2.0(High-Speed)、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ^{※4}
インターフェース	

※1 オプション
 ※2 最新の対応OSについては弊社ホームページをご覧ください。
 ※3 32ビット(x86)/64ビット(x64)環境に対応。
 ※4 有線LANと無線LANは同時に使用できません。

■スキャナー機能(標準装備)

形式	フルカラーキャナー
読み取りサイズ	本体仕様にする
読み取り解像度	75×75dpi、150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度(A4タテ)	カラー/モノクロ:20/42ページ/分(片面、150dpi)
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ^{※1} 、USB2.0(High-Speed)、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ^{※1}
対応プロトコル	TCP/IP、FTP、SMB、SMTP
出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF、XPS、PDF/A、番号化PDF
対応OS ^{※2}	Windows 7 ^{※3} /8.1 ^{※3} /10 ^{※3} Windows Server 2008 ^{※3} /2008 R2/2012/2012 R2/2016 Mac OS X(10.9/10.10/10.11)、macOS Sierra(10.12)、macOS High Sierra(10.13)

※1 有線LANと無線LANは同時に使用できません。
 ※2 Wi-Fiネットワーク環境での使用にできません。
 ※3 32ビット(x86)/64ビット(x64)環境に対応。

■ファクス機能(標準装備)

伝送規格	スーパーG3
適用回線	一般加入回線、ファクシミリ通信網、PBX回線
通信解像度	超高精細:600dpi×600dpi 高精細:16dot/mm×15.4line/mm、300dpi×300dpi 標準:8dot/mm×7.7line/mm、200dpi×200dpi 普通:8dot/mm×3.85line/mm
通信速度	2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/21600/24000/26400/28800/31200/33600bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ	最大A4またはリーガル
記録サイズ	最大A4またはリーガル
伝送時間	約3秒 ^{※1}
短時間ダイヤル	500件 ^{※2}
宛先情報通信	最大400件

※1 A4用700文字程度の当社標準規格、標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITU-TV.34準拠33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。
 ※2 宛先名が25文字、番号が10桁、ショートカットIDが4桁の場合の件数です。

■給紙ユニットPF-P15(オプション)

用紙種類	普通紙、再生紙、片面専用紙、特殊紙、色紙、厚紙、ラベル紙(60～120g/m ²)
用紙サイズ	A4、A5、B5、リーガル、レター
給紙容量	250枚(75g/m ²)
電源	本体より供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	389×374×95mm
質量	約4.2kg


■給紙ユニットPF-P16(オプション)

用紙種類	普通紙、再生紙、片面専用紙、特殊紙、色紙、厚紙、ラベル紙(60～120g/m ²)
用紙サイズ	A4、A5、B5、リーガル、レター
給紙容量	550枚(75g/m ²)
電源	本体より供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	389×374×126mm
質量	約4.7kg

■専用デスクDK-P02(オプション)

大きさ(幅×奥行×高さ)	450×465×452mm
質量	18.3kg
総荷重	50kg

寸法図(単位:mm)



本体標準価格(標準搬入設置料)(税別)

bizhub 3622 89,800円(20,000円)

※上記搬入設置料はコニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。
 ※特殊作業(クレーン車使用等)の場合は、別途料金が必要となります。

複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の安全データシート(SDS、Safety Data Sheet)をインターネット上に掲載しております。
 お使いいただく前に内容をご確認ください。
<http://konicaminolta.jp/pr/msds/>

ご注意

※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
 ※著作権の目的となつて書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他の、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、bizhub および Giving Shape to Ideas は、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※Windows は、米国Microsoft Corporation、の米国およびその他の国における登録商標です。※Windows Server は、米国Microsoft Corporation、の米国の登録商標です。※PostScript は、米国Adobe Systems Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Mac OS、OS X、macOS Sierra、AppStore および AirPrint は、Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※App Store は、Apple Inc. が運営する iPhone、iPad、iPod touch 向けアプリケーションソフトウェアのダウンロードを行なえるサービスの名称です。※Google、Android および Google Play および Google Cloud Print は、Google Inc. の商標または登録商標です。※iOS は、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標です。※Ethernet は富士ゼロックス株式会社の登録商標です。※Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の米国およびその他の国における商標または登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本誌掲載の操作パネルの画面はメタコミ合成です。※本誌掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申上げます。※本体価格は、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※bizhub 3622 をご購入の際は保守サービスシステムの締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一、メモリーに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の障害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することを勧めします)

コニカミノルタ情報機器事業部の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元

コニカミノルタジャパン株式会社
 〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

製造元

コニカミノルタ株式会社

お客様相談室 ☎ **0120-805039**

受付時間は土、日、祝日を除く9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただきます。ご了承ください。
 消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。<http://konicaminolta.jp>

お問い合わせは、当社へ。



KONICA MINOLTA

bizhub 3622

本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。
ご購入の際は別途申し受けます。

■ オプションシステム & 価格表



専用デスク
[DK-P02]・・・50,000円



給紙ユニット
[PF-P15]・・・50,000円
・250枚×1段
・A4、A5、B5、リーガル



給紙ユニット
[PF-P16]・・・75,000円
・550枚×1段
・A4、A5、B5、リーガル



■ 本体標準価格 bizhub 3622……………89,800円(標準搬入設置料金20,000円)<税別>

■ オプション価格

商品名		標準価格(税別)	取付料金(税別)	備考
給紙ユニット	PF-P15	50,000円	2,000円	250枚給紙キャビネット 追加1段のみ
給紙ユニット	PF-P16	75,000円	2,000円	550枚給紙キャビネット 追加1段のみ
専用デスク	DK-P02	50,000円	2,000円	専用設置台
日本語フォントカード	UK-P18	24,000円	2,500円	256MBフラッシュメモリーおよび、日本語フォント追加カード

※オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

■ 消耗品価格

商品名		標準価格(税別)	仕様
トナーカートリッジ	TNP73	12,000円	約3,000枚印刷可能(ISO・IEC 19752準拠)
トナーカートリッジ	TNP62	45,000円	約15,000枚印刷可能(ISO・IEC 19752準拠)
イメージングユニット	IUP26	16,000円	約60,000枚(1ジョブあたり3ページの間欠印刷時)

※ご購入時、約2,500枚印刷可能なトナーカートリッジを同梱しています。(ISO・IEC 19752準拠)

※記載の印刷枚数は目安です。印刷の仕方により印刷可能枚数は異なります。間欠印刷時、普通紙以外の印刷モード時、および節電モードの使用、電源の頻繁なオン、オフの繰り返しにより印刷可能枚数は少なくなります。消耗品の印刷可能枚数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になる場合があります。イメージ率が低くとナー消費量が少ない場合にも、期待した印刷可能枚数を実現できないことがあります。

■ 連携ソリューション製品

■ Konica Minolta Mobile Print

Konica Minolta Mobile Printは、コニカミノルタが提供するモバイル用アプリです。シンプルで直感的なユーザーインターフェースで、モバイル端末とbizhubとの連携を簡単にし、クラウドストレージのドキュメント、写真の印刷などがスピーディーにセキュアに行えます。iPhone®/iPad™/iPod touch®はApp Storeより、Android™ OSはGoogle Playより、Windows 10 Mobileは、Microsoftストアより無償ダウンロードできます。

※ダウンロードの際、通信費が別途必要です。

※詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

■ Google Cloud Print

※ご利用には、Googleアカウントの登録およびログインが必要です。

※複合機1台あたり5,000円のセットアップ料金を申し受けます。後付の場合は、別途、出動費用を1訪問あたり5,000円申し受けます。

■ クライアント環境設定料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定	2,000円/台	コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業および動作確認(LAN/USB接続)
スキャナー設定	2,500円/台	スキャナー設定および動作確認

■ アプリケーションソフトウェアインストール料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供ソフトウェアインストール	2,500円/台	コニカミノルタが提供する複合機バンドルアプリケーションソフトウェアのインストールと設定作業および動作確認
アプリケーションソフトウェアインストール	2,000円/台	指定アプリケーションソフトウェアのアンインストール(アンインストール機能付きのものに限る)

※上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびアプリケーションインストール料は、コニカミノルタジャパン株式会社 が設置した場合の実費例です。

■ 保守サービス

製品保証内容

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後1年以内に故障が起こった場合、無償で訪問修理させていただきます。修理の際には同梱されている保証書の提示が必要になります。

製品名	保証期間	保証内容	
bizhub 3622本体	ご購入後、1年間	オンサイト(訪問)による無償修理	※定期交換部品および消耗品、消耗部品、外装カバー類は無償保証の対象外となります。
オプション 給紙ユニット(PF-P15)			※保証期間内であっても離島、山間部は別途交通費が必要になる場合があります。
給紙ユニット(PF-P16)			※お客様が登録されたダイヤル番号等のデータは、修理完了後に復旧できない場合もございますので予めバックアップをお取りいただき保管をお願いいたします。

保守契約

保守契約には、保証期間終了後1年単位の年間保守契約がございます。

契約期間内に故障が発生した場合は、オンサイト(訪問)での修理を行います。年間保守契約は、購入後5年間を経過しますと加入することはできません。5年以降はスポット保守となります。


- 年間保守契約には、定期交換部品、故障修理に必要な部品、交通費、技術料金が含まれています。
- 消耗品は別途料金が必要になります。
- 保守サービスの受付対応時間(9:00-18:00)以外の時間における保守サービスは契約に含まれておりません。
- 離島および山間部については別途料金が必要となる場合があります。
- 定期点検はありません。

■ 年間保守契約(保証期間終了後1年間)

製品名	保守契約料金(税別)
bizhub 3622本体	30,000円※1
オプション 給紙ユニット(PF-P15)	3,000円
給紙ユニット(PF-P16)	3,000円

- ※1:定期交換部品を含みます。
- ※オプション品のみ加入はできません。
- ※日本語フォントカードはbizhub 3622本体の保守に含まれます。

保守契約のイメージ



■ スポット修理料金

保証期間終了後の修理において、保守契約をお申込みいただいていない場合に必要となる修理料金です。

保証期間終了後(税別)
基本料金(10,000円)+技術料金(5,000円/30分)+部品代金

- ※消耗品および定期交換部品は別途料金が必要になります。
- ※修理には修理箇所以外の点検作業を含みません。修理箇所以外の点検が必要な場合は別途見積りとなりますのでお問い合わせください。
- ※技術料金:5,000円/30分。30分未満は30分として計算します。
- ※部品代金:弊社規定の交換部品代金。
- ※離島、山間部は別途見積りしますのでお問い合わせください。

■ 定期交換部品

定期交換部品	部品寿命(交換時期)※1	標準価格(税別)※2
ピックアップ(2個入り)	約200,000ページ	6,385円
給紙ローラー/分離パッド	約200,000ページ	6,675円
転写ローラー	約200,000ページ	4,835円
定着ユニット	約200,000ページ	52,800円

- ※1 印刷枚数を保証するものではありません。使用条件、使用環境により交換時期が早まることもあります。
- ※2 スポット修理料金の場合、サービス実施機関のサービスエンジニアが部品交換を行うため、別途作業料がかかります。
- ※定期交換部品の交換はサービスエンジニアが実施します。
- ※年間保守に入られている場合においても年間平均枚数3,000枚(普通紙)以上ご使用になられ、交換を行う場合は別途料金が必要となります。