

KONICA MINOLTA

セルフサービス専用カラー複合機

bizhub c352cs

カラーコピー、プリント、ファクス…
いろいろできて、よろこばれています。

お店の働きモノ、
コニカミノルタの複合機です。



A4ヨコ
モノクロ **35**枚/分
カラー **35**枚/分



速くて、きれいで、 コンパクトな

カラーもモノクロも毎分35枚の高速&高画質出力がウレシイ。

C352CSは、毎分35枚出力の高速4連タンデムエンジンを採用しているので、枚数の多いカラーコピーもスピーディに処理。しかも、ファーストコピーはカラー9秒以下、モノクロ7秒以下ですばやく出力。お客さまをお待たせしません。

また、コニカミノルタ独自の画像処理技術と、新開発デジタルトナーにより、とっても美しい出力。解像度1,800dpi相当×600dpiと256階調の高画質だから文字も写真も美しく再現します。



店頭で安心して使うための便利な付加機能*がウレシイ。



プリペイドカード

硬貨での販売に加えて、千円札やプリペイドカード方式を併用して組み合わせることも可能です。また、領収書が必要なお客さまには、領収書発行機能で自動発行することもできますから、ビジネスでご利用になるお客さまも安心です。*オプション

そして、コンパクト設計なのがウレシイ。

高速カラー複合機でありながら、モノクロ機並みのコンパクト設計を実現。モノクロコピー機を設置していたスペースにもフィットします。また、コンパクトサイズながら、4段の給紙トレイ(250枚トレイ1段と550枚トレイ3段)を標準装備した大容量給紙設計で、異なるサイズ of 用紙を最大1,900枚まで収納できるほか、手差しトレイからはがきの給紙も行えます。



セルフ複合機です！



もちろん、高度なセキュリティ対策もウレシイ。

コピー出力などの操作が完了した後は、メモリ内のデータを自動消去します。プリントアウトはIDとパスワードで保護され、他の人からジョブリストも見られることがありませんので、お客さまも安心です。




ユニバーサルデザインの操作もウレシイ。

初めての人にもやさしく使っていただける工夫も随所に。対話型操作でかんたんです。また、角度可変型のコントロールパネルなど隔々まで考えたユニバーサルデザイン仕様ですから、多くのお客さまにご利用いただけます。もちろん、お店にもやさしい使いやすさも追求しました。トナー交換はカートリッジ式を採用し、手をよごすことなくスピーディに。また、もしもの紙詰まりも、ほとんどの場合、右側の一カ所を開放することでスムーズに対処できます。



遠隔診断システムできめ細かなサービスを実施。

当社の遠隔診断システムは、通信回線を利用した先進のサポートネットワーク。万が一の故障を当社のサービス管理システムに即時通報するとともに、マシントラブルを未然に防ぐアラーム情報機能を備え、お客様の『最大満足』を追求しています。また、毎月のカウンタチェックなども、お客様の手を煩わせることなく確認できます。ワンランク上のサポート体制&アフターケアも、高性能のひとつだとコニカミノルタは考えます。



使用可能な地域、通信回線など、詳しくは担当者までお問い合わせください。

C352CSは、こんなことができます。

セルフでカンタン カラーコピー

使いやすく確実な課金ができるセルフサービス・カラーコピー機として、お店で活躍します。画質がきれいで、写真やCDジャケットなどのコピーに適したコピーモードも用意しているので、幅広いお客さま層にご利用いただけます。



セルフでカンタン プリントアウト

課金システムに対応したプリンタとしても使用できるため、インターネットやパソコンのドキュメントをプリントしたい、出張先で書類をプリントしたいといったお客さまのニーズにも応えられます。パソコンからのプリントも、簡単な操作でご利用いただけます。

セルフでカンタン ファクス送信



課金システムに対応したスーパーG3FAXの送信機能をオプションで用意。急にFAXを送る必要ができたというお客さまのリクエストにも応えられます。

オプションのFAXキットFK-502が必要です。
FAXの受信は、課金されません。

お店の スキャナ としても使っていただけます。

Windows PCからの画像読み込みに対応したスキャン機能(TWAIN)を標準装備しました。


キーカウンタが必要です。



みんなにやさしい簡単操作の セルフ コピー サービス


ステップ1

料金を投入し、原稿をセットします。



ステップ2

コピーモードを選びます。



フルカラー、単色カラー(4色)、白黒コピー、応用コピーのいずれかを選びます。

フルカラーコピー
デジタル高画質でカラー原稿を忠実に美しくコピー。通常のカラー印刷物や資料をコピーするための「フルカラー標準」と、スナップ写真などを美しく拡大コピーしたい場合に便利な「フルカラー写真」の2モードがあります。

単色カラーコピー
白黒原稿に色をつけてコピーしたい場合に便利なモード。レッド、ブルー、グリーン、セピアの4つのカラーバリエーションから、お好みのカラーでコピーできます。

白黒コピー
白黒コピーをとりたい場合のモード。デジタルならではの高画質機能によって、再現性の高いコピーが行えます。

フルカラーを選択した場合、「お札はコピー厳禁!!」とメッセージが表示されます。内容をよく確認した上で、[確認]キーを押してください。



コピーできました!

コピー後のセキュリティにも配慮。出力後のコピーデータはメモリから自動的に消去。お客さまの情報漏洩を防ぎ、安心してお使いいただけます。


ステップ3

用紙サイズ、倍率などを設定し、スタートボタンを押します。

バラエティ豊かなコピー機能

写真を用紙いっぱいに拡大コピーできます。

Lサイズ、ハイビジョンサイズ(16:9)、DSCサイズ、はがきサイズのカラープリント(写真)を、指定した定型サイズ用紙のフルサイズに拡大コピー。画面に白フチの幅を設定することも可能です。



1枚の原稿を複数に焼き増しします。

原稿を1枚の定型サイズ用紙内に2列に並べた状態で、可能な数だけ連続して等倍コピー。写真やCDジャケットなどの焼き増しに便利です。



A4用紙に4コマ分を連写します。

原稿をA6サイズに自動変倍し、4コマ分をA4用紙に連写コピー。はがきサイズのダイレクトメールや案内状などが簡単に作成できます。




はがきに直接コピーできます。

手差しトレイに官製はがきをセットすれば、直接コピーすることが可能。オリジナリティに富んだフルカラーで、年賀状や招待状などが作成できます。




CDジャケットを大きくコピーできます。

CDやCDシングルのジャケットなど、不定形サイズの原稿をお好みの大きさに拡大コピーすることができます。



C352CSは、こんなところでお使いいただけます。

●インターネットカフェ ●書店 ●学校 ●図書館 ●市役所、区役所などの公共施設
●ホテルロビー ●空港ロビー ●その他、人の集まるさまざまな場所で…



インターネットカフェ



ホテル



学校、図書館など
公共施設

セルフ プリント サービス

ステップ1

IDとパスワードを入力し、
プリント出力を指示します。
カラー/白黒、用紙サイズなどを設定し
ます。



ステップ2

出力したい枚数に応じた
料金を投入します。

カラー/白黒それぞれの枚数に
応じて、料金を投入します。



ステップ3

本体操作パネルに
IDとパスワードを入力します。
プリントするデータを選び、出力します。



プリントできました!

複数のPCからも正確に課金できます。

操作パネルでIDとパスワードを入力すると、一致したドキュメントだけが
表示され、お客さまが出力指示したデータを確実にプリントアウトします。

用紙サイズやカラー/白黒出力の単価が設定可能。

「プリント課金システム」によって、用紙のサイズやカラー/白黒など条
件に合わせた単価の設定が可能。ご利用環境に応じた課金が行えます。
単色カラープリントはできません。

印刷後のセキュリティにも配慮


出力後のプリントデータはメモリから自動的に消去。お客さまの情報漏
洩を防ぎ、安心してお使いいただけます。

システム構成例



bizhub C352CS

C352CS
+
セルフサービス用課金装置
KAKINくんシリーズ
+
利用者PC



対応OS
Windows2000
Windows XP
MacOS X
(10.2/10.3/10.4)

主な仕様

コピー機能

形式	デスクトップ
読取り解像度	600dpi
書き込み解像度	1,800dpi相当 x 600dpi
階調数	256階調
HDD	40GB
メモリ容量	1GB
複写原稿	シート、ブック、立体物(2.0kgまで)
最大原稿サイズ	A3
複写サイズ	用紙サイズ A3、A4、B4、B5、はがき(100 x 148mm) 不定形紙
画像欠け幅	先端: 4mm以内、後端: 3mm以内、手前/奥側: 3mm以内
ウォームアップタイム	77秒以内(条件: 23 °定格電圧)
ファーストコピータイム	フルカラー時: 9秒以下(A4ヨコ)、モノクロ時: 7秒以下(A4ヨコ)
連続複写速度	フルカラー時 35枚/分(A4ヨコ) 35枚/分(B5ヨコ) 20枚/分(B4) 17枚/分(A3)
速度	モノクロ時 35枚/分(A4ヨコ) 35枚/分(B5ヨコ) 20枚/分(B4) 17枚/分(A3)
複写倍率	固定 等倍 1:1 ± 0.5%以下 拡大 1:1.15/1.22/1.41/2.00/4.00 縮小 1:0.87/0.82/0.71
ズーム	25% ~ 400%(1%単位)
縦横独立変倍	25% ~ 400%(1%単位)
給紙方式	本体 4段トレイ(250枚 x 1、550枚 x 3) 64g/m ² 紙 マルチ手差し 100枚
連続複写枚数	1 ~ 100枚
電源	AC100V・15A(50Hz/60Hz)
最大消費電力	1.5kW以下
大きさ(幅 x 奥行 x 高さ)	849 x 755 x 1,050mm
質量	約127kg
機械占有寸法(幅 x 奥行)	991 x 755mm(手差しトレイを開いた状態) 等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラスの場合

プリント機能

形式	内蔵型
CPU	PPC750FX/600MHz(C352CS本体と共有)
メモリ	1GB(C352CS本体と共有)
用紙サイズ	A3、A4、B4、B5、はがき(100 x 148mm) 不定形紙
連続プリント速度	連続複写速度と同じ(但し、同一原稿の場合)
解像度	1,800dpi相当 x 600dpi
ページ記述言語	PCL6、PostScript3互換
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk
対応OS	PCL: Windows 2000、Windows XP PS: MacOSX(10.2/10.3/10.4)
内蔵フォント	PCL: 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L) 欧文80書体 PS: 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L) 欧文136書体
インターフェース	標準 10BASE-T/100BASE-TX オプション パラレル(IEEE1284準拠、コンパチブル、Nibble、ECP対応) USB2.0

FAX機能(オプション)

原稿サイズ	A3、B4、A4
受信サイズ	A3 ~ A5
相互通信	ECM / G3(スーパーG3)
走査線密度	G3: 8 x 3.85、8 x 7.7 line/mm
伝送時間	2秒台(V.34、JBIG)
通信速度	2.4kbps ~ 33.6kbps
符号化方式	MH / MR / MMR / JBIG
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網(G3)

使い方に合わせて選べるオプション・ラインナップ



**KAKINくん
SV-1**
280,000円
(取付料5,000円)

110×225×905mm, 10.8kg
カラー/単色カラー/モノクロ/大小サイズでの販売価格設定可能
SV-1の取付には、ペンダー接続ケーブル¥ 8,000円 が必要です。


領収書発行オプション
領収書プリンタキットA:
130,000円(取付料2,000円)



**KAKINくん Ex
SV-2**
320,000円
(取付料5,000円)

184×145×871mm, 12.4kg
カラー/単色カラー/モノクロ/大小サイズでの販売価格設定可能
SV-2の取付には、ペンダー接続ケーブル¥ 8,000円 が必要です。

領収書発行オプション
領収書プリンタキットB:
130,000円(取付料2,000円)
紙幣拡張オプション
紙幣拡張モジュールB:
130,000円(取付料2,000円)



**KAKINくん
Card PV-1**
258,000円
(取付料5,000円)

本体:110×250×194mm, 4.0kg
専用台:300×300×792mm, 5.1kg
プリペイドカード方式
カラー/単色カラー/モノクロ/大小サイズでの度数設定可能
PV-1の取付には、ペンダー接続ケーブル¥ 8,000円 が必要です。

コピーカード(100枚) 10,000円



レジカウンタ2
19,800円
(取付料2,500円)

134×68×36mm
遠隔操作カウンタスイッチ
20mケーブル付属
枚数カウントのみ



キーカウンタ
6,000円

枚数カウントのみ

レジカウンタ取付キット
3,000円
レジカウンタ2取付用キット

キーカウンタ取付キット
10,000円
レジカウンタ2および
キーカウンタ取付用キット


キーカウンタソケット
7,000円(取付料2,000円)
キーカウンタ取付用
FAXキットFK-502
140,000円(取付料10,000円)



POP看板
1,500円

C352CS本体の背面に
取付けます。

寸法図 (単位:mm)



正しい設置環境と使い方

1. コピー機の管理責任者をご選任ください。
2. コピー機はセルフサービス向けの機械(bizhub C352CS)をご選定ください。
セルフサービス向けの機械とは、セルフサービス対応用の防犯技術(偽造)が加えられた特別仕様機です。
3. コピー機の設置場所は、基本的に受け付けカウンタの前や周辺など、係員の見通しのきく場所にしてください。
4. コニカミノルタ所定の取扱説明書やコピー機に貼付している内容に準じた「コピー禁止事項」と「偽造抑止語句」が記載されたポスターをご利用者の見やすい場所に掲示してください。
偽造抑止語句
本機には、どこでコピーしたものがわかる偽造追跡機能が搭載されています。
本機には、お札検知センサーが搭載されています。
5. 管理責任者は「コピー禁止事項」を係員の皆様にもよくお知らせください。ご接客指導の一つです。
6. 管理責任者は、受付カウンタの係員が在席しない時間帯及び設置場所の休(館)日には、コピー機使用できない状態にしてください。
7. コピー機貼付の「コピー禁止事項」ラベルが汚れたり、破損したりした場合は、至急サービス実施店へ交換するようにお申し付けください。
8. 設置場所が小売店舗内や、人の出入りが激しく係員がコピーの使用状況を常時確認できない場合は、コニカミノルタビジネスソリューションズが推奨する防犯カメラシステムを導入してください。セルフ方式がキーカウンタやレジカウンタ(遠隔スイッチ)で、防犯カメラシステムの導入が困難な場合は、コピー機使用申込簿の作成とお客様の記名が必要です。
セルフ方式がコインペンダー、プリペイドカードの場合は、受付カウンタ及びコピー機周辺を撮影・録画できる防犯システムを導入してください。

「セルフサービス営業のご確認書」の提出について
コニカミノルタビジネスソリューションズでは、防犯の主旨から、コピーサービスの営業にあたってはご確認書を戴いております。防犯推進にご協力ください。

本体標準価格(搬入設置料) 税別

C352CS(コピーサービス専用機).....1,670,000円(50,000円)

標準価格には、C352CS本体、給紙キャビネットPC-203(H)、オリジナルカバーOC-501、ワーキングテーブルWT-501が含まれます。
上記搬入設置料はコニカミノルタビジネスソリューションズ(株)が設置した場合の実費例です。
特殊作業(クレーン車使用等)の場合は、別途料金が必要となります。

KONICA MINOLTA, The essentials of imagingはコニカミノルタホールディングス(株)の登録商標です。
bizhubはコニカミノルタビジネステクノロジー(株)の商標です。
その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。
製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。
本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。
本体価格には、感光体、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。
bizhub C352CSをご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。
詳細については販売担当者にお問い合わせください。
保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。
このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。

ご注意

国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、官製はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。



地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。



注意

安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせは、当社へ。

コニカミノルタビジネステクノロジーの生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。国内グループ販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元

コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

製造元

コニカミノルタ ビジネステクノロジー株式会社

お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ

受付時間は、日、
祝日を除く9:00~12:00、
13:00~17:00で
お受けします。

商品に関するお問い合わせについては

0120-805039
当社に関するご要望、ご意見、ご相談、その他のお問い合わせについては
0120-510010(お客様相談室)

おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただきます。ご了承下さい。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://bj.konicaminolta.jp>