



KONICA MINOLTA

1422W 1422WSP 1422WSPF

モノクロ
複合機

A2



A4 40枚/分

A2 14枚/分

赤黒ツインカラー出力※

※1422Wはオプション

Giving Shape to Ideas

A2サイズでスキャンもコピーもプリントも。
直感的に操作できる大型10.1インチタッチパネル搭載で、
さらに便利に進化した1422Wシリーズ。

フリックやドラッグなど、スマートフォンのような直感的な操作が可能な大型10.1インチ操作パネルを新搭載。

A2サイズのフルカラーสキャナーを搭載し、ポイントが一目でわかる赤黒ツインカラー出力と相まって、快適で効率的なドキュメント環境を提供します。

1422W

コピー標準モデル

1422WSP

コピー/スキャナー/プリンター モデル

1422WSPF

コピー/スキャナー/プリンター/ファクス モデル

1422W シリーズ モデル一覧

	1422W	1422W SP	1422W SPF
コピー	●	●	●
プリンター	○	●	●
カラースキャナー	○	●	●
ファクス	-	-	●
赤黒ツインカラー コピー/プリンター	○	●	●
自動原稿送り装置	-	●	●
原稿カバー	●	-	-
インナー1ピントレイ	○	○	●

●=標準 ○=オプション -=非対応



※表紙、およびこのページの製品写真は、オプションを装着したものです。

直観的に操作できる新型タッチパネル

10.1インチの大型フルカラータッチパネルを搭載し、タブレット端末やスマートフォンでなじみのある、フリックやドラッグ、ピンチイン/ピンチアウトといった指先での直感的な操作が可能です。



赤黒ツインカラー出力対応※

CAD図面等のプロッター出力時のみでなく、Excel、Word、PDFといったオフィスドキュメントも赤黒ツインカラーで出力できます。ポイントをおさえた高品質なドキュメントの作成が可能です。

※1422W SP/ 1422W SPFは、標準で使用できます。
1422Wは、オプションのA2コントローラーTG5および赤現像ユニットTG4が必要です。

A2サイズフルカラーキャナー搭載※

A2サイズ対応のフルカラーキャナーを搭載し、一般文書はもちろん、地図や写真、加筆修正した図面、押印文書などをカラーのまま保存、配布でき、情報資産をペーパーレスで活用できます。

※1422W SP/ 1422W SPFは、標準で使用できます。
1422Wは、オプションのA2コントローラーTG5が必要です。



ユーザーフレンドリーな操作性で多くの人に使いやすく

視認性に優れたフルカラータッチパネルを搭載

10.1インチフルカラータッチパネルを搭載。タブレット端末やスマートフォンのように、フリック、ピンチイン/アウト、ドラッグといった直感的な操作がおこなえます。ファクスの宛先など、数字の入力が多い場合には、外付けハードテンキー※も利用可能です。



テンキーデバイス TG5



フリック



ドラッグ



ピンチイン/ピンチアウト




ロングタッチ

※ テンキーデバイス TG5およびテンキーデバイス取付けユニット TG5が必要です。

角度調整可能な操作パネル

より多くの人に快適にお使いいただけるように、操作パネルにチルト機構を搭載。20°から90°まで調整できます。



Security

オフィスの情報資産を守る、確かなセキュリティー

柔軟な個人認証システム

8桁までの数字を使うユーザーコード認証に加え、ユーザーIDとパスワードを使用した認証システムも使用できます。また、ネットワーク接続されたWindowsのドメインコントローラーやLDAPサーバーと連携して、既存の認証システムを利用することも可能です。



不正コピー抑止地紋印刷機能

特殊な地紋を埋め込んで印刷する不正コピーガード機能を標準装備。出力物をコピーすると埋め込まれた任意文字や日時などの牽制文字が浮かび上がり、情報漏洩を防ぎます。

※ 牽制文字はRPCS/PS3ドライバーで設定することができます。



不正コピー抑止イメージ


HDD残存データ消去/HDD暗号化機能

コピー、スキャナーによる原稿読み取りや、パソコン出力時のHDD残存データなどを上書き消去（逐次消去／一括消去）することができます。また、アドレス帳や蓄積文書、認証データなどは暗号化してからHDDに保存するため、HDD抜き取りによる情報漏えいも防止します。

幅広い用紙をスムーズに補給

標準で6WAY、最大1,900枚の大量給紙ができます。用紙サイズははがき※からA2まで収納可能です。給紙トレイは順手でも逆手でも握りやすい、フリーグリップタイプ。わずかな力で開くことができ、用紙補給の負担を低減します。

※ 手差しトレイのみ対応。



やさしくコピー/やさしくスキャナー/やさしくファクス

よく使用される機能を操作パネル上部に大きなアイコンで配置した、わかりやすいインターフェイスの「やさしくコピー」「やさしくスキャナー※1」「やさしくファクス※2」を新搭載。初めてお使いの方でも、直感的な操作で使用することができます。



やさしくコピー



やさしくスキャナー



やさしくファクス

※1 1422Wは、オプションのA2コントローラー-TG5が必要です。

※2 1422W SPFのみ使用可能。

機能利用制限と利用量制限

登録されたユーザーごとに、コピー、ファクス、プリンター、スキャナー、ドキュメントボックスの各機能の利用を制限することができます。また、各利用者ごとにコピー、プリントの上限度数を制限でき、ランニングコストの抑制にも貢献します。

強制セキュリティー印字

ユーザー認証を設定すると、コピー、ファクス、プリンター、ドキュメントボックスからの印刷時に、印刷日時や出力者情報などを強制的に印字することができ、情報漏えいを抑止します。

※ ファクス受信文書には出力者情報は印字されません。

安心の暗号化システム

データの暗号化にはAES256bit/SHA-2を、スキャン to E-MailやIPP印刷、Web Image Monitorによる通信にはFIPS 140-2対応のSSL通信を行い、情報の盗み見を防ぎます。またS/MIME機能でメッセージの暗号化と電子署名の添付ができ、メール送信経路での改ざんやなりすましを防ぎます。

機密印刷

機密印刷機能を使用すると、あらかじめ設定したパスワードを操作パネル上で入力するまで印刷を保留するため、出力した文書の持ち出しや取り違いを抑止し、情報を守ります。

Network Printer & Plotter

製図プロッターとしても、 ネットワークプリンターとしても、オフィスで活躍



多様なプリンター・プロッター言語に対応

■使いやすいRPCSドライバー

用紙サイズや給紙方法など、あらかじめ設定してすぐ呼び出せる「かんたん設定」と、多彩な機能を細かく設定できる「項目別設定」をタブの切り替えて素早く行うことができます。

■CAD出力に特化したRP-GL/2ドライバー※

ペンごとの幅や濃度、ハードクリップ範囲の設定など、CAD出力特有の機能をサポートするドライバーです。

※ Windowsのみ対応。

■AutoCADに最適化したHDIドライバー

CADソフトウェア「AutoCAD20XXシリーズ※」用のドライバーです。ラスター/ベクター混在データでも高速で快適な出力が可能です。

※ 「AutoCAD」および「AutoCAD20XXシリーズ」はオートデスク社の製品です。

■RTIFFダイレクト出力



TIFFイメージおよびCALSラスターファイルのダイレクト出力が可能です。

■Adobe PostScript3※

PDFファイルの高速出力や、Macからの出力をサポートします。

※ オプションのPS3カード TG5が必要です。

※ 1422WではA2コントローラー TG5が必要です。



赤黒ツインカラー出力※1

従来のCAD図面に加え、Excel、Word、PDFなどのオフィスドキュメントでも、より訴求力の高い赤黒ツインカラー出力※2が可能です。

また、定型およびユーザー設定のスタンプや、CAD出力時に指定したペン設定やイメージデータを赤色出力することができます。

※1 1422Wでは赤現像ユニット TG4が必要です。RPCS、RPGL/2出力時のみ対応。

※2 定型スタンプは1度に1種類のみ印字可能です。

スタンプ印字イメージ

（秘）（仮）複製厳禁 回収 回覧 至急

CONFIDENTIAL DRAFT



多彩な仕上げ製本に対応

複数枚の原稿を1枚の用紙に印刷する「集約印刷」※1や、小冊子が作成できるようにページを配置する「製本印刷」※2ができます。また、A2用紙の片面に8ページ印刷して、ステープルや糊を使用せずに小冊子が作成可能な「しおり折り印刷」※3に対応しました。オプションのフィニッシャー TG5※2を使用すると、65枚※3まで可能な、4種類のステープルとじ、20枚の中とじ、5枚の重ね二つ折り、2穴パンチ穴加工といった、さらに多彩な仕上げ製本を快適に行えます。フィニッシャーには最大で2,000枚までスタック可能です。

※1 RPCSドライバーのみ対応。

※2 フィニッシャー TG5の取り付けには中継ユニット TG5が必要です。

※3 用紙の種類によりステープル可能枚数は異なります。

※ A2、B3サイズの用紙には対応していません。詳しくはオプション仕様をご確認ください。

Mac OS に標準対応

「PostScript® 3™エミュレーション」を搭載。Mac OSからの出力に標準対応しています。

※ オプションのPS3カード TG5使用時と搭載フォントが異なります。

クイックレスポンスで高い生産性をサポート

A2機でありながら、電源投入からのウォームアップは60秒※1。ファーストコピーは5.3秒※2、連続コピーは40枚/分※3でプリントワークを素早く快適にこなせます。

※1 室温23℃での弊社計測値です。使用環境により異なる場合があります。また、赤現像ユニット TG4使用時は90秒です。

※2 A4ヨコ、片面、等倍、原稿ガラス、第1給紙トレイ使用時。

※3 A4ヨコ、片面時。

保存印刷

パソコンから本体のハードディスクへ文書を蓄積できます。蓄積した文書は操作パネル上で印刷設定の変更が可能です。保存印刷機能では、製本印刷や両面印刷など、後処理を含めた印刷ジョブを保存でき、手軽に同じ仕上がりの印刷物が作成できます。



メディアプリント

操作パネル側面にあるスロットにUSBメモリー※やSDカード※を挿して、直接出力することが可能です。

※ すべてのメディアの動作を保証するものではありません。

※ 32GB以下のSDカードに対応。

※ 出力可能なファイル形式はJPEG/TIFF/PDFとなります。また、ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。



Full Color Scanner

A2サイズ対応のフルカラー Scanner が オフィスのペーパーレス化を促進

A2サイズ対応のフルカラー Scanner

600dpiの高画質フルカラー Scanner を搭載。A2サイズまでスキャン可能。一般文書はもちろん、地図や写真、パース図や加筆した図面などもカラーで原寸のまま保存することができます。また、見開き原稿を1ページごとに分割したり、指定ページ数でファイルを分割したりといった、便利な機能も搭載しています。

■Scanner 変倍機能

サイズの異なる文書が混在する原稿でも、同一サイズに揃えてスキャンすることができます。

■見開き原稿スキャン

原稿を見開きでスキャンして、左右1ページずつに分割して保存することが可能です。
※ 原稿ガラスでの読取時のみ利用可能です。

■ファイル分割機能

あらかじめ指定した枚数ごとに、スキャンしたページを分割してファイルに保存することができます。

※ 1422W SP/ 1422W SPFは、標準で使用できます。

1422Wは、オプションのA2コントローラーTG5が必要です。



多様なファイルフォーマットに対応

様々なファイル形式で保存できるので、スキャンした文書をスムーズに運用できます。

■高圧縮PDF

従来より高圧縮、高品質な画像圧縮が可能なJPEG 2000方式に対応し、ファイルサイズがよりコンパクトな高圧縮PDFを生成します。

■PDF/A

電子文書長期保存のための国際標準 (ISO 19005) 準拠であるPDF/Aに対応。

■パスワード付暗号化PDF

機密文書などに適した、暗号化PDFやパスワードの設定ができます。

※ 暗号化PDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。

■デジタル署名付PDF

デジタル署名を付与してPDFをスキャンでき、偽造や改ざんから文書を守ります。

■汎用画像フォーマット

白黒2値: シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF

フルカラー/グレースケール: JPEG、シングルページTIFF、シングル/マルチページPDF

テキスト検索ができるPDFファイルを作成可能

スキャンした原稿の文字情報をOCR (光学式文字認識) で読み取り※、透明テキストとしてPDFファイルに埋め込んで、原稿に含まれる文字情報の検索や二次利用することが可能です。

※ OCR変換モジュール TG5に加え、1422WではA2コントローラー TG5が必要です。

※ 本機能で利用できるファイル形式は [PDF] または、PDFファイル設定の [高圧縮PDF]、[PDF/A] です。

※ 横向きや斜め向きの文字は認識されません。また解像度 [100dpi] では使用できません。



多彩なスキャン機能で業務フローに柔軟に対応

スキャンした画像を本体に蓄積するだけでなくUSBメモリーやSDカードに直接保存したり、添付ファイルとしてメールを送信することもできます。

■スキャン to フォルダー

スキャンした画像を共有フォルダー (SMB) や、FTPサーバーに直接保存できます。

■スキャン to ハードディスク (ドキュメントボックス蓄積)

内蔵HDDのドキュメントボックスに、最大3,000文書 (1文書あたり1,000ページまで※) 蓄積できます。

※ドキュメントボックスに蓄積できる最大ページ数は合計で3,000ページです。

■スキャン to メディア

スキャンした文書をパソコンを使用せずに、直接USBメモリー※やSDカード※に保存することが可能です。

※ すべてのメディアの動作を保証するものではありません。

※ 32GB以下のSDカードに対応。

■スキャン to E-Mail

操作パネルから「件名」「送信者」「メール本文」「ファイル名」を指定してEメールが送信できます。

■スキャン to URL

スキャンした文書をハードディスクに蓄積し、Web Image Monitorからダウンロード可能なURLをEメールで送信できます。



Web Image Monitor

離れた場所にある本機の状態を確認したり、ネットワークに関する設定を変更できます。ファイル形式の異なる複数のデータを一括出力できるWeb Printing Tool機能※を搭載。専用のアプリケーションをインストールすることなしに、Webブラウザを介しパソコンに保存されたデータを一括出力できます。

※ 推奨Webブラウザ

Windows環境: Internet Explorer 8.0以降

※ ご使用のパソコンにJava 7以降がインストールされている必要があります。

ドキュメントボックス

ドキュメントボックス内にフォルダーを作成して、個人や部署、案件の種別などによって整理し蓄積することができます。

またWeb Image Monitorへアクセスして、蓄積した文書の検索やダウンロードすることも可能です。

※ フォルダーは200件まで作成できます。また、サブフォルダーを作成することはできません。





A2サイズを等倍のまま送受信が可能

※ファクス機能は1422W SPFに標準装備。

A2サイズの等倍送信

A2サイズまでの原稿を等倍のまま送受信が可能です。縮小コピーの手間や、細線や文字が読み取りにくくなることもなく、業務の効率化に貢献します。

※14XXWシリーズ同士の場合。

送信文書バックアップ

ファクスで送信する際に、送信文書をパソコンのフォルダーに保存することができます。送信結果や日付、ユーザー名等の情報をファイル名に付加でき、送達の記録としても役立ちます。

ペーパーレスファクス

プリンターから印刷するように、パソコンから直接ファクスを送信することができます。プリントをしてから送信する必要がないので、画質の劣化を最小限に留め、ペーパーレス化にも貢献します。本体と同様のセキュリティ機能を設定することもできます。

見やすい宛先表

アドレス帳には最大2,000件、宛先を登録することができます。さらにグループを設定することができ、1グループには最大500件※1、メモリー送信では最大2,000件※1の宛先を設定することが可能で、大量送信する場合にも効率的に作業できます。また、「やさしくファクス」※2では読み



がなでソートすることもでき、より便利に使いこなすことができます。

※1 グループ登録は最大で100グループです。同報送信できる宛先は最大500件です。

※2 一部の機能は対応していません。

Ecology

人と社会に優しい環境性能

eco指数を見える化して、環境負荷低減を促進

インフォメーション画面には、本体の総印刷枚数や利用者ごとの印刷枚数、両面印刷率、集約利用率、用紙削減率や、管理者からの任意のメッセージを表示することができます。



リモート電源オフ

Web Image Monitorの管理ツールを使用して、本体を直接操作することなく主電源を切ることができます。



ファクスセキュリティ

番号の押し間違いによる誤送信や同報送信の制限など安心のセキュリティ機能を搭載しています。

■宛先の繰り返し入力※1

テンキーからファクス番号を直接入力する場合、誤送信を防ぐために複数回入力するように設定できます。



■送信設定確認機能※2

宛先の番号や件数などを、送信前に画面上で確認できます。

■同報送信禁止機能※1

複数宛先への同報送信や、グループ宛先への送信を禁止することができます。

■宛先利用制限機能

登録済みの宛先にのみ送信できるように、直接入力を制限することができます。


※1 カスタマーエンジニアによる設定となります。

※2 カスタマーエンジニアによる設定により、送信前に強制的に表示させることも可能です。

送信前プレビュー

ファクス送信の前に、読み取った原稿を操作パネル上でプレビューすることができます。

原稿の向きや欠けがないかを確認してから送信できるので、ミスによる再送信の手間を軽減します。



バイオマスプラスチック採用


ウエス用ポケット部分に、とうもろこしなどのバイオマス資源を原料とした植物由来プラスチックを採用。限りある資源を有効利用し、企業の環境保全活動を推進します。

さまざまな環境基準に適合

- ・環境影響化学物質の削減 (RoHS指令に適合)
- ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合※
- ・グリーン購入法適合商品
- ・「エコマーク」の複写機基準に適合

※ 1422W SP/1422W SPFのみ。1422Wは基準対象外です。

取得している環境ラベルの一例



1422W/1422W SP/1422W SPFの主な仕様

基本機能／コピー機能			
製品名	1422W	1422W SP	1422W SPF
形式	コンソール		
メモリー容量	2GB		
HDD容量	320GB		
カラー対応	赤黒2色 ^{※1}		
複写原稿	シート、ブック、立体物 最大原稿サイズ: A2(420×594mm)、17×22" (431.8×558.8mm)		
複写サイズ	定形: A2～はがき(100×148mm)、17×22"～5 1/2×8 1/2" 不定形: 幅100～432mm、長さ128～594mm		
用紙紙厚	画像欠け先	先端: 3±2mm(赤画像: 5±2mm)、後端: 2±2mm、奥・手前: 2±2mm	
		本体給紙トレイ: 52～105g/m(45～90kg) 手差し: 52～157g/m(45～135kg) 両面給紙: 64～105g/m(55～90kg)	
解像度	読み取り: 600dpi×600dpi 書き込み: 600dpi×600dpi		
階調	256階調		
ウォームアップタイム ^{※2}	60秒、但し赤現像ユニット装着時は90秒(室温23℃の場合)		
ファーストコピータイム ^{※3}	5.3秒		
連続複写速度(毎分) ^{※4}	A2タテ: 14枚、A3ヨコ: 26枚、A4ヨコ: 40枚 B3タテ: 18枚、B4ヨコ: 28枚、B5ヨコ: 41枚		
複写倍率	固定	1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差: 等倍±0.5%以下	
給紙方式/ 給紙量(67g/m)	ズーム	25～400%(0.1%単位の任意選択)	
	標準	550枚×2段+250枚×3段+50枚(手差し)	
連続複写枚数	オプション	-	
		999枚	
電源	AC100V、15A、50/60Hz共通		
最大消費電力	1.5kW以下		
大きさ(幅×奥×高) ^{※5}	780×854×1,098mm ^{※6}		799×854×1,242mm ^{※7}
機械占寸法(幅×奥) ^{※8}	1,273×864mm		
質量	196kg以下	218kg以下	221kg以下

※1 1422Wで赤黒2色出力を行う場合は、オプションの赤現像ユニット TG4が必要です。※2 ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。※3 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、胴内排紙の場合。※4 A2タテ、A3ヨコは第3～5給紙使用時。※5 操作部が床に対して垂直の場合。※6 高さとは原稿カバーまで。※7 自動原稿送り装置含む。※8 手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放時、操作部を床に垂直な状態から62度回転させた場合。

プリンター機能 ^{※1} 1422WはオプションのA2コントローラー TG5が必要です。			
形式	内蔵型		
メモリー容量	基本仕様に準ずる		
プリントサイズ	基本仕様に準ずる		
連続プリント速度(毎分)	連続複写速度と同等		
解像度	600dpi×600dpi		
ページ記述言語	標準	RPCS、PostScript [®] 3 [™] エミュレーション、PDF Direct エミュレーション	
対応OS	オプション	Genuine Adobe [®] PostScript [®] 3 [™] 、PDF Direct from Adobe [®]	
		TCP/IP ^{※1} (FTP、IPP、SMB)	
対応OS	オプション	Windows [®] 10/11、Windows Server [®] 2012/2012 R2/2016/2019/2022 macOS Mojave (10.14)、macOS Catalina (10.15)、macOS Big Sur (11)、 macOS Monterey (12)	
		イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) メディアプリント:USB2.0 ^{※2} 、SDカードスロット ^{※2}	
エミュレーション	標準	RP-GL/2、RP-GL、RTTIF	
		明朝し、ゴシックB、明朝しプロポーション、ゴシックBプロポーション、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Courier New 4書体、Arial 4書体、Times New Roman 4書体、Wingdings、Century、Symbol、OCR-B、漢字ストローク	
内蔵フォント	オプション	欧文136書体、日本語平成2書体(平成明朝体TMW3、平成角ゴシック体TMW5)、 JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝、HGゴシックB)	
		変倍率	
		25%～400%(RPCS時)	

※1 IPv4/IPv6対応。IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。

※2 USB、SDカードインターフェースは各対応機器全ての動作を保証するものではありません。

本体標準価格(標準搬入設置料)〈税別〉

1422W — 2,190,000円(38,000円)

1422W SP — 2,800,000円(50,000円)

1422W SPF — 3,030,000円(59,000円)

※上記搬入設置料はコニカミノルタジャパン株式会社で設置した場合の実例です。

※特殊作業(クレーン使用等)の場合は、別途料金が必要となります。

ご注意	※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。 ※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他の、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
 安全にお使いいただくために	●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。 ●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマークは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※PostScriptは、米国Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Macintosh、Mac OSおよびAppleTalkは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※W-NET FAX Direct SMTP及UFASERC 1は一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会の登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格が都合により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本誌掲載の操作パネルの画面はハズミミ成です。※本誌掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※本体価格品は、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※1422W/1422W SP/1422W SPFをご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一、HDDに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の障害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをお勧めします)

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

お客様相談室 0120-805039

受付時間は土、日、祝日を除く9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただきます。ご了承ください。

消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。<http://konicaminolta.jp>

スキャナー機能 ^{※1} 1422WはオプションのA2コントローラー TG5が必要です。	
形式	カラススキャナー
メモリー容量	基本仕様に準ずる
最大原稿読み取りサイズ	基本仕様に準ずる
読み取り速度 ^{※1}	モノクロ:40ページ/分 カラー:40ページ/分
階調	モノクロ:2階調 グレースケール:256階調 フルカラー:RGB各256階調
インターフェース	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、 スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ) ^{※2} 、SDカードスロット ^{※2}
メール送信	読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 対応フォーマット:TIF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A
ファイル送信	読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP 対応フォーマット:TIF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A
ネットワークTWINスキャナー	読み取り解像度:100～1,200dpiの範囲で指定可能 ^{※3} 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows [®] 10/11、Windows Server [®] 2012/2012 R2/2016/2019/2022

※1 A4ヨコ、200dpi時。※2 USB、SDカードは各対応機器全ての動作を保証するものではありません。

※3 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。

FAX機能	
走査方式	平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用)
メモリー容量	4MB(オプション装着時:最大60MB) ^{※1}
通用回線	アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル ^{※2} :INSネット64、Fネット(G4サービス)、デジタル交換回線(基本センターフェース)
走査線密度	8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm ^{※1} 、16×15.4本/mm(微細字) ^{※1}
通信速度	33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式)
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG ^{※2}
通信モード	G3
読み取り原稿サイズ	定形サイズ:最大A2または17×22" 不定形サイズ:最大幅432mm、長さ594mm
記録紙サイズ	A2、A3、A4、A5、B3、B4、B5、レター、リーガール、ダブルレター
記録時間 ^{※3}	約3秒(BIG通信時2秒台)

※1 FAXメモリー TG5が必要です。※2 通信条件により利用できない場合があります。※3 A4、700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)で送った時の速さです。ただし、画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。

※1422W SPFで利用可能。

W-NET FAX機能	
通用回線	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
伝送制御手順	送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6 ^{※1})通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6 ^{※1})通信
通信モード	シンプルモード、フルモード
送信原稿サイズ	フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信)
走査線密度	フルモード時:200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi ^{※2} 、400×400dpi(微細字) ^{※2} シンプルモード時:200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)
メール送信機能	メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。 すべてメモリー送信。
メール受信機能	TIFF-F(MH、MR ^{※1} 、MMR圧縮 ^{※1})の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。 ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。

※1 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。※2 FAXメモリー TG5が必要です。

※3 フルモード時。

※1422W SPFで利用可能。

IP FAX機能	
インターフェース	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
対応プロトコル	SIP、JT-H.323V2
伝送制御手順	TTC標準JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信
送信原稿サイズ	定形サイズ:最大A2または17×22" 不定形サイズ:最大幅432mm、長さ594mm
走査線密度	8×3.85本/mm・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm・200×200dpi(小さな字)、 8×15.4本/mm・200×400dpi ^{※1} 、16×15.4本/mm・400×400dpi(微細字) ^{※1}
IP-ファクス送信機能	IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。 VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。
IP-ファクス受信機能	JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。 VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。

※ FAXメモリー TG5が必要です。

※1422W SPFで利用可能。

複写機・複合機・プリンターのサブライ製品安全データシート(SDS, Safety Data Sheet)をインターネット上に掲載しております。 お使いいただく前に内容をご確認ください。 http://konicaminolta.jp/pr/msds/
--

お問い合わせは、当社へ。



このカタログには植物油インキを使用しています。



KONICA MINOLTA

1422W 1422W SP 1422W SPF

本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。
ご購入の際は別途申し受けます。

■オプションシステム & 価格表

サイドトレイ TG4
..... 10,500円

中継ユニット TG5
..... 47,250円

A2コントローラー TG5
..... 273,000円
(1422W SP/SPFに標準装備)

フィニッシャー TG5
..... 525,000円

ステープル針 MS-601 (平とじ用)
..... 4,800円

ステープル針 MS-177 (中とじ用)
..... 4,400円

PS3カード TG5
..... 152,250円

拡張データ変換ボード TG5
..... 52,500円

OCR変換モジュール TG5
..... 52,500円

1422W: 原稿カバーが標準装備
1422W SP/1422W SPF: 自動原稿送り装置が標準装備

FAX機能オプション (1422W SPFに装着可能)

FAXメモリー TG5
..... 84,000円

ハンドセット TG3
..... 10,500円

テンキーデバイス取付けユニット TG5
..... 5,250円

テンキーデバイス TG5
..... 15,750円


原稿置き台 TG4
..... 15,750円

インナー1ピントレイ TG5
..... 52,500円
(1422W SPFに標準装備)

赤現像ユニット TG4
..... 84,000円
(1422W SP/SPFに標準装備)

※ ☐ は、内部に取り付けるオプションです。

■寸法図 (単位: mm)



■本体標準価格	1422W・・・・・・・・・・2,190,000 円（標準搬入設置料金 38,000 円）＜税別＞
	1422W SP ・・・・・・・・・・2,800,000 円（標準搬入設置料金 50,000 円）＜税別＞
	1422W SPF ・・・・・・・・・・3,030,000 円（標準搬入設置料金 59,000 円）＜税別＞

■オプション・消耗品

記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

■オプション

●＝標準 ○＝オプション －＝非対応

オプション名称	標準価格	取付料金	1422W	1422W SP	1422W SPF	備 考
フィニッシャー TG5	525,000円	9,000円	○	○	○	2,000枚中とじ対応フィニッシャー。パンチや二つ折りも可能です。装着には中継ユニット TG5が必要です。
中継ユニット TG5	47,250円	フィニッシャー TG5に含む	○	○	○	フィニッシャーと本体トレイへの排紙を仕分けします。フィニッシャー TG5装着時に必要です。
インナー1ビントレイ TG5	52,500円	9,000円	○	○	●	本体内に1ピンを増設し、機能別排紙が可能。※ 1422W SPFは標準搭載。
原稿置き台 TG4	15,750円	2,300円	○	○	○	原稿などを置く台。
サイドトレイ TG4	10,500円	2,300円	○	○	○	外付けの排紙トレイ。フィニッシャーTG5との同時装着はできません。
テンキーデバイス TG5	15,750円	2,000円	○	○	○	外付けタイプのハードテンキー。装着には、テンキーデバイス取付けユニット TG5が必要です。
テンキーデバイス取付けユニット TG5	5,250円	テンキーデバイス TG5に含む	○	○	○	置き台として、テンキーデバイス TG5の装着時に必要です。
ハンドセット TG3	10,500円	2,300円	－	－	○	1422W SPF用。
赤現像ユニット TG4	84,000円	4,500円	○	●	●	赤黒ツインカラーコピー/プリンター機能拡張 ※ 1422W SP、1422W SPFは標準搭載。
A2コントローラー TG5	273,000円	22,500円	○	●	●	プリンター/プロッター/スキャナー機能拡張 ※ 1422W SP、1422W SPFは標準搭載。
PS3カード TG5*	152,250円	4,500円	○	○	○	Adobe社のPostScript3、PDFダイレクト出力が可能です。
OCR変換モジュール TG5*	52,500円	2,500円	○	○	○	スキャナー機能で透明テキスト付PDFの生成が可能です。
拡張データ変換ボード TG5*	52,500円	2,300円	○	○	○	ドキュメントボックスに蓄積したコピーやプリントデータをパソコンにダウンロードする際に必要です。
FAXメモリー TG5	84,000円	4,500円	－	－	○	ファクスのメモリーを60MBに拡張(A4標準原稿 約4,800枚蓄積)。「微細字」での送受信が可能です

※1422Wに装着する場合、A2コントローラーTG5が必要です。

■消耗品（フィニッシャー TG5 用）

消耗品名	標準価格	備 考
ステープル針 MS-601(平とじ用)	4,800円	5,000針×3
ステープル針 MS-177(中とじ用)	4,400円	2,000針×4

■オプション仕様

●フィニッシャー TG5

上トレイ	収納可能サイズ	A3～A5ヨコ、B4～B5、11×17"～5½×8½"
	トレイ容量*	用紙紙厚52～157g/㎡(45～135kg) 250枚(A4、8½×11"以下) 50枚(B4、8½×14"以上)
シフトトレイ	収納可能サイズ	収納可能サイズA3～A5ヨコ、B4～B5、11×17"～5½×8½"
	トレイ容量	用紙紙厚52～157g/㎡(45～135kg) 2,000 枚(A4ヨコ、8½×11"ヨコ) 1,000 枚(A3、A4タテ、B4、B5、11×17" ～8½×11"タテ) 500 枚(A5ヨコ) 100 枚(5½×8½")
ステープル	可能サイズ	A3、A4、B4、B5、11×17" ～8½×11"
	可能枚数*	用紙紙厚52～105g/㎡(45～90kg) 65枚、サイズ混載時65枚
	位置	手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、2カ所とじ
中とじトレイ	可能サイズ	A3、A4タテ、B4、B5タテ、11×17"～8½×11"タテ
	可能枚数*	用紙紙厚64～105g/㎡(55～90kg) 20枚
	重ね二つ折り可能枚数*	5枚
	収納可能枚数*	2～5枚/30部、6～10枚/15部、11～15枚/10部、16～20枚/6部
パンチ	可能サイズ	A3～A5ヨコ、B4、B5、11×17" ～5½×8½" タテ
	位置	用紙紙厚52～105g/㎡(45～90kg) 2穴
最大消費電力		67W以下(電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)		657×730×980mm(幅寸法は、トレイ含む)
質量		約61kg

●インナー 1 ビントレイ TG5

収納可能サイズ	A2～A6タテ、B3～B6、17×22"～5½×8½"、不定形サイズ
用紙紙厚	64～105g/㎡(55～90kg)
トレイ容量*	100枚(A3以下)、50枚(A3を超えるサイズ)
大きさ(幅×奥×高)	トレイ部:595×545×80mm 排紙部:180×535×190mm
質量	トレイ部:約1.7kg 排紙部:約1.5kg

●サイドトレイ TG4

トレイ容量	20枚(A2、B3、17×22") 100枚(A3、11×17") 250枚(B4以下)
大きさ(幅×奥×高)	435×430×40mm
質量	約1kg

※ 用紙紙厚 67g/㎡の場合。

■保守サービス

1422W/1422W SP/1422W SPFをご購入の際には、保守サービスシステムとして、チャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択して頂きます。

■チャージシステム

機械を常に最良の状態でお使いいただく事を目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

チャージシステム料金(月額)		
基本料金	2,000 円 / 月(200 カウント含む)	
コピー / プリント単価	コピー・プリント数 / 月	単価
	201～500 カウント	8.0 円
	501～1,000 カウント	7.5 円
	1,001 カウント以上	7.0 円

消耗品価格(別売)		
黒トナー	8,160 円	A4・6% 原稿 12,000 枚相当分
赤トナー	3,700 円	A4・6% 原稿 1,100 枚相当分

■スポットシステム

機械の修理と感光体、トナー、部品、その他の関連商品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けるシステムです。
感光体、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

＜国内総販売元＞

コニカミノルタ ジャパン株式会社
〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

1ヶ月のカウント数が、基本料金に満たない場合でも、基本料金(月額)をお支払いいただきます。
※チャージシステム料金には、感光体および現像材の貸与料、消耗品類(保守サービスにおける消耗交換部品、但し黒/赤トナーと用紙を除く)の供給が含まれています。
※ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います(但し通過低減方式により、各層の料金帯を必ず通過し、計算いたします)
※A2サイズは2カウント、その他のサイズは1カウント進みます。両面出力は片面ごと、サイズに応じてカウントいたします。2色モードも同様です。
※チャージシステム契約の有効期間は契約開始日から2年間とし、以後部品・資材の供給終了のご案内を差し上げるまで、1年毎に自動延長となります。但し、多年経過その他使用状態により保守サービスの提供が困難と当社またはサービス実施店が認めた場合は自動延長の対象外となります。尚、契約開始日より5年経過後はチャージ料金を10%アップさせていただきます。また、機器の部品または資材等の供給が終了となった場合は、事前にその旨を通知させていただき次回の契約更新が最終の更新となります。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。
※記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。