

2060Wの主な仕様

基本仕様／コピー機能

	2060W	2060W SPモデル
形式	デスクトップ	コンソール
複写方式	デジタル乾式電子写真方式	
現像方式	乾式現像方式	
定着方式	ヒートロール方式	
複写原稿	シート、A0判～A4判、最大通紙幅960mm、長尺3,600mm、最小通紙幅182mm×140mm	
複写サイズ	A0判～A4判、B1判～B4判	A0判～A4判、B1判～B4判
	最大幅914mm×2,000mm(手差し)	最大幅914mm×3,600mm(ロール紙)
	最小幅210mm×257mm(手差し)	最大幅914mm×2,000mm(手差し)
	最大幅914mm×3,600mm(ロール紙) ^{*1}	最小幅210mm×280mm(ロール紙)
	最小幅210mm×280mm(ロール紙) ^{*1}	最小幅210mm×257mm(手差し)
	<欠け幅>先端8mm、後端8mm、左右合計5mm以下	
対応用紙坪量	51g/m ² ～134g/m ² (普通上質紙)	
解像度	600dpi×600dpi(読み取り、書き込み)	
階調	256階調	
ウォームアップタイム	2分以下(室温23℃)	
ファーストコピータイム	A0:55秒 ^{*2} 、A1(ヨコ):34秒 ^{*2} 、もしくはA0:32秒 ^{*3} 、A1(ヨコ):22秒 ^{*3}	A0:32秒 ^{*4} 、A1(ヨコ):22秒 ^{*4}
	A0タテ:2枚/分、B1タテ:2枚/分、B1ヨコ:3枚/分、A1タテ:3枚/分、A1ヨコ:4枚/分、B2タテ:3枚/分、B2ヨコ:4枚/分、A2タテ:4枚/分、A2ヨコ:5枚/分、B3タテ:4枚/分、B3ヨコ:5枚/分、A3タテ:5枚/分、A3ヨコ:6枚/分、B4タテ:5枚/分、A4タテ:6枚/分	
複写倍率	固定	1:1±0.5%、1:0.250、1:0.354、1:0.500、1:0.707、1:1.414、1:2.000、1:2.828、1:4.000
	ズーム	25.0%～200%:1%、0.1%刻み 200.2%～400%:1%、0.2%刻み
給紙方式	標準	手差し
	最大	手差し+ロール2段+カセット1段
連続複写	1枚～20枚	
電源	100V、15A	
最大消費電力	1.5kW以下	
大きさ(幅×奥行×高さ)	1,080mm×637mm×580mm	1,080mm×708mm×1,280mm
機械占有寸法(幅×奥行)	1,080mm×874mm	1,080mm×945mm
質量	105kg	188kg

- *1 2060Wはオプションのロール給紙ユニット1段、またはロール給紙ユニット2段装着時。
*2 リスタート時。
*3 オプションのロール給紙ユニット2段装着時。第2給紙段。後方排紙、リスタート時。
*4 第2給紙段。後方排紙、リスタート時。
*5 同一原稿のメモリコピーによる2枚目以降の速度。

プリンタ機能(2060Wはオプション)

解像度	600dpi×600dpi
連続プリント速度	A0:2枚/分、A1:4枚/分 914mm×3,600mm(2060Wは手差し2,000mmまで) <WindowsにおけるOSによる制限> WindowsNT4.0/2000/XP/Server2003 3,600mm Windows95/98/Me(600dpi時) 1,387mm Windows95/98/Me(400dpi時) 2,080mm Windows95/98/Me(300dpi時) 2,774mm Windows95/98/Me(200dpi時) 3,276mm ※RPDL IVドライバは600dpi、400dpiのみサポートします。
変倍	20%～400%
インタフェース	IEEE1284準拠(双方向パラレル)、100Base-TX/10Base-T、RS-232C(オプション)
プロトコル	NetBEUI、TCP/IP、IPX/SPX、IPP
メモリ	256MB
ページ記述言語	RPDL IV*
エミュレーション	RP-GL/2*(HP DJ600/DJ700準拠)、RP-GL*(HP7550、HP7580準拠)、RTIFF(マルチページTIFF、CALS-Type1) <アウトライン> 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、AR-RICOH(Normal、Bold、Italic、Bold-Italic)、CN-RICOH(Normal、Bold、Italic、Bold-Italic)、TN-RICOH(Normal、Bold、Italic、Bold-Italic)、CE-RICOH、SM-RICOH、WD-RICOH、Courier10、PrestigeElite12、LetterGothic15、BoldFacePS、OCR-B <ビットマップ> Courier10、PrestigeElite12、LetterGothic15、BoldFacePS、OCR-B Zof5(Industrial)、Zof5(ITF)、Zof5(Matrix)、CODE128(B)、CODE39、CUSTOMER、JAN(短縮)、JAN(標準)、NW-7、UPC(A)、UPC(E)

* Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003 対応。



地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

コニカミノルタビジネステクノロジーズの生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。国内グループ販売会社の全拠点での認証を取得しています。

〈国内総販売元〉
コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

〈お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ〉

受付時間は土、日、祝日は除く9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。
商品に関するお問い合わせについては
0120-805039
当社に関するご要望、ご意見、ご相談、その他のお問い合わせについては
0120-510010 (お客様相談室)

■おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://bj.konicaminolta.jp>

本紙の記載内容は2006年3月現在のものです。



KONICA MINOLTA

スキャナ機能(2060Wはオプション)

読み取り領域	最大914mm×3,600mm(主走査×副走査)
解像度	150dpi～1,200dpi(2値)*
階調	モノクロ2値・2値ハーフトーン(ディザ)
インタフェース	100Base-TX/10Base-T
メモリ	32MB
ドライバ	TWAIN(Windows95/98/Me/XP/2000/NT4.0/Server2003)

*読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度は異なります。

本体標準価格(税別)

2060W 1,200,000円(標準搬入設置料金29,000円)
2060W SPモデル 2,050,000円(標準搬入設置料金59,000円*)
*PC1台へのドライバ/ユーティリティのインストールを含みます。

- ※万一、本体ハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。
データの消失による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください
(長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをおすすめします)。
※搬入設置料金の価格は、本製品本体を納品する場合です。記載されている搬入設置料金は、標準的な搬入設置作業の場合の参考価格です
(詳しい内容につきましては販売担当者におたずねください)。
※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。
※本紙に記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。
※本紙に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。
※Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
※UNIXはX/Openカンパニーリミテッドがライセンスしている米国ならびにその他の国における登録商標です。
※RPDL、RPGL、Wide Job Binder、Ridoc Desk 2000、Ridoc Document Routerは株式会社リコーの登録商標または商標です。
※本製品はNetBSD Operating Systemを使用しています。
※その他のこのカタログに記載の会社名および製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。
※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。
※本紙掲載の価格には、消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。
※本体標準価格には、感光体、消耗品類、その他関連商品は含まれておりません。
※2060Wをご購入の際は、保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、複写機の製造中止後7年間です。

ご注意

- 紙幣、有価証券、郵便切手などはその複写物を保有するだけでも法律によって罰せられることがあります。
●著作権の目的となっている著作物は個人的な範囲で使用する以外は複写することを禁じられております。



注意

安全にお使いいただくために

- ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
- 表示された正しい電源電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合感電の恐れがあります。
- 水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。

火災、感電、事故などの原因となることがあります。

お問い合わせは、当社へ。



使いやすさがちがう、
省スペースA0対応機。

写真は2060W SPモデル

The essentials of imaging

高画質コピー
C O P Y
ネットワーク環境
N E T W O R K
快速プロッタ
P L O T T E R
ネットワークスキャナ
S C A N N E R
多彩なオプション
O P T I O N
環境対応
E N V I R O N M E N T



※写真は2060W SPモデル

ワイドなパフォーマンスを、コンパクトなボディに集約。

A0大判入出力は、もっと快適になる。

新登場、2060W。

基本のデジタルコピーは、A0サイズで毎分2枚、A1(ヨコ)サイズで毎分4枚の快適スピード。

さらに、CADデータなどの大判出力をサポートするプロッタ機能*、

図面の電子化を促進するスキャナ機能*への発展も可能。

2060Wは、高度なパフォーマンスと柔軟なネットワーク対応で、

プロフェッショナルの多彩なニーズに応えるA0機です。

※2060W SPモデルに標準搭載。2060Wはオプション。

ベーシックか、マルチか。機能で選べる2モデル。

2060W		2060W SPモデル
○	コピー	○
OP*3	プリンタユニット	○
OP*1	スキャナユニット	○
OP*2	ロール給紙ユニット1段	—
OP*2	ロール給紙ユニット2段	○
OP*2	専用テーブルW3	—
OP*3	カセットW3	○
OP	増設ハードディスクW3	○
OP*4	拡張ハードディスクA	○
OP*4	拡張RS-232CボードH	—
OP	印字用ボード	OP

- *1 スキャナ機能拡張時はプリンタユニットが必要です。
- *2 ロール給紙ユニット1段、ロール給紙ユニット2段、専用テーブルW3はいずれか一つの装着となります。
- *3 装着の際、ロール給紙ユニット段またはロール給紙ユニット2段のどちらかが必要です。
- *4 拡張ハードディスクAと拡張RS-232CボードHはいずれか一つの装着となります。

Image Quality

高画質入出力

600dpiの出力解像度と150~1,200dpi*の可変読み込み解像度（スキャナ機能時）を実現。精密な図面も、細部まで美しく再現することができます。

*読み取り原稿サイズにより、最大読み込み解像度は異なります。

Operation

快適な操作性

液晶付の大型コントロールパネルを採用。また、よく使う機能がワンタッチボタンに配置されているため複雑な作業も、前面操作で快適にこなせます。




※この写真は2060W SPモデルです。カタログ用に撮影したもので実際とは異なります。

Space-Saving

省スペース設計

A0機でありながら、幅1,080mm×奥行き637mm*のコンパクトボディを実現しました。設置面積の低減により、オフィス空間を有効に活用できます。

*原稿ガイドは除く



Expansion

高い拡張性

各種オプションの追加で、ネットワークプロッタやネットワークスキャナに発展。A0従来機の常識を超えた高度なパフォーマンスが、用途をさらに広げます。


● ストレスの少ない快適コピースピード

ファーストコピー^{*1}がA0判で32秒^{*2}、A1判ヨコで22秒^{*2}、連続コピーがA0判で2枚/分、A1判ヨコで4枚/分を達成。また、ウォームアップタイムも2分以下^{*3}の快適なコピースピードを実現しました。

^{*1} データ処理終了から排紙完了までの時間。
^{*2} ロール給紙ユニット2段使用時。第2給紙段。
^{*3} 室温23℃時。

● 25%～400%ワイドズーム

A0～A4の範囲の拡大・縮小が、一度の操作で行える25%～400%ワイドズームを搭載。また、トレーシングペーパーやフィルムなどへのコピーで、微妙に変化する倍率をタテ・ヨコ0.1%刻み・±1%まで調整できる用紙種類別倍率補正も可能です。



● 600dpi／2値処理の高画質

600dpi／2値処理の高画質を実現しました。図面の細線や小さな文字などを鮮明に再現し、写真原稿も美しくコピーできます。

● 再現力を高めた画質モードと濃度調整機能

文字、写真、文字／写真、線画、特殊原稿の5つの画質モードを装備。また、好みの濃さに設定できる7段階のマニュアル濃度調整機能も備えています。

● 用紙に合わせて調整できる定着設定

定着温度や定着ローラー速度などを用紙の厚さに応じて5段階に調整可能。トレーシングペーパーやフィルムなど特殊用紙にコピーするときの波打ちやシワの発生を抑えます。

● 最大4Way給紙の使いやすさ

本体手差し給紙とオプションのロール給紙ユニット2段^{*}、ユニバーサルカセット^{*}の組合せで、最大4Way給紙が可能です。

^{*} SPモデルは標準装備。

● 自動回転コピー

セットした原稿と、ロール給紙ユニットにセットされた用紙の幅やユニバーサルカセット^{*}内の用紙のタテ・ヨコ方向が違う場合でも、用紙の幅や方向に合わせて自動的に画像を90°回転してコピーします。

^{*} 「自動用紙選択」を選択時の機能です。 ロール給紙ユニットが必要です。
用紙サイズは、A1サイズまで対応。
^{*} SPモデルは標準装備。

● 枚数増にも対応できる追加コピー

直前にコピーした内容はデータ保持され、再度コピーしたい場合にワンタッチで追加コピー^{*1}がとれます。また、そのコピーデータに微調独立変倍^{*2}やデジタル編集設定を加えることも可能です。

^{*1} 「リセット」キーを押すと設定と読み取られた原稿がメモリから削除されます。
^{*2} 追加コピー時の微調独立変倍はタテ・ヨコ方向それぞれ±1%までとなります。

● 長尺3.6mまでの幅広い原稿に対応

A0判～A4判、B1判～B4判の幅広い原稿サイズをコピーできます。また、長尺原稿をコピーする場合も最長3.6mまで^{*}可能です。

^{*} ロール紙の場合。長尺コピーの長さは用紙の種類やサイズによって異なります。
※手差しは最大2mまで。

● 原稿・コピーの排紙先も設定可能

原稿は上排紙と後方排紙、コピーは上排紙と下排紙^{*}、いずれかの排紙先を選んで設定することができます。また、排紙先切り替えもレバーを操作するだけで簡単に行えます。

^{*} オプションのロール給紙ユニット（SPモデルは標準）または、専用テーブルが必要です。



● 実用的な便利機能を満載

● 予約コピー^{*1} ● 割り込みコピー ● 試しコピー ● 部分コピー ● プログラム ● ソート／回転ソート^{*1} ● 余白 ● 移動 ● 枠消去 ● 内消去 ● 外消去 ● 白黒反転 ● ミラー ● ダブルコピー ● リピート ● 画像合成 ● フォーマット合成 ● 登録フォーマット合成^{*2} ● 機密管理^{*3} ● スタンプ印字^{*3} ● ユーザースタンプ印字^{*4} ● 日付印字^{*3} ● ページ印字^{*3} ● 地紋印字^{*4}

^{*1} サイズによってオプションの増設ハードディスクW3（SPモデルは標準装備）が必要です。
^{*2} オプションの増設ハードディスクW3（SPモデルは標準装備）が必要です。
^{*3} オプションの印字用ボードが必要です。
^{*4} オプションの増設ハードディスクW3（SPモデルは標準装備）と印字用ボードが必要です。

※オプションのプリンタユニットWG1が必要です。2060W SPモデルは標準装備。

● 高速ネットワークプロッタ


オフィスの各PCからのジョブを、A1判（ヨコ）4枚/分^{*}、A0判2枚/分^{*}のスピードで快適出力。オプションの装着により、業務効率の高いA0対応ネットワークプロッタとしてご使用いただけます。

^{*} PCからの転送時間は含まれません。

● マルチプラットフォーム＆マルチプロトコル対応

Windows環境をはじめ、DOS、UNIXに対応。インターフェイスはEthernet 100Base-TX/10Base-TとIEEE1284を標準搭載。TCP/IP、IPP、IPX/SPX^{*}、NetBEUIとマルチプロトコルに対応。また、複数のプラットフォームが混在するネットワーク環境にも対応しています。

^{*} NetWare4.x/5.xのNDS、バイナリモードに対応。




● 豊富なページ記述言語／プロッタ出力言語を搭載

レーザープリンタのページ記述言語RPDL、プロッタ出力言語のRP-GL、RP-GL/2、RTIFFを標準搭載。RPDLでは文書のほかにA0判簡易ポスターも作成できます。また、日常お使いのWindowsアプリケーション（Word、Excelなど）からも印刷が可能です。

● AutoCAD用HDIドライバを同梱

CADソフトのAutoCAD200xシリーズで作成した図面を印刷するための専用ドライバを標準装備。ラスタ画像とベクタ画像が混在するデータの場合、特にHDIドライバを使うことでスピードアップが図れます。



※出力言語は、RP-GL/2（DJ700準拠）



写真は2060W

● CAD出力を強化したRP-GL/2ドライバ

2060Wには、CADアプリケーションからの印刷を強力にサポートするRP-GL/2ドライバを装備しました。RP-GL/2ドライバは、ペンの線幅・濃度の細かい指定や印刷領域の設定などCAD出力に最適化したWindowsドライバです。



● RTIFFダイレクト出力

RTIFFエミュレーションを標準採用。ネットワーク上のUNIXワークステーションやパソコンから、TIFF形式やCALS形式のラスターイメージ画像を直接印刷することができます。

● 充実のプロッタダイレクト出力機能

＜RP-GL/2エミュレーション＞

● 座標軸回転 ● プロッタID ● X原点補正 ● Y原点補正
● 線パターン比率 ● 変倍率 ● 水平補正 ● 垂直補正
● ハードクリップ ● 自動変倍 ● 文字描画
● ペン設定選択（線幅・濃度） ● マージコントロール ● ミラー
● 紙サイズ切替 ● イメージ濃度 ● 線属性設定 ● トレイ選択紙種
● 原稿サイズ判定 ● センタリング ● 画質調整 ● 余白（上下左右端）

※オプションのプリンタユニットWG1/スキャナユニットWG1が必要です。2060W SPモデルは標準装備。

●A0対応ネットワークスキャナ

スキャナユニットを装着*すれば、最大A0サイズまで読み込み可能なネットワークスキャナ(100BASE-TX/10BASE-T接続)に発展。大きな図面や地図、組立図などをコピー感覚でデータ化。場所を取る原図の保管庫など紙ファイルの保管場所を削減でき、オフィススペースの有効活用につながります。

* SPモデルは標準装備。

●TWAIN対応ソフトからもスキャン可能

ネットワークTWAINドライバを同梱。広く普及しているさまざまなTWAIN対応アプリケーションからダイレクトに画像を取り込むことができます。



●A1判4枚/分*の高速スキャン

読み込みはA1判4枚/分*の高速スキャンを達成していますので、大判原稿もスピーディに処理することができます。

* 200dpi時(データ転送時間は含みません)

●150dpi～1,200dpi可変読み込み解像度


最大1200dpi/2値の高画質スキャンを実現。さらに、読み込み解像度は150～1200dpi*の範囲(1dpi刻み)で任意指定できる可変方式を採用。解像度を低めに設定してスキャンングスピードを速くしたり、高めに設定して画質を優先したり、利用目的に応じた使い分けが可能です。

* 原稿サイズにより、最大読み込み解像度は異なります。

●データ共有がスムーズな配信スキャン

同梱の配信用アプリケーションを利用すれば、ネットワーク配信スキャナとして2060Wで読み取ったデータを配信サーバに保存したり、ネットワーク上にあるクライアントPCのフォルダに配信したりすることができます。

配信スキャンイメージ




●用途に合わせて選べる ＜ロール給紙ユニット＞

ロール給紙ユニット1段のほか、サイズや種類(普通紙、トレーシングペーパー、フィルム)別に用紙をセットできるロール給紙ユニット2段も用意しました。ロール紙の両端にはめ込むだけのフランジ軸ペーパーホルダーを採用していますので、重量のあるロール紙の補給・交換が容易に行うことができます。



●配布用コピーに便利な ＜ユニバーサルカセット＞

A3/B4/A4のカット紙を収納できるユニバーサルカセットをオプションにラインアップ。ロール紙と同じくカット紙の連続給紙ができますので、大判原稿を配布用やファイリング用にコピーする場合などにとっても便利です。



●グリーン購入法適合

2060Wは、環境負荷を軽減する製品やサービスの調達を推進するために定められた「グリーン購入法」に適合しています。



グリーン購入法適合

●「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

エネルギー消費を効率的に抑える機能を備えたオフィス用機器の開発・普及を目的とした「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。



●「日本エコマーク」複写機基準適合

待機時・使用時の省電力化、リユースやリサイクルの追求など、省資源・省エネルギー・低廃棄物化に積極的に取り組む製品に認定される日本エコマークの基準に適合しています。



エコマーク認定番号
第04117015号

寸法図

