

KONICA MINOLTA


CD2401PV

ネットワーク機能標準装備/400dpi/B4対応

いつものプリントワークを快適にする

A3原稿/B4通紙対応

高速デュプリケータ



※写真はCD2401PVにオプションの原稿カバータイプ1、
テーブルタイプ20を装備したモデルです。

CD2401PVは「大きく作って小さくプリント」のB4スタンダードモデルです

トータルでコストを抑えるB4サイズ

CD2401PVは折り込みチラシが割安なB4サイズ。
A3原稿対応なので、ワイドに作ってより多くの情報を盛り込めます。

必要な機能を、シンプルな操作性で

基本的なプリント方法は原稿をセットしてスタートボタンを押すだけ。
初めてお使いになるかたでも戸惑うことなく使いこなせます。

いろいろな用紙で、便利に活用

チラシ・答案用紙などの普通紙・ざら紙や、はがき・賞状といった厚紙などにもプリントできます。
オフィスでも、ショップでも、学校でも便利にご活用いただけます。

プリントワークを快適にするハイスピードプリント

CD2401PVは毎分最高120枚の高速プリントが可能です。
製版時間も約21秒*とスピーディで、あっという間にプリントが完了します。

*A4☐をコンタクトガラスから製版した場合

すぐに使えるネットワーク機能標準装備

100BASE-TX/10BASE-Tイーサネット対応のプリントコントローラを標準装備。
CD2401PVをネットワークに追加するだけで、高速プリンタとして活用できます。



※写真はCD2401PVにオプションの自動原稿送りユニットA-3、
テーブルタイプ20を装備したモデルです。

多彩なプリンタ機能

Network

プリントコントローラを標準装備


CD2401PVではプリントコントローラを標準装備。

パラレル接続のほか、Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T対応)接続にも対応し、ネットワークプリンタとしても、ローカルプリンタとしても活用できます。

多彩な機能を提供するプリンタドライバ

連続モードのON/OFF、印刷速度、省インクなど、本体で可能なほとんどの設定がドライバ画面からも可能です。*

*Windows 95/98/Me/NTではドライバから設定できる機能に一部制限があります。
ネットワーク環境によりサポート出来ない場合があります。



便利なユーティリティソフトで快適プリント

クライアント側での快適な印刷環境をサポートする「Network Monitor for Client」、ネットワークに接続された出力機器を効率よく運用する「Network Monitor for Admin」を同梱しています。



セキュリティ機能

Security

●シークレットモード

シークレットモードでは製版済みのマスターを使って追加プリントができないように、プリントスタートキーをロックします。
シークレットモード動作中はドラムユニットも取り出せないようにロックします。

●セキュリティモード

セキュリティモードを設定すれば、あらかじめ設定したセキュリティコードを入力しない限り、ドラムユニットと排版ボックスの取り出しを含むプリント操作をロックします。


省エネルギー＆エコロジー

Ecology

●省エネモード/オートオフ

一定時間入力の無い状態が続くと、自動的に待機時より約72%消費電力をカットした、省エネモードに切り替わります。

また、オートオフを設定すると、指定した時刻に電源をオフにして、ムダな電力消費を抑えます。



●グリーン購入法の規格をクリア

CD2401PVは環境負荷低減に資する製品として、国が定めるグリーン購入法の規格を満たしています。



●SOY(大豆油)インク使用

CDI-105インク(黒)は、VOC低減、高い生分解性など、環境に優しい多くの特徴を持つ大豆油インクを使用しています。



●低環境負荷の製品としてエコマーク取得

(財)日本環境協会より、低廃棄物、再資源化、省エネなど、環境負荷の低い製品であることが認定され、エコマークを取得しています。



3R・省エネ設計
インクのVOC成分5%未満

認定番号 第05133011号

優れたコストパフォーマンス

Economy

●デジタル印刷機はこうして低コストを実現します



デジタル印刷機は一般的なMFPやページプリンタとは異なり、最初に原稿からマスターを作成し、そのマスターからインクを転写することでプリントを作成します。そのため同一の原稿からプリントする場合には、枚数が多ければ多いほど、1枚あたりのコストが下がります。

例えば少部数はMFPやページプリンタ、大量出力時はCD2401PVと上手に使い分けて、時間もコストもいっそう効率化することが可能です。

●1,000枚で約0.14円の圧倒的な低ランニングコスト*

100枚プリント時には1枚あたり約0.6円の低ランニングコスト。マスター1枚で最大4,000枚ものプリントが可能で、その場合には1枚あたり約0.1円と、圧倒的なコストパフォーマンスを実現します。また、省インクモードを設定すると、インク使用量を最大で約25%節約します。

*A4 10%画像の場合
(マスター代+インク代+排版インク代)




きれいにプリント

High Quality


●リトライ給紙機能

用紙の搬送がうまく行われなかった場合、再度給紙動作を行う「リトライ給紙機能」を搭載。「コシ」の弱いざら紙、再生紙や、厚紙、薄紙など、種類を問わずスムーズに給紙します。




●3層マスターでもっとキレイ

マスターの中間層に樹脂層を追加した3層マスターは、インクの均一性が向上。ベタや細線、写真の階調表現も細部にわたって美しく再現します。



●オートプレスコントロール機能

気温や印刷速度によって変化する印字濃度を、適正に調節する「オートプレスコントロール機能」を搭載。刷り始めから安定した高画質なプリントが可能です。



らくらく操作

Simple

●大型液晶付きパネルで快適操作

CD2401PVでは大型LCDを操作パネルの中央に配置。各種設定や機器の状態を詳細に表示するため、初めてお使いになる場合でも、戸惑うことなく快適に使いこなすことができます。



※画面はハメコミ合成です。


いろいろな用紙に対応

Convenient

●多様な種類の用紙に対応

デジタル印刷機は、MFPやページプリンタなどでは通紙が難しい、"コシ"の弱い用紙や、厚みのある用紙にもきれいにプリントできます。

また、一般的なプリンタと違い、製版してからインクを転写する方式のため、テストの答案用紙やチラシ、挨拶状、はがきなどのように、同じ原稿から多枚数のプリントをする場合でも、低コストで、時間をかけずに作成することが可能です。



どんなプリント物があるの？

幼稚園/学校	新聞、評価表、給食献立表、父兄への連絡文書 時間割、ぬり絵、折り紙
教会・お寺	各種お知らせ、会則、議案書、会員リスト、会議リスト、歌詞カード
新聞販売店	折り込みチラシ、アルバイト募集チラシ、古紙回収案内
スポーツジム	会則、会員証、割引券、競技会案内、賞状、行事表、指導マニュアル
カーディーラー	営業日報、各種マニュアル、価格表、チラシ、連絡表、個人チラシ

ギフトショップ	売り出しチラシ、店頭チラシ、のし紙、DM(はがき)
美容室	DMはがき、折り込みチラシ
薬局/化粧品店	売り出しチラシ、折り込みチラシ、薬剤使用説明書
デパート/冠婚葬祭業	のし紙、会葬礼状
クリーニング店	店頭チラシ、割引券、ポスティングチラシ
書道教室	募集チラシ、各種教材、手本帳

その他の機能

Function

●「オートベースコントロール」...

地色のある原稿でも、地色を消去してキレイにプリントできます。

●「自動周囲消去機能」...

厚みのある原稿や、切り貼りの影を消去します。

●「自動倍率*1、自動回転機能*2」...

原稿や用紙のサイズに適切な倍率や向きに変更します。


*1 規格サイズのみ *2 B5以下の規格サイズのみ対応

●「クラス機能」...

1クラスごとに必要な枚数を最大108箇所までプリセットして、効率よくプリントすることが可能です。

●「集約機能・リピート機能」...

1枚の用紙に複数の原稿をプリントします。




便利なオプション

Option

●メイキャップキット タイプ1

コマンドシートでエリアを指定して、エリア内写真・エリア内消去・エリア外消去といった編集作業ができる「簡易メイキャップ機能」を追加できます。

画面表示に従って操作するだけで、原稿を直接加工することなく多彩なプリントが可能です。



●自動原稿送りユニット A-3

複数の原稿を一度にプリントしたい場合には、自動原稿送りユニット A-3が便利です。

最大50原稿まで、連続してプリントすることが可能です。



■CD2401PV基本仕様

製版方式	全自動デジタル製版・ステンシル印刷
使用原稿	シート原稿・BOOK原稿(10kg以下)
原稿サイズ	最大300mm×432mm
用紙サイズ	最大325mm×447mm、最小70mm×148mm
印刷面積	最大251mm×355mm
給紙容量	1,000枚 [64g/㎡(四六判55kg相当) 上質紙]
用紙種類	紙厚:47.1~209.3g/㎡(四六判40.5~180kg相当)
印刷倍率	等倍・縮小4段(93%、87%、82%、71%)、拡大3段(115%、122%、141%) ズーム(50%~200%)・自動変倍(規格サイズのみ、給紙台の用紙サイズに合わせて自動変倍)
解像度	400dpi(読取り主走査600dpi×副走査400dpi・書込み主走査400dpi×副走査400dpi)
画像モード	文字・文字/写真・写真・鉛筆・淡色
製版濃度	標準・うすく・ややこく・こく
製版時間	21秒(A4□等倍)
印刷速度	60~120枚/分(5段変速)
印刷位置調整	左右:電動±15mm、前後:手動±10mm
インク供給方式	全自動
マスター給・排版	全自動方式、給版容量:220版(1ロール)、排版容量:65版
カラー印刷方式	ドラム交換方式
標準機能	メモリー/クラス機能:集約(2面・4面)・リピート(2面・4面・8面・カスタム) 画像回転・メモリー原稿機能・合成(メモリー原稿合成・オンライン合成) 原稿自動周囲消去(原稿カバー/自動原稿送りユニットオープン時) シークレットモード・セキュリティモード・省インクモード・省エネモード 電源OFF機能・初期設定・漢字表示LCD プログラムモード(9種類)・スキップ給紙モード・連続モード・オンライン オートオンライン・オートプレスコントロール機能
オプション機能	原稿自動搬送(自動原稿送りユニットA-3装着時) メイキャップ(エリア指定シート方式編集・メイキャップキットタイプ1装着時)
RAM	32MB
対応プロトコル	TCP/IP、NetBEUI、IPX/SPX
対応OS	Windows® 95/98/Me、Windows® NT4.0/2000/XP/Server2003
インターフェイス	双方向パラレル(IEEE1284準拠)、イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)
ページ記述言語	Raster Printer Language
電源	AC100V 50/60Hz 4.3A
消費電力	約245W(省エネモード時約10W)
大きさ	給紙台・排紙台使用時:1,370mm(W)×705mm(D)×1,035mm(H)* 給紙台・排紙台収納時:805mm(W)×705mm(D)×1,035mm(H)* テーブルのみ:560mm(W)×675mm(D)×395mm(H)
質量	104kg*(テーブルのみ15kg)

*オプションの原稿カバータイプ1、テーブルタイプ20装着時



地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

■サプライ

品 名	標準価格(税別)
マスターCDM-B4GQ	14,600円(1箱=2巻:1巻=220版)
インクCDI-105(黒)	15,000円(1箱=5個:1個=1,000ml)
インクCDI-61カラー(赤・青・緑)	9,000円(1箱=5個:1個=600ml)
デジタル印刷機用 Ink Type VI (茶)	9,000円(1箱=5個:1個=600ml)
デジタル印刷機用 Ink TypeVI (グレー・黄・橙・紫・栗・青緑・紺)	10,500円(1箱=5個:1個=600ml)

●カラーサンプル



※印刷のため実際の色とは若干異なります。

本体標準価格 1,120,000円 (消費税別)

搬入設置料 25,000円 (消費税別)

ご注意

- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作権法の対象となっている書籍、音楽、絵画、地図、図面、映画および写真などの著作物は、個人または、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

このカタログに掲載の全商品の価格、および料金には消費税は含まれておりません。

ご購入の際には、消費税を別途申し受けますのでご了承ください。

上記搬入設置料及びオプションの取付費は弊社が設置した場合の実費例です。

搬入設置料は搬入条件等により追加料金が必要になる場合があります。

お客様の要望による機械の移動は有償となります。

※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製品及び、カラーサンプルの色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。

※コート紙、上質紙、はがき等のインク吸収性の悪い紙ではうら汚れが発生する場合があります。

※このカタログの液晶表示画面は機能説明のためのもので、実際の画面とは異なります。

※このカタログに掲載されている製品は、国内仕様のため海外では使用できません。

※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は本機械製造中止後、7年間です。

※KONICAMINOLTA, The essentials of imagingはコニカミノルタホールディングス(株)の登録商標です。

※Windows, Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。


※その他のブランド名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

安全にお使い頂くために




- ご使用前に使用説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。

CD2401PV 外形寸法 奥行き:705mm



単位: mm



ご用命は信用ある当社へ

コニカミノルタビジネステクノロジーズの生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。国内グループ販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

〈国内総販売元〉
コニカミノルタ ビジネスソリューションズ 株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

——お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ——

受付時間は土、日、
祝日を除く9:00~12:00、
13:00~17:00で
お受けします。

商品に関するお問い合わせについては
0120-805039
当社に関するご要望、ご意見、ご相談、その他のお問い合わせについては
0120-510010 (お客様相談室)

■おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた弊社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://bj.konicaminolta.jp>