



KONICA MINOLTA

CD330

プリンタ対応可能/高密度モード搭載/300dpi/A3対応

低価格・A3判対応の
高速デュプリケータ

※写真はCD330にオプションの原稿カバータ입1とテーブル타입20、
プリンタユニットUC-5타입1を装備したモデルです。

SIMPLE

高性能と複写機感覚のシンプル操作。故障の少ないシンプル機構。
デジタル印刷機の基本性能を見直しました。

ECONOMY

1枚約0.7円*の低ランニングコストに加え、A3出力のデジタル
印刷機で90万円を切るお求め易い低価格です。

*A4 1原稿100プリント時

CONVENIENT

印刷用紙のほかにざら紙、はがき・のし紙などの用紙にプリント
できます。アナログ原稿やPCデータから多枚数の文書、チラシや
DM/POP作成など、お客様のニーズに合わせて幅広い用途に
お使いいただけます。


SPEEDY

毎分120枚の高速印刷。また、PCコントローラ*を内蔵すればパソコン
の画像やテキストを高速で転送、プリントできます。


*PCコントローラUC-5はオプション



※写真は自動原稿送りユニットA-3とテーブルタイプ20を
装備したモデルです。



リトライ給紙機能搭載で 低質紙もスムーズに給紙



厚紙・薄紙・更紙など
さまざまな用紙に対応


レジストセンサが用紙の搬送を検知して、万一給紙がうまく行われなかった場合は再度給紙動作を行う「**リトライ給紙機能**」を搭載。

更紙のようなコシの弱い用紙や、厚紙、薄紙もスムーズに通紙。給紙の信頼性が大幅にアップしました。

毎分最高120枚のスピードで大量のプリントもラクラク処理できます。


オートベースコントロールで
原稿の地色を自動消去。

地色がある書類でも、デジタル処理することで地色を消去。暗くなりがちな、色紙など地色のある原稿も自動的に調整して、メリハリのきいたキレイなプリントが作成できます。



自動周囲消去機能で
原稿の影もきれいにプリント。

ページ数の多い、厚みのあるブック原稿のとじしろや、貼り付け原稿の影を自動で消去することができます。




版をムダにすることなく
追加プリントを防止。

シークレットモードを設定することでプリントスタートキーをロックします。これでマスターを無駄にせず重要書類の追加プリントを防止できます。
また、シークレットモード設定時にはドラムユニットを抜くこともできません。


集約機能で1枚の用紙を
効率活用

2枚の異なるサイズの前稿を1枚にまとめてプリントできる集約機能を搭載。1枚の用紙を効率良く活用できます。




原稿ごとの
枚数設定が可能

原稿毎に枚数を設定*してプリント可能なメモリ機能を搭載しています。
*最大25原稿。



最大99クラス分の
同一枚数プリント

原稿ガラス上の原稿を最大99枚クラス分、同一枚数プリントが行えるクラス機能を搭載しています。




その他機能

- 複数回ドラムを回転させてから1枚給紙する「スキップ給紙モード」
- 製版からプリントまでを連続して行う「連続モード」
- 「淡色モード」
- インク消費量を約20%低減する「省インクモード」
- 「固定変倍」(縮小4段・拡大3段)
- 「ズーム変倍」(50~200%)
- よく使用する設定を最大9種類登録可能な「プログラムモード」
- パソコンのデータと原稿ガラス上の原稿を合成する「オンライン合成」

ダイレクトに
データを送れば
画質もキレイ。

オプションのプリンタユニットUC-5を内蔵すればパソコンで作成した原稿をダイレクトにプリントできるので、画質の低下が防げます。
また、プリント枚数や用途に応じて複写機等との使い分けで、作業効率も大幅にアップ。



■プリンタユニットUC-5の仕様

解像度	300dpi
形態	内蔵型
メモリ	16MB
対応OS	Windows 95/98/Me Windows NT4.0/2000/XP Windows Server 2003
インターフェイス	IEEE1284準拠双方向パラレル
ページ記述言語	GDI


徹底した基本性能とシンプルな操作手順

しかも、低価格ながらA3原稿・A3画像・A3通紙を実現。




安価なランニングコスト 刷れば刷るほどお得です。

ランニングコストは、1原稿から10枚プリントで単価は5.71円、20枚では2.91円、50枚では1.22円、ハイボリュームプリント100枚の場合では0.66円、500枚で0.21円です。今お使いのプリンタや複写機との使い分けで圧倒的な経費削減を実現します。



省エネモードで 消費電力もコンパクトです。

時間使用していない時は、自動的に消費電力を約1/8に抑える省エネモードに切り替わります。



わかりやすい、使いやすい 漢字表示の大型ディスプレイ。

ほとんどの機能をかたんに操作できる大型ディスプレイを採用。また、頻繁に使用する機能はパネル上に配列したキーからワンアクションで操作可能です。さらに、マシンの状態がひと目でわかるガイダンス表示機能も搭載しました。

高品位なプリントを約束する 読取り600dpiのスカナ搭載。

読取りに（主走査600dpi×副走査300dpi）の高解像度スカナを採用。美しく鮮明なプリントを実現します。さらに、書込み密度（主走査300dpi×副走査400dpi）の「高密度モード」を選択すれば細かい文字や斜線、イラストなどもスムーズに再現することが可能です。

らくらくコーナセットで 原稿曲がりも解消。

アナログ原稿は、コンタクトガラスの左側奥コーナーに置くだけ。原稿セット時の曲がりを防ぎ、見栄えの良い美しいプリントができます。



さらにスムーズ、 50枚連続プリント。

オプションの自動原稿送りユニットA-3を装着すれば、複数枚の原稿をセットして連続プリントすることができます。また、原稿は最大50枚まで積載可能です。



カラードラム（オプション）で 表現力豊かな多色プリント。

標準の黒色を含めて最大12色のカラープリントが可能です。表紙やイラストなどを鮮やかに表現したり、チラシやポスターを訴求力豊かに多色プリントできます。もちろん、カラードラムの交換はワンタッチ式。

	黄		橙		赤		茶
	栗		緑		青緑		青
	紺		黒		灰		紫

※印刷のため実際の色とは若干異なります。

■CD330基本仕様

製版・印刷方式	全自動デジタル製版・ステンシル印刷
使用原稿	シート原稿・BOOK原稿(10kg以下)
原稿サイズ	最大300mm×432mm(規格サイズA3)
用紙サイズ	最大325mm×447mm、最小70mm×148mm
印刷面積	最大290mm×410mm(規格サイズA3)
給紙容量	1,000枚(64g/m ² [四六判55kg相当]上質紙)
印刷倍率	等倍・縮小4段(93%・87%・82%・71%) 拡大3段(115%・122%・141%) ズーム50%～200%(1%ステップ)
解像度	読み込み:主走査600dpi×副走査300dpi 書き込み:主走査300dpi×副走査300dpi(高密度モード時主走査:300dpi×副走査400dpi)
画像モード	文字・文字/写真・写真・淡色
製版濃度	標準・うすく・ややこく・こく
製版時間	23秒(A4□等倍)
印刷速度	60～120枚/分(5段変速)
印刷位置調整	左右(天地):電動±15mm、前後:手動±10mm
インク供給方式	全自動(1,000ml)
マスター給・排版	全自動方式、給版容量:220版(1ロール)、排版容量:50版
カラー印刷方式	ドラム交換方式
標準機能	メモリ/クラス機能・シークレットモード・プログラムモード(9種類) 淡色モード・集約(2面)・省インクモード・省エネモード・スキップ給紙モード 連続モード・高密度モード・原稿自動周囲消去機能
オプション機能	オンライン・オンライン合成(プリンタユニット UC-5タイプ1装着時) 原稿自動搬送(自動原稿送りユニットA-3装着時)・仕分け(テーブルカ CD-91装着時)
電源	AC100V・50/60Hz・2.7A以上
最大消費電力	約240W(省エネモード待機時5W、プリンタユニットUC-5タイプ1装着時8W)
大きさ	給紙台・排紙台使用時:1,360mm(W)×700mm(D)×1,035mm(H)※ 給紙台・排紙台収納時:790mm(W)×700mm(D)×1,035mm(H)※ テーブルのみ:560mm(W)×675mm(D)×395mm(H)
質量	本体80kg・テーブル15kg

※オプションの原稿カパータイプ1、テーブル20装着時。

■サプライ

品 名	標 準 価 格
マスターCDM-A3NC	17,300円(1箱＝2巻:1巻＝220版)
インクCDI-104(黒)	15,000円(1箱＝5個:1個＝1,000ml)
インクCDI-60(赤・青・緑)	9,000円(1箱＝5個:1個＝600ml)
デジタル印刷機用 Ink Type II(茶)	9,000円(1箱＝5個:1個＝600ml)
デジタル印刷機用 Ink Type II(グレー・黄・橙・紫・栗・青緑・紺)	10,500円(1箱＝5個:1個＝600ml)
テーブルカ用テーブル	1,500円(1箱＝10巻、1巻＝35m)
●カラーサンプル	
黒	赤
青	緑
茶	グレー
黄	橙
紫	栗
青緑	紺
※印刷のため実際の色とは若干異なります。	

本体標準価格	880,000円(消費税別)
搬入設置料	25,000円(消費税別)

ご注意

- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作権法の対象となっている書籍、音楽、絵画、地図、図面、映画および写真などの著作物は、個人または、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

このカタログに掲載の全商品の価格、および料金には消費税は含まれておりません。
ご購入の際には、消費税を別途申し受けますのでご了承ください。
上記搬入設置料及びオプションの取付費は弊社が設置した場合の実費例です。
搬入設置料は搬入条件等により追加料金が必要になる場合があります。
お客様のご要望による機械の移動は有償となります。
※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※オプションのドラムユニットは、1色につき1ユニットが必要です。
※原稿の先端から5mmはプリントできませんので、余白のある側を右にセットしてください。
※製品及び、カラーサンプルの色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。
※このカタログに掲載されている画像サンプルは機能説明のためのもので、実際の印刷物とは異なります。
※このカタログに掲載されている製品は、国内仕様のため海外では使用できません。
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は本機械製造中止後、7年間です。

※KONICAMINOLTA. The essentials of imagingはコニカミノルタホールディングス(株)の登録商標です。
※Windows、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※その他のブランド名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために

- ご使用の前に使用説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。

■グリーン購入法の規格をクリア

CD330は国が定めるグリーン購入法の規格を満たしています。

地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

CD330 外形寸法 (テーブルタイプ20装着時)

奥行き: 700mm

単位: mm

ご用命は信用ある当社へ

コニカミノルタビジネステクノロジーズの生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。国内グループ販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

〈国内総販売元〉
コニカミノルタ ビジネスソリューションズ 株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

受付時間は土、日、祝日を除く9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

商品に関するお問い合わせについては
0120-805039
当社に関するご要望、ご意見、ご相談、その他のお問い合わせについては
0120-510010 (お客様相談室)

■おこわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承下さい。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた弊社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://bj.konicaminolta.jp>