



KONICA MINOLTA

CD3402sv

400dpi/A3対応/エコノミータイプ

シンプルオペレーション&
ユーザフレンドリーな
高速デュプリケーター



※写真はCD3402SVにオプションの原稿カバー タイプ1、
テーブルタイプ20を装備したモデルです。

シンプルに・わかりやすく CD3402SVは使う人にやさしい 高速デュプリケーターです

わかりやすいユーザーインターフェイス

より多くの人に快適にお使いいただくために、
操作パネルの視認性を向上しました。
初めてお使いになるかたでもスムーズに使いこなせます。

いろいろな用紙で、便利に活用

はがきや賞状などの厚紙や、のし紙、半紙など
コシの弱い用紙にもプリントすることができます。
さまざまな場面で、CD3402SVは活躍します。

プリントワークを快適にするハイスピードプリント

CD3402SVは毎分最高120枚の高速プリントが可能です。
これまで時間のかかっていた大量プリントも効率よくこなせます。



※写真はCD3402SVにオプションの自動原稿送りユニットA-3、
テーブル タイプ20を装備したモデルです。

優れた操作性

Simple



※画面はハメコミ合成です。

◆使う人にやさしいユーザーインターフェイス

CD3402SVは、操作パネルのボタンと、原稿スケールガイド、および自動原稿送りユニットA-3*の原稿セット部分に、視認性の優れた配色を採用しました。色覚の個人差に左右されることなく、できるだけ多くの方に使いやすいように配慮された製品として、NPO法人CUDO（カラーユニバーサルデザイン機構）によるカラーユニバーサルデザイン認証を取得しています。また、各種設定や機器の状態をわかりやすく表示する大型のLCDディスプレイを操作パネル中央に配置。初めてお使いになる場合でも、スムーズに使いこなすことができます。

*オプション



セキュリティ機能

Security

◆セキュリティモード

セキュリティモードを設定すれば、あらかじめ設定したセキュリティコードを入力しない限り、ドラムユニットと排版ボックスの取り出しを含むプリント操作をロックします。

テンキーでセキュリティコードを入力し、OKキーを押してください。
セキュリティコード: _____

◆シークレットモード

シークレットモードでは製版済みのマスターを使って追加プリントができないように、プリントスタートキーをロックします。シークレットモード動作中はドラムユニットも取り出せないようにロックします。

◆ユーザーコード

CD3402SVを使用する際にユーザーコードの入力を求め、第三者の使用を制限することができます。また、各ユーザーコードごとに、プリント枚数、およびマスター使用枚数を管理することが可能です。


省エネルギー&エコロジー

Ecology

◆省エネモード/オートオフ

一定時間入力の無い状態が続くと、自動的に待機時より約72%消費電力をカットした、省エネモードに切り替わります。

また、オートオフを設定すると、指定した時刻に電源をオフにして、ムダな電力消費を抑えます。



◆グリーン購入法の規格をクリア

CD3402SVは環境負荷低減に資する製品として、国が定めるグリーン購入法の規格を満たしています。



◆国際エネルギースタートアッププログラムの基準に適合

オフィス機器の省エネルギー化を推進する「国際エネルギースタートアッププログラム」の基準に適合しています。



◆低環境負荷の製品としてエコマーク取得

(財)日本環境協会より、低廃棄物、再資源化、省エネなど、環境負荷の低い製品であることが認定され、エコマークを取得しています。



3R・省エネ設計
インクのVOC成分5%未満

05133011

◆SOY(大豆油)インク使用


CDI-105インク(黒)は、VOC低減、高い生分解性など、環境に優しい多くの特徴を持つ大豆油インクを使用しています。



◆低コストを実現するデジタル印刷機の特徴

デジタル印刷機は一般的な複合機やページプリンターとは異なり、最初に原稿からマスターを作成し、そのマスターからインクを転写することでプリントを作成します。そのため同一の原稿からプリントする場合には、枚数が多ければ多いほど、1枚あたりのコストが下がります。

例えば少部数は複合機やページプリンター、大量出力時はCD3402SVと上手に使い分けて、時間もコストもいっそう効率化することが可能です。




◆1,000枚で約0.14円の圧倒的な低ランニングコスト*1

100枚プリント時には1枚あたり約0.6円の低ランニングコスト。マスター1枚で最大4,000枚*2ものプリントが可能で、その場合には1枚あたり約0.1円と、圧倒的なコストパフォーマンスを実現します。

また、省インクモードを設定すると、インク使用量を最大で約25%節約します。

*1 A4 10%画像の場合。(マスター代+インク代+排版インク代)

*2 弊社測定値。(全ての用紙・環境において耐刷性能を保証するものではありません)




安定・高品質プリント

High Quality


◆リトライ給紙機能

用紙の搬送がうまく行われなかった場合、再度給紙動作を行う「リトライ給紙機能」を搭載。「コシ」の弱いざら紙、再生紙や、厚紙、薄紙など、種類を問わずスムーズに給紙します。




◆オートプレスコントロール機能

気温や印刷速度によって変化する印字濃度を、適正に調節するオートプレスコントロール機能を搭載。刷り始めから安定した高画質なプリントが可能です。



◆3層マスターでさらに高画質


マスターの中間層に樹脂層を追加した3層マスターは、インクの均一性が向上。ベタや細線、写真の階調表現も細部にわたって美しく再現します。



◆高密度モード

高密度モードに設定すると、書込み密度を600dpi (副走査) に拡張し、より精細なプリントができます。

※図は高密度モードのイメージで、実際の仕上がりと異なります。



多様な用紙種類・不定形サイズに対応

Convenient

◆多様な種類の用紙に対応

デジタル印刷機は、複合機やページプリンターなどでは通紙が難しい、"コン"の弱い用紙や、厚みのある用紙にもきれいにプリントできます。

また、一般的なプリンターと違い、製版してからインクを

転写する方式のため、テストの答案用紙やチラシ、挨拶状、はがきなどのように、同じ原稿から多枚数のプリントをする場合でも、低コストで、時間をかけずに作成することが可能です。



どんなプリント物があるの？

幼稚園/学校	新聞、評価表、給食献立表、父兄への連絡文書 時間割、ぬり絵、折り紙
教会・お寺	各種お知らせ、会則、議案書、会員リスト、会議リスト、歌詞カード
新聞販売店	折り込みチラシ、アルバイト募集チラシ、古紙回収案内
スポーツジム	会則、会員証、割引券、競技会案内、賞状、行事表、指導マニュアル
カーディーラー	営業日報、各種マニュアル、価格表、チラシ、連絡表、個人チラシ

ギフトショップ	売り出しチラシ、店頭チラシ、のし紙、DM(はがき)
美容室	DMはがき、折り込みチラシ
薬局/化粧品店	売り出しチラシ、折り込みチラシ、薬剤使用説明書
デパート 冠婚葬祭業	のし紙、会葬礼状
クリーニング店	店頭チラシ、割引券、ポステイングチラシ
書道教室	募集チラシ、各種教材、手本帳

その他の便利な機能/オプション

Function

◆オートベースコントロール

地色のある原稿でも、地色を消去してキレイにプリントできます。

◆集約機能

2枚または4枚の原稿を1枚の用紙にプリントします。

◆リピート機能

1枚の原稿を用紙全体に2面・4面・8面・16面またはサイズを指定してプリントします。



◆自動周囲消去機能

厚みのある原稿や、切り貼りの影を消去します。


◆自動倍率*1、自動回転機能*2

原稿や用紙のサイズに適切な倍率や向きに変更します。

*1 規格サイズのみ *2 A4以下の規格サイズのみ対応

◆クラス機能

1クラスごとに必要な枚数を最大108箇所までプリセットして、効率よくプリントすることが可能です。



◆自動原稿送りユニット A-3<オプション>

複数の原稿を一度にプリントしたい場合には、自動原稿送りユニット A-3が便利です。

最大50原稿まで、連続してプリントすることが可能です。



◆テープマーカー タイプ20<オプション>

メモリー/クラス機能を使用して連続プリントする場合に、1原稿ごと、または1クラスごとにマーカーテープを自動的に貼付して、プリント後の仕分け作業を軽減します。



■CD3402SV基本仕様

製版方式	全自動デジタル製版・ステンシル印刷
使用原稿	シート原稿・BOOK原稿(10kg以下)
原稿サイズ	最大300mm×432mm
用紙サイズ	最大325mm×447mm、最小70mm×148mm
印刷面積	最大290mm×410mm
給紙容量	1,000枚 [64g/㎡(四六判55kg相当) 上質紙]
用紙種類	紙厚:47.1~209.3g/㎡(四六判40.5~180kg相当)
印刷倍率	等倍・縮小4段(93%・87%・82%・71%)・拡大3段(115%・122%・141%) ズーム(50%~200%) 自動変倍(規格サイズのみ、給紙台の用紙サイズに合わせて自動変倍)
解像度	読取り 主走査600dpi×副走査400dpi(高密度モード時:主走査600dpi×副走査400dpi) 書込み 主走査400dpi×副走査400dpi(高密度モード時:主走査400dpi×副走査600dpi)
画像モード	文字・文字/写真・写真・鉛筆・淡色
製版濃度	標準・うすく・ややこく・こく
製版時間	20秒(A4 □ 等倍)
印刷速度	60~120枚/分(5段変速)
印刷位置調整	左右:電動±15mm、前後:手動±10mm
インク供給方式	全自動
マスター給・排版	全自動方式、給版容量:200版(1ロール)、排版容量:65版
カラー印刷方式	ドラム交換方式
標準機能	メモリー/クラス機能:集約(2面・4面)・リピート(2面・4面・8面・16面・カスタム) 画像回転・原稿自動周囲消去(原稿カバー/自動原稿送りユニットオープン時) メモリー原稿機能:高密度モード・シークレットモード・セキュリティモード 省インクモード・省エネモード・電源OFF機能・初期設定・漢字表示LCD プログラムモード(9種類)・スキップ給紙モード・連続モード オートプレスコントロール機能
オプション機能	原稿自動搬送(自動原稿送りユニットA-3装着時) 仕分け(テーブルマーカータイプ20装着時)
電源	AC100V 50/60Hz 5.1A
消費電力	約265W(省エネモード時約5W)
大きさ	給紙台・排紙台使用時:1,370mm(W)×705mm(D)×640mm(H)* 給紙台・排紙台収納時:805mm(W)×705mm(D)×640mm(H)* テーブルのみ:560mm(W)×675mm(D)×395mm(H)
質量	本体87kg* テーブル15kg

*オプションの原稿カバータイプ1装着時



地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

■サプライ

品 名	標準価格(税別)
マスターCDM-A3GQ	14,600円(1箱=2巻:1巻=200版)
インクCDI-105(黒)	15,000円(1箱=5個:1個=1,000ml)
インクCDI-61カラー(赤・青・緑)	9,000円(1箱=5個:1個=600ml)
デジタル印刷機用 Ink Type VI (茶)	9,000円(1箱=5個:1個=600ml)
デジタル印刷機用 Ink TypeVI (グレー・黄・橙・栗・青緑・紺)	10,500円(1箱=5個:1個=600ml)

●カラーサンプル



※印刷のため実際の色とは若干異なります。

本体標準価格 950,000円 (税別)

搬入設置料 25,000円 (税別)

ご注意

- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・ハガキ、政府発行の印紙類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作権法の対象となっている書籍、音楽、絵画、地図、図面、映画および写真などの著作物は、個人または、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

このカタログに掲載の全商品の価格、および料金には消費税は含まれておりません。

ご購入の際には、消費税を別途申し受けますのでご了承ください。

上記搬入設置料及びオプションの取付費は弊社が設置した場合の実費例です。

搬入設置料は搬入条件等により追加料金が必要になる場合があります。

お客様のご要望による機械の移動は有償となります。

※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製品及び、カラーサンプルの色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。

※マスターの耐刷性能(4,000枚)は、弊社測定値であり、すべての用紙・環境において耐刷枚数を保証するものではありません。

印刷結果をご確認の上、耐刷枚数未達であっても、必要に応じてマスターを交換してください。

※コート紙、上質紙、はがき等のインク吸収性の悪い紙ではうら汚れが発生する場合があります。

※このカタログに掲載されている製品は、国内仕様のため海外では使用できません。

※保守サービスのために必要な補修性能部品の最低保有期間は本機械製造中止後、7年間です。

※KONICAMINOLTA, The essentials of imagingはコニカミノルタホールディングス(株)の登録商標です。



※その他のブランド名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

安全にお使い頂くために



- ご使用前に使用説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。

CD3402sv 外形寸法 奥行き:705mm



ご用命は信用ある当社へ

コニカミノルタビジネステクノロジーズの生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。国内グループ販売会社の全拠点での認証を取得しています。

〈国内総販売元〉
コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

———お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ———

受付時間は土、日、
祝日を除く9:00~12:00、
13:00~17:00で
お受けします。

(お客様相談室)

☎0120-805039

■おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承下さい。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://bj.konicaminolta.jp>