



KONICA MINOLTA

# CD85 DP/CD65 DP CD55 DP/CD52 DP

デジタル孔版印刷機

ストレスのないプリントワークを目指して  
使いやすさにこだわったデジタル孔版印刷機



■600×600dpi/A3モデル	CD85 DP	■400×400dpi/A3モデル	CD65 DP
■300×600dpi/A3モデル	CD55 DP	■300×600dpi/B4モデル	CD52 DP

Giving Shape to Ideas

# 快適な操作性と格段のスピードが さらに効率的なプリントワークを実現します

多様な環境で多くの人に快適にお使いいただくために、  
視認性に優れた操作パネルを装備。

最高毎分150枚の高速プリントと大容量1,500枚給排紙システムが  
プリント時間を大幅に短縮。

使いやすさにこだわったデジタル孔版印刷機CDシリーズは、  
優れたユーザビリティと高速性能で、“時間”や“手間”といった、  
見えないコストも削減します。



写真はCD85DPにオプションのキャビネットと自動原稿送り装置を装着したものです。

## 毎分150枚の高い生産性



デジタル孔版印刷機ならではの高速印刷性能。  
標準の3速で100枚/分、5速で130枚/分に加え、「TOP SPEED\*」設定により150枚/分もの高い生産性を実現し、最大給紙容量の1,500枚でも、わずか10分程度でプリントが完了します。

\*B4サイズ以下の場合。

※写真はCD85DPのものです。CD55DP/CD52DPでは印刷位置の上下調整は手動になります。

## USBメモリーからダイレクトプリント



CDシリーズに接続されていないパソコンからでも、あらかじめUSBメモリーにデータを保存することで、ダイレクトにプリントすることができます。

\*オプション

## わかりやすいインターフェイス



多くの人に快適にお使いいただけるよう、操作パネルの色彩、配置、高さなどを配慮。  
また、消耗品の交換方法など、基本的な操作方法を液晶パネルでわかりやすくガイダンスして、初めてのかたでもとまどうことなく使いこなせます。



より多くの人にわかりやすく、使いやすく



※写真はCD85DPのもです。CD55DP/CD52DPでは印刷位置の上下調整は手動になります。

## 視認性に優れた操作パネル

操作パネルの色彩やボタンの配置から、パネルの高さや角度に至るまで、より多くの人に快適にお使いいただけるように配慮されています。また、万一のトラブルの場合や、消耗品の交換が必要な場合、「お知らせランプ」が本体の情報をわかりやすく表示し、その操作手順を液晶画面でご案内します。

### ■お知らせランプ



青<動作中>


橙<消耗品チェック>

赤<エラー>

## 毎分150枚の高速プリント

印刷速度を「はやく」に設定すると毎分130枚でプリントできます。さらに速い「TOP SPEED」\*では毎分150枚の高速プリントが可能で、約6分半で1,000枚のプリントが完了します。

\* 「TOP SPEED」はB4以下の用紙サイズで有効です。




## ショートカットで使いたい機能に素早くアクセス

よく使う機能を最大5個まで、ショートカットに登録して、初期画面にアイコン表示することができます。

### ■ショートカットに設定できる機能

編集:プレビュー、多面印刷、ブック影消し、90°回転、原稿編集、再製版機能  
 特殊:メモリー機能設定、用紙の種類、重送検知、製版開始位置設定\*、短冊用紙、省インクモード、機密保持、原稿濃度読取、インターバルプリント、区分け/原稿別プリント、原稿置きミス検知  
 周辺:USBメモリー、オンラインモード\*、テーブルクラスター、排紙受けサイズ  
 環境:情報



## ダイレクトプリントで高画質


USBメモリーマネージャー\*1を追加すると、CDシリーズと接続されていないコンピューターから、USBメモリーにプリントデータを保存することでダイレクトプリントができます。\*2



また、標準のUSB2.0インターフェイスのほか、LANユニット\*1の装着により、100BASE-TX/10BASE-Tイーサネット接続による高品質なオンラインプリントが可能です。

\*1 オプション。

\*2 プリントできるデータ形式は印刷用ユーティリティで作成したデータ形式のみとなります。




## ストレスのない、快適なプリントワークのために

### 600dpiの高精細プリント\*


CD85DPでは読み込み/書き込みとも、600dpiのプリントが可能。写真や細線を含んだ原稿などを、より高品質でプリントできます。またCD52DPは解像度300dpiながら開孔率は600dpi相当。文字や絵などの曲線部分もなめらかに表現します。

\* CD85DPのみ。CD65DPは400dpi、CD55DP/CD52DPは300×600dpiとなります。




### 大容量1,500枚給排紙

給紙トレイ・排紙トレイには最大で1,500枚積載可能。大量プリント時の追い積みや取り出しの手間を低減します。



### 安定した給紙を実現する3リング機構


給紙部には「3リング機構」を装備。3つのリングが用紙の反りをおさえ、薄紙から封筒まで、さまざまな用紙を安定して搬送します。



3リング給紙機構

### 用紙を揃え、静音化するジョガー&バキューム機構

排出された用紙の衝突と反動の力を利用した「ジョガー機構」と、排紙トレイ先端のブラシストッパーで用紙先端を保持しながら、ファンで空気の流れをコントロールする「バキューム機構」を搭載。静音化と安定した用紙揃えが可能です。



### 用紙の種類に合わせて細かな調整が可能

給紙圧は3段階、サバキ調整は15段階、補助サバキ高さは15段階と、用紙の厚さや種類に応じてきめ細かく調整可能。給紙ミスや用紙先端のキズを軽減します。



### 排版マスター処理も手を汚さずワンタッチ

使用済みマスターは排版ロールを取り出して傾けるだけ。手や衣服を汚すことなく廃棄できます。



## 万一の際にも機密を守る、安心のセキュリティー

### IDとパスワードによる利用制限

オプションの暗証管理システムを利用すると、最大で100人分のIDとパスワードを登録でき、利用者の管理と制限が可能です。



### 機密保持

機密保持を設定すると、次に製版するまでプリントキーとテストプリントキーをロックし、再プリントを制限します。また、プリントに空のマスターをセットすることも可能で、重要文書等の機密漏えいを抑止します。

# High Productivity

## プリントミスを減らし、高い生産性をサポート

### 刷り始めから鮮明なファインスタート

ファインスタート機能を設定すると、長時間使用していなかった場合や、ドラム交換後のプリントでも、1枚目から安定して鮮明なプリントが可能です。

### 最適プリント

室温やプリントスピードを設定することで、自動的に最適なプリント結果が得られるよう調整します。


### インターバルプリント

1秒~99秒のインターバルを設定できます。「1枚ごと」に設定して、裏移りを防いだり、「区分け」\*に設定して、プリントを続行しながら1組ごとに間紙を挿入したり、取り出しの作業が行えます。

\* テープクラスタ(オプション)使用時は「区分け」は使用できません。

### プリントミスを低減するプレビュー機能

製版前に液晶画面に印刷イメージを表示して確認することができ、製版/プリントミスを低減します。



### 重送検知\*

万一、用紙を複数枚給紙してしまった場合でも、重送検知機能を設定すれば、動作を停止して液晶パネルに重送をお知らせします。

テープクラスタ(オプション)装着時には、重送部分にテープを挿入して、プリントを続行します。

\* CD85DP、CD65DPのみ対応。


# Editing Functions

## 多彩な編集機能

### 拡大/縮小


用紙や原稿に応じて、さまざまな拡大/縮小プリントができます。すこし小さめ、オートズーム\*、50~500%までの任意倍率、天地/左右を個別に指定することも可能です。

\* CD85DP、CD65DPのみ対応。



### 多面印刷

1枚の用紙に同じ原稿を、2面/4面/8面/16面にプリントしたり、2枚の原稿を1枚の用紙に集約する「2in1」やタテ×ヨコの面数を任意に指定してプリントできます。切取線を追加することも可能です。



### メイクアップ

メイクアップ機能を使用すると、原稿を直接修正することなく、タッチパネル上で多彩な編集が可能です。

- 文字: 写真混在原稿などで文字エリアを指定して、より鮮明なプリントができます。
- 消去: 消去するエリアを指定して、必要な部分のみをプリントすることができます。また「消去エリア入れ替え」で、消去するエリアを反転させることができ、手軽に2色プリントを行えます。

\* 2色プリント時は別途カラードラムユニットが必要です。


- 袋文字/模様: 袋文字を作成したり、網掛け、地紋を追加できます。
- 白黒反転: エリアを指定して、白黒を反転させます。



### 区分け/原稿別プリント

指定したプリント枚数を1組として、枚数と組数を指定してプリントする「区分けプリント」と、原稿ごとに枚数を指定してプリントする「原稿別プリント」が可能です。区分けプリント時はテープクラスタ\*を装着すると、1組ごとにテープを挿入して、仕分けを行うことも可能です。

\* オプション。





## 環境に優しく、コストは低く

## 省エネモード/オートパワーオフ

一定時間無操作の状態が続くと、消費電力を通常の待機時の約1/2にする「省エネモード」と、本機の電源をオフにする「オートパワーオフ」機能を搭載。

また、省エネボタンを押すと、設定時間前でも省エネモードに移行することができます。



## 省インクモード

原稿読み取り濃度を変更して、インクを最大20%程度節約することができます。

※印刷イメージが若干薄くなります。

※再製版、オンラインプリント、USBメモリーマネージャー（オプション）では設定できません。

## 使用済みインクパックをコンパクトに廃棄

インクパックは使用後には約1/5になる減容設計。廃棄の手間と環境負荷を低減します。



## エネルギースタープログラム

オフィス機器の省エネルギー化を推進する「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。



## グリーン購入法

デジタル孔版印刷機CDシリーズは、環境負荷低減に資する製品として、国が定めるグリーン購入法の規格を満たしています。



## エコマーク

（財）日本環境協会より、低廃棄物、再資源化、省エネなど、環境負荷の低い製品であることが認定され、エコマークを取得しています。



認定番号:05130011

## プリントワークをより快適に、スムーズするオプション

## ●自動原稿送り装置

複数の原稿をまとめてプリントする際に便利な、自動原稿送り装置です。最大100枚まで積載可能。



## ●LANユニット

ネットワークプリンターとして使用可能にする、100BASE-TX/10BASE-T対応のイーサネットインターフェイスです。

※LANユニットを装着すると、USB接続は使用できなくなります。



## ●USBメモリーマネージャー

USBメモリーから直接プリントできます。印刷用ユーティリティをパソコンにインストールして使用します。



## ●暗証管理システム

IDとパスワードを設定して、利用者を制限することができます。最大で100件登録可能。



## ●オート排紙台

指定した用紙のサイズに合わせて、自動でフェンスの位置を調整します。



## ●テープクラスター

区分けや原稿別プリントで設定した枚数ごとにテープを挿入して仕分けします。



## ●ハガキ封筒専用給紙ユニット

搬送力をさらにアップする「縦リング」を装備した、小サイズ紙専用の給紙ユニットです。



## ●キャビネット

用紙や消耗品が収納可能な、本体下に設置するキャビネットです。



■デジタル孔版印刷機CDシリーズの主な仕様


型式名称	CD85DP		CD65DP	CD55DP	CD52DP
形式	床上式				
製版方式	感熱デジタル製版方式				
製版時間	18秒(A4横、100%)		15秒(A4横、100%)	18秒(A4横、100%)	20秒(A4縦、100%)
解像度 (主走査方向×副走査方向)	読み取り解像度: 600dpi×600dpi 書き込み解像度: 600dpi×600dpi		読み取り解像度: 400dpi×400dpi 書き込み解像度: 400dpi×400dpi	読み取り解像度:300dpi×600dpi 書き込み解像度:300dpi×600dpi	
原稿読取方式	原稿固定式/自動原稿送り装置による原稿移動式				
自動原稿送り装置 (ADF)	原稿種類	64～128g/㎡			
	原稿積載容量	100枚(64g/㎡)			
印刷方式	孔版印刷方式				
使用原稿	原稿固定式シート、ブック(10kg以下)				
原稿サイズ	MAX.297mm×432mm(自動原稿送り装置使用時は最小100mm×148mm)				
印刷面積	290mm×423mm				250mm×355mm
給紙容量*1	1,500枚(64g/㎡:一般上質紙)				
排紙台	水平配置ジョガー&バキューム方式				
排紙容量*1	1,500枚(64g/㎡:一般上質紙)				
用紙サイズ	最大:297mm×432mm(排紙台の制限による)*2 最小:100mm×148mm*3				
用紙種類	上質紙45g/㎡～210g/㎡(四六判39～180kg) 給紙圧調整機能(3段階→薄紙・普通紙・厚紙) サバキ調整機能(15段階→薄紙～普通紙～厚紙) 補助サバキ高調整機能(15段階→薄紙～普通紙～厚紙)				
印刷速度	45～130枚/分(5段階可変)、150枚/分(TOP SPEED)*4				
印刷倍率	等倍:100% 定型変倍:70.81.86.115.122.141% 独立変倍:縦横独立変倍(50～500%) 周囲余白:90～99% 任意ズーム:50～500% オートズーム:50.57.61.70.81.86. 100.115.122.141.163.173.200%				
印刷位置調整	天地(上下)方向 左右方向	電動15mm(0.5mm単位でパネル表示) 電動10mm(0.5mm単位でパネル表示) 手動10mm			
画像モード(原稿種類)	文字・写真・文字多め/写真少なめ・ 写真多め/文字少なめ・えんぴつ・網点(粗い)・網点(細かい) 読み取り濃度5段階(液晶/パネル内設定)、製版濃度5段階(液晶/パネル内設定) 印刷濃度5段階(操作/パネル上、液晶/パネル内設定)				
濃度調整	読み取り濃度5段階(液晶/パネル内設定)、製版濃度5段階(液晶/パネル内設定) 印刷濃度5段階(操作/パネル上、液晶/パネル内設定)				
インク供給方式	完全自動コントロール(1,000ml/本)黒・カラー全て1,000ml				
カラー印刷方式	ドラムユニット交換方式				
マスター供給方式	ロール原紙自動(220版/本)				
マスター排版方式	全自動排版(排版容量55版)				
表示パネル	320×240クラスフルドットマトリクス液晶(コントラスト調整付)、OKモニター(液晶グラフィック、漢字/イラスト表示)、タッチパネル(タッチシート上乗せ式)				

\*1 用紙の種類等の条件により、1,500枚積載できない場合があります。 \*2 給紙/本体としては320mm×450mm通紙可能。 \*3 制限付きで50mm×148mmまで可能:横微動不可で用紙先端センサーOFFまたは、専用部品の取付けが必要となります。  
\*4 TOP SPEEDはB4サイズ以下で使用してください。 \*5 オート設定はCD85DP/CD65DPのみ対応(給紙圧レバーにて厚紙設定検知)。 \*6 イーサネットはオプションです。また、イーサネットを取り付けると、USB接続は使用できなくなります。

■本体標準価格(搬入設置料)<税別>

CD85DP・・・・・・・・・・1,635,000円 (35,000円)  
CD65DP・・・・・・・・・・1,435,000円 (35,000円)  
CD55DP・・・・・・・・・・1,075,000円 (35,000円)  
CD52DP・・・・・・・・・・885,000円 (35,000円)

※上記搬入設置料はコニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社が設置した場合の実費例です。  
※特殊作業(クレーン車使用等)の場合は、別途料金が必要となります。



安全にお使い頂くために

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。



このカタログは植物油インキを使用しています。

型式名称	CD85DP	CD65DP	CD55DP	CD52DP
その他機能	ショートカット設定(5アイコン)、原稿編集(メイクアップ、トリミング)、インターバルプリント(2モード、タイマー設定)、液晶反転表示設定、プザー設定(3モード、音量調整)、最適イメージ設定(気温、印刷速度入力で印刷圧自動調整)、90°回転機能、色分解機能(オンラインプリンタドライバに機能搭載)、操作設定メモリ機能(操作パネル全設定、9メモリ)、多面印刷(2、4、8、16面取り、任意:最大5×5=25面取り、2in1)、ブック影消し(調整機能付き)、再製版機能(最後の製版イメージを記憶、再読取無しで製版可能:オンライン含む)、状態お知らせランプ(3色表示)、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示機能、給紙圧調整、サバキ圧調整、補助サバキ高さ調整、機密保持機能、速度別プレス圧自動コントロール機能、初期設定、用紙の種類選択(オート)*5、普通紙・厚紙、短冊用紙設定(メカ部品はオプション)、リピートカウンタ選択、ファインスタート(3モード)、プレプリント、区分け/原稿別プリント枚数入力機能、インク補給モード(強制的にインク供給、補給完了で自動停止)、オンライン(USB2.0Full-Speed対応)、日付時刻設定			
各種検知	原稿サイズ検知、用紙サイズ検知 重送検知、厚紙設定検知		—	
	用紙有無検知、マスター残量計測、マスター切れ検知、排版ロール容量計測、排版満杯検知、インク切れ検知、原稿置きミス検知(ON/OFF切替可、原稿有無検知も含みます)			
パソコンインターフェース*6	USB2.0 Full-Speed、イーサネット(100Base-TX/10Base-T) ・Windows XP Professional/Home Edition ・Windows Vista(32bit/64bit) ・Windows 7(32bit/64bit) ・Mac OS X(10.3/10.4/10.5/10.6/10.7)			
オプション	自動原稿送り装置、カラードラムユニット(A3、B4)、テープクラスタ、キーカードカウンタ(ビルトインタイプ)、暗証管理システム、USBメモリーマネージャー、LANユニット、ハガキ・封筒専用給紙ユニット、オート排紙台、短冊紙対応キット			
マスター(220版)	85DP マスター A3			85DP マスター B4
インク(1,000ml)	85DPインク ブラック、85DPインク カラー(全5色)			
電源	AC100V±10%、50/60Hz 2.4A			
消費電力	製版時	150W	145W	135W
	最大	240W	240W	230W
	待機時	19.5W	19.5W	19.5W
	省エネ時	8W	8W	8W
エネルギー消費効率	プリンター機能時	21.2Wh/h	21.3Wh/h	20.9Wh/h
	プリンター非動作時	13.3Wh/h	13.3Wh/h	14.4Wh/h
大きさ	使用時:1,360mm(W)×688mm(D)×1,080mm(H) 収納時:770mm(W)×688mm(D)×1,080mm(H) 自動原稿送り装置装着時 使用時:1,360mm(W)×688mm(D)×1,222mm(H) 収納時:770mm(W)×688mm(D)×1,222mm(H)			
重量	本体:約102kg 自動原稿送り装置付本体:約106kg			
使用温度範囲	10℃～30℃			

ご注意

- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・ハガキ、政府発行の印紙類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作権法の対象となっている書籍、音楽、絵画、地図、図面、映画および写真などの著作物は、個人または、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

このカタログに掲載の全商品の価格、および料金には消費税は含まれておりません。  
ご購入の際には、消費税を別途申し受けますのでご了承ください。  
上記搬入設置料及びオプションの取付費はコニカミノルタビジネスソリューションズ(株)が設置した場合の実費例です。搬入設置料は搬入条件等により追加料金が必要となる場合があります。  
お客様のご要望による機械の移動は有償となります。  
※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。  
※マスターの印刷枚数は用紙・環境で大きく異なります。印刷結果をご確認の上、必要に応じてマスターを交換してください。  
※コート紙、上質紙、はがき等のインク吸収性の悪い紙ではうづれが発生する場合があります。  
※このカタログの液晶表示画面は機能説明のためのもので、実際の画面とは異なります。  
※このカタログに掲載されている製品は、国内仕様のため海外では使用できません。  
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は本機械製造中止後、7年間です。

※KONICAMINOLTAはコニカミノルタ(株)の登録商標です。  
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
※その他のブランド名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社にてにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社であるコニカミノルタビジネスソリューションズおよびその子会社との全拠点でも認証を取得しています。

〈国内総販売元〉  
**コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社**  
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号  
コニカミノルタ日本橋ビル

——お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ——

〔お客様相談室〕 ☎ **0120-805039**

受付時間は土、日、祝日を除く9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

■おこわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただきます。ご了承ください。  
消耗品・修理・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://bj.konicaminolta.jp>





KONICA MINOLTA

# CD85DP/CD65DP CD55DP/CD52DP

本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。  
ご購入の際は別途申し受けます。


## ■オプションシステム & 価格表



85DP 自動原稿送り装置  
120,000円



LANユニット FS-100U2  
72,000円



暗証管理システム  
75,000円



USBメモリーマネージャー  
15,000円  
※USBメモリーは付属していません。




ハガキ・封筒専用給紙ユニット  
40,000円



キーカードカウンタ5  
85,000円




テープクラスター  
50,000円



オート排紙台  
120,000円



85DP カラードラムユニット A3  
(CD85DP/CD65DP/CD55DP用)  
138,000円  
85DP カラードラムユニット B4  
(CD52DP用)  
120,000円



CD85DP・・・1,635,000円  
CD65DP・・・1,435,000円  
CD55DP・・・1,075,000円  
CD52DP・・・885,000円

\*原稿カバーと排紙トレイが標準装備されています。  
※ご購入の際は85DP キャビネットが別途必要です。



85DP キャビネット  
35,000円

—— 外部オプション  
----- 内部オプション

## ■本体標準価格＜標準搬入設置料金＞

CD85DP・・・1,635,000円＜35,000円＞	CD65DP・・・1,435,000円＜35,000円＞
CD55DP・・・1,075,000円＜35,000円＞	CD52DP・・・885,000円＜35,000円＞

※原稿カバー、排紙台、USBインターフェイス標準装備

## ■オプション&消耗品価格

●オプション ※備考欄に機種名の記載が無いものは各機種共通です。

商品名	標準価格	設置調整料	備 考
85DP キャビネット	35,000円	—	CDシリーズ用キャビネット。本体設置時に必要なオプションです。
85DP 自動原稿送り装置	120,000円	—	最大100枚まで積載可能な自動原稿送り装置。
LANユニット FS-100U2	72,000円	5,000円	CDシリーズをイーサネット接続をする際に必要です。
キーカードカウンタ5	85,000円	—	製版枚数/印刷枚数のカウント集計、部門別管理が可能。
暗証管理システム	75,000円	—	ユーザーIDとパスワードで利用者管理が可能。
USBメモリーマネージャー	15,000円	—	USBメモリーから直接プリントが可能。
ハガキ・封筒専用給紙ユニット	40,000円	—	ハガキ/封筒の給紙安定性を向上します。
オート排紙台	120,000円	—	用紙サイズに合わせてフェンスを自動調整する排紙台。
テーブクラスタ	50,000円	—	仕分け印刷時、指定枚数ごとにテーブを挿入します。
85DP カラードラムユニット A3	138,000円	—	CD85DP/CD65DP/CD55DP用カラードラムユニット。
85DP カラードラムユニット B4	120,000円	—	CD52DP用カラードラムユニット。

●消耗品 ※備考欄に機種名の記載が無いものは各機種共通です。

商品名	標準価格	備 考
85DP マスター A3	15,200円	1ロール220版×2巻入。CD85DP/CD65DP/CD55DP用。
85DP マスター B4	13,600円	1ロール220版×2巻入。CD52DP用。
85DP インク ブラック	19,800円	1パック1,000ml×6個入。
85DP インク ブルー	18,000円	1パック1,000ml×6個入。
85DP インク レッド	18,000円	1パック1,000ml×6個入。
85DP インク グリーン	18,000円	1パック1,000ml×6個入。
85DP インク ブラウン	18,000円	1パック1,000ml×6個入。
85DP インク グレー	18,000円	1パック1,000ml×6個入。
クラストテーブ	800円	10巻入り。テーブクラスタ用テーブ。

## ■クライアント環境設定料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
プリンター出力セットアップ(LAN経由)	3,000円/1ソフトウエア・台	プリンタドライバのインストールと設定、LPRソフト(WindowsのStandard TCP/IP Port含む)のインストールとポート設定(弊社出力機以外の場合は4,000円/台)。 但し、プリンターコントローラ取付料金にパソコン1台分のドライバのインストール、設定、操作指導を含んでおりますので、2台目以降のセットアップ時の料金になります。
プリンタードライバインストール(ローカル接続)	2,500円/1ソフトウエア・台	プリンタードライバのインストールと設定。
LPRソフトウエアインストール	2,500円/台	LPRソフト(WindowsのStandard TCP/IP Port含む)のインストールとポート設定。
プリンター共有セットアップ	3,000円/台	ネットワーク内に設置されたプリンターの共有設定。

※コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)が設置した場合の実費例です。

## ■アプリケーションインストール料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
ソフトウエアインストール(単体アプリケーション)	3,000円/台	1ソフトウエアのインストールと動作確認。
ソフトウエアインストール(総合ソフトウエア)	4,000円/台	MS-Officeのインストールと動作確認。
	6,000円/台	基本CD-ROM。
	3,000円/台	付属CD-ROM。
ソフトウエアアンインストール	2,000円/1ソフトウエア・台	MS-Officeのアンインストール(アンインストール機能付のものに限る)。
バンドルソフトウエアインストール	2,500円/1ソフトウエア・台	弊社出力機バンドルソフトウエアのインストール設定と接続の確認。
セキュリティソフトウエアインストール	5,000円/1ソフトウエア・台	セキュリティソフトウエア(Norton Anti Virus、ウイルスバスター等)のインストールと設定。

※コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)が設置した場合の実費例です。

## ■保守サービス

CDシリーズの保証期間はご購入後1年間です。ただし、1年未満の場合でも100万プリント到達時点で保証期間を終了させていただきます。  
保証期間以降は保守サービス契約またはスポットサービスをご用意しております。

●年間保守サービス

CD85DP/CD65DP 70,000円/年

CD55DP/CD52DP 65,000円/年

※年間保守サービスには下記のオプションも含みます。

85DP 自動原稿送り装置または原稿カバー(標準装備)、排紙台(標準装備)

※故障時の交換部品代を含みます。(定期点検は含まれません)

●スポットサービス

機械の修理と部品、その他関連商品の供給および交換を、お客様のご要請の都度、有償でお引き受けするサービスです。

交換する部品等はお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

〈国内総販売元〉

**コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社**  
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号  
コニカミノルタ日本橋ビル