



KONICA MINOLTA

# CD86 DP/CD66 DP CD56 DP/CD53 DP

デジタル孔版印刷機

直感的な操作で高い生産性を—  
デジタル孔版印刷機CD86DPシリーズ



|                   |         |                   |         |
|-------------------|---------|-------------------|---------|
| ■600×600dpi/A3モデル | CD86 DP | ■400×400dpi/A3モデル | CD66 DP |
| ■300×600dpi/A3モデル | CD56 DP | ■300×600dpi/B4モデル | CD53 DP |

Giving Shape to Ideas

## フルカラー液晶タッチパネルを搭載。 快適な操作性と高い生産性を両立します。

多様な環境で多くの人に快適にお使いいただくために、

視認性に優れたフルカラー液晶タッチパネルを装備。

最高毎分150枚の高速プリントと


大容量1,500枚給排紙システムがプリント時間を大幅に短縮。

使いやすさにこだわったデジタル孔版印刷機CDシリーズは、  
優れたユーザビリティと高速性能で、“時間”や“手間”といった、  
見えないコストも削減します。



写真はCD86DPにオプションのキャビネットと自動原稿送り装置を装着したものです。

## 毎分150枚の高い生産性



デジタル孔版印刷機ならではの高速印刷性能。  
標準の3速で100枚/分、5速で130枚/分に加え、「TOP SPEED\*」設定により150枚/分もの高い生産性を実現し、最大給紙容量の1,500枚でも、わずか10分程度でプリントが完了します。

\*B4サイズ以下の場合。


※写真はCD86DPのものです。CD56DP/CD53DPでは印刷位置の上下調整は手動になります。

## わかりやすいインターフェイス



フルカラー液晶タッチパネルを新採用。  
装着されているインクの色情報や、消耗品の交換方法など、フルカラー液晶パネルでわかりやすくガイダンスして、初めてのカタでもとまどうことなく使いこなせます。

## 優れたペーパーハンドリング



CD86DPシリーズでは、新型排紙台を採用。  
底面の形状や、サイドフェンスのエアフロー、本体側給排紙経路を最適化して、プリントした用紙がより整然と揃い、後工程もスムーズに行えるペーパーハンドリングを実現しました。

より多くの人にわかりやすく、使いやすく



※写真はCD86DPのもので、CD56DP/CD53DPでは印刷位置の上下調整は手動になります。

## 視認性に優れた操作パネル

操作パネルの色彩やボタンの配置、パネルの角度に至るまで、より多くの人に快適にお使いいただけるように配慮されています。

また、CD86DPシリーズではフルカラー液晶を新搭載。通常の操作画面は青色、エラーが発生した際は赤色、消耗品の交換が必要な場合は黄色で表示し、操作方法を写真入りのガイダンスで、よりわかりやすくご案内いたします。機器の状態を離れた場所からでも確認しやすいように、お知らせランプも同色で点灯します。

### ■フルカラー液晶パネル



ホーム画面(赤インク装着時)



マスター交換ガイダンス


### ■お知らせランプ



青く動作中>



橙く消耗品チェック>




赤くエラー>

## 毎分150枚の高速プリント

印刷スピードを「はよい」に設定すると毎分130枚でプリントできます。さらに速い「TOP SPEED」\*では毎分150枚の高速プリントが可能で、約6分半で1,000枚のプリントが完了します。

\* 「TOP SPEED」はB4以下の用紙サイズで有効です。



## ホームキーで使いたい機能に素早くアクセス

液晶画面の右側にコンピューターなどでなじみのあるホームキーを装備。操作中の画面からでもワンタッチでホーム画面に戻ることができ、さまざまな設定をスムーズに行うことができます。

また、ホーム画面にはショートカットを6個まで設定することが可能で、いつも使う機能を登録して素早く呼び出すことができます。

### ■ショートカットに設定できる機能

編集:プレビュー、多面印刷、ブック影消し、90°回転、原稿編集、再製版機能  
特殊:メモリ機能設定、用紙の種類、重送検知\*1、短冊用紙、省インクモード、機密保持、原稿濃度読取、インターバルプリント、区分け/原稿別プリント、原稿置きミス検知

周辺:USBメモリー、オンラインモード、テープクラスター、排紙受けサイズ  
環境:情報

\*1 CD86/CD66DPは標準装備、CD56DP/CD53DPはオプションです。



## ダイレクトプリントで高画質

USBメモリーマネージャー\*1を追加すると、CDシリーズと接続されていないコンピューターから、USBメモリーにプリントデータを保存することでダイレクトプリントができます。\*2

また、標準のUSB2.0インターフェイスのほか、LANユニット\*1の装着により、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tイーサネット接続による高品質なオンラインプリントが可能です。

\*1 オプション。

\*2 プリントできるデータ形式は印刷用ユーティリティで作成したデータ形式のみとなります。






## ストレスのない、快適なプリントワークのために

### 600dpiの高精細プリント\*

CD86DPでは読み込み/書き込みとも、600dpiのプリントが可能。写真や細線を含んだ原稿などを、より高品質でプリントできます。


また、CD53DPは解像度300dpiながら開孔率は600dpi相当。文字や絵などの曲線部分もなめらかに表現します。

\* CD86DPのみ。CD66DPは400dpi、CD56DP/CD53DPは300×600dpiとなります。



### 大容量1,500枚給排紙

給紙トレイ・排紙トレイには最大で1,500枚積載可能。大量プリント時の追い積みや取り出しの手間を低減します。また、標準で320mm×450mmの用紙が、オプションのロングペーパーユニットを使用すると、最長540mmまでの用紙が給排紙可能です。



ロングペーパーユニット(オプション)

### 安定した給紙を実現する3リング機構


給紙部には「3リング機構」を装備。3つのリングが用紙の反りをおさえます。また、排紙部の搬送ベルトは印刷速度に応じて可変し、薄紙から封筒まで、さまざまな用紙を安定して搬送します。



3リング給紙機構

### 用紙揃えの優れた新型排紙台を標準装備

新型排紙台は、紙受け部を底面の形状をU字形状とすることで、用紙の左右方向へのずれを低減。また、サイドフェンスには外部からの風の影響を受けにくくする溝と、摩擦部材を新たに追加して、用紙降下時のばらつきを抑えます。用紙が整然と揃い、プリント後のスムーズな作業をサポートします。



### 用紙の種類に合わせて細かな調整が可能

給紙圧は3段階、サバキ調整は15段階、補助サバキ高さは15段階と、用紙の厚さや種類に応じてきめ細かく調整可能。給紙ミスや用紙先端のキズを軽減します。




サバキ圧・補助サバキ高さ調整ダイヤル

### 細やかに使いやすく

CD86DPシリーズは細やかな使いやすさも追求します。原稿押さえシート部に微細な凹凸のある素材を採用\*し、スキャン時の原稿のズレを低減します。

\*オプションの自動原稿送り装置は除く。



原稿カバー裏面

## 万一の際にも機密を守る、安心のセキュリティー

### IDとパスワードによる利用制限

オプションの暗証管理システムを利用すると、最大で100人分のIDとパスワードを登録でき、利用者の管理と制限が可能です。



### 機密保持

機密保持を設定すると、次に製版するまでプリントキーとテストプリントキーをロックし、再プリントを制限します。また、プリントに空のマスターをセットすることも可能で、重要文書等の機密漏えいを抑止します。

## High Productivity

### プリントミスを減らし、高い生産性をサポート

#### ファインスタート\*

ファインスタート機能を設定すると、長時間使用していなかった場合や、ドラム交換後のプリントでも、1枚目から安定して鮮明なプリントが可能です。

#### インターバルプリント

1秒～99秒のインターバルを設定できます。「1枚ごと」に設定して、裏移りを防いだり、「区分け」\*に設定して、プリントを続行しながら1組ごとに間紙を挿入したり、取り出しの作業が行えます。


\* テープクラスタ(オプション)使用時は「区分け」は使用できません。

#### プレビュー機能

製版前に液晶画面に印刷イメージを表示して確認することができ、製版/プリントミスを低減します。

#### 90°回転オート

原稿と用紙の向きを検知して、異なる場合は自動で原稿イメージを90°回転させて補正します。\*CD86DP、CD66DPのみ。



#### 重送検知\*

万一、用紙を複数枚給紙してしまった場合でも、重送検知機能を設定すれば、動作を停止して液晶パネルに重送をお知らせします。テープクラスタ(オプション)装着時には、重送部分にテープを挿入して、プリントを続行します。

\*CD86DP、CD66DPは標準装備。CD56DP、CD53DPはオプションです。

#### 言語設定

「言語設定」機能を追加。日本語と英語の切り替えが可能で、より多くの人に快適に使えるようになりました。


## 多彩な編集機能

#### 拡大/縮小

用紙や原稿に応じて、さまざまな拡大/縮小プリントができます。すこし小さめ、オートズーム\*、50～500%までの任意倍率、天地/左右を個別に指定することも可能です。

\* CD86DP、CD66DPのみ対応。

( )内はCD53DPの場合



#### メイクアップ

メイクアップ機能を使用すると、原稿を直接修正することなく、タッチパネル上で多彩な編集が可能です。

■文字:写真混在原稿などで文字エリアを指定して、より鮮明なプリントができます。

■消去:消去するエリアを指定して、必要な部分のみをプリントすることができます。また「消去エリア入れ替え」で、消去するエリアを反転させることができ、手軽に2色プリントを行えます。


\* 2色プリント時は別途カラードラムユニットが必要です。

■袋文字/模様:袋文字を作成したり、網掛け、地紋を追加できます。

■白黒反転:エリアを指定して、白黒を反転させます。

#### 多面印刷


1枚の用紙に同じ原稿を、2面/4面/8面/16面にプリントしたり、2枚の原稿を1枚の用紙に集約する「2in1」やタテ×ヨコの面数を任意に指定してプリントできます。切取線を追加することも可能です。



#### 区分け/原稿別プリント

指定したプリント枚数を1組として、枚数と組数を指定してプリントする「区分けプリント」と、原稿ごとに枚数を指定してプリントする「原稿別プリント」が可能です。区分けプリント時はテープクラスター\*を装着すると、1組ごとにテープを挿入して、仕分けを行うことも可能です。

\* オプション。



## 環境に優しく、コストは低く

## 省エネモード時0W\*

通常待機時の消費電力はわずか8W。さらに省エネモードを設定すると0W\*でスタンバイ。また、時刻を設定して本機の電源をオフにする「オートパワーオフ」機能も搭載して省エネルギーに貢献します。



\*オフライン使用時。オンラインでの消費電力は4.8Wです。

## 省インクモード

原稿読み取り濃度を変更して、インクを最大20%程度節約することができます。

※印刷イメージが若干薄くなります。

※再製版、オンラインプリント、USBメモリーマネージャー(オプション)では設定できません。

## 消耗品の廃棄はコンパクト

マスターは排版ロールを取り出して傾けるだけで廃棄できます。また、インクパックは使用後には約1/5になる減容設計。廃棄の手間と環境負荷を低減します。



## エネルギースタープログラム

オフィス機器の省エネルギー化を推進する「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。




## グリーン購入法

デジタル孔版印刷機CDシリーズは、環境負荷低減に資する製品として、国が定めるグリーン購入法の規格を満たしています。



## エコマーク

(財)日本環境協会より、低廃棄物、再資源化、省エネなど、環境負荷の低い製品であることが認定され、エコマークを取得しています。



## プリントワークをより快適に、スムーズするオプション

## ●自動原稿送り装置

複数の原稿をまとめてプリントする際に便利な、自動原稿送り装置です。最大100枚まで積載可能。



## ●LANユニット

ネットワークプリンターとして使用可能にする、10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T対応のイーサネットインターフェイスです。

※LANユニットを装着すると、USB接続は使用できなくなります。



## ●USBメモリーマネージャー

USBメモリーから直接プリントできます。印刷用ユーティリティをパソコンにインストールして使用します。



## ●暗証管理システム

IDとパスワードを設定して、利用者を制限することができます。最大で100件登録可能。




## ●オート排紙台

指定した用紙のサイズに合わせて、自動でフェンスの位置を調整します。



## ●ロングペーパーユニット

長尺紙を給排紙するためのユニットです。最長540mmの用紙まで使用できます。



## ●テープクラスタ

区分けや原稿別プリントで設定した枚数ごとにテープを挿入して仕分けします。



## ●ハガキ封筒専用給紙ユニット

搬送力をさらにアップする「縦リング」を装備した、小サイズ紙専用の給紙ユニットです。



## ●キャビネット(扉付)

用紙や消耗品が収納可能な、本体下に設置するキャビネットです。





■デジタル孔版印刷機CDシリーズの主な仕様


| 型式名称                 | CD86DP                                                                                                                                                                 | CD66DP                                                 | CD56DP                                         | CD53DP          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 形式                   | 床式                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                |                 |
| 製版方式                 | 感熱デジタル製版方式                                                                                                                                                             |                                                        |                                                |                 |
| 製版時間                 | 18秒(A4横、100%)                                                                                                                                                          | 15秒(A4横、100%)                                          | 18秒(A4横、100%)                                  | 20秒(A4縦、100%)   |
| 解像度<br>(主走査方向×副走査方向) | 読み取り解像度:<br>600dpi×600dpi<br>書き込み解像度:<br>600dpi×600dpi                                                                                                                 | 読み取り解像度:<br>400dpi×400dpi<br>書き込み解像度:<br>400dpi×400dpi | 読み取り解像度:300dpi×600dpi<br>書き込み解像度:300dpi×600dpi |                 |
| 原稿読取方式               | 原稿固定式/自動原稿送り装置による原稿移動式                                                                                                                                                 |                                                        |                                                |                 |
| 自動原稿送り装置<br>(ADF)    | 原稿種類                                                                                                                                                                   | 64～128g/㎡                                              |                                                |                 |
|                      | 原稿読取容量                                                                                                                                                                 | 100枚(64g/㎡)                                            |                                                |                 |
| 印刷方式                 | 孔版印刷方式                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                |                 |
| 使用原稿                 | 原稿固定式:シート、ブック(10kg以下)                                                                                                                                                  |                                                        |                                                |                 |
| 原稿サイズ                | MAX.297mm×432mm(自動原稿送り装置使用時は最小100mm×148mm)                                                                                                                             |                                                        |                                                |                 |
| 印刷面積                 | 290mm×423mm                                                                                                                                                            | 250mm×355mm                                            |                                                |                 |
| 給紙容量*1               | 1,500枚(64g/㎡:一般上質紙)                                                                                                                                                    |                                                        |                                                |                 |
| 排紙台                  | 水平配置ジョガー&バキューム方式                                                                                                                                                       |                                                        |                                                |                 |
| 排紙容量*1               | 1,500枚(64g/㎡:一般上質紙)                                                                                                                                                    |                                                        |                                                |                 |
| 用紙サイズ                | 最大:320mm×450mm 最小:100mm×148mm*2<br>オプションのロングペーパーユニット使用時は最大:320mm×540mm                                                                                                 |                                                        |                                                |                 |
| 用紙種類                 | 45g/㎡～210g/㎡(四六判39～180kg)<br>上質紙、中質紙、更紙、再生紙、封筒、ハガキ<br>給紙圧調整機能(3段階⇒薄紙・普通紙・厚紙)<br>サバキ調整機能(15段階⇒薄紙～普通紙～厚紙)<br>補助サバキ高さ調整機能(15段階⇒薄紙～普通紙～厚紙)                                 |                                                        |                                                |                 |
| 印刷速度                 | 45～130枚/分(5段階可変)、150枚/分(TOP SPEED)*3                                                                                                                                   |                                                        |                                                |                 |
| 印刷倍率                 | 等倍:100%<br>定型変倍:61.70.81.86.115.122.141.163%<br>独立変倍:縦横独立変倍(50～500%)<br>周囲余白:90～99%<br>任意ズーム:50～500%<br>オートズーム:50.57.61.70.81.86、<br>100.115.122.141.163.173.200%<br>— |                                                        |                                                |                 |
| 印刷位置調整               | 天地(上下)方向                                                                                                                                                               | 電動15mm(0.5mm単位でパネル表示)                                  |                                                |                 |
|                      | 左右方向                                                                                                                                                                   | 電動10mm(0.5mm単位でパネル表示) 手動10mm                           |                                                |                 |
| 画像モード(原稿種類)          | 文字・写真・文字多め/写真少なめ<br>写真多め/文字少なめえんぴつ・網点(粗い)・網点(細かい)                                                                                                                      |                                                        |                                                |                 |
| 濃度調整                 | 読取濃度5段階(液晶パネル内設定)、製版濃度5段階(液晶パネル内設定)<br>印刷濃度5段階(操作パネル上、液晶パネル内設定)                                                                                                        |                                                        |                                                |                 |
| インク供給方式              | 完全自動コントロール(1,000ml/本)黒カラー全て1,000ml                                                                                                                                     |                                                        |                                                |                 |
| カラー印刷方式              | ドラムユニット交換方式                                                                                                                                                            |                                                        |                                                |                 |
| マスター供給方式             | ロール原紙自動(220版/本)                                                                                                                                                        |                                                        |                                                | ロール原紙自動(250版/本) |
| マスター排版方式             | 全自動排版(排版容量55版)                                                                                                                                                         |                                                        |                                                |                 |
| 表示パネル                | 5.7型QVGA透過カラーTFT液晶、感圧式タッチパネル(タッチシート上乗せ式)                                                                                                                               |                                                        |                                                |                 |

\*1 用紙の種類等の条件により、1,500枚搭載できない場合があります。\*2 封筒の種類等の条件により使用できない場合があります。\*3 TOP SPEEDはB4サイズ以下で使用してください。\*4 オート設定はCD86DP/CD66DPのみ対応(給紙圧レバーにて厚紙設定検知)。\*5 トップブローファン風量調整機能はCD86DP/CD66DPのみ対応します。\*6 イーサネットはオプションです。また、イーサネットを取り付けると、USB接続は使用できなくなります。\*7 Windows 8.1/10はデスクトップアプリのみの提供となります。\*8 オフライン使用時、オンライン使用時は4.8Wになります。

■本体標準価格(搬入設置料) <税別>

CD86DP・・・・・・・・・・1,715,000円 (35,000円)  
CD66DP・・・・・・・・・・1,495,000円 (35,000円)  
CD56DP・・・・・・・・・・1,115,000円 (35,000円)  
CD53DP・・・・・・・・・・915,000円 (35,000円)

※上記搬入設置料はコニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。  
※特殊作業(クレーン車使用等)の場合は、別途料金が必要となります。



安全にお使い頂くために

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となる場合があります。



このカタログは植物油インキを使用しています。

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

〈国内総販売元〉  
**コニカミノルタ ジャパン株式会社**  
〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

——くお問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ——

〔お客様相談室〕 **0120-805039**

受付時間は土、日、祝日を除く9:00〜12:00、13:00〜17:00でお受けします。

■おこわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただきます。ご了承下さい。  
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <https://konicaminolta.com>





KONICA MINOLTA

# CD86 DP/CD66 DP CD56 DP/CD53 DP

本紙は事業者向けの商品・サービスの情報を提供しております。  
記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。  
ご購入の際は別途申し受けます。

## ■オプションシステム & 価格表



LANインターフェースキット  
(I/F-63) 72,000円




DP-F暗証管理システム  
(UID-09) 75,000円



DP-FUSBメモリマネージャー  
(UMM07) 15,000円  
※USBメモリは付属していません。



DP-Fハガキ・封筒専用給紙ユニット  
40,000円



DP-Fロングペーパーユニット  
(LPU-12) 50,000円




85/86DP 自動原稿送り装置  
120,000円



DP-Fキーカードカウンタ6  
(KEY15) 85,000円



DP-Fテープクラスタ  
(TAP-19) 50,000円



DP-Fオート排紙台  
(ART-02) 120,000円



カラードラムユニット A3(CD86DP)  
…CD86DP/CD66DP/CD56DP用  
138,000円



カラードラムユニット B4(CD86DP)  
…CD53DP用  
120,000円



85/86DP キャビネット(扉付)  
47,000円

CD86DP・・・1,715,000円  
CD66DP・・・1,495,000円  
CD56DP・・・1,115,000円  
CD53DP・・・915,000円

\*原稿カバーと排紙トレイが標準装備されています。  
※ご購入の際は86DP キャビネットが別途必要です。

—— 外部オプション  
----- 内部オプション

■本体標準価格＜標準搬入設置料金＞

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| CD86DP・・・1,715,000円＜35,000円＞ | CD66DP・・・1,495,000円＜35,000円＞ |
| CD56DP・・・1,115,000円＜35,000円＞ | CD53DP・・・ 915,000円＜35,000円＞  |

※原稿カバー、排紙台、USBインターフェイス標準装備

■オプション&消耗品価格

●オプション ※備考欄に機種名の記載が無いものは各機種共通です。

| 商品名                     | 標準価格     | 設置調整料  | 備 考                              |
|-------------------------|----------|--------|----------------------------------|
| 85/86DP キャビネット(扉付)      | 47,000円  | —      | CDシリーズ用キャビネット。本体設置時に必要なオプションです。  |
| 85/86DP 自動原稿送り装置        | 120,000円 | 5,000円 | 最大100枚まで積載可能な自動原稿送り装置。           |
| LANインターフェースキット(I/F-63)  | 72,000円  | 5,000円 | CDシリーズをイーサネット接続をする際に必要です。        |
| DP-Fキーカードカウンタ6(KEY15)   | 85,000円  | 7,500円 | 製版枚数/印刷枚数のカウント集計、部門別管理が可能。       |
| DP-F暗証管理システム(UID-09)    | 75,000円  | 5,000円 | ユーザーIDとパスワードで利用者管理が可能。           |
| DP-FUSBメモリマネージャー(UMM07) | 15,000円  | 2,500円 | USBメモリーから直接プリントが可能。              |
| DP-Fハガキ封筒専用給紙ユニット       | 40,000円  | —      | ハガキ/封筒の給紙安定性を向上します。              |
| DP-Fロングペーパーユニット(LPU-12) | 50,000円  | 5,000円 | 最長540mmまでの用紙を給排紙可能にします。          |
| DP-Fオート排紙台(ART-02)      | 120,000円 | 5,000円 | 用紙サイズに合わせてフェンスを自動調整する排紙台。        |
| DP-Fテーブクラスタ(TAP-19)     | 50,000円  | 2,500円 | 仕分け印刷時、指定枚数ごとにテーブを挿入します。         |
| カラードラムユニット A3(CD86DP)   | 138,000円 | —      | CD86DP/CD66DP/CD56DP用カラードラムユニット。 |
| カラードラムユニット B4(CD86DP)   | 120,000円 | —      | CD53DP用カラードラムユニット。               |

●消耗品 ※備考欄に機種名の記載が無いものは各機種共通です。

| 商品名                | 標準価格    | 備 考                                               |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 85/86DP マスター A3    | 16,000円 | 1ロール220版×2巻入。CD86DP/CD66DP/CD56DP用。               |
| 85/86DP マスター B4    | 16,600円 | 1ロール250版×2巻入。CD53DP用。                             |
| 85/86DP インク ブラック   | 19,800円 | 1パック1,000ml×6個入。                                  |
| 85/86DP インク 特ブラック  | 19,800円 | 1パック1,000ml×6個入。速乾性に優れたブラックインク。通常のブラックより若干薄くなります。 |
| 85/86DP インク グレー    | 18,000円 | 1パック1,000ml×6個入。                                  |
| 85/86DP インク ダークグレー | 18,000円 | 1パック1,000ml×6個入。                                  |
| 85/86DP インク レッド    | 18,000円 | 1パック1,000ml×6個入。                                  |
| 85/86DP インク ブルー    | 18,000円 | 1パック1,000ml×6個入。                                  |
| 85/86DP インク グリーン   | 18,000円 | 1パック1,000ml×6個入。                                  |
| 85/86DP インク ブラウン   | 18,000円 | 1パック1,000ml×6個入。                                  |
| クラステープ             | 800円    | 10巻入り。テーブクラスタ用テーブ。                                |

## ■保守サービス

CDシリーズの保証期間はご購入後1年間です。ただし、1年未満の場合でも100万プリント到達時点で保証期間を終了させていただきます。  
保証期間以降は保守サービス契約またはスポットサービスをご用意しております。

●年間保守サービス ※保守料金の加算されるオプションがございます。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

| 機 種                          | 定期点検無し    |           | 年2回点検     |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                              | 部品代別      | 部品代込      | 部品代別      | 部品代込      |
| CD-85DP/86DP<br>CD-65DP/66DP | 55,000円/年 | 70,000円/年 | 75,000円/年 | 90,000円/年 |
| CD-55DP/56DP<br>CD-52DP/53DP | 50,000円/年 | 65,000円/年 | 70,000円/年 | 85,000円/年 |

●スポットサービス

機械の修理と部品、その他関連商品の供給および交換を、お客様のご要請の都度、有償でお引き受けするサービスです。  
交換する部品等はお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

## ■クライアント環境設定料

| サービス名                 | 設定料金(税別) | サービス内容                                             |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------|
| コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定 | 2,000円/台 | コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業及び動作確認(LAN/USB接続) |
| スキャナー設定               | 2,500円/台 | スキャナー設定及び動作確認                                      |


※コニカミノルタジャパン(株)が設置した場合の実費例です。

## ■アプリケーションインストール料

| サービス名                 | 設定料金(税別) | サービス内容                                           |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|
| コニカミノルタ提供ソフトウェアインストール | 2,500円/台 | コニカミノルタが提供するバンドルアプリケーションソフトウェアのインストールと設定作業及び動作確認 |
| アプリケーションソフトウェアインストール  | 2,000円/台 | 指定アプリケーションソフトウェアのインストール(アンインストール機能付きのものに限る)      |

※コニカミノルタジャパン(株)が設置した場合の実費例です。

## ■外形寸法図



※標準構成時(CD86DPシリーズ+85/86DP キャビネット(扉付))の外形寸法です。



## ■ランニングコスト表

| CD86DP |         | 85/86DPマスターA3 16,000円(220版×2巻入) |          |          |         |
|--------|---------|---------------------------------|----------|----------|---------|
|        |         | 85/86DPインク 19,800円(1,000ml×6個入) |          |          |         |
| プリント枚数 | マスター代   | 排版インク代                          | インク代     | 合 計      | 一枚あたり単価 |
| 1枚     | 36.300円 | 19.929円                         | 0.079円   | 56.308円  | 56.30円  |
| 2枚     |         |                                 | 0.158円   | 56.387円  | 28.19円  |
| 3枚     |         |                                 | 0.237円   | 56.466円  | 18.82円  |
| 4枚     |         |                                 | 0.316円   | 56.545円  | 14.13円  |
| 5枚     |         |                                 | 0.395円   | 56.624円  | 11.32円  |
| 6枚     |         |                                 | 0.474円   | 56.703円  | 9.45円   |
| 7枚     |         |                                 | 0.553円   | 56.782円  | 8.11円   |
| 8枚     |         |                                 | 0.632円   | 56.861円  | 7.10円   |
| 9枚     |         |                                 | 0.711円   | 56.940円  | 6.32円   |
| 10枚    |         |                                 | 0.790円   | 57.019円  | 5.70円   |
| 20枚    |         |                                 | 1.580円   | 57.809円  | 2.89円   |
| 30枚    |         |                                 | 2.370円   | 58.599円  | 1.95円   |
| 40枚    |         |                                 | 3.160円   | 59.389円  | 1.48円   |
| 50枚    |         |                                 | 3.950円   | 60.179円  | 1.20円   |
| 100枚   |         |                                 | 7.900円   | 64.129円  | 0.64円   |
| 200枚   |         |                                 | 15.800円  | 72.029円  | 0.36円   |
| 300枚   |         |                                 | 23.700円  | 79.929円  | 0.26円   |
| 400枚   |         |                                 | 31.600円  | 87.829円  | 0.21円   |
| 500枚   |         |                                 | 39.500円  | 95.729円  | 0.19円   |
| 1,000枚 |         |                                 | 79.000円  | 135.229円 | 0.13円   |
| 2,000枚 |         |                                 | 158.000円 | 214.229円 | 0.10円   |
| 3,000枚 |         |                                 | 237.000円 | 293.229円 | 0.09円   |
| 4,000枚 |         |                                 | 316.000円 | 372.229円 | 0.09円   |

| CD56DP |         | 85/86DPマスターA3 16,000円(220版×2巻入) |          |          |         |
|--------|---------|---------------------------------|----------|----------|---------|
|        |         | 85/86DPインク 19,800円(1,000ml×6個入) |          |          |         |
| プリント枚数 | マスター代   | 排版インク代                          | インク代     | 合 計      | 一枚あたり単価 |
| 1枚     | 36.300円 | 19.929円                         | 0.089円   | 56.318円  | 56.31円  |
| 2枚     |         |                                 | 0.178円   | 56.407円  | 28.20円  |
| 3枚     |         |                                 | 0.267円   | 56.496円  | 18.83円  |
| 4枚     |         |                                 | 0.356円   | 56.585円  | 14.14円  |
| 5枚     |         |                                 | 0.445円   | 56.674円  | 11.33円  |
| 6枚     |         |                                 | 0.534円   | 56.763円  | 9.46円   |
| 7枚     |         |                                 | 0.623円   | 56.852円  | 8.12円   |
| 8枚     |         |                                 | 0.712円   | 56.941円  | 7.11円   |
| 9枚     |         |                                 | 0.801円   | 57.030円  | 6.33円   |
| 10枚    |         |                                 | 0.890円   | 57.119円  | 5.71円   |
| 20枚    |         |                                 | 1.780円   | 58.009円  | 2.90円   |
| 30枚    |         |                                 | 2.670円   | 58.899円  | 1.96円   |
| 40枚    |         |                                 | 3.560円   | 59.789円  | 1.49円   |
| 50枚    |         |                                 | 4.450円   | 60.679円  | 1.21円   |
| 100枚   |         |                                 | 8.900円   | 65.129円  | 0.65円   |
| 200枚   |         |                                 | 17.800円  | 74.029円  | 0.37円   |
| 300枚   |         |                                 | 26.700円  | 82.929円  | 0.27円   |
| 400枚   |         |                                 | 35.600円  | 91.829円  | 0.22円   |
| 500枚   |         |                                 | 44.500円  | 100.729円 | 0.20円   |
| 1,000枚 |         |                                 | 89.000円  | 145.229円 | 0.14円   |
| 2,000枚 |         |                                 | 178.000円 | 234.229円 | 0.11円   |
| 3,000枚 |         |                                 | 267.000円 | 323.229円 | 0.10円   |
| 4,000枚 |         |                                 | 356.000円 | 412.229円 | 0.10円   |

※原稿:A4版 10%画像

※「排版インク代」は排版するマスターに付着しているインクのコストです。

※上記数値は弊社測定値であり、気温や印刷速度、印刷用紙等の諸条件によって変動します。

※マスターの耐刷枚数は用紙・環境で大きく異なります。印刷結果をご確認の上、必要に応じてマスターを交換してください。

| CD66DP |         | 85/86DPマスターA3 16,000円(220版×2巻入) |          |          |         |
|--------|---------|---------------------------------|----------|----------|---------|
|        |         | 85/86DPインク 19,800円(1,000ml×6個入) |          |          |         |
| プリント枚数 | マスター代   | 排版インク代                          | インク代     | 合 計      | 一枚あたり単価 |
| 1枚     | 36.300円 | 19.929円                         | 0.089円   | 56.318円  | 56.31円  |
| 2枚     |         |                                 | 0.178円   | 56.407円  | 28.20円  |
| 3枚     |         |                                 | 0.267円   | 56.496円  | 18.83円  |
| 4枚     |         |                                 | 0.356円   | 56.585円  | 14.14円  |
| 5枚     |         |                                 | 0.445円   | 56.674円  | 11.33円  |
| 6枚     |         |                                 | 0.534円   | 56.763円  | 9.46円   |
| 7枚     |         |                                 | 0.623円   | 56.852円  | 8.12円   |
| 8枚     |         |                                 | 0.712円   | 56.941円  | 7.11円   |
| 9枚     |         |                                 | 0.801円   | 57.030円  | 6.33円   |
| 10枚    |         |                                 | 0.890円   | 57.119円  | 5.71円   |
| 20枚    |         |                                 | 1.780円   | 58.009円  | 2.90円   |
| 30枚    |         |                                 | 2.670円   | 58.899円  | 1.96円   |
| 40枚    |         |                                 | 3.560円   | 59.789円  | 1.49円   |
| 50枚    |         |                                 | 4.450円   | 60.679円  | 1.21円   |
| 100枚   |         |                                 | 8.900円   | 65.129円  | 0.65円   |
| 200枚   |         |                                 | 17.800円  | 74.029円  | 0.37円   |
| 300枚   |         |                                 | 26.700円  | 82.929円  | 0.27円   |
| 400枚   |         |                                 | 35.600円  | 91.829円  | 0.22円   |
| 500枚   |         |                                 | 44.500円  | 100.729円 | 0.20円   |
| 1,000枚 |         |                                 | 89.000円  | 145.229円 | 0.14円   |
| 2,000枚 |         |                                 | 178.000円 | 234.229円 | 0.11円   |
| 3,000枚 |         |                                 | 267.000円 | 323.229円 | 0.10円   |
| 4,000枚 |         |                                 | 356.000円 | 412.229円 | 0.10円   |

| CD53DP |         | 85/86DPマスターB4 16,600円(250版×2巻入) |          |          |         |
|--------|---------|---------------------------------|----------|----------|---------|
|        |         | 85/86DPインク 19,800円(1,000ml×6個入) |          |          |         |
| プリント枚数 | マスター代   | 排版インク代                          | インク代     | 合 計      | 一枚あたり単価 |
| 1枚     | 33.200円 | 14.190円                         | 0.089円   | 47.479円  | 47.47円  |
| 2枚     |         |                                 | 0.178円   | 47.568円  | 23.78円  |
| 3枚     |         |                                 | 0.267円   | 47.657円  | 15.88円  |
| 4枚     |         |                                 | 0.356円   | 47.746円  | 11.93円  |
| 5枚     |         |                                 | 0.445円   | 47.835円  | 9.56円   |
| 6枚     |         |                                 | 0.534円   | 47.924円  | 7.98円   |
| 7枚     |         |                                 | 0.623円   | 48.013円  | 6.85円   |
| 8枚     |         |                                 | 0.712円   | 48.102円  | 6.01円   |
| 9枚     |         |                                 | 0.801円   | 48.191円  | 5.35円   |
| 10枚    |         |                                 | 0.890円   | 48.280円  | 4.82円   |
| 20枚    |         |                                 | 1.780円   | 49.170円  | 2.45円   |
| 30枚    |         |                                 | 2.670円   | 50.060円  | 1.66円   |
| 40枚    |         |                                 | 3.560円   | 50.950円  | 1.27円   |
| 50枚    |         |                                 | 4.450円   | 51.840円  | 1.03円   |
| 100枚   |         |                                 | 8.900円   | 56.290円  | 0.56円   |
| 200枚   |         |                                 | 17.800円  | 65.190円  | 0.32円   |
| 300枚   |         |                                 | 26.700円  | 74.090円  | 0.24円   |
| 400枚   |         |                                 | 35.600円  | 82.990円  | 0.20円   |
| 500枚   |         |                                 | 44.500円  | 91.890円  | 0.18円   |
| 1,000枚 |         |                                 | 89.000円  | 136.390円 | 0.13円   |
| 2,000枚 |         |                                 | 178.000円 | 225.390円 | 0.11円   |
| 3,000枚 |         |                                 | 267.000円 | 314.390円 | 0.10円   |
| 4,000枚 |         |                                 | 356.000円 | 403.390円 | 0.10円   |

〈国内総販売元〉

**コニカミナolta ジャパン株式会社**

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1