



AccurioShine 101 の主な仕様

製品名	AccurioShine 101
機能	デジタル箔加工(金、銀：コニカミノルタ専用箔)
加工方式	ヒートローラー方式
用紙サイズ	210×148mm(最小)～330×660mm(最大) ※追い刷り印刷時の最大サイズは320×450mm
用紙坪量	120～400 g/m ² (紙厚 0.15～0.45mm)
加工速度	最大20ppm 最小5ppm (A4ヨコ)
用紙搬送方法	エアサクションベルト搬送
最大給紙容量	A4:80mm A3:40mm
標準設定温度	110～135℃
電源	AC 100V(50/60Hz)
消費電力(最大)	800W
大きさ(幅×奥×高さ)	本体:420×580×365mm 本体+フィーダー+出カトレイ:1,310×580×795mm
重量	本体:32.5kg 本体+フィーダー+出カトレイ:38kg

消耗材					
	品名	色	厚さ	ロールサイズ	枚数(A4 シート換算)
	コニカミノルタ専用箔フィルム	金箔、銀箔	16 μm	320 mm × 120 m	400 枚



ご注意	※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。 ※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
-----	---

 安全にお使いいただくために	●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
---	--

※KONICA MINOLTA、シンボルマーク、Giving Shape to Ideas および AccurioPress は、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格などは都合により予告なしに変更する場合があります。※このカタログに掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本体の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元 コニカミノルタ ジャパン株式会社 〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1 製造元 コニカミノルタ株式会社	お問い合わせは、当社へ。
---	--------------

お客様相談室  **0120-805039**

受付時間は土、日、祝日を除く 9:00～12:00、13:00～17:00 でお受けします。

おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <https://konicaminolta.com>




デジタル加飾印刷
AccurioShine 101

VALUE-ADDED PRINTING

新たなビジネスの
創出と拡大



Giving Shape to Ideas



コニカミノルタが生み出す 新たなデジタル加飾ビジネス

近年、商業印刷、産業印刷業界では、アナログからデジタル技術を活用した印刷へのシフトに合わせ、多様化されたオンデマンド印刷の需要の高まりとともに、後加工処理についてもデジタル化の重要性が高まっています。AccurioShine 101は設置場所を選ばないコンパクトな卓上型でありながらも、箔によるリアルで高品位なメタリック表現を簡単操作で実現、またコニカミノルタフルカラーデジタル印刷機との組み合わせによる多色メタリック表現により成果物の付加価値を更に向上します。お求めやすい価格と合わせ、デジタル加飾市場におけるエントリーモデルとして、新たなビジネスチャンスの創出に貢献します。「多様な視点で印刷の未来をデザインする」コニカミノルタは、お客様と共に、新たなビジネスの拡大を図ります。

見る人の関心を引くアプリケーション



インパクトのある名刺、ショップカード



高級レストランのポイントカード



華やかで煌びやかな年賀状



ラグジュアリーな商品をアピールするリーフレット、DM



注目度が高いDM



輝きで惹き付けるポストカード

印刷物に付加価値を与え、 新たなビジネスを創出します。

AccurioShine 101の特長

- 高品質**
■コニカミノルタ専用箔
AccurioPressシリーズのトナーに最適なフォイルを開発。品質を最大限引き出します。
■トナーへの最適な定着
確実な追い刷り品質実現のため、フォイル上への追い刷りでも優れた粘着性を確保しています。
■優れた見当精度
インテリジェントクオリティオブティマイザーIQ-501を使用することで、スキルレスで優れた見当精度を実現します。
■除塵機能搭載
フォイル加工の後に、メディア上の埃を除去し、安定した品質を確保します。
■エアサクション用紙搬送
エアサクション用紙搬送により、用紙へのダメージを最小限に抑え、スムーズな搬送を実現。エアブローの強弱を調整することで、重送エラーを回避します。



エアサクション用紙搬送により、メディアへのダメージを最小化



独自開発のフォイルおよび最適なプリンタープロファイルにより、高品質を安定して維持



IQ-501で追い刷りの見当精度を制御した場合
見当精度に問題がある場合

シンプル操作

タッチパネル上に表示されるグラフィックにより、加工速度や温度の設定、スタート/ストップなど簡単に操作が可能です。



操作パネル上のグラフィックで簡単操作

