



KONICA MINOLTA

AccurioPro Flux

WORKFLOW SOLUTION

ジョブ管理/編集作業の効率化
印刷ワークフローの最適化



印刷前工程

●面付け機能 ●ジョブ編集機能 ●テンプレート機能

出力管理


●出力仕様に最適なジョブ処理 ●プリントキュー管理

プリント

●自動振り分け出力 ●クラスター印刷



Giving Shape to Ideas



プリント処理／出力最適化のための必須ツール

AccurioPro Fluxは、印刷前工程とプロフェッショナル印刷ワークフローの自動化を実現するための最適なソリューションを提供するソフトウェアです。印刷会社のみならず、公共機関、大学、企業のCRDやプリントショップで使用するために最適化されており、コストを最小限に抑え投資対効果を最大限に高めるための基本機能が充実しています。

AccurioPro Fluxではプロ仕様のジョブ管理のために必要となる情報を一目で確認できます。すべてのジョブが受信ボックスに表示され、用意された豊富なプリント機能から選択して適用することで、送られてくるジョブすべてを管理することが可能です。


印刷前工程における高い機能を装備し、プロ仕様のジョブ編集も可能。ファイル入稿後のジョブ編集機能により、現場での柔軟性が向上。さらに、自動面付け機能が、時間のかかる面付け作業の簡素化、迅速化を実現します。

また、オペレーターやCRD管理者に使い勝手に優れるテンプレートを提供。一度、テンプレートを設定すれば、以降、繰返し行っていたプリプレス処理に要する時間を削減できます。

AccurioPro Fluxは現場での一元管理を可能とし、また、そのデジタルフロントエンドとしての機能は、費用対効果が高く、時間削減を可能とするクラスター印刷機能を含め、接続されたすべての出力機の統合処理を実現します。出力仕様に沿ったジョブ処理により、事前に登録されたテンプレートの指示に従って、各プリントジョブがネットワーク上にある最適な出力機へと送られます。

AccurioPro Fluxの製品構成

作業環境・ニーズに合わせて選べる2種類のソフトウェア。導入後のアップグレードも可能。



AccurioPro Fluxは、作業環境・ニーズに応じて、2種類のソフトウェアバージョンで構成されております。ベースとなるAccurioPro Flux Essentialは、短納期・コスト抑制に対応でき、処理時間の短縮・作業の効率化を目的としたツールです。操作が容易なため最小限の知識習得で対応でき、オペレーター教育で悩まれることはありません。

AccurioPro Flux Premiumは、AccurioPro Flux Essentialの機能に加え、自動化および複数オペレーターによる連携作業を図る為の最適なツールです。複数のオペレーターが様々なジョブを処理し、時には同一ジョブリストで作業をするような環境において、ジョブ処理の頻繁な手動修正や、印刷オーダーに関する顧客からの問い合わせへの対応などの問題を解決し、印刷工程におけるワークフローの最適化をサポートします。

既存の印刷ワークフローの適性化に大きく寄与する ベーシック版

AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential の主な特徴

面付け

- AccurioPro Flux Essential はデフォルトで面付け設定(小冊子、ギャングング等)を提供。これにより、ミスが起こりやすいシート上への複数ページの面付けを自動処理することが可能。また、特別仕様のカタログ印刷時にも、カスタマイズされた用紙フォーマット、トンボなどを簡単操作で作成できます。優れた操作性とともに、作業時間の大幅な削減を実現します。



ジョブ編集機能

ジョブエディター

用紙サイズや斤量、ジョブのカラー／モノクロ出力切替、フィニッシュモード切替、タブシートの追加／削除、シート／ブランクページの挿入など、便利な機能を提供します。

リアルタイムプレビュー

オペレーターは3種のプレビュー(ページプレビュー、シートプレビュー、リスト閲覧)から選択可能。プレビュー時でも修正が可能です。

ソースPDFの編集

外部アプリケーション(例: Adobe Acrobat)により、高度な編集、プリフライトが可能です。

繰り返し適用

案内状などの大量VDPジョブも先頭ページの設定をワンクリックで全ページに適用でき、迅速処理が可能となります。



テンプレート機能

- 頻繁に使用するプリント設定は個別に登録可能で工数や時間を削減します。オペレーターはジョブをインポートしてテンプレートを選択するだけで自動的に適用され、プリント準備が完了します。

出力仕様に最適なジョブ処理

- プリント設定の自動適用。PostScriptやPDFファイルは登録済みプリント設定に紐付けできます。最大100個のホットフォルダが作成可能です。

オフラインフィニッシャーをサポート

トンボとフィニッシャーバーコードを追加でき、シート上に印字することでオフラインフィニッシャーでの自動処理が可能。必要に応じてこれら情報を組み合わせたり、サイズ／位置を調整して使用できます。

プリントキュー管理

カスタムジョブフィルタ

ジョブリストを任意のジャンルでフィルタリング可能。これにより、より快適なジョブ管理を可能とするジョブリストを作成できます。

クラスター印刷

クラスター印刷機能を使って、接続された複数のプリンター間で、出力負荷を最適配分し、出力の迅速化、低コスト化を実現。プリンター間で異なるプリントスピードまで考慮することで、リソースを最大限に活用できます。



プロフェッショナル仕様に 自動化された印刷ワークフローをフレキシブルに運用

AccurioPro Flux Premium

AccurioPro Flux Premiumの主な特徴

AccurioPro Flux Premiumが提供するプリントチケットベースの印刷ワークフローは社内イントラネット経由で簡単便利に印刷物が発注できるツールです。ユーザーはソースアプリから直接、プリントルームにプリントジョブを送ることができます。オペレーターは多彩なインテリジェント印刷機能を使って、様々なジョブを迅速に処理できます。Premiumではプリンターおよびインラインフィニッシャーの自動設定も可能で、自動で印刷物の構成、管理をおこなえます。PremiumはEssentialの機能に加え、以下に記載の様々な機能を備えています。


便利な連携作業

- 複数のオペレーターが同時に作業でき、また、同一ジョブも複数で扱うことが可能。どのジョブを誰が作業しているかも確認できます。AccurioPro Flux Premiumでは標準で3人までのオペレーターに対応しています。必要であれば追加のFlux Multi Seatライセンスを購入することでアクセスできるオペレーター数を増やすことができます。



自動ジョブ割り振り

- ジョブの割り振りをルール化でき、特定のジョブを特定のオペレーターに自動的に割り振ることができます。様々なジョブに対して、個別にルール設定ができ、ワークフローのさらなる自動化を実現。オペレーターの作業工数削減にも繋がります。



クライアントあるいは 共有バーチャルプリンター経由でのジョブ入稿

- ユーザーは専用クライアントを使って、イントラネット経由でソースアプリから直接、印刷ファイルを送信することができます。その際、印刷ファイルをPDFに変換する必要はありません。同様に、イントラネットで共有されているバーチャルプリンター経由で印刷ジョブを送信することも可能です。どちらの場合も印刷ファイルは自動的にPDFに変換、面付され、プリントレディ状態でプリントルームに送られてきます。

自動ステータス追跡

- 発注者に印刷進行状況を連絡するためのE-メール作成に費やす余計な時間を削減。Premiumは各々の印刷ジョブの進行状況を随時更新して、E-メールで自動的にユーザーに知らせることができます。


データ分析およびカスタムレポート

- 搭載されたレポートアシスタントを使って印刷データを分析、カスタムレポートを作成し、最新の情報をグラフィック表示できます。蓄積されたデータベースを使って、迅速かつ柔軟なレポート作成が可能。また、様々なチャートを使用して分析結果を表示できます。



どこからでもアクセス可能


- 専用のワークステーションをはじめ、Mac/PC/モバイル端末のブラウザやプリンターパネルを使ってジョブデータのチェック、プレビュー、編集が可能で、高い利便性を確保。特定のデバイスに割り当てられたすべてのジョブをチェック、プレビュー、編集でき、そのまま印刷を開始したり、他のデバイスに送ることも可能です。



AccurioPro Flux Premiumオプション


– Flux Multi Seat (Flux Essential 共通)

ジョブリストにアクセスできるオペレーターを増やす場合には、Flux Multi Seatライセンスの購入が必要です。(標準で3名まで同時ログイン操作が可能。最大15名) ※Flux Essentialは最大3名



– Flux XML Connector

Web-to-Printソリューションなどのサードパーティー製アプリケーションとの連携を可能にします。



– Flux PitStop Connector

外部PitStopサーバー(Enfocus社製)に接続することで、PDFのエラーを検知、修復し、ヤレを削減できます。

– Flux Preflight Pro (Flux Essential 共通)

pdfToolbox(Callas社製)と同等の機能を付加。PDFのエラーを検知、修復することでヤレを削減。AccurioPro Fluxへの実装が可能です。

– Flux Accounting Connector


外部会計ソリューションを印刷ワークフローへ統合。AccurioPro Flux Premiumは会計アプリPcounter(Control System)、SafeQ(Ysoft)、PaperCutとの連携が可能です。

AccurioPro Flux Essential/Premium共通オプション

モノクロスキャン画像の編集

– Flux Raster Editor

高度な編集機能を持ち、画像/ラスターベースでの修正が可能。複数ページにおよぶ画像編集(ゴミ消し、切り貼り、ノイズ除去、スキュー調整、ブラシ処理、消去、ライン描画、塗りつぶし等)も可能となります。




編集からジョブ管理まで、幅広い印刷ワークフローをサポート

AccurioPro FluxEssential



AccurioPro FluxPremium



AccurioPro Flux Essential/Premium共通オプション

オプション ラベル面付

– Flux Label Impose

〈主な機能〉

- ラベル面付
- アイマークの付与
- ダイ作成のためのダイライン出力

Flux Label Impose

AccurioPro Flux

Flux機能を活用するため、
オプションとしてLabel Imposeを統合



AccurioPro Flux 機能比較

AccurioPro Flux	Essential	Premium
印刷前準備 (メイクレディ)	○	○
自動面付け	○	○
プリフライト	○	○
チケットレス仮想プリンター	○	○
スキャン&ラスター編集	○	○

AccurioPro Flux	Essential	Premium
後加工機 バーコード連携	○	○
複数オペレーターでの作業	—	○
Webブラウザインターフェイス	—	○
レポート・データ分析	—	○
ERP/MIS連携 (REST API)	—	○

AccurioPro Flux Essential/Premium の主な仕様

推奨システム環境	
OS	Windows 10 Professional (64 bit) Windows 8.1 Professional (64 bit)
メモリー	16GB 以上
HDD 容量	500GB 以上
CPU	Intel i7 Quad Core または同等
ディスプレイ	1920×1080 ピクセル

AccurioPro Flux Premium サーバーの主な仕様

推奨システム環境	
OS	Windows 10 Professional (64 bit) Windows 8.1 Professional (64 bit) Windows Server 2012 R2 (64-bit) Windows Server 2012 Standard (64-bit) Windows Server 2016 Standard (64-bit) Windows Server 2019 Standard (64-bit)

AccurioPro Flux Essential/Premium の適合システム

対応機種 / コントローラ		
カラー機	AccurioPress C14000/C12000	IC-610 / IC-318
	AccurioPress C7100	IC-609 / IC-318L
	AccurioPress C4080/C4070	IC-609 / IC-317
	AccurioPress C3080/C3080P/C3070	IC-605
	AccurioPress C83hc	IC-605
	AccurioPress C6100/C6085	IC-604
	AccurioPress C2070/C2070P/C2060	IC-603
	bizhub PRESS C1100/C1085	IC-602
	bizhub PRESS C1070/C1070P/C1060	IC-602
	bizhub PRESS C71hc	IC-602
モノクロ機	AccurioPress 6136/6136P/6120	内蔵
	bizhub PRESS 2250P	内蔵
	bizhub PRESS 1250/1052	内蔵
	bizhub PRO 1200/1051	内蔵
	bizhub PRO 951	内蔵
	bizhub PRO 1100	内蔵
IP 機	AccurioLabel 230	IC-605
	AccurioLabel 190	IC-602

※KONICA MINOLTA、シンボルマーク、Giving Shape to Ideas、AccurioPro、AccurioPress、bizhub および bizhub PRESS は、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※Windows および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Acrobat、Adobe および PostScript は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国およびその他の国における登録商標です。※Intel は、米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・GUI は都合により予告なしに変更する場合があります。※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本紙掲載の操作パネルの画面はハメコミ合成です。

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいて ISO14001 を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

製造元

コニカミノルタ株式会社

お客様相談室



0120-805039

受付時間は土、日、祝日を除く 9:00～12:00、13:00～17:00 でお受けします。

おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。

消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。<https://konicaminolta.com>

お問い合わせは、当社へ。