

# リーディングラベル印刷会社 ザ・生産現場

# (株) シール堂 印刷 (東京都品川区)



「SDGs印刷」に欠かせないデジタル印刷機「AccurioLabel 190」



啓発活動に「SDGsステッカー」を活用

「SDGs印刷」に欠かせないデジタル印刷機「AccurioLabel 190」

「SDGs印刷」に欠かせないデジタル印刷機「AccurioLabel 190」

「SDGs印刷」に欠かせないデジタル印刷機「AccurioLabel 190」

「SDGs印刷」に欠かせないデジタル印刷機「AccurioLabel 190」

「SDGs印刷」に欠かせないデジタル印刷機「AccurioLabel 190」

「SDGs印刷」に欠かせないデジタル印刷機「AccurioLabel 190」

「SDGs印刷」に欠かせないデジタル印刷機「AccurioLabel 190」

「SDGs印刷」に欠かせないデジタル印刷機「AccurioLabel 190」

「SDGs印刷」に欠かせないデジタル印刷機「AccurioLabel 190」

「SDGs印刷」に欠かせないデジタル印刷機「AccurioLabel 190」

「SDGs印刷」に欠かせないデジタル印刷機「AccurioLabel 190」

## バナナペーパー製品の採用事例 「結節点の創出」

バナナペーパー製品の採用事例

バナナペーパー製品の採用事例

バナナペーパー製品の採用事例

バナナペーパー製品の採用事例

バナナペーパー製品の採用事例

バナナペーパー製品の採用事例

バナナペーパー製品の採用事例

バナナペーパー製品の採用事例

バナナペーパー製品の採用事例

バナナペーパー製品の採用事例

## デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」


デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」

デジタル印刷機が実現する「SDGs印刷」



横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

横沢 良宏 所長

## “脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化

“脱請負”の方針掲げる 自社商品開発も積極化



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

## 多様化する市場ニーズをカタチにしたデジタルラベルプリンター




ラベル市場では多品種小ロットジョブや短納期の要望が増加し、その対応に迫られています。AccurioLabel 230は導入コストを抑えつつ、高い生産性と操作性、高画質を提供するデジタルラベルプリンター。その特長である柔軟性を活かすことで、アナログ機では難しかった要求にも効率よく対応可能です。ラベルビジネスの拡大や既存アナログ機との併用をお考えのユーザーにとって“理想的”なソリューションを提供いたします。

多様なニーズに対応する高画質	優れた操作性
前処理不要で様々なメディアに対応	高性能カラーマネジメントシステム搭載
設置場所を選ばないコンパクト設計	安定した色再現性

最大  
プリント速度  
**23.4**  
m/分

# AccurioLabel 230

コニカミナolta ジャパン株式会社 プロフェッショナルプリント事業部 〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1 TEL. 03-6311-9061

<http://konicaminolta.jp/pr/al230>

### 内覧会開催のご案内

2021年  
**8月17日(火)~20日(金) @浜松町**

バーチャル、もしくはご希望によりリアルでの内覧会を開催致します。いずれかの参加方法をご選択ください。  
(詳細およびお申込みは、こちらから)  
[https://bs-offers.konicaminolta.jp/lp\\_2108\\_al230\\_top](https://bs-offers.konicaminolta.jp/lp_2108_al230_top)

### AccurioLabel 230 限定公開動画

バーチャルデモで プリンターの操作方法が分かる

ラベルビジネス対談で 導入から運用まで実態が分かる

印刷業界の課題に役立つさまざまなソリューションや製品知識を提供するコニカミナoltaジャパンのWebサイト「つながるプリントラボ」にて限定公開しております。是非ご覧ください。

[https://bs-offers.konicaminolta.jp/ppj/video/accurio\\_label\\_230](https://bs-offers.konicaminolta.jp/ppj/video/accurio_label_230)