



KONICA MINOLTA

JP2026 コニカミノルタブースのご案内

最適生産が、新しい競争力になる。

THE POWER OF DIGITAL TRANSFER

JP2026
印刷DX展

2026 5.20(水)・21(木)・22(金)

10:00-17:00 10:00-17:00 9:30-16:00

インテックス大阪 5号館
(大阪市住之江区南港北1-5-102)

展示会の詳細、ご来場事前登録は
こちらのQRコードから (JP2026公式HP)



コニカミノルタは、インテックス大阪にて開催される「JP2026 印刷DX展」に出展いたします。

「THE POWER OF DIGITAL TRANSFER ～最適生産が、新しい競争力になる。～」をテーマに、
受注から出荷までのプロセスを一気通貫で自動化する“デジタルトランスファー”の実現をご提案いたします。

お忙しいところとは存じますが、ぜひともご来場賜りますようお願い申し上げます。

デジタルトランスファー

DIGITAL TRANSFER IN 3 STEPS

コニカミノルタブース内でご参加いただける3つのミニセミナー(各回10分程度)をご用意しております。
実際のお客様の事例をもとに、受発注～納品までの各工程における
デジタルトランスファーによる仕組みづくりや、それぞれの課題解決方法をご紹介します。

ORDER

PromoLOGI

AccurioPro FluxPremium

受発注 | 受注・入稿・出力を止めない仕組みづくり

コニカミノルタが実現したブランドオーナーの販促物管理をご支援する仕組みをご紹介します。Web to Printを活用し、ブランドオーナーの発注業務を効率化するとともに、印刷物情報をサイト上で一元管理。受注情報とAccurioPro Fluxを連携させることで、受注から印刷までの工程を自動化し、印刷会社での設定作業の削減と安定した出力を実現します。

PRODUCTION

AccurioPress C5080

AccurioPress Option IM-104/105 IQ-601 AI-101

生産 | 品質と生産性を両立するスキルレス印刷

最新の印刷ソリューションによる“品質と生産性を両立するスキルレス印刷”についてご紹介します。メディアセンサーによる用紙設定の自動化や、IQ-601による印刷途中の色ズレ・表裏見当のリアルタイム補正、紙面検査ユニットによる全数検品で印刷品質を安定化。調整や検査の手間を削減し、オペレーターの熟練度に依存せず、誰でも安定した高品質と高生産性を継続的に実現し、現場の効率化と品質向上に貢献します。

FINISHING

AccurioPress Option TU-510e

AccurioPress Option SD-513

SHIPXOL メルパックライン

後加工&デリバリー | 製本から発送まで止まらないポストプレスの自動化

AccurioPressのインライン加工機能とSHIPXOL(シブソル)社の自動梱包機を組み合わせて、印刷後の後加工～梱包/発送までのプロセスをご紹介します。ポストプレス工程では、製本・断裁・封入梱包までをデジタルで一気通貫。インライン中綴じ機やトリマーユニットによる後加工自動化に加え、自動梱包ラインで仕分け・発送まで省人化を実現する、多品種少量・短納期に強い生産体制をご紹介します。

最適生産が、新しい競争力になる。

THE POWER OF DIGITAL TRANSFER

AccurioPress C5080

高画質と安定性を両立したプロダクション向けデジタル印刷システム。

高精度な色再現と幅広い用紙対応により、多様なジョブを高品質かつ安定して出力。

自動化ソリューションとの連携で、生産効率と品質管理を大幅に向上します。



中綴じ機 SD-513

中綴じ、折り、断裁の製本処理を自動で行うフィニッシャー（後処理装置）です。中とじ製本や、小口断裁、クリース処理により、パンフレットや冊子を効率的に仕上げます。

トリマーユニット TU-510e

用紙の天地・先端・後端を断裁する四方断裁により、余白が無いフルブリード印刷物をインラインで作成可能です。オプション加工ユニットの追加により、スジやミシン目を入れたり、名刺やカードサイズの断裁などの機能拡張も可能です。

New Option

インテリジェントオリティ オブティマイザー IQ-601

印刷品質をリアルタイムで検査・補正するインライン検査ユニットです。多彩な自動調整機能で、印刷工程の効率化と印刷物の品質向上を実現します。

New Option

紙面検査ユニット AI-101

IQ-601の内蔵オプションで、インラインでの高精度な自動検品機能を実現します。手作業で行っていた全数検査の作業時間を短縮し、オペレーターの作業負担を軽減します。

New Option

インテリジェント メディアセンサー IM-104/105

合計7つのセンサーを搭載し、メディア特性を判別。機械学習アルゴリズムにより、紙種や坪量、表面性、水分率、紙抵抗、剛度などの情報から、印刷オペレーターでは調整判断が困難な定着温度や定着エア―分離風量の最適値を自動設定します。

サンプル 展示内容

- デジタルトランスファーサンプル
AccurioPress C5080 x PromoLOGI
- デジタル印刷システム
AccurioPress C14010シリーズ/C7100/C84hc

- 卓上デジタル加飾機
AccurioShine 101
- デジタル加飾機
AccurioShine 3600

- UVインクジェット印刷機
AccurioJet 30000

※出展機器・製品、サンプル内容は変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

会場内セミナー

コニカミノルタが描く印刷の未来：品質最適化の革新

要申込 定員40名

A会場

5.20(水)
11:00-11:45

講師：内田 剛

【コニカミノルタジャパン株式会社 プロフェッショナルプリント事業部 商品戦略統括部 統括部長】

コニカミノルタの最新技術を活用し、印刷現場の自動化と高品質化を実現する次世代印刷プロセスを紹介します。用紙特性の自動認識、色・濃度・見当の自動補正、安定搬送といった技術連携により、生産性と品質を両立する価値を解説します。

●お問い合わせ：JP産業展協会事務局 06-6311-0281

セミナーの詳細・参加申し込みはこちら ▶▶

※先着順、定員に達し次第締め切らせていただきます。



関連ブース

印刷革新会

~ Printing Revolution ~

コニカミノルタは、印刷革新会に参加しています。印刷革新会ブースにもぜひお越しください。

JP2026
印刷DX展

会場 インテックス大阪 5号館 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102

アクセス 大阪メトロ 中央線「コスモスクエア」駅から徒歩 約9分
大阪メトロ 南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅から徒歩 約8分
大阪メトロ 南港ポートタウン線「中ふ頭」駅から徒歩 約5分

アクセスマップはこちら

●インテックス大阪公式ホームページ(交通アクセス)
<https://www.intex-osaka.com/jp/access/>



【お問い合わせ】 詳細に関してなどのお問い合わせは各担当営業へご連絡をお願い申し上げます。

コニカミノルタ ジャパン株式会社