



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

合成紙印刷の静電気トラブルを低減！

中継搬送ユニット 拡張機能

SABAKI

合成紙ユポ「YPI」シリーズ(株式会社ユポ・コーポレーション)など、
デジタル印刷機に対応したメディアの印刷時に発生していた静電気を
AccurioPressシリーズに標準搭載されている
インライン除電ローラーを活用した拡張機能で低減します。

※通紙確認メディア:YPI 250 / YPI 300

- 出力したメディアが静電気で吸着するので上手く紙揃えできない…。
- 出力後加工機にセットするが静電気で吸着するので上手く給紙できない…。

などの生産上のトラブルを解決！

Point!

除電で作業効率アップ！




重送や排紙時のトラブル防止

後工程もスムーズ

Point!

直感的なUIで簡単操作！



用紙設定>エキスパート調整で
数値を入力！

対象商品

AccurioPressシリーズのカラー機

※詳しくは弊社担当営業までお問合せください。

※別途メディアの帯電量を測る静電測定器が必要となります。詳しくは弊社担当営業までお問合せください。
※合成紙系で機能を発揮いたします。メディアによっては効果が得られない場合があります。
※SABAKI機能は合成紙印刷の品質を保証するものではありません。