




KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA JT Basic 6

スマートなジョブ管理・編集機能で
印刷フローを最適化。



Import

- ・ホットフォルダーによる自動インポート
- ・幅広いインポート対応ファイル形式
- ・スキャン原稿へ対応
- ・プリフライトチェック機能でエラー防止

Job Management

- ・多彩なインターフェースでジョブを集中管理
- ・ステータス追跡

Prepress Work

- ・パワフルなページ編集機能
- ・新たに画像版下データ編集に対応
- ・プレビューを見ながらの簡単面付け

Print Settings

- ・プリントステータス表示
- ・プリンタステータス表示
- ・カラースプリット機能で無駄のない印刷



Giving Shape to Ideas

ジョブ管理から印刷出力まで、印刷フローの全てを最適化




スマートなジョブ管理と、卓越した編集機能で、印刷フローを全面サポート



KONICA MINOLTA JT Basic 6は、入稿ファイルのインポートから、ジョブ管理、版下データ編集、プリント出力設定まで、印刷フローの全ての工程をオールインワンでサポートする統合印刷管理アプリケーションです。

効率性を追求したジョブ管理機能や、面付け・レイアウト変更などの高度な版下編集機能、さらに、ラスターイメージ編集機能（オプション）や、ページに合わせて最良の出力先を選択するカラーズプリット機能など、印刷の現場で必要とされる様々な機能をシンプルなインターフェースで実現し、印刷フローの全てを最適化します。

基本ワークフロー



入稿ファイルのインポート

ジョブの管理・版下データの編集

プリント出力


ホットフォルダー機能で印刷設定を省力化




1. 入稿ファイルのインポート

ホットフォルダー機能 ▶ 印刷設定を省力化

ホットフォルダーを作成し、よく利用する印刷設定をあらかじめ設定しておくことで、入稿ファイルに対するプリント設定からプリント出力まで、オペレーターが個別に設定を行うことなく、適切に出力することができます。



ホットフォルダー設定画面




プリフライトチェック機能 ▶ 印刷エラーを未然に防止

ファイルインポート時にファイルに対して自動的にプリフライトチェックを行います。インポート時に先行してチェックを行うことで、印刷時にエラーが発生するのを防ぎ、遅滞することのない円滑な印刷フローを実現します。



プリフライト管理画面




インポートファイル形式 ▶ 紙原稿を版下データ化

スキャン原稿のサポート


TWAINドライバーを使用することで、スキャンした原稿を画像版下データとしてインポートできます。

電子データとして作成されたファイルだけではなく、紙原稿からスキャンしたファイルも版下データとして一元管理し、活用することが可能です。



インポートファイル形式

インポート可能なファイル形式として、PDF、PostScriptに加え、TIFF、JPEG、PNG、BMPをサポートしており、事前に特別な変換を行うことなく様々なファイル形式データを原稿として使用することができます。



ジョブの状況を見える化し、ジョブ管理の負担を軽減




2. ジョブ管理

ダッシュボード


▶ 知りたい情報にすぐにアクセス

各種のステータス情報を統合したダッシュボードでは、印刷ジョブ内容や未処理のジョブをひと目で把握することができます。

カレンダーでは、ジョブ内容を出荷日・部数別に関連することができ、最近のジョブや新たなジョブ、進行中のジョブも簡単に確認することができます。



ダッシュボード画面




ステータスの追跡


▶ 切れ目のないジョブ管理が可能

ジョブの受領状況や、現在のプリントジョブのステータスをいつでも通知することができます。

オペレーターが、あらかじめメール配信のタイミングとメッセージ内容を登録することにより、メールを自動送信することができます。



ステータス画面



充実の編集機能で、画像版下データにも完全対応



3. 編集機能

ラスターイメージ編集機能 ※オプション ▶ 画像版下データへ完全対応

基本的な原稿データ編集はもちろん、ラスターイメージの編集も行うことができます。

紙原稿をスキャンしたモノクロラスター画像版下データを、多彩な編集機能を使用することにより、印刷に最適なデータに加工することができます。

ゴミ取り/傾き補正/太線化

原稿上の汚れや、原稿の傾き、かすれてしまった線などを修正することができます。

ゴミ取り

原稿上の汚れなど、不要なノイズを検出し、除去することができます。

傾き補正

スキャンした原稿の傾きを補正することができます。補正する角度を直接入力するだけでなく、自動で角度補正を行ったり、傾きを指示線で示すことで直感的に補正することもできます。

太線化

画像原稿上の線のかすれを補正し、より明瞭な画像原稿に仕上げるすることができます。

ブラシ/消しゴム/直線/塗りつぶし

版下データ修正に必要とされる、基本的な編集ツールを備えており、軽微な修正や内容の変更などを手軽に行うことができます。

ブラシ、消しゴム、直線、塗りつぶし

トンボ設定

版下データに不可欠なトンボを、三種類のうちから選択して、挿入することができます。

トンボ設定画面

シングル/マルチページモード

同じ編集処理を、選択した複数のページに一括で適用することができます。複数ページにまたがる同一箇所の修正や追加を行うのに便利です。

マルチページモードに切り替えます。

すべてのページに編集内容を適用します。

偶数 / 奇数ページにのみ編集内容を適用します。

指定したページにのみ編集内容を適用します。

テキスト/イメージの追加

テキストの修正や、画像の差替えを、画像版下データに対しても行うことができます。

ページ/エリアの移動、回転

ページ単位だけではなく、選択したエリア単位で数値を指定しての移動や回転、拡大/縮小などを行うことができます。

豊富な機能とプレビュー表示が版下データ編集をサポート




ドキュメント編集・加工機能 ▶ 版下データ作成を強力アシスト

ページの移動、削除、複製から、ページ番号の挿入やカラー / モノクロ設定の変更まで、幅広い編集ニーズへの対応が可能です。



ページ編集画面




原稿加工画面

ドキュメント編集・加工例


ページ順変更 / ページ複製 / 削除




空白ページ / 合紙 / タブシートの挿入



切り出し




ヘッダー / フッター機能




リアルタイムプレビュー機能 ▶ 設定ミスを低減

標準機能として、版下データ編集時、リアルタイムに編集結果を確認することができるプレビュー機能を備えています。

ページ移動や面付けなど、設定情報を見ただけでは仕上がりがイメージしにくい編集を行なうときも、リアルタイムプレビューを使用することにより、印刷によるトライ&エラーを繰り返すことなく、正確でスピーディーな版下データ編集を行うことができます。



シートプレビュー画面



ページプレビュー画面


ページ面付け機能 ▶ 多種多様な面付けをカバー

多彩な面付けパターンをテンプレート化することにより、わずらわしい面付け作業を大幅に省力化・迅速化することができます。


さらに、一般的な面付けだけでなく、名詞やカードなどの多面付け（リピート）にも対応し、複雑な面付けを簡単に実行することができます。

ページ面付け加工例


ギャングアップ




リピート




小冊子



串刺し面付け



十字折り



出力機器の状況を見極め、無駄のないプリントを実現




4. プリント出力

ステータスの表示

▶ 印刷環境全体を手軽に確認

プリントステータス表示


ジョブの印刷状態をリアルタイムに表示し、ジョブに関する状況を視覚的に把握することができます。



プリントステータス画面

プリンタステータス表示

印刷機の稼働状況や、用紙残量、紙づまりなどの運用状態も確認でき、印刷ラインを常に最適な状態に保つことができます。



プリンタステータス画面


カースプリット機能

▶ 合理的な機器利用による効率化

より低コストで印刷できるよう、版下データのカラー設定変更が可能です。カラーページはカラー印刷機に、モノクロページはモノクロ印刷機に自動で振り分けを行うことで、コストと時間の両面で無駄のない最適なパフォーマンスを実現します。


不要なカラーエレメントの削除

リンクのカラー表示など、不要なカラーエレメントを削除し、無駄なカラー出力を自動的に削減します。



カラー / モノクロの自動振り分け


版下データに含まれる、カラー / モノクロページを自動的に判別し、最適な印刷機へ自動分割して印刷を行います。



カラー / モノクロ混在原稿の自動丁合

カラー / モノクロページを自動的に判別し、最適な印刷機へ分割するとともに、丁合まで自動化*することで手作業によるミスをなくし、カラー / モノクロ混在原稿でも、効率を低下させることなく印刷を行います。

*印刷されたカラーページのモノクロ機へのセットのみ手作業が必要です。



*Konica Minolta JT Basic 6はカラークラスターオプション使用時にPDFドキュメント内のカラー情報（色版情報）に対して忠実に印刷します。従いまして、カラー指定された空白文字、カラー指定された文字・図形・画素などが他の白黒画像のノセにより覆われているジョブもカラーページとして判断し、自動的にカラープリンターへ印刷指示がなされます。

KONICA MINOLTA JT Basic 6の主な仕様

動作環境	
製品名	KONICA MINOLTA JT Basic 6
OS	Windows 7 / 8.1 / 10 Professional (64bit)
CPU	クアッドコア CPU
メモリー	4GB (4,096MB) 以上
HDD 容量	100GB 以上の空き容量
解像度	1,680 × 1,050 pixel 以上

表内の仕様や機能は、使用する OS やアプリケーション、ネットワークプロトコル、ネットワーク構成、システム構成によって、サポートされていない場合や利用できない場合があります。

対応機種	
カラー機	AccurioPress C3080 / C3070
	AccurioPress C6100 / C6085
	AccurioPress C2070 / C2070P / C2060
	bizhub PRESS C1100 / C1085
	bizhub PRESS C1070 / C1070P / C1060
	bizhub PRESS C8000
	bizhub PRESS C7000 / C7000P / C6000
	bizhub PRESS C71hc / C70hc
イメージコントローラー	IC-601 / 602 / 603 / 604 / 605
モノクロ機	AccurioPress 6136 / 6136P / 6120
	bizhub PRESS 2250P
	bizhub PRESS 1250 / 1250P / 1052
	bizhub PRO 1100 / 951

主な仕様	
入稿ファイルのインポート	PDF、PostScript ファイルのインポート ジョブチケットの入力
ジョブ情報の確認	ジョブリスト ジョブの管理、移動、削除、複製、ソート、フィルタ、検索 フォルダの作成と管理 ジョブ情報のエクスポート 印刷のジョブを組み合わせる 顧客に電子メールで連絡する オペレータ・メモを追加 顧客アドレス・データの表示 原稿ファイルを開く 印刷ファイルを開く 添付を開く、保存、削除 印刷データのチェック プリフライト・チェック プレビューでのジョブ確認 ジョブチケットを開く ジョブ履歴の表示
	ドキュメントの編集
ドキュメントの印刷	処理オプションの変更 空ページの挿入 合紙の挿入、編集 タブ・シートの追加、編集 PDF、PostScript ファイルの挿入 切り出し、移動、回転 ヘッダー / フッター、ページ番号の追加
	ドキュメントの印刷
プログラムの設定	タッチ & 印刷 印刷ウィンドウでの印刷 テスト印刷実行 ドキュメント自動印刷 ジョブチケット印刷 印刷設定編集 プリンター設定をセットとして管理 印刷キュー
	プログラムの設定

※コニカミノルタ、KONICA MINOLTA ロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideas ロゴ、AccurioPress、bizhub PRESS は、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・GUI は都合により予告なしに変更する場合があります。※ご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一、HDD に不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の障害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。（長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをお勧めします）

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいて ISO 14001 を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

製造元

コニカミノルタ株式会社

お客様相談室



0120-805039

受付時間は土、日、祝日を除く 9:00～12:00、13:00～17:00 でお受けします。

おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。

消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。<http://www.konicaminolta.jp>

お問い合わせは、当社へ。