

BookPro 5000CMKⅡの主な仕様

■ 出力部 (bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e)

名称	bizhub C554e	bizhub C454e	bizhub C364e	bizhub C284e	bizhub C224e
型式	デスクトップ				
カラー対応	フルカラー				
読取り解像度	600dpi×600dpi				
書き込み解像度	1,800dpi相当×600dpi				
階調数	256階調				
メモリー容量	2GB (2048MB)				
HDD容量	250GB				
複写原稿	シート・ブック・立体物 (重さ最大2kg)				
最大原稿サイズ	A3				
複写サイズ	用紙サイズ	本 体:SRA3、A3～A5 ※SRA3は第2トレイのみ 手差し:SRA3、A3～A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒 (洋形1号、2号、4号、6号)*1、 インデックス紙、 長尺紙 (幅:210～297mm、長さ:457～1,200mm) ※プリント時のみ			
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時) ファーストコピー タイム*3	主電源ONから	23秒以内*2	25秒以内	20秒以内	20秒以内
	副電源ONから	23秒以内*2	25秒以内	20秒以内	18秒以内
	カラー	4.6秒以下	5.5秒以下	6.9秒以下	7.7秒以下
	モノクロ	4.1秒以下	4.6秒以下	5.3秒以下	5.9秒以下
	連続複写速度 (カラー/モノクロ)	A4ヨコB5ヨコ B4 A3	55枚/分 25枚/分 27枚/分	45枚/分 25枚/分 22枚/分	36枚/分 20枚/分 17枚/分
複写倍率	固定	等倍	1:1±0.5%以下		
	縮小	拡大	1:1.154/1.224/1.414/2.000		
		縮小	1:0.866/0.816/0.707/0.500		
	固定任意		3種類設定可能		
	ズーム		25%～400% (0.1%単位で設定可能)		
給紙方式/給紙量	縦横独立変倍		25%～400% (0.1%単位で設定可能)		
対応用紙坪量*4	連続複写枚数 両面コピー		本体:ユニバーサルトレイ550枚×2段 (64g/m ²) マルチ手差し:165枚 (64g/m ²)		
			本体:52～256g/m ² マルチ手差し:60～300g/m ²		
排紙容量	電源		ノンスタック方式 用紙サイズ:SRA3、A3～A5、B6タテ、はがき、A3ワイド (311×457mm) 対応用紙坪量:52～256g/m ² *5		
			250枚 (C554e/C454e)はオプションの排紙トレイOT-506装着時)		
最大消費電力	大きさ (幅×奥行×高さ)		AC100V 15A (50/60Hz)		
			1.5kW以下		
機械占有寸法 (幅×奥行)	質量		615×685×898mm (本体+ADF)	615×685×771mm (原稿ガラス面まで)	
			937×685mm ※手差しを開いた状態		
オプション			約101kg (本体+ADF)	約85kg (本体)	

*1:封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
*2:カラー出力時の場合は25秒以内
*3:A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
*4:210g/m²以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。
*5:インクジェット用紙は対応していません。
*5:52～59g/m²、210g/m²以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。

■ スキャナー部 (PS5000CMKⅡ)

光源	蛍光灯
イメージセンサー	CCDエリアセンサー:1054万画素
原稿サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
光学解像度	360dpi
出力解像度	200/240/300/360/400/600dpi
階調	フルカラー、グレースケール、モノクロ2値
原稿モード	ブック原稿、シート原稿、立体物
重量	36kg
機能	ブック補正、原稿とじ部除去、枠消し、センターリング、指消し
インターフェイス	USB2.0
オプション	原稿ガラス押えキット、フットスイッチ、ハンドスイッチ

動作環境


■ コントローラPC

OS (32bit版のみ)	Windows Vista Business SP2以上 Windows 7 Professional SP1以上
CPU	Core2 Duo 2Ghz以上
メモリ	2GB以上
HDD	1GB以上の空き容量

■ タッチパネル液晶モニター

解像度	1024×768
-----	----------

■ 寸法図 (単位:mm)



対応複合機 bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e
上記以外の複合機およびプリンターのセット販売はできませんのでご了承ください。

■ システム標準価格 (税別)

PS5000CMKⅡ+BookPro (ソフト)	1,850,000円
*複合機 [対応機種] +推奨タッチパネル及びパソコンが別途必要になります。	
● BookPro 5000CMKⅡシステム構成	
PS5000CMKⅡ+BookPro (ソフト)+複合機 [対応機種] +推奨タッチパネル及びパソコン	

■ オプション価格 (税別)

原稿ガラス押えキット (MKⅡ用)	280,000円
ガラス押えスイッチキット*1	50,000円
ハンドスイッチ (MKⅡ用)*2	20,000円
フットスイッチ*2	20,000円

*1:ガラス押えスイッチキットを使用される場合には、別途原稿ガラス押えキットとハンドスイッチをご用意ください。
*2:ハンドフットスイッチのスイッチ動作は、左右のプレビュー用のスキャンスイッチになりますのでスイッチは2つをご用意ください。

■ 搬入設置料金 (税別)

BookPro 5000CMKⅡシステム [PS5000CMKⅡ +BookPro (ソフト)]	50,000円
出力用複合機 (bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e)	50,000円

*BookPro 5000CMKⅡシステムの搬入設置費用には以下の内容が含まれます。
PS5000CMKⅡセットアップ/BookPro (ソフト) のインストール/スキャナードライバーのインストール/複合機のプリンタードライバーインストール、同時設置の場合上記オプション/設置料が含まれます。
※出力用複合機については各カタログを参照ください。

■ 年間保守料金 (税別)

	75,000円/年
--	-----------



BookPro 5000CMKⅡ

フルカラー・フェイスアップブックコピーシステム



原稿は上向きにセット、操作はタッチパネルでスムーズに
シンプル設計のフルカラーブックコピーシステム

ご注意	※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。 ※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
-----	---

安全にお使いいただくために	●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
---------------	--

※KONICA MINOLTA ロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideas、bizhub はコニカミノーラ株式会社の登録商標または商標です。※Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格はお客により予告なしに変更する場合があります。※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本紙掲載の操作/パネルの画面はパソコンで表示されています。※本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※BookPro 5000CMKⅡをご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用消耗品類の最低保有期間は、本体の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一ハードディスクなどに不具合が生じた場合、保存データが消失する場合があります。大切なデータは、パソコンおよびメディアでの保存・運用をお願い致します。また、重要な書類の原本は必ず別途保管してください。

コニカミノーラ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元

コニカミノーラ ジャパン株式会社
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

製造元

コニカミノーラ株式会社

お客様相談室 ☎ 0120-805039

受付時間は土、日、祝を除く 9:00～12:00、13:00～17:00 でお受けします。



おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://www.konicaminolta.jp>

お問い合わせは、当社へ。

文献や書籍を上向きのまま読み取り。 原稿を傷めることなく 簡単・きれいにコピーできます。

貴重な文献や、取扱いの難しい古い書物のコピー。
「破損や劣化を心配せず、もっとスムーズにできないだろうか。」
分厚い書籍やバインドされた資料のコピー。
「重く厚みのある書籍も、手間を掛けずにきれいにできないだろうか。」
BookPro 5000CMKIIは、そんな声に応える新しいコピーのスタイル。
大切な文献や多ページの書籍、また立体物まで効率よくコピーできます。




通常の複合機の場合、原稿を持ち上げて下向きにセット。複数ページをコピーする場合には、その都度セットしなければなりません。ページ数が多く重たい書籍などは、時間も掛かり大変な作業となります。



BookPro 5000CMKIIは原稿を上向きにセット。複数ページをコピーする場合にも原稿を持ち上げる必要なく、ページをめくるだけで次々とコピーできるので、作業効率が大幅に向上します。

システム構成図



BookPro 5000CMKIIはこの様な場所でお使いいただけます。



BookPro 5000CMKIIのウレシイ特徴

「フルカラーコピー」でウレシイ!

フルカラーコピーに対応しているため、カラー原稿もより豊かな階調で再現します。また、グレー、白黒での読み込みもでき、目的に合わせたカラー設定を行えます。



●カラー
美術品などはカラー設定で美しく




●グレー
白黒写真はグレー設定で効果的に



●白黒
文字原稿は白黒設定で見やすく


「本を傷めない」からウレシイ!

上向きセットにより原稿を押さえる必要がなく、無理な荷重がかからないため原稿の破損防止につながります。光源には蛍光灯を使用し、原稿の劣化を低減する工夫を施しています。



「通常業務でも使える」からウレシイ!

一般の複合機と同じ機能を持っているため、ブックコピーだけでなく通常業務においても幅広くご利用いただけます。コピー機やネットワークプリンターとしての利用や、FAX機能*の拡張もでき、用途を選ばず活用できます。1台でブックコピーと通常の複合機とを切り分けて使えるため、省スペース化や業務効率の向上にもつながります。



*スキャンしたブック画像は、PC保存及びFAXへ直接送信することは出来ません。

「ブック補正機能」でウレシイ!

ブック原稿特有の湾曲やとじ部の文字組みなどを自動で補正するほか、とじ部影除去や枠消し、指消し機能等のデジタル補正機能を搭載。さまざまな原稿を自動的に美しく再現します。



- とじ部影除去
本のとじ部に発生する影を自動で除去します。
- 指消し
原稿両端を押さえている指を検知し、指部分のみを自動でマスキングします。
- センタリング
画像が中心にくるように自動で位置補正します。
- 枠消し
原稿サイズと画像範囲を読み取り、原稿範囲外の影などを自動でマスキングします。


左右分割可動式原稿台を採用

原稿台はブックコピーのために開発された左右分割可動式。原稿台の左右及び中央部が上下にスライドするため、分厚い書籍をどのページで開いても、左右のページがフラットになるようにセットできます。



原稿のデータ保存が可能

EPICWIN(別売ソフトウェア)*を利用することで、読み取った原稿をデータとして保存できます。編集や管理が容易に行え、データの二次活用や共有がスムーズに行えます。



課金システムの構築が可能

KAKINくんシリーズ(別売)と組み合わせて、課金システムを構築できます。プリペイドカード、ICカード対応など、用途に合わせた運用ができ、便利で新しいサービスを展開できます。

*写真はKAKINくん[SV-1S]
*詳細は担当営業にお問い合わせください。

