

フルカラー・フェイスアップスキャナーシステム

# PS5000C<sub>MKII</sub>

# PS7300C

## PS5000C MKIIの主な仕様

タイプ	原稿上向きデスクトップスキャナー
光源	蛍光灯 18W×2
イメージセンサー	CCD
光学解像度	360 dpi
階調	カラー24bit/グレー8bit/モノクロ2値
原稿サイズ	最大A3 (420mm×297mm)
原稿厚さ	最大厚さ：A4片ページ100mm/A3見開き50mm
読み取りサイズ	見開き：A3・A4・A5/B4・B5 片ページ：A4・A5・A6/B5・B6
インターフェイス	USB 2.0
電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	100W以下
大きさ（幅X奥X高さ）	894×747×828mm ※原稿ガラス押さえ搭載時
質量	47kg ※原稿ガラス押さえ搭載時
付加機能	原稿曲がり補正、文字縮み補正、左右分割スキャン、とじ部影消去、枠消し、センタリング、指消し補正

※製品仕様値は予告なく変更の可能性があります。

## 本体標準価格(税別)

PS5000C MKII (A3サイズ) ..... 1,550,000円

## 専用ソフト標準価格(税別)

ImageDIVA Lite 正規版 ..... 350,000円

ImageDIVA Lite アップグレード版 ..... 130,000円


※正規版をご活用いただいているお客様のアップグレード対応のみ

## オプション標準価格(税別)

- PS5000C MKII用ガラス押さえキット ..... 280,000円
- PS5000C MKII用ハンドスイッチ ..... 20,000円
- フェイスアップスキャナー用フットスイッチ ..... 25,000円

※機械本体の納入に際しては搬入設置料を、オプション取付に際しては取付料を別途申し受けます。  
※特殊作業（クレーン車使用等）の場合は、別途料金が必要となります。

## 寸法図(単位:mm)



## PS7300Cの主な仕様

タイプ	原稿上向きデスクトップスキャナー
光源	蛍光灯 28W×2
イメージセンサー	CCD
光学解像度	315 dpi
階調	カラー24bit/グレー8bit/モノクロ2値
原稿サイズ	最大A2 (594mm×420mm)
原稿厚さ	最大厚さ：A3片ページ100mm/A2見開き50mm
読み取りサイズ	見開き：A2・A3・A4・A5/B3・B4・B5 片ページ：A3・A4・A5・A6/B4・B5・B6
インターフェイス	USB 2.0
電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	120W以下
大きさ（幅X奥X高さ）	1024×990×1244mm ※原稿ガラス押さえ搭載時
質量	68kg ※原稿ガラス押さえ搭載時
付加機能	原稿曲がり補正、文字縮み補正、左右分割スキャン、とじ部影消去、枠消し、センタリング、指消し補正

※製品仕様値は予告なく変更の可能性があります。

## 本体標準価格(税別)

PS7300C (A2サイズ) ..... 2,800,000円

## 専用ソフト標準価格(税別)

ImageDIVA Lite 正規版 ..... 350,000円

ImageDIVA Lite アップグレード版 ..... 130,000円


※正規版をご活用いただいているお客様のアップグレード対応のみ

## オプション標準価格(税別)

- PS7300C用ガラス押さえキット ..... 330,000円
- フェイスアップスキャナー用フットスイッチ ..... 25,000円

※機械本体の納入に際しては搬入設置料を、オプション取付に際しては取付料を別途申し受けます。  
※特殊作業（クレーン車使用等）の場合は、別途料金が必要となります。

## 寸法図(単位:mm)



劣化図書/冊子体等の原本や立体物の  
スキャンからデータ編集までを快適に

# フルカラー・フェイスアップ スキャナーシステム



## 製造元

旭光精工株式会社

## 国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

お客様相談室 **0120-805039**

受付時間は土、日、祝日を除く9:00～12:00、13:00～17:00で受けします。


※掲載のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格が都合により予告なしに変更場合があります。※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。<https://konicaminolta.com>

お問い合わせは、当社へ。



# 大切な貴重書や劣化図書などを傷めずに 高品質なデジタル化に最適



A3フルカラーフェイスアップスキャナー

## PS5000C MKII

最大読み取り サイズ <b>A3L</b>	光学解像度 <b>360</b> dpi(A3L)	出力解像度 200/240/300 360/400/600 dpi	原本の厚み <b>10cm</b> 以下
-----------------------------	---------------------------------	--	----------------------------

## 原本を原稿ボードに上向きでセットしたままスキャンできます。

原本を上向きにセットするため傷めることがありません。

ブッククレイドル機構を標準装備しています。  
また、原稿ガラス押えキット（オプション）を搭載することで、  
原本を常に水平に保ったままスキャンできます。

各種の画像補正機能を搭載しています。

オペレーターの負担を軽減します。

編集やオート機能を搭載しています。

簡単操作で色調整が行えます。


簡単操作で高品質のフルカラーデジタル画像が保存できます。

各部取り外しが可能で可搬性に優れています。

専用アプリケーション「Image DIVA Lite」を活用することで  
快適なオペレーションが行えます。

立体物のスキャンも可能です。

国内開発・生産なので安心してご活用いただけます。



A3フルカラーフェイスアップスキャナー

## PS7300C

最大読み取り サイズ <b>A2L</b>	光学解像度 <b>315</b> dpi(A2L)	出力解像度 200/240/300 360/400/600 dpi	原本の厚み <b>10cm</b> 以下
-----------------------------	---------------------------------	--	----------------------------


※600dpiはA3まで

### 専用アプリケーションソフト

#### オペレーターに優しい操作性

スキャンした画像を都度ウインドウで表示しサムネイル表示ができますので、見やすく確認作業が容易に行えます。また、各設定を行うための設定バーやコマンドバーも同時に表示し確認できますので、オペレーターのミスを防ぎ快適にスキャン作業が行えます。

スキャンウインドウ/設定バー/トリミング枠/  
コマンドバー/画像一覧(サムネイル表示)/  
ナビゲーションバー等の搭載



## ImageDIVA Lite



#### 簡単なスキャン設定

スキャンしたい画像の読み取りサイズやカラー設定をはじめ解像度やスキャン位置などの必要な設定が簡単に行えます。

読取サイズ設定と読取カラー選択

出力解像度の設定/変更

読取位置:見開き/片ページ/分割

ブックモードの設定

定期スキャンの設定

#### 豊富な画像形式に対応

様々なファイルフォーマットに対応していますので、用途に合わせて画像形式を選択し保存できます。

BMP

PDF

TIFF

PNG

JPEG

JPEG 2000

#### 色にこだわる多彩な専門調整

原本の色を忠実に再現することができます。

明るさ、コントラスト、ガンマ、  
シャープネスの調整が可能

カラーマネジメント機能を搭載

#### さまざまな編集機能

スキャンした画像の拡大/縮小/回転やトリミング機能をはじめ各編集機能が搭載されておりますので簡単に編集することができます。

拡大/縮小/フィット/100%表示

回転/左右反転/傾き補正

原稿曲がり補正/文字縮み補正


ブック補正/枠消し/センター消し設定

トリミング/枠消し/センタリング/マスク白&黒

リサイズの設定

取り消し/やり直し/保存

#### 生産性を向上させるバッチ機能



指定したファイルにスキャンした画像を自動的に保存することができますので生産性の向上に繋がります。

指定したファイルにスキャンした画像を  
自動的に保存

バッチファイルの追加


バッチファイルの変更

上書き保存

複数バッチの削除

#### 保存機能を搭載

各保存機能がありますので最適な保存方法を選ぶことができます。



マルチ保存/USB保存/印刷/Eメール