

オプション

【キャリア】

ロールフィルムキャリア15A/M

- オートマチックローディング方式（16mmカートリッジフィルム対応）
- カートリッジを装填するだけの簡単操作
- マースコントローラーとのシステムアップで高速自動検索を実現




ユニバーサルキャリアUC-2

- 16mm/35mmロールフィルム、フィッシュ、ジャケット、APカードに対応
- フィッシュとロールフィルムの切り換え、16mmリールと35mmリールの切り換えがワンタッチで可能
- ボタンひとつでロールフィルムがセッティングできる便利なセミオートローディング



フィッシュキャリア5

- フィッシュ、ジャケット、APカードに対応
- シンプルな構造と、使いやすさに配慮したデザイン



【マースコントローラー】

2レベルまでの自動コマ検索を可能にするマースミニコントローラー2

- シンプル操作に加え、2レベルまでの検索を可能にした自動コマ検索コントローラー
- RS232Cのインターフェースを搭載。



【レンズ】

9X～50Xをカバーする3本のズームレンズ

- フィルム形態や用途に応じて最適な倍率が選べる、9X～16X、13X～27X、20X～50Xの3本をご用意

MicroSP 7000MKIIの主な仕様

形式	フロアタイプ	ファーストプリントタイム	19.0秒以下 (A3タテ、600dpi、オート露光)、16.5秒以下 (A4ヨコ、600dpi、オート露光)
使用フィルム	フィッシュ、ジャケット、アバーチャカード、16/35mmロールフィルム、16mmカートリッジ	プリント速度	18.5枚/分 (A3タテ、600dpi)、34枚/分 (A4ヨコ、600dpi)
レンズ倍率	7.5× (単焦点レンズ)、9×～16×、13×～27×、20×～50× (ズームレンズ)	連続プリント	1～99枚
スクリーンサイズ	303mm×440mm	給紙方式	2ウェイ/250枚 (A4給紙・レイ)+ 550枚 (ユニバーサルカセット)・64g/m紙
画像回転	電動プリズムローテーション	トレイ精載枚数	500枚以下 (64g/m紙)
プリント方式	静電転写方式 (レーザ)	光源	ハロゲンランプ (20V 150W)
解像度	600dpi	電源	100V 50/60Hz (共用)
原稿読み取り方式	CCDによる原稿読み取り方式	最大消費電力	1,350W
現像方式	乾式Super-MT方式	大きさ	スキャナ部 560 (W)×760 (D)×853 (H) mm プリンタ部 539 (W)×566 (D)×423 (H) mm デスク部 690 (W)×850 (D)×600 (H) mm ※補助テーブル取付時 680 (W)×1155 (D)×690 (H) mm
調光方式	2ウェイ方式 (オート/マニュアル切替方式)	質量	スキャナ部 65kg プリンタ部 30kg デスク部 36kg
定着方式	ヒートローラ方式		
プリントサイズ	A3 (タテ)、B4 (タテ)、A4 (タテ・ヨコ)、B5 (ヨコ)		
プリント紙種類	普通紙 (60～90g/m ²)		
ウォームアップタイム	70秒以下		
オプション	・ズームレンズ (9×～16×、13×～27×、20×～50×) 単焦点レンズ (7.5×) ・フィッシュキャリア5 ・ユニバーサルキャリアUC-2 ・ロールフィルムキャリア15A/M ・マースミニコントローラー2 ・マニュアルマスキングキット ・AFレンズ増設キット ・PCインターフェースキット ・フットスイッチ		

※仕様などは製品改良のため予告なしに変更することがあります。

MS7000 MKIIの主な仕様

形式	デスクトップタイプ	濃度調整	自動露光 (AE) 及びマニュアル
使用フィルム	フィッシュ、ジャケット、アバーチャカード、16/35mmロールフィルム、16mmカートリッジ	画質モード	文字、写真、ファインモード
画像回転	電動プリズムローテーション	編集機能	オートフレームマスキング、オートセンタリング、
レンズ倍率	7.5× (単焦点レンズ)、9×～16×、13×～27×、20×～50× (ズームレンズ)	光源	ハロゲンランプ (20V 150W)
スクリーンサイズ	303mm×440mm	電源	100V 50/60Hz (共用)
読取密度	200/300/400/600/800dpi ※	最大消費電力	350W
読取速度	[1フレーム] 5秒/フレーム (A4タテ/400dpi)、7秒/フレーム (A3ヨコ/400dpi)、 [連続フレーム] 4秒/フレーム (A4タテ/400dpi)、6秒/フレーム (A3ヨコ/400dpi)	大きさ	560 (W)×760 (D)×853 (H) mm
画像極性	ネガ・ポジ両極性	質量	65kg
オプション	・ズームレンズ (9×～16×、13×～27×、20×～50×) 単焦点レンズ (7.5×) ・フィッシュキャリア5 ・ユニバーサルキャリアUC-2 ・ロールフィルムキャリア15A/M ・マースミニコントローラー2 ・AFレンズ増設セット ・PCインターフェースキット ・多値対応キット ・マニュアルマスキングキット ・フットスイッチ		

※A4ヨコ画像でドライバーソフトのみ対応

※仕様などは製品改良のため予告なしに変更することがあります。

本体標準価格 (搬入設置料) <税別>

MicroSP 7000MKII …… 1,838,000円 (40,000円) ※機械本体の納入に際しては搬入設置料を、オプション取付に際しては取付料を別途申し受けます。
(価格はテーブル、専用プリンタを含む) ※特殊作業 (クリーン車使用等) の場合は、別途料金が必要となります。

	安全にお使いいただくために	●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
---	----------------------	--

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideasはコニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※Windows、Windows Vista、およびWindows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本体の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社
〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1


お問い合わせは、当社へ。

お客様相談室 ☎ 0120-805039

受付時間は土、日、祝日を除く 9:00～12:00、13:00～17:00 でお受けします。

おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://www.konicaminolta.jp>



KONICA MINOLTA

A3判 省スペース型デジタルリーダプリンタ&スキャナ

MicroSP 7000MKII

リーダプリンタはいま、スキャナ機能へ。

リアル600dpiの高解像度。高速A3プリント。そして、PCへのシステム拡張性。

IT時代に求められる多彩なデジタル機能を搭載した、

先進のデジタルリーダプリンタ&スキャナMicroSP 7000MKII。




Giving Shape to Ideas

システム拡張性

リーダプリンタ機能／スキャナ機能の切り替えがワンタッチ。
マイクロフィルム・画像データの活用領域が広がります。

スクリーンで検索を行いながら高解像
プリントできるリーダプリンタ機能に加え、
「USBインターフェースキット」(オプション)
により高解像スキャンデータを
PCへ取り込み、電子データ
としてのファイリング、
画像加工など、活用
領域をさらに拡張。
これらのリーダプリ
ンタ機能とスキャナ
機能は、簡単に切り
替えることができるため、
2つの機能の作業を
スムーズかつスピーディにします。1台の
MicroSP 7000MKIIが、マイクロフィ
ルムの活用領域をさらに大きく広げます。



高速・高画質

スキャンも、プリントも、
デジタルならではの高速・高画質を実現。

解像度リアル600dpi 鮮明・高画質スキャン&プリント

フィルム原稿を600dpiで読み取り、コニカ
ミノルタ独自のSuper-MT方式による高質
レーザープリンタで出力するため、原稿を
忠実に再現した精密で美しいプリントを作成
することができます。さらに、文字/写真/ファイン
の3種類の画質モードが選択でき、デジタル
ならではの美しいプリント出力を実現します。

■文字モード

新聞、辞書等の細かい文字や、図面
等の細かい線が多い原稿に適したモード。白黒のコントラストを高
め、くっきりと再現します。

■写真モード

なめらかな階調を大切にしたい写真原稿などに適したモード。微
妙なハーフトーンを読み取り、美しく再現します。

■ファインモード

不鮮明なブリアフィルムや、文字のかすれた古文書を複製した原
稿等に適したモード。フィルムのディテールを鮮明に再現します。

スキャナ機能

リアル600dpi高解像スキャンへ

精密な図面、細かな文字もクリアに表現できる
高解像デジタルスキャン。マイクロフィルムの状
態や用途に応じて、200/300/400/600dpiに切
り替えて読み込むことができます。

グレースケール対応

スキャナからPCへ画像データを取り込む際、
白黒2値に加え、グレースケールでのスキャン
が可能。マイクロフィルムの画像をより忠実に、
精密な画像データとして取り込むことができます。

※「多値対応キット」(オ
プション)が必要です。

※プリント出力時は白黒2
値のみ。



リーダプリンタ機能

文字印字機能

スキャナ本体に日時の設定を行っておくことで、
プリント時に用紙の四隅の一箇所に印字
することができます。

2004年11月01日 No.0001

16.5秒以下のファーストプリント。 連続複写モードでさらに効率アップ。

ファーストプリントが、A4サイズで16.5秒以下※、
A3サイズで19秒以下※と極めてハイスピード。
連続プリントモードでは、A4サイズで34枚/分、
A3サイズで18.5枚/分のプリントができ、作業
効率を高めることができます。

※A4ヨコ、A3タテ、出力解像度600dpi時

MicroSP 7000MKII



快適オペレーション

充実した便利機能と多彩なオート機能で操作が簡単。

使いやすさに配慮した、 簡単便利なプリント機能

電子ズーム機能

スクリーン画像を、電子的に縮小/拡大してプ
リントする機能です。50%から最大200%まで
1%刻みで設定できます。



電子画像回転機能

プリント時に、スクリーン画像を用紙に合わせ
て電子的に回転させてプリントする機能。作
業が正確かつスピードアップ。ミスプリントも
低減できます。

プリント予約機能

ウォームアップタイム中にもプリント受付がで
きる機能。A4プリント4枚相当(600dpiスキャ
ン時)が予約できます。電源を入れてから稼動
するまでの時間が有効に使え、作業効率が高
まります。

画像補正機能

スキャン時に発生しがちな、樽型の歪みを抑
えたい場合に便利です。

画面を見ながら操作できる前面集中操作パネル

使いやすさ、見やすさに配慮し、プリントスタートボタンをはじめ各種操作ボタンと表示ランプをスクリー
ンの下にまとめてレイアウト。操作しやすいボタン位置と分かりやすい表示で、画面を見ながら作業ができ、
効率が大幅にアップします。

照度切替機能

スクリーンの明るさをワンタッチで調整できる
照度切替機能付き。見やすい照度に切り替
えれば作業効率もアップします。

トリミング機能※・マスキング機能※

スクリーン枠のLEDスイッチで必要な範囲を
指定するだけで、周辺部分をカットしたトリミング・
プリントや、不要部分をカットしたマスキング・
プリントが可能です。

※オプションの「マニュアルマスキングキット」が必要です。

省スペース&イージー・メンテナンス

- 大画面なのに省スペース。
場所をとらないコンパクト設計。
・幅690mm×奥行き850mmのスペースに
設置可能です。
- A3サイズをゆったりカバーし、
A4サイズ2ページ分を同時に表示できる
ワイドスクリーン(303mm×440mm)。
- スキャナ2台でプリンタ1台を共有できる
「2:1プリント機能」を搭載。省スペース・
省メンテナンス性が向上します。

快適な操作、効率的な作業を実現する多彩なオート機能

オートフォーカス(AF)機能

高精度なフォーカス調整を自動的に行う機能。
わずらわしいフォーカス調整作業が不要にな
ります。

オート露光(AE)機能 オート極性判別機能

フィルムの濃度を感知し、自動的に適正露光
を設定するオート露光機能と、フィルムのネガ
極性/ポジ極性を自動判別し、常にポジ(白地
に黒文字)でプリントするオート極性判別機能
を搭載。常に濃度が安定した美しいプリント
ができ、ネガ・ポジ混在のフィルムで、極性指
定の誤りによるミスプリントを防ぎます。

オート用紙サイズ選択機能 縦横自動判別機能


原稿の画枠に合わせてプリント用紙を自動選
択(A3/A4)します。画像サイズが混在す
るフィルムでもすばやいプリントが行えます。ま
た、原稿(A4のタテ/ヨコ)を自動判別し、用紙
方向に合わせて適切なプリントが可能。タテ/
ヨコの原稿が混在するフィルムからでもスピー
ディにプリントできます。

オートマスキング(AM)機能

原稿以外の部分を自動的にマスキングする
機能。美しいプリントが得られるうえ、トナーの
節減にも役立ちます。


オートスキューコレクション(ASC)機能 オートセンタリング(AC)機能

原稿の位置と傾きを検知し、傾き補正とセン
タリングを行う機能。傾き補正角度は最大±
30度、最大センタリング範囲はスクリーン上の
タテ305mm×ヨコ432mmのエリア内。自動
検索による連続プリント
を行う際に便利です。




フルフレーミング機能

スクリーン映像が画枠より小さい場合、プリン
ト時に、用紙サイズに合わせて自動的に拡大
する機能(最大200%)。余白のバラツキが
少なくなり、プリント時
に見やすくなります。



プリント位置選択機能

スクリーン画像のプリント位置を設定できる機
能。①基本(中央位置)、②左合わせ(スクリー
ン左端に設定。A4、A3が混在する原稿に)、
③ページ連写(A4タテ時のページ連写機能に
対応)の3位置が選択できる。



サイクルプリント機能

スクリーン画像を、一定のサイクルで自動的に
スキャンする機能。サイクル(スキャンとスキャ
ンの時間間隔)は、手動でフィルムを送るタイ
ミングに合わせ、0.5～5.0秒まで0.5秒刻みで
設定できます。



- らくらく移動できる
セパレートスタイルのプリンタ部
(移動用のハンドル付)



- 一体型で交換の簡単な
トナーカートリッジを採用。

