

A3/1200dpi・40ppm ポストスクリプトレベル2互換モノクロレーザープリンタ

4032 Print System



高速40ppm。最高のネットワーク機能を装備。 新世代ワークグループ・プリンタ。4032 Print System

超高速40ppm出力と抜群の処理スピード

40枚/分*のハイスピードを実現。Crownテクノロジーによる複数のプリントジョブを並行処理する真のマルチタスク機能により、驚異の処理スピードを実現。データ送信からプリントまでのトータル時間を大幅に短縮し、ネットワーク全体のスループットも一気に向上させます。

異機種混在の大規模な マルチプラットフォーム・ネットワークに標準対応。

ネットワークに接続された、Windows[®]、Macintosh、UNIXなどからのデータを一様に受信します。異機種混在の大規模ネットワークにも標準仕様のままでスムーズに対応できます。

高画質・高精細プリントクオリティ

標準で1200×1200dpiの高解像度。写真画像のハーフトーンや細かな文字も、鮮やかに忠実に再現します。

大量のドキュメント作成に威力を発揮する 最大3,550枚の大容量給紙

標準給紙は1,050枚。オプションの大量給紙ユニット(2,500枚収容)を装着することにより最大3,550枚までの大量給紙が可能です。

ネットワーク管理者の快適さを追求した管理機能

「Crown Admin」(対応OS: Win/Mac/UNIX)により、ネットワーク上における複数のプリンタのステータスを、遠隔地からリアルタイムでモニタ可能です。また、「Crown View」機能により、各PCのWebブラウザ上でプリンタの状態、トナーなどの消耗品の残量を表示。さらにプリントのジョブステータスをデスクトップ上で確認できます。さらに、標準添付ユーティリティソフト「Crown Printer Auditor」(Windows[®]95/98/Me/2000対応)により、印刷枚数、使用用紙サイズ、印刷日時(オプションのTime-of-Day Clockが必要)などのプリントログを内蔵のハードディスクに蓄積できます。

*A4 同一原稿片面プリント時

MINOLTA
QMS

The essentials of imaging

4032 Print System

主な仕様

プリント方式	電子写真、半導体レーザービーム方式	用紙のサイズ	・標準カセット:A3、A4、A5、B4、B5(JIS)、Letter、Ledger ・オプションカセット:A3、A4、A5、B4、B5(JIS)、Letter、Ledger
プリント速度	モノクロ約40枚/分*1	給紙容量	・標準:500枚カセット×2、手差しトレイ:50枚 ・オプション:大容量給紙ユニット:2500枚 (ユニバーサル500枚カセット×1、A4サイズ1,000枚カセット×2)
解像度	1200×1200dpi		
CPU	64ビット/150MHzRISC	最大給紙用量	3,550枚
エミュレーション	ポストスクリプトレベル2互換、PCL5e、HP-GL(7475A/7550/DraftMaster)、Lineprinter	排紙用量	フェイスダウン500枚
内蔵フォント	モリサワ リュウミン-L-KL、モリサワ 中ゴシックBBB	両面プリント	オプション
標準搭載メモリ	128MB	外形寸法	幅642×奥行523×高486(mm)
最大搭載メモリ	384MB(3基)	重量	約44.3kg(トナ - カ - トリッジ含む)
ハードディスク	内蔵IDEハードディスク	ノイズレベル	プリント時:70dB(A)以下 スタンバイ時:58dB(A)以下
インターフェイス	Ethernet(100Base-TX(half)/10Base-T)、IEEE1284双方向パラレル、シリアル(RS-232C)	動作環境	温度:5 ~ 35 湿度:32% ~ 95%
ネットワークプロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI/NetBIOS	電源	AC100V、50/60Hz
対応OS	Windows95*2/98/Me/NT4.0*3/2000*3 Mac OS(8.0以降*4) UNIX	消費電力	最大1,180W、動作時平均600W、スリープモード時40W以下
用紙の種類	普通紙、OHPフィルム、ラベル紙、厚紙*5	保証期間	1年間オンサイト無償修理

*1:A4同一原稿片面プリント時 *2:Windows®95 OSR2.0以上に対応 *3:NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ、ALPHA、MIPS上で稼動するWindows®NT3.51/4.0 Windows®2000には対応しません。
*4:OS Xには今秋対応予定 *5:最大105g/m²に対応

標準商品構成

製品番号	JANコード	価格	
本体	5250177-302	4538462003032	¥448,000

・プリンタ本体(CrownNetネットワークI/F内蔵)・電源ケーブル ・トナーカートリッジ(約23,000枚・A4片面イメージ率5%時)・ソフトウェアCD-ROM ・ユーザズマニュアル(プリンタ用、CrownNet用)・PS Executiveユーティリティマニュアル
・ユニバーサル給紙カセット(500枚収納可能、用紙サイズ可変、A5~A3までの各サイズ)・ユーザー登録申込はがき


オプション

製品名	製品番号	JANコード	価格	製品名	製品番号	JANコード	価格
2,500枚大容量給紙ユニット	1710302-001	4538462002387	¥200,000	増設メモリ 128MB	2600554-901	4538462001816	¥75,000
2,000枚大容量排紙スタッカ	1710303-001	4538462002394	¥300,000	Time-of-Day Clock	2600515-100	4538462001724	¥15,000
両面プリントユニット	1710304-001	4538462002400	¥65,000	Image Server(v.2.1.1)	2600661-100	4538462002752	¥120,000
フェイスアップトレイ	1710306-001	4538462002417	¥15,000	BuzzBox	2600381-300	4538462001571	¥40,000
増設メモリ 64MB	2600553-901	4538462001809	¥45,000	セキュリティキー	4760003-901	4538462001847	¥15,000

消耗品

製品名	製品番号	JANコード	価格
トナーカートリッジ	1710307-001	4538462002370	¥57,500

 モノクロプリント速度40枚/分	 最大用紙サイズA3	 PostScript 2	 Crown II Technology	 ハードディスク内蔵	 モリサワ2書体	 13ヶ国語OS対応 プリンタライバ	 2000枚スタッカ	 64bit150MHz RISC CPU	 メモリ標準128MB 最大384MB	 解像度 1200×1200dpi
 100Base-TX(half) 10Base-T	 自動両面プリント オプション	 最大給紙3550枚 オプション	 Windows95/98/Me NT4.0/2000	 Mac OS	 UNIX	 A4同一原稿片面プリント時				

安全にお使いいただくために
ご使用前に「ユーザズマニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

記載の仕様は2001年11月15日のものです。 MINOLTA-QMS、magicolor及びMINOLTA-QMSロゴは米国MINOLTA-QMS Inc.の登録商標です。会社名、商品名、書体名等は各社の商標または登録商標です。製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。このカタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造終了後、7年間です。

当製品に関するお問い合わせ先



ミノルタ株式会社

お客様ご案内窓口 ☎0120-162414 営業時間 9:30 - 17:30(土・日・祝は休)

ミノルタ・キューエムエス株式会社

〒105-0014 東京都港区芝1丁目5番9号 住友不動産芝ビル2号館4F
パートナ営業部 TEL:03-5439-2705 FAX:03-5439-2710

西日本パートナ営業部

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2番30号
TEL:06-6338-5702 FAX:06-6338-5703

インターネットのホームページで製品情報や技術情報の提供を行っております。

☞ <http://www.minolta-qms.co.jp>

E-mailでのお問い合わせ、資料・出力サンプルのご請求も承ります。

☞ info@minolta-qms.co.jp