

magicolor 2300DL

製品名		magicolor 2300 DL
プリント方式		電子写真、半導体レーザービーム方式
印刷スピード	カラー	4枚/分 A4 ¹⁾ (両面印刷時: 4頁/分 A4 ¹⁾)
	モノ	16枚/分 A4 ¹⁾ (両面印刷時: 10頁/分 A4 ¹⁾)
解像度		600 x 600dpi、1200 x 600dpi、2400 x 600dpi
CPU		PowerPC405 200MHz
ファーストプリント時間		14秒 (モノクロ)、25秒 (カラー)
ウォームアップ時間		180秒以下
メモリ	標準	32MB
	最大	288MB
搭載メモリスロット		1基 (拡張用スロット)
インターフェイス		Ethernet (100Base-TX/10Base-T)、IEEE1284双方パラレル、USB
ネットワークプロトコル		TCP/IP
対応OS ²⁾		Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP
用紙サイズ	標準トレイ (多目的トレイ)	A4 - 官製ハガキ、不定形 (幅92 ~ 216mm) x (長さ148 ~ 356mm)
	給紙ユニット ³⁾	A4
用紙種類	標準トレイ (多目的トレイ)	推奨上質紙、普通紙 (60 ~ 90g/m ²)、再生紙 (60 ~ 90g/m ²) ⁴⁾ 、官製ハガキ、封筒 ⁵⁾ 、ラベル紙 (60 ~ 163g/m ²) ⁶⁾ 、OHPフィルム (Q-Media)、厚紙 (91 ~ 163g/m ²)
	給紙ユニット ³⁾	推奨上質紙、普通紙 (60 ~ 90g/m ²)、再生紙 (60 ~ 90g/m ²) ⁴⁾
給紙容量	標準トレイ (多目的トレイ)	200枚 (官製ハガキ: 50枚、OHP: 50枚、厚紙: 50枚、ラベル紙: 50枚、封筒: 10枚)
	給紙ユニット ³⁾	500枚
最大給紙容量		700枚 (オプション装着時)
排紙容量		200枚 (フェイスダウン)
両面印刷 ⁷⁾		オプション (A4、レターのみ対応)
外形寸法 (幅x奥行x高) ⁸⁾		356 x 500 x 392mm
質量		25.7Kg (消耗品含まず)、28.5Kg (消耗品含む)
ノイズレベル	動作時	54dB (A) 以下
	スタンバイ時	39dB (A) 以下
動作環境	動作時	温度: 10 ~ 35、湿度: 15% ~ 85%
	保存時	温度: 0 ~ 35、湿度: 10% ~ 85%
電源		AC100V ± 10%、50/60Hz ± 3%
消費電力		最大1,100W以下、動作時平均: カラー450W以下、モノクロ600W以下、待機時: 250W以下、節電モード時: 30W以下
関連規格		VCCIクラスB情報技術装置適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合

¹⁾ A4同一原稿連続印刷時 ²⁾ NEC-9801シリーズ、PC-9821シリーズには対応していません。ALPHA、MIPS上で稼働するWindows NT4.0、Windows 2000には対応していません。Windows NT4.0は、Service Pack6.0以降を推奨しております。
³⁾ オプション ⁴⁾ 使用される紙種、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し印刷をすることを推奨します。
⁵⁾ 洋形0号、洋形2号、洋形6号が使用可能です。封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすることを推奨します。なお、封の部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。
⁶⁾ レーザープリンタ用のものを使用して下さい。 ⁷⁾ 普通紙のみ対応 ⁸⁾ 本体のみ。用紙サポート、排紙サポートは含まれません。

ECOLOGY & SERVICE

コニカミノルタプリンティングソリューションズでは省エネ・資源節約でオフィスや地球環境の改善に取り組んでいます。

使用済みカートリッジを無償で回収

コニカミノルタプリンティングソリューションズでは、産業廃棄物の削減徹底と資源のリサイクル活用がプリンタメーカーとしての使命と考え、無償で使用済みのトナーカートリッジを回収しています。詳細については、弊社のホームページをご覧ください。弊社営業担当者までお問い合わせください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に「ユーザーマニュアル」をよく読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。


当製品に関するお問い合わせ先

オプション/消耗品

製品番号	製品名	仕様
1710518-200	給紙ユニット	A4専用:500枚
1710519-100	両面プリントユニット	A4、レターのみ対応
2600634-300	128MB増設メモリ	128MB
2600634-400	256MB増設メモリ	256MB
1710117-001	Q-Media OHPシート	A4、50枚
1710517-005 ⁴⁾	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	約4,500枚(A4/5%連続印刷時) ¹⁾
1710517-006	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	約4,500枚(A4/5%連続印刷時) ¹⁾
1710517-007	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	約4,500枚(A4/5%連続印刷時) ¹⁾
1710517-008	大容量トナーカートリッジ(シアン)	約4,500枚(A4/5%連続印刷時) ¹⁾
1710517-002 ⁵⁾	トナーカートリッジ(イエロー)	約1,500枚(A4/5%連続印刷時) ¹⁾
1710517-003 ⁵⁾	トナーカートリッジ(マゼンタ)	約1,500枚(A4/5%連続印刷時) ¹⁾
1710517-004 ⁵⁾	トナーカートリッジ(シアン)	約1,500枚(A4/5%連続印刷時) ¹⁾
1710520-001	ドラムカートリッジ	約45,000枚(モノクロ)、約11,250枚(カラー) ²⁾
1710522-001	廃トナーポット	約25,000枚(モノクロ)、約6,250枚(カラー) ³⁾

¹⁾ 印刷の仕方により、印刷枚数は異なります。間欠印刷時、厚紙印刷時には印刷可能枚数は少なくなります。 ²⁾ A4連続印刷時、印刷の仕方により、印刷枚数は異なります。間欠印刷時、厚紙印刷時には印刷可能枚数は少なくなります。
³⁾ A4/5%連続印刷時、印刷の仕方により、印刷枚数は異なります。間欠印刷時、厚紙印刷時には印刷可能枚数は少なくなります。
⁴⁾ 標準同梱品のトナーカートリッジ(ブラック)の印刷可能枚数は約1,500枚(A4/5%連続印刷時)となります。 ⁵⁾ 標準同梱品

外形寸法図



国際エネルギースタープログラム承認の低消費電力を実現
 プリントジョブを一定時間受信しない場合には、自動的にプリンタ本体の消費電力を抑制する「節電モード機能」を搭載。国際エネルギースタープログラムに適合しています。

グリーン購入法にも適合

「magicolor 2300 DL」は、2001年に施行された、国などによる環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)で定めている「特定調達物品等」にも適合しています。

記載の仕様は2003年10月1日のものです。 KONICA MINOLTA及びKONICA MINOLTAロゴは日本およびその他の国におけるコニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標または商標です。
 Windows[®]は、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。
 Windows[®]の正式名称は、Microsoft Windows operating systemです。
 会社名、商品名、書体名等は各社の商標または登録商標です。 製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更させていただきます。このカタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。詳しい性能や仕様、制約条件等については、販売担当者にご確認ください。保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は、本製品の製造終了後、7年間です。



A4 Windows[®]専用カラーレーザープリンタ

magicolor[®] 2300 DL



高画質印刷をはじめ、コンパクトボディの中に多彩な高機能を満載。カラーレーザープリンタの進化形、ついに登場です。

2400dpi x 600dpiの高画質印刷
 次世代トナー「重合法トナー」採用
 省スペース化を実現するコンパクト設計
 カラー最大4枚/分、モノクロ16枚/分 の高速プリント
 Ethernet、USB、IEEE1284(パラレル)標準装備

A4同一原稿連続印刷時

コニカミノルタ ビジネステクノロジー株式会社
 コニカミノルタ プリンティングソリューションズ株式会社
 販売代理店: コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社
 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

商品に関するお問い合わせ資料の請求は
☎0120-162834
 インターネットのホームページで製品情報や技術情報の提供を行っております。
☞ http://printer.konicaminolta.jp
 E-mailでのお問い合わせ、カタログ・サンプルのご請求も承っております。
☞ info@bpj.konicaminolta.jp

The essentials of imaging



コンパクトサイズながら、超リアルなドキュメント出力。この1台が、オフィスやショップのプリンティング環境を大きく変える。

さらに美しく、よりコンパクトになったカラーレーザープリンタの進化形、magicolor 2300 DL。手軽さ、品質、経済性...etc. ビジネスからショップまで、一人ひとりのユーザーニーズすべてを充たす快適機能がここにあります。

for Business


ネットワーク装備だから、ワークグループへの導入に最適!



Ethernet、USB、パラレルを標準装備。ネットワークへの導入が煩雑な作業なしに簡単・スピーディーに行え、ワークグループ単位での導入に最適です。また、プリンタの動作確認や管理など、使い勝手もさらに向上。ネットワーク環境で、よりスムーズなプリンティング環境を実現します。

for Service industry

高画質印刷だから、メニュー作成などにも最適!



2400dpi×600dpiの高解像度。粒子の形状を均一にした重合法トナーの採用により、写真画像や文字の微妙なニュアンスまでを見事に再現。目を見張るビジュアルの精緻さ、美しさだから表現力が違う。ホテルやレストランのメニュー作成、イベント案内などに大きな効果を発揮します。

for Small Office

コンパクトボディだから、わずかな設置スペースでOK!



カラーレーザープリンタの常識を打ち破る、コンパクトなボディをついに実現。オフィスから個人事務所、ショップまで、もう設置スペースで頭を悩ます必要はありません。プレゼンテーション資料、提案書、パンフレットなどをフルカラーで作成することにより、訴求力をアップさせることができます。

for Store

多彩なペーパーハンドリングだから、販促ツール作成にも効果的!



最大700枚もの大量給紙を可能にした他、A5からA4サイズはもちろん、厚紙、ハガキ、封筒、ラベルといった多種多様な用紙へのプリントにも対応。多彩なペーパーハンドリング機能が、チラシやPOP、DMなど、販促ツールの作成に大きな威力を発揮します。
給紙ユニット(オプション)装着時



magicolor® 2300 DL


高解像度・高画質印刷

2400dpi × 600dpiの高画質印刷

カラー複写機・プリンタで培った当社独自のカラーマッチング技術と、2400dpi x 600dpiの高解像度により高画質印刷を実現しました。細かな文字もシャープにかつリアルに再現。ドキュメントの説得力を大きく向上させます。

次世代トナー「重合法トナー」を採用

小粒径で、粒子の大きさや形が均一である「重合法トナー」の採用により、これまで以上の鮮明なラインと、なめらかな諧調の美しい画質を生み出します。また、トナー内部にワックス成分含有させることで、オイルレス定着を実現。消耗品の交換点数削減にも寄与します。



従来とは全く異なるトナー方式で製造されたトナーで、従来と比較して小粒径で形状が均一となっています。用紙への転写効率にすぐれ、印字部周辺へのトナーの飛び散りが少なく、ドットや曲線の再現性を向上させます。

カラー最大4枚/分、モノクロ16枚/分の高速プリント


最大4枚/分、モノクロ16枚/分の高速プリントエンジンと、200MHz RISCプロセッサを搭載した高速コントローラにより、出力作業の効率化を大幅に高めます。

A4同一原稿連続印刷時


省スペース

コンパクトボディ設計

約54%の省スペース化(当社従来機体積比・69.8L)、約64%の軽量化(当社従来機重量比・28.5kg)を達成したコンパクトかつスタイリッシュなボディを実現しました。設置面積も約71%削減され(当社従来機面積比・0.178m²)、SOHOなど、小規模オフィス内で最大のネックとなっていた設置スペースの問題を一挙に解決します。




多彩なオプション



使い勝手を向上させる快適機能も満載

Ethernet(100Base-TX/10Base-T)、USB、IEEE1284に標準対応

Ethernet(100Base-TX/10Base-T)を標準装備することにより、ネットワークへの導入も簡単・スムーズに。導入作業に煩わされることなくネットワーク環境での快適プリントを実現します。また、USB、IEEE1284とも標準搭載しています。



1枚にまとめて印刷できるN-up機能

複数ページにわたる原稿を1枚の用紙にまとめて印刷することができます。試し刷りや書類をコンパクトにまとめたときに便利。オプションの両面印刷と併用することにより、用紙削減効果がさらにアップします。

15ヶ国語OS対応プリンタドライバ標準添付

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、チェコ語、ロシア語、ポーランド語、スロバキア語、ハンガリー語、韓国語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)をサポートし、多言語環境のオフィスにもスムーズに導入できます。

低ランニングコストを実現

A4用紙1枚あたり約3.35円(モノクロ)、約15.39円(カラー)という低ランニングコストを実現しています。
大容量トナーカートリッジ使用、A4/5%連続印刷時

A4サイズからレター・ハガキ・封筒まで幅広く対応

A4の普通紙はもちろん、官製ハガキや封筒、OHPフィルム、再生紙など、多種多様な用紙へのプリントが可能です。