



A3ワイド/1200dpi ポストスクリプト3互換カラーレーザープリンタ

**magicolor® 6110 Print System****高度なネットワーク機能とハードディスクを標準装備した、  
マルチプラットフォーム・プリンタ。****Crown III Technology 搭載**

MINOLTA-QMS独自のマルチプロトコル・ネットワークインターフェイス「CrownNet (100Base-TX/10Base-T含む)」を標準装備。TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI/NetBIOSも自動識別。スイッチの切り替えなどの操作は不要です。またマルチプラットフォーム・ネットワーク対応、Windows®、Macintosh、UNIXなどからのデータも一様に受信できます。さらに複数のプリントジョブを同時受信、並行処理が可能な真のマルチタスク処理を実現。強力なネットワークと快適なオフィス環境を提供します。

**ネットワークプリンタを一元管理****「Page Scope (v.3.5)」標準添付**

「Page Scope (v.3.5)」は、ネットワーク管理者の作業効率を大きく向上させるブラウザベース、グラフィカルなネットワーク管理ソフト (RFC1759プリンタMIBサポート) です。セキュリティ機能、情報提供機能にすぐれ、プリンタステータスのモニタおよび各種パラメータの設定が管理者のコンピュータから簡単に行えます。

**Webブラウザ上でプリンタの状態を確認できる****「Crown View」機能**

「Crown View」は、お使いのWebブラウザでプリンタをモニタできるユーティリティです。トナーなどの消耗品の残量を表示できるほか、プリントのジョブステータスをデスクトップ上で把握できます。

**低ランニングコスト**

A4カラー印刷で1枚約11.5円(各色5%のトナー使用で連続印刷)、A4モノクロ印刷で2.6円を実現。本体価格と相まって、モノクロプリンタとカラーインクジェットプリンタ併用のランニングコストに更に近づきました。

**リアルな高解像度を可能にする****1200×1200dpiを標準装備**

色鮮やかで美しい高精細1200×1200dpiを標準とし、独自の高解像度技術とライセンス契約によるアグファモノタイプ社の最新カラースクリーン技術の導入によりハイクオリティを実現しています。

**Windows® 2000対応、****IPP (Internet Printing Protocol)**

インターネットを経由して遠隔地に設置されているプリンタから出力可能。使用するプリンタは、URLで指定できます。

The essentials of imaging

# magicolor® 6110 Print System

## 主な仕様

プリント方式	電子写真、半導体レーザービーム方式	用紙のサイズ	・標準カセット:A3ワイド、A3、A4、B4、B5( JIS )、Letter、Legal、ledger、Executive、官製はがき( 同梱の/ガキアダプタ使用 ) ・オプション500枚カセット( ユニバーサル ):A3、A4、B4、Legal、Letter、Ledger ・オプション250枚カセット( A4専用 ):A4、B5、Executive、Letter
プリント速度	カラー約6枚/分、モノクロ約24枚/分*1	給紙容量	標準:250枚カセット オプション:500枚カセット×2段装着可能
解像度	1200×1200dpi( 標準 )600×600dpi( 切替可能 )	最大給紙用量	1,250枚
CPU	64ビット/200MHzRISC	排紙用量	フェイスダウン250枚
エミュレーション	ポストスクリプト3互換、PCL6、PDF、HP-GL、Lineprinter	両面プリント	オプション
内蔵フォント	モリサワ リュウミン/L-KL、モリサワ 中ゴシックBBB	外形寸法	幅615×奥行540×高420( mm )
標準搭載メモリ	256MB	重量	約46kg( 消耗品未装着 )
最大搭載メモリ	384MB( 3基 )	ノイズレベル	プリント時:55dB( A )以下 スタンバイ時:48dB( A )以下
ハードディスク	内蔵IDE/ハードディスク	動作環境	温度:10 ~ 32.5 湿度:20% ~ 80%
インターフェイス	Ethernet( 100Base-TX/10Base-T )、IEEE1284双方向パラレル、シリアル( RS-232C )	電源	AC100V、50/60Hz
ネットワークプロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI/NetBIOS	消費電力	最大1,350W、動作時平均600W、スリープモード時35W以下
対応OS	Windows95*2*/98*3/Me*3/NT4.0*4*/2000*4/XP*3*6 Mac OS*7 UNIX	保証期間	6ヶ月間オンサイト無償修理
用紙の種類	推奨上質紙、普通紙、OHPフィルム、ラベル紙、厚紙*8、官製はがき		

\*1:A4同一原稿片面プリント時 \*2:Windows®95 OSR2.0以上に対応 \*3:NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ上で稼動するWindows®95/98/Me/XPには対応しません。\*4:NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ、ALPHA、MIPS上で稼動するWindows®NT3.51/4.0、Windows®2000には対応しません。\*5:ServicePack6.0以降に対応 \*6:XP対応詳細につきましては、弊社ホームページでご確認ください。\*7OS8.0以降に対応 \*8紙厚64 ~ 160g/m<sup>2</sup>に対応

### 標準商品構成

製品番号	JANコード	価格	
本体	5250202-300	4538462003025	¥398,000

・プリンタ本体( CrownNetネットワークI/F内蔵 )・電源ケーブル・トナーカートリッジ:CMY各1、CMY/4,250枚、K/7,000枚、( A4片面イメージ率5%時 )\*本体同梱品は別売消耗品の半分の容量となります。・OPCベルトカートリッジ・定着オイル・クリーニングローラー・廃トナーポットル・250枚ユニバーサル給紙カセット・マニュアル・ソフトウェアCD-ROM・ユーザー登録申込はがき・はがきアダプタ




















## オプション

製品名	製品番号	JANコード	価格
増設メモリ 64MB	2600634-200	4538462002615	¥45,000
増設メモリ 128MB	2600634-300	4538462002622	¥75,000
Time-of-Day Clock	2600515-100	4538462001724	¥15,000
セキュリティキー	4760003-901	4538462001847	¥15,000
Image Server( v.2.1.1 )	2600661-100	4538462002752	¥120,000
500枚ペーパーフィード*6	1710364-001	4538462002608	¥44,000
A3ユニバーサル250枚給紙カセット	1710363-001	4538462002875	¥12,000
両面プリントユニット*7	1710371-001	4538462002592	¥97,000
専用プリンタ台	1710388-001	4538462002660	¥44,800

\*6:500枚ユニバーサルカセット1個付属 \*7:64MB以上増設/500枚ペーパーフィード必要 (A3,A4,レター,リーガル用紙のみ)

## 消耗品

製品名	製品番号	JANコード	価格
ファインエプシー A4	825123000	4538462000024	¥10,300
ファインエプシー A3	1730760-001	4538462002639	¥13,000
トナーカートリッジ( ブラック )	1710362-001	4538462002516	¥21,000
トナーカートリッジ( イエロー )	1710362-004	4538462002547	¥21,000
トナーカートリッジ( マゼンタ )	1710362-003	4538462002530	¥21,000
トナーカートリッジ( シアン )	1710362-002	4538462002523	¥21,000
OPCベルトカートリッジ	1710365-001	4538462002561	¥48,000
クリーニングローラーキット	1710367-001	4538462002578	¥7,000
廃トナーポットル	1710368-001	4538462002554	¥1,500
定着オイル	1710366-001	4538462002585	¥3,600

 カラープリント 速度6枚/分	 モノクロプリント 速度24枚/分	 最大用紙サイズ A3ワイド	 カラー マネージメント	 PostScript 3	 Crown III Technology	 ハードディスク 内蔵	 モリサワ2書体	 13ヶ国語OS対応 プリンタドライバ	 64bit200MHz RISC CPU	 メモリ標準256MB 最大384MB
 解像度 1200×1200dpi	 100Base-TX 10Base-T	 自動両面プリント オプション	 最大給紙1250枚 オプション	 Windows95/98/Me NT4.0/2000/XP	 Mac OS	 UNIX	 A4同一原稿片面プリント時			



安全にお使いいただくために  
ご使用前に「ユーザーズマニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
表示された正しい電源・電圧でお使いください。  
水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。  
アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

記載の仕様は2002年3月5日のものです。 MINOLTA-QMS、magicolor及びMINOLTA-QMSロゴは米国MINOLTA-QMS Inc.の登録商標です。  
会社名、商品名、書体名等は各社の商標または登録商標です。 製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。  
このカタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。  
詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。  
保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造終了後、7年間です。

<複製禁止事項> 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。  
国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。 未使用の郵便切手、官製はがきなど。 法律等で規定されている証書類。  
著作権の目的となっている著作物( 書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など )は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

当製品に関するお問い合わせ先



ミノルタ株式会社

お客様ご案内窓口 ☎0120-162414 営業時間 9:30-17:30(土・日・祝は定休日)

ミノルタ・キューエムエス株式会社

〒105-0014 東京都港区芝1丁目5番9号 住友不動産芝ビル2号館4F  
パートナ営業部 TEL:03-5439-2705 FAX:03-5439-2710

西日本パートナ営業部

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2番30号  
TEL:06-6338-5702 FAX:06-6338-5703

インターネットのホームページで製品情報や技術情報の提供を行っております。

☞ <http://www.minolta-qms.co.jp>

E-mailでのお問い合わせ、資料・出力サンプルのご請求も承ります。

☞ [info@minolta-qms.co.jp](mailto:info@minolta-qms.co.jp)