

主な仕様

製品名		magicolor 2500W		magicolor 2530DL	
プリント方式		電子写真、半導体レーザービーム方式			
印刷スピード ^{*1}	カラー	5枚/分 (A4縦)		5枚/分 (A4縦)/両面印刷時:5面/分 (A4縦) ^{*2}	
	モノクロ	20枚/分 (A4縦)		20枚/分 (A4縦)/両面印刷時:11.4面/分 (A4縦) ^{*2}	
プリント解像度		2400×600dpi、1200×600dpi、600×600dpi			
ファーストプリント時間		モノクロ:14秒 カラー:23秒 (A4縦) ^{*2}			
ウォームアップ時間		約45秒 ^{*3}			
メモリ	標準	32MB		64MB	
	最大	32MB		576MB ^{*4}	
搭載メモリスロット		—			
インターフェース		USB2.0 (Hi-Speed)		Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 (Hi-Speed), PictBridge対応デジタルカメラ接続ポート	
対応OS		Windows 98SE ^{*5} /Windows Me ^{*5} / Windows 2000 ^{*6} / Windows XP ^{*5} / Windows XP x64 ^{*8}		Windows 98SE ^{*5} /Windows Me ^{*5} / Windows NT4.0 ^{*6} / ^{*7} Windows 2000 ^{*6} / Windows XP ^{*5} /Windows XP x64 ^{*8} / Windows Server 2003 ^{*6} / Windows Server 2003 x64 ^{*8} / Mac OS X (10.2,10.3,10.4), OS X 10.4.4以降(Intelプロセス搭載Macintosh) ^{*9}	
用紙サイズ	標準(トレイ1)	A4, A5, B5(US)、レター、エグゼクティブ官製ハガキ 不定形(普通紙 幅90～216mm x 長さ198～356mm) 不定形(厚紙/ラベル紙/OHPフィルム 幅90～216mm x 長さ148～297mm)		A4, A5, B5(US)、レター、エグゼクティブ官製ハガキ 不定形(普通紙 幅92～216mm x 長さ198～356mm) 不定形(厚紙/ラベル紙/OHPフィルム 幅92～216mm x 長さ148～297mm)	
	オプション(トレイ2)	—		A4	
	印字可能領域	上下左右4mm(封筒の封部分は保証外)を除く			
用紙種類	標準(トレイ1)	推奨上質紙/普通紙(60～90g/m ²)/再生紙 ^{*10} (60～90g/m ²)/官製ハガキ ^{*11} / 厚紙 ^{*10} (91～163g/m ²)/OHPフィルム ^{*12} /ラベル紙 ^{*13} /封筒 ^{*14}			
	オプション(トレイ2)	—			
給紙容量	標準(トレイ1)	200枚(官製ハガキ ^{*11} /ラベル紙 ^{*13} /OHPフィルム ^{*12} :50枚、封筒 ^{*14} :10枚)			
	オプション(トレイ2)	—			
最大給紙容量		200枚			
最大給紙容量		200枚			
排紙容量		200枚(フェイスダウン)			
両面印刷 ^{*15}		マニュアルDuplex機能 ^{*16} (A4、レターに対応)		オプション(A4、レターに対応)	
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		430×395×349mm			
質量		約18Kg(消耗品含まず)/ 約20Kg(消耗品含む)			
ノイズレベル	動作時	52dB以下(ダストカバー装着時) ^{*17}			
	スタンバイ時	35dB以下			
動作温度	動作時	温度:10～35℃、湿度:15～85%			
	保存時	温度:0～35℃、湿度:10～85%			
電源		AC100V、50/60Hz±3%			
消費電力		最大消費電量:1100W以下、動作時平均カラー 450W以下、モノクロ 600W以下、待機時:250W以下、節電モード時:27W以下			
関連規格		VCCIクラスB情報技術装置適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合			

*1: A4、A5等の普通用紙の用紙で、連続印刷や設定変更に制限があります。また、プリンタの状態により印刷速度が低下する場合があります。*2: 標準用紙1枚からの印刷です。*3: 製品情報、消耗品交換等、および設置場所の適正な設定等によっては、装置内部で振動動作を行う、記載数値以上の時間がかかる場合があります。*4: 増設メモリー仕様: 16GB/Unbuffered/Non-ECCのPC100-133 SDRAM DIMM (片面実装)。また、標準推奨メモリーメモリー仕様の外の商品品番につきましては保証範囲外となりますのでご注意ください。*5: NEC PC9801シリーズ、PC-9821シリーズ上で稼動するWindows 98/Windows Me/Windows XPには対応しません。*6: NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ、ALPHA MIPS上で稼動するWindows NT/4.0、Windows 2000、Windows Server 2003には対応していません。*7: Windows NT/4.0は、Service Pack 6以降を推奨していません。*8: 本対応ドライバは、CDROMに梱包されておらず、対応ドライバにつきましては弊社ホームページよりダウンロードしてください。*9: Mac OS対応の詳細につきましては弊社ホームページをご覧ください。*10: 使用される紙質、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し印刷を行うことをお勧めします。*11: 縦横、サイズ等により使用できないものがあります。*12: 推奨OHF14P14M[3M OHF214M CG3700]を使用してください。*13: レザリング機能を使用してください。*14: 用紙サイズ: 用紙2号、用紙4号、用紙8号、長方形が使用可能です。*15: 用紙の厚さに応じて施している封緘は使用できません。*15: 用紙厚さは60~90µmの用紙のみ可能です。*16: 寄数紙のページのみを印刷し、再度印刷により給紙して偶数ページ印刷する機能です。*17: ダストカプ・非蒸散性インク53db以下となります。*magcolor 2500Wは、共有プリンタとしての機能はサポートしていません。*本プリンタは、色校正プリンタとしての用途、使用を保証するものではありません。お客様の使用条件、プリンタの状態により印刷にズレが生じる場合があります。(用紙搬送方向±2mm、用紙斜行±1mm/100mm、画像の伸縮±1mm/100mm)

本体

製品番号	製品名	標準価格(税別)	JANコード	製品構成
A00V001	magicolor 2500W	¥79,800	4538462004985	プリンタ本体・トナーカートリッジ(ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン)・ドラムカートリッジ・ユーザー登録カード・電源ケーブル・マニュアル・Utilities & Documentation CD-ROM
A00V002	magicolor 2530DL	¥99,800	4538462004992	

※標準同梱品の各トナーカートリッジの印字可能枚数は約1,500枚*²(A4/5%連続印刷時)となります。

オプション/消耗品

製品番号	製品名	標準価格(税別)	JANコード	仕様
1710585-200	給紙ユニット	¥40,000	4538462004022	magicolor 2530DL専用 A4対応(最大増設1段まで)
1710586-100	両面プリントユニット	¥30,000	4538462004039	magicolor 2530DL専用 A4、レター対応
2600771-200	128MB増設メモリDIMM*1	¥13,000	4538462004541	128MB magicolor 2530DL専用
2600771-300	256MB増設メモリDIMM*1	¥30,000	4538462004558	256MB magicolor 2530DL専用
2600771-400	512MB増設メモリDIMM*1	¥65,000	4538462004565	512MB magicolor 2530DL専用
1710596-001	ダストカバー	¥1,500	4538462004312	magicolor 2500W専用
1710595-002	大容量トナーリサイクルパック	¥38,400	4538462004952	大容量トナーカートリッジ(イエロ(Y)/マゼンタ(M) /ビアン(C):3本セット)
1710595-003	プラットフォームリサイクルパック	¥22,000	4538462004964	大容量トナーカートリッジ(ブラック(K):2本セット)
1710588-004	大容量トナーカートリッジ—ブラック(K)	¥14,000	4538462004077	約4,500枚(連続印刷時)*2
1710588-005	大容量トナーカートリッジ—イエロ(Y)	¥15,000	4538462004084	約4,500枚(連続印刷時)*2
1710588-006	大容量トナーカートリッジ—マゼンタ(M)	¥15,000	4538462004091	約4,500枚(連続印刷時)*2
1710588-007	大容量トナーカートリッジ—シアン(C)	¥15,000	4538462004107	約4,500枚(連続印刷時)*2
1710588-001	トナーカートリッジ—イエロ(Y)	¥10,000	4538462004046	約1,500枚(連続印刷時)*2
1710588-002	トナーカートリッジ—マゼンタ(M)	¥10,000	4538462004053	約1,500枚(連続印刷時)*2
1710588-003	トナーカートリッジ—シアン(C)	¥10,000	4538462004060	約1,500枚(連続印刷時)*2
1710591-001	ドラムカートリッジ	¥27,000	4538462004114	モノクロ約45,000枚(連続印刷時)*2 カラー 上:約11,250枚(連続印刷時)*2
8918-311	コニカミルタCFペーパー	¥7,500	4943105001151	推奨—質、A4、2,500枚(500枚×5)
7712-4790	コニカミルタNR-A100	¥5,750	4943105000994	推奨再生紙、A4、2,500枚(500枚×5)

※1:モノクロ増設の目安については弊社ホームページをご覧ください。(http://printer.konica-minolta.jp)
※2:4x4.5インチ、5x5インチ用紙、普通紙印刷時、上記の印刷枚数は目安です。印刷の仕方によって、印刷可能枚数は異なります。間欠印刷時、普通紙以外の印刷モード時、および、節電モードの使用、電源の頻繁なオン、オフの繰り返しによって、印刷可能枚数は少なくなります。消耗品の印刷可能枚数は、お客様の使用条件、使用環境によってはその半分以上になる場合があります。イメージカラーが低く、消費量が多い商品、高品質の印刷可能枚数を実現できることがあります。また、カラー印刷においてイメージカラーが低い場合、複色色のカラーリングが同時になくなる場合があります。

*定期交換部品(有償)の詳細、搬入・設置・保守料金につきましては弊社ホームページ(<http://printer.konicaminolta.jp>)をご確認ください。

外形寸法図




magicolor
2500W

標準スベック正面図

標準スベック上面図

オプション装着時側面図
プリンタ本体+ダストカバー装着時

(単位はmm)

magicolor 2530DL	標準スペック正面図	標準スペック上面図	オプション装着時側面図 プリンタ本体+両面プリントユニット+給紙ユニット増設時
			
(単位はmm)			

純正トナーカートリッジのご使用をおすすめします。

純正品以外のトナーカートリッジをご使用になると、安定した性能を発揮できない場合があります。また、純正品以外のトナーカートリッジのご使用により不具合が生じた場合は、無料保証期間内であっても有償となります。(純正品以外のトナーカートリッジのご使用が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。純正品以外のトナーカートリッジをご使用の際はご注意ください。)

ECOLOGY & SERVICE

コニカミノルタでは、
省エネ・資源節約で
オフィスや地球環境の
改善に取り組んでいます。



(財)日本環境協会による
エコマークを取得
magicolor 2500W/2530DLのトナー
カートリッジは、生産から廃棄までのライフ
サイクル全体を通し、環境への負荷が
少なく環境保全に役立つ商品に使用が
認められるエコマークを取得しています。



国際エネルギースタートプログラム
適合の低消費電力を実現
magicolor2530DLはOA機器の省エ
ネルギー基準として実施されている国際
エネルギースタートプログラム適合商品です。



グリーン購入法にも適合
 magicolor 2500W/2530DLは、2001年に施行された、国などによる環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）で定めている「特定調達物品等」にも適合しています。

安全にお使いいただくために

- ご使用の前に「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。



※記帳の仕方は2007年5月現在のもです。※KONICA MINOLTAおよびKONICA MINOLTA CO., The essentials of imagingは日本およびその他の国のにおけるミニミナルトディングシステム株式の登録商標または商標です。※magicolorはミニミナルトディングシステム株式の登録商標です。※Windows®は米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。※Windows®の正式な名称はMicrosoft Windows operating systemです。※Apple, Macintosh, Mac OSはApple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※※その他記帳の会社名、商品名、書体名等はそれぞれの会社の登録商標または商標です。※製品の仕様がより詳細に、改良のため予告なく変更されたいべく、場合がある。※このカタログと実際の製品の色と、印刷の関連で多少異なる場合があります。※製品の性能や仕様、制約条件等については、販売担当者にご確認ください。※保守サポートのために必要とする使用可能期間の最低使用期間、本製品の製造は、74歳です。

コニカミノルタ ビジネステクノロジー株式会社

コニカミノルタ プリンティングソリューションズ株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-4 住友不動産日本橋ビル10F
TEL:03-5205-7818(代表) FAX:03-5205-7819

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-10 西本町インテスビル11F
TEL:06-6110-0655(大阪支社) FAX:06-6110-0656

■インターネットのホームページで製品情報や技術情報の提供を行っております。
<http://printer.konicaminolta.jp>

■E-mailでのお問い合わせ、カタログ・サンプルのご請求も承っております。
sales@bpj.konicaminolta.jp



地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆インクを使用しています。



KONICA MINOLTA

マジカラー

magicolor 2500W/2530DL

小型&軽量 A4カラーレーザプリンタ



デスクサイドに
快適プリント環境を。

- 耳障りなプリントノイズを抑えた静音設計
- 省スペースを実現するコンパクト設計
- 写真も文字も美しい高画質印刷
- すぐに使える簡単セットアップ&快適操作
- カラー 5枚/分&モノクロ20枚/分
- 低ランニングコストを実現

<http://printer.konicaminolta.jp>


The essentials of imaging



フレンドリーな機能を数多く採用し、使いやすさを追求。 オフィスにもパーソナルにも最適なコンパクトサイズで導入もスムーズ。

COMPACT

▶ **コンパクト&ハイパフォーマンスを実現した独自の技術**
magicolor 2500シリーズは独自開発の4サイクルカラーレーザエンジンと小型光学系ユニットを搭載。また、ドラムカートリッジと廃トナーパックの一体化、定着ユニット部の小型化により、コンパクトなサイズとハイパフォーマンスの両立を達成しています。



▶ **小型&軽量で設置作業やレイアウト変更にも楽々対応**
magicolor 2500シリーズは、質量が約20kgと軽量、体積もクラス最小レベルの省スペース化を実現。設置スペースの問題もなく、SOHOや小規模オフィスでの快適なデスクサイドプリンティングが可能です。

magicolor 2500シリーズ	20kg
体積比 -33% E社A4機	28kg
体積比 -29% C社A4機	22.7kg



*上記質量は消耗品を含んだ数値です。
2006年8月1日現在、A4マルチパス カラーレーザプリンタにおいて。

SPEEDY


▶ **効率的なオフィスワークを可能にするハイスピード性能**
コンパクトサイズながら、高速プリントエンジンと高速コントローラを搭載し、カラー 5枚/分、モノクロ20枚/分の高速プリントを実現。ファーストプリント時間もカラー 23秒、モノクロ14秒を実現し、今すぐ欲しい1枚にもすばやく対応します。また、わずか45秒*のウォームアップタイムで、電源投入からプリント開始までのタイムロスを大幅にカットしています。

*キャリブレーション動作時を除く。

QUALITY

▶ **理想の色を忠実に再現する独自のカラーテクノロジー**
理想の色を忠実に再現するため、独自のカラーマッチング技術とスクリーニング技術を採用。モニター画面上の色を出力物に正確に再現します。空の青や人の肌色のような中間色も期待の色に限りなく近い状態で表現でき、写真やグラフィックの階調性もいちだんと高まりました。

▶ **高画質を実現するコニカミノルタのデジタルトナー***
小粒径で粒子が均等なデジタルトナーを採用し、鮮明なラインと階調のなめらかな美しい画質を再現。トナーにワックス成分を含有させることにより、オイルレス定着も実現しました。印刷物の上からの書き込みや付箋の貼付、スタンプの捺印も可能なため、企画書や会議資料といったビジネス文書の作成に最適です。



*デジタルトナーとはコニカミノルタ独自の重合法により生まれた次世代トナーです。

▶ **eAIDC*技術により安定した高画質印刷を実現**
プリンタ内部のAIDCセンサーが、ベルト上のトナー濃度を自動検知し、最適なトナー濃度を維持します。さらに独自技術eAIDCの採用により、従来では再現が難しかったハイライト、シャドウ、中間色、全ての階調において、安定した色再現が可能となりました。

*enhanced Auto Image Density Control

▶ **1つのドキュメントの中にある文字も写真も一度に美しく**
独自技術 Object Segmentation (オブジェクトセグメンテーション)*を搭載。1枚のドキュメントの中にある写真・グラフィック・テキストを、各オブジェクトごとに最適な線数のスクリーンで自動処理。面倒な色調整作業をしなくても、くっきりとした読みやすい文字となめらかで美しい画像のカラードキュメント作成が可能です。

*Windows環境でのみ有効な機能です。



コンパクトサイズに速くて美しいプリント機能を凝縮



印刷スピード	最大解像度	給紙容量	メモリ	インターフェース
カラー 5枚/分 モノクロ 20枚/分	2400 × 600 dpi	標準 200枚	標準 32MB	USB 2.0

FRIENDLY

▶ **NEW ノイズを抑えた静音設計でユーザーの声を反映**
プリント時に発生するノイズは意外に気になり、集中して業務を行う妨げになります。magicolor 2500シリーズは、静音性に対してさまざまな配慮を施し、従来機 magicolor 2400シリーズの7.3sone*に比べ、6.5sone*と約11%静かさをアップ。日常のプリント作業でのストレスをいちだんと軽減します。

*soneとは、実際に耳に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位。現在使用のレーザプリンタに対する不満数値は当社独自の測定方法による。

▶ **NEW 2530DLのみ対応 大型サイズのプリントが簡単にできるポスター機能***
magicolor 2530DLでは、A4サイズで4枚(2×2)、9枚(3×3)、16枚(4×4)、そして25枚(5×5)という4つの大きさに拡大してプリントすることができます。白フチを切り取って貼り合わせるだけで、高画質の大型ポスターを手軽に作成することが可能です。

*両面印刷やイメージシフト(印刷イメージ位置を調整する機能)等を組み合わせて印刷することはできません。25枚(5×5)のポスター印刷機能はWindows 98SE/Me環境ではサポートしていません。また、Macintosh環境では、ポスター印刷機能は使用できません。



▶ **簡単セットアップ、イージーメンテナンスを実現**
トナーカートリッジ、ドラムカートリッジなどの消耗品はすべてプリンタ本体に装着済みのため、ご購入後のセットアップも簡単です。トナーカートリッジのトナー残量がなくなると自動的に交換位置に移動する気配り設計でメンテナンスのしやすさに配慮。さらに、低ランニングコスト*も実現しています。



*トナーリサイクルパック使用時、カラー約14.04円、モノクロ約3.04円。カラー印刷はA4、普通紙/各色5%原稿、モノクロ印刷はA4、普通紙/モノクロ5%原稿片面連続印刷時。ドライバ設定やご使用条件で異なります。(用紙別)

▶ **ネットワーク環境を大きく変える独自のRaster Language**
コニカミノルタ独自開発のRaster Languageの採用により、Windows環境のみならず、Macintosh環境でもご使用いただけます。

*Macintosh環境においては、機能・画質面で一部Windows環境とは異なります。


多彩なネットワーク環境に対応する便利な機能が充実



印刷スピード	最大解像度	給紙容量	メモリ	インターフェース	標準
カラー 5枚/分 モノクロ 20枚/分	2400 × 600 dpi	標準 200枚 最大 700枚	標準 64MB 最大 576MB	USB 2.0 標準 10/100 Base-TX 標準 PictBridge	

▶ **シンプルな操作性とフルフロントアクセス設計で使いやすさを追求**
消耗品交換、用紙セット、紙詰まりの処理などがすべて前面から行えるフルフロントアクセス設計です。左右、後部からのアクセスが不要*なため、コーナーや壁際への設置も可能。モノクロレーザプリンタやインクジェットプリンタからの置き換えにも場所を選びません。

*magicolor 2530DL両面プリントユニット装着時を除く。



▶ **優れたユーザーインターフェースで快適なプリント環境**
使いやすさを追求した標準添付のステータスディスプレイ*により、PC画面上でプリンタの状態を簡単に把握できます。また、見やすい操作パネルで、トナーの交換目安も一目で確認できます。

*使用できる権限は、Administratorのみです。



▶ **2530DLのみ対応 撮ってすぐ出力、カメラダイレクトプリント*対応 PictBridge**
PictBridge対応デジタルカメラとUSBケーブルでつなぐだけで、パソコンを使わない簡単ダイレクトプリントが可能です。

*機能によりメモリ増設が必要となります。メモリ増設目安は弊社ホームページをご覧ください。
<http://printer.konicaminolta.jp>

▶ **2500Wのみ対応 コニカミノルタ製レーザプリンタ (pagepro/magicolor Wシリーズ) 専用 USBプリントサーバーK-4000U**
K-4000Uは、10/100Base-TX対応のUSBプリントサーバーです。双方向通信対応により、印刷中やトナー残量などのプリンタ情報をネットワークでもご利用いただけます。

