



KONICA MINOLTA

マジカラー magicolor 2550

美しさが違うポストスクリプト3互換。A4カラーレーザープリンタ



- コンパクト・省スペース設計
- Emperon^{エンペロン}搭載・高速&高画質プリント
- インテルMac対応
- ポストスクリプト3互換・PSフォント標準搭載・マルチOS対応
- ネットワーク標準対応
- 簡単セットアップ・イージーメンテナンス
- 低ランニングコスト



5 カラー 枚/分	20 モノクロ 枚/分	9600dpi 相当× 600dpi	給紙標準 200枚	給紙最大 700枚	メモリ標準 256MB	メモリ最大 640MB	USB 2.0	10/100 Base-TX	ポストスクリプト 3互換	ランニングコスト カラー 約14.04円	ランニングコスト モノクロ 約3.04円	Win	Mac	インテル Mac	Linux
-----------------	-------------------	--------------------------	--------------	--------------	----------------	----------------	------------	-------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------	-----	-----	-------------	-------

高速・高画質・高機能を実現するEmperon搭載

独自開発の次世代プリントテクノロジー「Emperon」を搭載。プリントデータを高速処理すると共に、9600dpi相当×600dpiという高画質出力を実現しています。

ポストスクリプト3互換、PSフォント標準搭載

高品位プリントを実現するポストスクリプト3互換。フォントは日本語2書体、欧文136書体。オプションのハードディスクキット増設で市販のCIDフォント*がダウンロードできます。

* メーカーにより使用できないフォントがあります。

主な仕様		
プリント方式	電子写真・半導体レーザービーム方式(カラー4サイクル)	
印刷スピード*1	カラー:5枚/分(A4縦) モノクロ:20枚/分(A4縦) 両面印刷時*2 カラー:5面/分 モノクロ:11.4面/分	
プリント解像度	9600dpi相当 x 600dpi	
CPU	PowerPC 300MHz	
ファーストプリント時間*2	モノクロ:13秒 カラー:22秒(A4縦)	
ウォームアップ時間**	平均52秒以下、最大61秒以下(23℃ 定格電圧時)	
エミュレーション	ポストスクリプト3互換、PCL6(XL2.1)、PDF1.4コマンドレベル*3	
内蔵フォント	日本語フォント PCL-2書体、PS-2書体(HG明朝、HGゴシック) 欧文フォント PCL:80書体、PS:136書体	
搭載メモリ	256MB(オンボード:128MB、メモリロット1基に128MB差込み済み)、メモリオプションにより最大640MBまで増設可能	
ハードディスク	オプション 40GB	
インターフェース	Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)*4、USB2.0(High-Speed)、IEEE1284準拠パラレルインターフェース*4	
対応OS	Windows 98SE*5/Windows Me*5/Windows NT4.0*7*8/ Windows 2000*7*9/Windows XP*6*10/ Windows XP x64*10*11/Windows Server 2003*7/Windows Server 2003 x64*11/Mac OS 9(9.1以降)/ Mac OS X(10.2、10.3、10.4)/Mac OS X 10.4.4以降(Intelプロセッサ搭載Macintosh)/Linux*12	
用紙サイズ	標準(トレイ1)	A4、A5、B5 (JIS)、レター、エグゼクティブ、官製ハガキ 不定形(普通紙 幅:92~216mm x 長さ:198~356mm) 不定形(厚紙、ラベル紙、OHPフィルム 幅:92~216mm x 長さ:148~297mm)
	オプション(トレイ2)	A4
印字可能領域	上下左右4.2mm(封筒の封部分には保証外)を除く	
用紙種類	標準(トレイ1)	推奨上質紙、普通紙(60~90g/m ²)、再生紙*13(60~90g/m ²)、官製ハガキ*14、 厚紙*15(91~163g/m ²)、OHPフィルム*15、ラベル紙*16、封筒*17
	オプション(トレイ2)	推奨上質紙、普通紙、再生紙*13(60~90g/m ²)
給紙容量	標準(トレイ1)	200枚(官製ハガキ*14、OHPフィルム*15、ラベル紙*16:50枚、封筒*17:10枚)
	オプション(トレイ2)	500枚(最大1表)
最大給紙容量	700枚(オプション装着時)	
排紙容量	200枚(フェースダウン)	
両面印刷*18	オプション(A4、レターに対応)	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	430 x 395 x 349 mm	
質量	約18kg(消耗品含まず)/約20kg(消耗品含む)	
ノイズレベル	動作時	52dB以下(ダストカバー装着時)*19
	スタンバイ時	35dB以下
動作環境	温度:10~35℃、湿度:15~85%(結露しないこと)	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	最大消費電力:1100W以下、動作時平均:カラー 450W以下、モノクロ 600W以下、 待機時:250W以下、節電モード時:27W以下	
関連規格	VCCIクラスB情報技術装置適合、国際エネルギースタートプログラム適合、グリーン購入法適合	

*1:A4同一原稿連続印刷時。*2:標準給紙トレイからの給紙時。*3:ハードディスクキットの装着が必要です。*4:Ethernetとパラレルインターフェースは同時使用できません。(切り替えが必要) *5:PageScope Web Connectionを使用時のみ対応可能です。*6:NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズで稼働するWindows 98、Windows Me、Windows XPには対応していません。*7:NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ、ALPHA、MIPS上で稼働するWindows NT4.0、Windows 2000、Windows Server 2003には対応していません。*8:Windows NT4.0はService Pack6.0以降を推奨しております。*9:Windows 2000はService Pack4.0以降を推奨しております。*10:Windows XPはService Pack1.0以降を推奨しております。*11:本対応ドライバはCD-ROM梱包されておりません。対応ドライバにつきましては弊社ホームページよりダウンロードしてください。*12:Linux OS対応の詳細は弊社ホームページをご覧ください。*13:使用される紙質、使用環境により、印刷品質が異なる場合があります。*14:紙質、サイズ等により使用できないものがあります。*15:推奨OHPフィルム「3M OHPフィルムCG3700」をご使用ください。*16:レーザープリンタ用のものを使用してください。*17:洋形0号、洋形0号、洋形6号、長形4号が使用可能です。封筒部分に糊付加工が施されている封筒は使用できません。*18:用紙種類は60~90g/m²の普通紙のみ可能です。*19:ダストカバー非装着時は53dB以下となります。 * *製品間隔時、消耗品交換時、および設置場所の温湿度変化によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数以上の時間がかかる場合があります。* お客様のご使用条件、プリンタの状態により印刷にズレが生じる場合があります。(用紙搬送方向±2mm、用紙斜行±1mm/100mm、画像の伸縮±1mm/100mm)

多彩な使用環境で活躍できるマルチOS対応

Windows、Macintosh、Linux環境に対応。さらに、Ethernet、USB 2.0(High-Speed)、IEEE1284に標準対応。さまざまなネットワーク環境にもスムーズに導入できます。

低ランニングコストと簡単メンテナンスを実現

使うほどに差のつくカラー約14.04円*、モノクロ約3.04円*という低ランニングコストを実現。フルフロントアクセス設計なのでメンテナンスも簡単に行えます。

* トナーリデュースパック使用時。標準トナー使用時はカラー約15.51円、モノクロ約3.71円。A4、普通紙/各色5%原稿片面連続印刷。ドライバの設定やお客さまのご使用条件により異なります。(用紙別)

製品番号	製品名	本体標準価格	JANコード	製品構成
A00V003	magicolor 2550	¥138,000	4538462005005	プリンタ本体・トナーカートリッジ(ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン)・ドラムカートリッジ・ユーザー登録カード・電源ケーブル・マニュアル・Utilities & Documentation CD-ROM


※標準同梱品の各トナーカートリッジの印字可能枚数は約4,500枚*2(A4/5%連続印刷時)となります。

オプション/消耗品

製品番号	製品名	標準価格	JANコード	仕様
1710585-200	給紙ユニット	¥40,000	4538462004022	A4対応(最大増設1段まで)
1710586-100	両面プリントユニット	¥30,000	4538462004039	A4、レター対応
1420157-002	256MB増設メモリDIMM*1	¥30,000	4538462005616	256MB magicolor 2550専用
1420157-003	512MB増設メモリDIMM*1	¥65,000	4538462005623	512MB magicolor 2550専用
9J05113	ハードディスクキット	¥50,000	4538462005593	40GB(ブラケット&ケーブル付)
1710595-002	カートナーリデュースパック	¥38,400	4538462004954	大容量トナーカートリッジ(イエロー/マゼンタ/M/シアン(C):3本セット)
1710595-003	ブラケットリデュースパック	¥22,000	4538462004961	大容量トナーカートリッジ[ブラック(K):2本セット]
1710588-004	大容量トナーカートリッジ-ブラック(K)	¥14,000	4538462004077	約4,500枚(連続印刷時)*2
1710588-005	大容量トナーカートリッジ-イエロー(Y)	¥15,000	4538462004084	約4,500枚(連続印刷時)*2
1710588-006	大容量トナーカートリッジ-マゼンタ(M)	¥15,000	4538462004091	約4,500枚(連続印刷時)*2
1710588-007	大容量トナーカートリッジ-シアン(C)	¥15,000	4538462004107	約4,500枚(連続印刷時)*2
1710588-001	トナーカートリッジ-イエロー(Y)	¥10,000	4538462004046	約1,500枚(連続印刷時)*2
1710588-002	トナーカートリッジ-マゼンタ(M)	¥10,000	4538462004053	約1,500枚(連続印刷時)*2
1710588-003	トナーカートリッジ-シアン(C)	¥10,000	4538462004060	約1,500枚(連続印刷時)*2
1710591-001	ドラムカートリッジ	¥27,000	4538462004114	モノクロ:約45,000枚(連続印刷時)*2 カラー:約11,250枚(連続印刷時)*2
8918-311	ユニカミルタCFペーパー	¥7,500	4943105001151	推奨上質紙、A4、2,500枚(500枚×5)
7712-4790	ユニカミルタNR-A100	¥5,750	4943105000994	推奨再生紙、A4、2,500枚(500枚×5)

*1:メモリ増設の目安については弊社ホームページをご覧ください。(http://printer.konicaminolta.jp) *2:A4サイズ、5%イメージ率、片面、普通紙連続印刷時。上記の印刷枚数は目安です。印刷の仕方により、印刷可能枚数は異なります。両面印刷時、普通紙以外の印刷モード時、および、節電モードの使用、電源の頻繁なオン、オフの繰り返しにより、印刷可能枚数は少なくなります。消耗品の印刷可能枚数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以上になる場合があります。イメージ率が低いトナー消費量が少ない場合にも、期待した印刷可能枚数を実現できないことがあります。また、カラー印刷においてイメージ率が低い場合、複数のカートリッジが同時になくなる場合があります。*定期交換部品(有償)の詳細、搬入・設置・保守料金につきましては弊社ホームページ(http://printer.konicaminolta.jp)をご確認ください。*記載の金額には消費税は含まれておりません。

外形寸法図



ECOLOGY & SERVICE

使用済みカートリッジを無償で回収

ユニカミルタでは、産業廃棄物の削減徹底と資源のリサイクル活用がプリンタメーカーとしての使命と考え、無償で使用済みの「トナーカートリッジ」を回収しています。詳細については、弊社ホームページをご覧ください。* 弊社営業担当者までお問い合わせください。



(財)日本環境協会によるエコマークを取得

magicolor 2550のトナーカートリッジは、生産から廃棄までのライフサイクル全体を通し、環境への負荷が少なく環境保全に役立つ商品に使用が認められるエコマークを取得しています。



国際エネルギースタートプログラム適合の低消費電力を実現

プリンタジョブを一定期間受信しない場合には、自動的にプリンタ本体の消費電力を抑制する「節電モード機能」を搭載。国際エネルギースタートプログラムに適合しています。



グリーン購入法にも適合

magicolor 2550は、2001年に施行された、国などによる環境物品等の調達を推進等に關する法律(グリーン購入法)で定められている「特定調達物品等」にも適合しています。

純正トナーカートリッジのご使用をおすすめします。純正品以外のトナーカートリッジをご使用になると、安定した性能を発揮できない場合があります。また、純正品以外のご使用により不具合が生じた場合は、無料保証期間内であっても有償となります。(純正品以外のトナーカートリッジのご使用が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。純正品以外のトナーカートリッジをご使用の際はご注意ください。)

安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湯気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

※記載の仕様は2006年11月現在のものです。*KONICA MINOLTAおよびKONICA MINOLTAロゴ、The essentials of imagingは日本およびその他の国におけるユニカミルタホールディングス株式会社の登録商標または商標です。*magicolorはユニカミルタビジネステクノロジー株式会社登録商標です。*Windows®は米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。*Windows®の正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。*Apple、Macintosh、MacOSは、Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。*その他記載の会社名、商品名、書体名等はそれぞれの会社の登録商標または商標です。*製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。*このカタログと実際の製品の色とは、印刷の環境で多少異なる場合があります。*詳細な仕様や仕様、制約条件等については、販売担当者にご確認ください。*保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低有効期間は、本製品の製造終了後、7年です。

当製品に関するお問い合わせ先

ユニカミルタ ビジネステクノロジー株式会社 ユニカミルタ プリンティングソリューションズ株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-4 住友不動産日本橋ビル10F

TEL: 03-5205-7818(代表) FAX: 03-5205-7819

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-10 西本町インテスビル11F

TEL: 06-6110-0655(大阪支社) FAX: 06-6110-0656

■ インターネットのホームページで製品情報や技術情報の提供を行っています。

http://printer.konicaminolta.jp

■ E-mailでのお問い合わせ、カタログ・サンプルのご請求も承っております。

sales@bjp.konicaminolta.jp



地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆インクを使用しています。