

magicolor[®] 5430 DL / 5440 DL

■主な仕様

製品名	magicolor 5430DL		magicolor 5440DL	
プリント方式	電子写真、半導体レーザービーム方式			
印刷カラー	20枚/分 (A4縦) 両面印刷時:11.5面/分 (A4縦) ^{*2}		25.6枚/分 (A4縦) 両面印刷時:12.3面/分 (A4縦) ^{*2}	
印刷スピード ^{*1}	モノクロ 20枚/分 (A4縦) 両面印刷時:11.5面/分 (A4縦) ^{*2}		25.6枚/分 (A4縦) 両面印刷時:12.3面/分 (A4縦) ^{*2}	
プリント解像度	2400×600dpi、1200×600dpi、600×600dpi			
ファーストプリント時間	モノクロ/カラー:14.2秒 (A4) ^{*3}			
ウォームアップ時間	30秒以下			
メモリ	標準		64MB	
	最大		576MB	
搭載メモリスロット	空きスロット1基			
インターフェース	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 (Hi-Speed)、デジタルカメラ接続ポート ^{*4}			
対応OS	Windows 98SE ^{*5} /Windows Me ^{*5} /Windows NT4.0 ^{*6} */Windows 2000 ^{*6} Windows XP/Windows Server 2003/Mac OS X v10.2.6以降 ^{*8}			
用紙サイズ	標準 (トレイ1)	A4、A5、B5 (JIS)、エグゼクティブ、レター、官製ハガキ、不定形 (幅92～216mm×長さ148～356mm)		A4、レター
	手差しトレイ	—		A4、A5、B5 (JIS)、エグゼクティブ、リーガル、レター、官製ハガキ、不定形 (幅92～216mm×長さ148～356mm)
	オプション (トレイ2)	A4、B5 (JIS)、エグゼクティブ、リーガル、レター		
印字可能領域	上下左右4mm (封筒の封部分は保証外) を除く			
用紙種類	標準 (トレイ1)	推奨上質紙、普通紙、再生紙 ^{*9} (60～90g/m ²)、官製ハガキ ^{*10} 、封筒 ^{*10} (11/ラベル紙 ^{*10} 12/OHPフィルム ^{*13} /厚紙 ^{*9} (91～210g/m ²))		推奨上質紙、普通紙、再生紙 ^{*9} (60～90g/m ²)
	手差しトレイ	—		推奨上質紙、普通紙、再生紙 ^{*9} (60～90g/m ²)、官製ハガキ ^{*10} 、封筒 ^{*10} (11/ラベル紙 ^{*10} 12/OHPフィルム ^{*13} /厚紙 ^{*9} (91～210g/m ²))
	オプション (トレイ2)	推奨上質紙、普通紙、再生紙 ^{*9} (60～90g/m ²)		
給紙容量 ^{*14}	標準 (トレイ1)	250枚 (官製ハガキ ^{*10} /ラベル紙 ^{*10} 12/OHPフィルム ^{*13} 20枚、封筒 ^{*10} 11:10枚)		500枚
	手差しトレイ	—		100枚 (官製ハガキ ^{*10} /ラベル紙 ^{*10} 12/OHPフィルム ^{*13} 20枚、封筒 ^{*10} 11:10枚)
	オプション (トレイ2)	500枚、最大2段/1,000枚		
最大給紙容量	1,250枚 (オプション装着時)		1,600枚 (オプション装着時)	
排紙容量	250枚 (フェイスダウン)			
両面印刷 ^{*15}	オプション<A4/B5 (JIS) / エグゼクティブ / リーガル / レター / 不定形 ^{*16} > に対応			
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	420×520×440mm		455×520×440mm	
質量	約30Kg (消耗品含まず) / 約35.7Kg (消耗品含む)		31Kg (消耗品含まず) / 36.7Kg (消耗品含む)	
ノイズレベル	動作時	54dB以下 ※本体のみ		
	スタンバイ時	39dB以下		
動作環境	動作時	温度:10～35℃、湿度:15～85%		
	保存時	温度:0～35℃、湿度:10～85%		
電源	最大消費電力1250W以下、動作時平均800W以下 (カラー/モノクロ) 待機時170W以下、節電モード時42W以下			
消費電力	AC100V±10%、50/60Hz±3%			
関連規格	VCCIクラスB情報技術装置適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合			

※1:A4、普通紙、同一原稿連続印刷時、ドライバの設定やお客様の使用条件により異なります。ハガキ等の小サイズ紙や封筒等の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印刷速度に制限があります。また、プリンタの状態により印刷速度が低下する場合があります。※2:標準給紙トレイからの給紙時。※3:電源投入時のファーストプリントは45秒です。※4:magicolor 5440DLのみ対応。カメラダイレクトプリントカード (オプション) が必要です。※5:NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ上で稼動するWindows 98 / Windows Meには対応しません。※6:NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ、ALPHA、MIPS上で稼動するWindows NT4.0/Windows 2000には対応していません。※7:Windows NT4.0は、Service Pack6.0以降を推奨しております。※8:Mac OS、Linux OS対応の詳細につきましては弊社ホームページをご覧ください。※9:使用される紙質、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し刷りされることをお勧めします。※10:紙質、サイズ等により使用できないものがあります。※11:洋形0号、洋形2号、洋形4号、洋形6号、長形4号が使用可能です。封部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。※12:レーザープリンタ用のものも使用してください。※13:推奨OHPフィルム3M OHPフィルムCG3700)をご使用ください。※14:80 g/m²普通紙での数値。※15:用紙種類は60～90g/m²の普通紙のみ可能です。※16:幅:182～216mm×長さ:257～356mm。※本プリンタは、色校正プリンタとしての用途、使用を保証するものではありません。※お客様の使用条件、プリンタの状態により印刷にズレが生じる場合があります。(用紙搬送方向±2mm、用紙斜行±1mm/100mm、画像の伸縮±1mm/100mm)

■動作推奨環境
Windows PentiumIII 400MHz以上のCPUを搭載したIBM PC/AT互換機。
Macintosh PowerPC G3以上のCPUを搭載したApple Macintoshで、ハードディスクの空き容量が256MB以上。

ECOLOGY & SERVICE

コニカミノルタプリンティングソリューションズでは省エネ・資源節約でオフィスや地球環境の改善に取り組んでいます。

使用済みカートリッジを無償で回収

コニカミノルタプリンティングソリューションズでは、産業廃棄物の削減徹底と資源のリサイクル活用がプリンタメーカーとしての使命と考え、無償で使用済みの「トナーカートリッジ」を回収しています。詳細については、弊社ホームページをご覧ください。当社は、弊社営業担当者までお問い合わせください。

ENERGY STAR

国際エネルギースタープログラム適合の低消費電力を実現
プリントジョブを一定期間実行しない場合には、自動的にプリンタ本体の消費電力を抑制する「節電モード機能」を搭載。国際エネルギースタープログラムに適合しています。

GREEN

グリーン購入法にも適合
magicolor 5400シリーズは、2001年に施行された、国などによる環境物品等の調達の推進等に関する法律 (グリーン購入法) で定めている「特定調達物品等」にも適合しています。

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■本体

製品番号	製品名	標準価格 (税別)	JANコード	製品構成
5250218-300	magicolor 5430DL	¥178,000	4538462003841	プリンタ本体・ トナーカートリッジ (ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン)*、 廃トナーボトル・ユーザー登録カード・電源ケーブル・ マニュアル・Utilities & Documentation CD-ROM
5250224-300	magicolor 5440DL	¥228,000	4538462004145	

*標準同梱品の各トナーカートリッジの印字可能枚数は約3,000枚 (A4/5%連続印刷時)、約2,750枚 (間欠印刷時) となります。

■オプション/消耗品

製品番号	製品名	標準価格 (税別)	JANコード	仕様
1710578-100	給紙ユニット	¥40,000	4538462003865	A4、B5 (JIS)、エグゼクティブ、リーガル、 レター (最大2段増設可能)
1710579-100	両面プリントユニット	¥30,000	4538462003872	A4、B5 (JIS)、エグゼクティブ、リーガル、レター、不定形 ^{*1}
2600760-100	512MB増設メモリ	¥105,000	4538462004152	magicolor 5430DL / 5440DL専用増設メモリ
2600773-100	カメラダイレクトプリントカード	¥23,000	4538462004572	magicolor 5440DL専用カード ^{*2}
1710581-001	トナーカートリッジブラック (K)	¥18,000	4538462003889	●約6,000枚 (連続印刷時) / 約5,500枚 (間欠印刷時) ^{*3}
1710581-002	トナーカートリッジイエロー (Y)	¥20,500	4538462003896	●約6,000枚 (連続印刷時) / 約5,500枚 (間欠印刷時) ^{*3}
1710581-003	トナーカートリッジマゼンタ (M)	¥20,500	4538462003902	●約6,000枚 (連続印刷時) / 約5,500枚 (間欠印刷時) ^{*3}
1710581-004	トナーカートリッジシアン (C)	¥20,500	4538462003919	●約6,000枚 (連続印刷時) / 約5,500枚 (間欠印刷時) ^{*3}
1710603-005	大容量トナーカートリッジブラック (K)	¥27,000	4538462004244	●約12,000枚 (連続印刷時) / 約11,000枚 (間欠印刷時) ^{*3}
1710603-006	大容量トナーカートリッジイエロー (Y)	¥36,000	4538462004251	●約12,000枚 (連続印刷時) / 約11,000枚 (間欠印刷時) ^{*3}
1710603-007	大容量トナーカートリッジマゼンタ (M)	¥36,000	4538462004268	●約12,000枚 (連続印刷時) / 約11,000枚 (間欠印刷時) ^{*3}
1710603-008	大容量トナーカートリッジシアン (C)	¥36,000	4538462004275	●約12,000枚 (連続印刷時) / 約11,000枚 (間欠印刷時) ^{*3}
1710603-001	トナーカートリッジブラック (K)	¥18,000	4538462004206	●約6,000枚 (連続印刷時) / 約5,500枚 (間欠印刷時) ^{*3}
1710603-002	トナーカートリッジイエロー (Y)	¥20,500	4538462004213	●約6,000枚 (連続印刷時) / 約5,500枚 (間欠印刷時) ^{*3}
1710603-003	トナーカートリッジマゼンタ (M)	¥20,500	4538462004220	●約6,000枚 (連続印刷時) / 約5,500枚 (間欠印刷時) ^{*3}
1710603-004	トナーカートリッジシアン (C)	¥20,500	4538462004237	●約6,000枚 (連続印刷時) / 約5,500枚 (間欠印刷時) ^{*3}
1710584-001	廃トナーボトル	¥2,000	4538462003964	magicolor 5430DL: 約32,000枚 (モノクロ) / 約8,000枚 (カラー) ^{*3} magicolor 5440DL: 約40,000枚 (モノクロ) / 約10,000枚 (カラー) ^{*3}
8918-311	コニカミノルタCFペーパー	¥7,500	4943105001151	推奨上質紙、A4、2,500枚 (500枚×5)
7712-4790	コニカミノルタNR-A100	¥5,750	4943105000994	推奨再生紙、A4、2,500枚 (500枚×5)

※1:幅:182～216mm×長さ:257～356mm ※2:magicolor 5440DLカメラダイレクトプリント機能使用時に必要です。 ※3:A4サイズ、5%イメージ率、普通紙印刷時。上記の印刷枚数は目安です。印刷の仕方により、印刷可能枚数は異なります。間欠印刷時、普通紙以外の印刷モード時、および、節電モードの使用、電源の頻繁なオン、オフの繰り返しにより、印刷可能枚数は少なくなります。 ※消耗品の印刷可能枚数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以上になる場合があります。イメージ率が低くトナー消費量が少ない場合にも、期待した印刷可能枚数を実現できないことがあります。また、カラー印刷においてイメージ率が低い場合、複色数のカートリッジが同時になくなる場合があります。

■定期交換部品

製品番号	定期交換部品名	標準価格 (税別) ^{*2}	JANコード	部品寿命 ^{*1}
1710592-001	転写ベルト ^{*3}	¥45,000	4538462003971	約120,000ページ
1710593-001	転写ローラー ^{*3} (オプション付同梱)	¥4,500	4538462003988	約120,000ページ
—	定着ユニット ^{*4}	¥48,000	—	約150,000ページ
—	給紙ローラー1 (トレイ1) ^{*4}	¥600	—	約300,000ページ
—	給紙ローラー2 (トレイ2、3) ^{*4}	¥1,200	—	約300,000ページ


※1:A4サイズ、5%イメージ率、普通紙連続印刷時となります。印刷の仕方により寿命は異なります。間欠印刷時、普通紙以外の印刷モード時には、寿命は短くなります。 ※2:保守サービス実施機関のサービスエンジニア 部品交換を行う際は別途作業費用がかかります。 ※3:部品の交換はユーザー様による交換もしくは、保守サービス実施機関のサービスエンジニアの実施が可能です。 ※4:部品の交換は保守サービス実施機関のサービスエンジニアが実施します。

■搬入・設置・保守料金については弊社ホームページ (<http://printer.konicaminolta.jp>) をご確認ください。

安心してご使用いただくために純正トナーカートリッジをご使用ください。

純正品以外のトナーカートリッジをご使用になると、安定した性能を発揮できない場合があります。また、純正品以外のご使用により不具合が生じた場合は、無料保証期間内であっても有償となります。(純正品以外のトナーカートリッジのご使用が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。純正品以外のトナーカートリッジをご使用の際はご注意ください。)

■外形寸法図 (magicolor 5430DL/ 5440DL)




※記載の仕様は2006年3月現在のものです。 ※KONICA MINOLTAおよびKONICA MINOLTAロゴ、The essentials of imagingは日本およびその他の国におけるコニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標または商標です。 ※magicolorはコニカミノルタビジネステクノロジー株式会社登録商標です。 ※Windows[®]は米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。 ※Windows[®]の正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。 ※Apple、Macintosh、Mac OSは、Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※その他の記載の会社名、商品名、書体名等はそれぞれの会社の登録商標または商標です。 ※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※このカタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。 ※詳しい性能や仕様、制約条件等については、販売担当者にご確認ください。 ※保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は、本製品の製造終了後、7年です。

コニカミノルタ ビジネステクノロジー株式会社
コニカミノルタ プリンティングソリューションズ株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-4 住友不動産日本橋ビル10F
TEL:03-5205-7818 (代表) FAX:03-5205-7819
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-10 西本町インテンスビル5F
TEL:06-6110-0655 (大阪支社) FAX:06-6110-0656

■インターネットのホームページで製品情報や技術情報の提供を行っています。
<http://printer.konicaminolta.jp>

■E-mailでのお問い合わせ、カタログ・サンプルのご請求も承っております。
sales@bpj.konicaminolta.jp



地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆インクを使用しています。



KONICA MINOLTA

高速4連タンデムエンジン搭載 A4カラーレーザプリンタ

マジカラー
magicolor[®] 5430 DL / 5440 DL



オフィスワークに即戦力。
フルカラーで圧倒的な高速プリントと低TCOを実現!



- 高速4連タンデムエンジン搭載でフルカラー25.6ppmの高速プリント
- 低ランニングコストを実現 (カラー約11.45円/モノクロ約2.3円)^{*1}
- デジタルトナーおよび2400×600dpiによる高解像度・高画質出力
- ネットワーク標準装備、USB2.0 Hi-Speed対応
- 最大給紙容量1,600枚^{*2}

*1:magicolor 5440DL、大容量トナーカートリッジ使用時。
カラー印刷はA4、普通紙/各色5%原稿、モノクロ印刷はA4、普通紙/モノクロ5%原稿片面連続印刷時。
*2:magicolor 5440DL、オプションセット増設時。

フルカラー高速出力
20ppmを実現

magicolor[®] 5430 DL
本体価格:¥178,000 (税別)

フルカラー高速出力
25.6ppmを実現

magicolor[®] 5440 DL
本体価格:¥228,000 (税別)

<http://printer.konicaminolta.jp>

The essentials of imaging

高速・高画質・低コストで、使うほどに効率アップ。 ビジネスシーンがさらに進化していく。

コニカミノルタならではの優れたカラー技術とエンジン技術が実現した高速&高画質。
オフィスが求めるパフォーマンスを高次元で達成したカラーレーザプリンタ、magicolor 5400シリーズ。

Speedy フルカラー25.6枚/分*の高速プリント。

高速フルカラー出力を実現

その秘密は「高速4連タンデムエンジン」にあり

magicolor 5400シリーズは、新開発「高速4連タンデムエンジン」を搭載。4本のレーザビームを直列に配置された4本の感光体へ同時に照射。従来は4回に分けていたイメージ形成をCMYK同時に行えるようになり、カラー&モノクロともに25.6枚/分*の高速プリントを達成しました。

*magicolor 5440DL印刷スピード。A4、普通紙、同一原稿片面連続印刷時。




Quality 説得力のある高品質なビジネスドキュメントの作成をサポート。

高画質を実証するコニカミノルタのデジタルトナー*

小粒径で粒子が均等なデジタルトナーを採用し、鮮明なラインと階調のなめらかな美しい画質を再現。トナーにワックス成分を含有させることにより、オイルレス定着も実現しました。印刷物の上からの書込みや付箋の貼付、スタンプの捺印も可能なため、企画書や会議資料といったビジネス文書の作成に最適です。

*デジタルトナーとはコニカミノルタ独自の重合法により生まれた次世代トナーです。




eAIDC技術により安定した高画質印刷を実現

プリンタ内部のAIDC*センサーが、ベルト上のトナー濃度を自動検知し、常に最適なトナー濃度を維持します。さらに独自の新技術eAIDCの採用により、従来では再現が難しかったハイライト、シャドウ、中間色、全ての階調において、常に安定した色再現が可能となりました。

*Auto Image Density Control

新ベルト定着方式がウォームアップタイムを大幅に短縮

定着ベルトに超薄肉の耐熱性新素材を採用。伝熱効率を大幅にアップしわずか30秒のウォームアップを実現。高速出力をさらに快適にしました。



カラー/モノクロの混載ドキュメントも素早く高速出力

magicolor 5400シリーズはカラー/モノクロページを自動認識。ビジネスで使用頻度の高いパワーポイントのカラー/モノクロページ混載ドキュメントもストレスなく高速出力可能です。フルカラー原稿の大量出力も高速です。

カラー/モノクロ混載原稿プリントパフォーマンス比較(1分間の出力枚数を比較)

magicolor 5430DL	11枚	＜測定条件＞ ●パソコン: Dell Dimension 8300 (Pentium 4 2.60C GHz) 1024 MB ●OS: Windows XP (SP1) 日本語 ●アプリケーション: Microsoft Office 2000 (SP3) ●通信: Ethernet (100Mbps) クロスケーブルで接続 ●測定方法: 印刷時間は印刷指示から用紙排紙まで。 ●テストデータ: J11.ppt (電子情報技術産業協会)
C社 タンデム機	9枚	
O社 タンデム機	7枚	

フルカラー原稿プリントパフォーマンス比較

magicolor 5440DL	フルカラーPDFデータ20枚 65秒	＜測定条件＞ ●パソコン: Dell Dimension 8300 (Pentium 4 2.60C GHz) 1024 MB ●OS: Windows XP (SP1) 日本語 ●アプリケーション: Adobe Acrobat Reader 6.0.1 ●通信: Ethernet (100Mbps) クロスケーブルで接続 ●測定方法: 印刷時間は印刷指示から用紙排紙まで。 ●テストデータ: J12.pdf (電子情報技術産業協会)
O社 タンデム機	フルカラーPDFデータ20枚 88秒	

理想の色を忠実に再現

理想の色を忠実に再現するため、コニカミノルタは独自の新しいカラーマッチング技術とスクリーニング技術を採用。モニター画面上の色を出力物に正確に再現します。空の青や人の肌色のような中間色も期待の色に限りなく近い状態で表現可能。写真やグラフィックの階調性も一段と高めています。

1つのドキュメントの中にある文字も写真も一度に美しく

magicolor 5400シリーズは新技術Object Segmentation (オブジェクトセグメンテーション)を搭載。1枚のドキュメントの中にある、写真、グラフィック、文字を各オブジェクトごとに最適な線数のスクリーンで自動的に処理します。面倒な色調整作業も不要で、画像はなめらかで美しく、文字はくっきりと読みやすいカラードキュメント作成が可能です。




Friendly

導入から管理まで、ユーザビリティを徹底追及。カラーがもっと身近な存在に。

使いやすさを追求したシンプル設計

様々なプリント環境を想定し、あらゆる角度から使いやすさを追及。軽量、コンパクト設計で場所をとらず設置もスムーズです。




簡単セットアップ、イージーメンテナンスを実現

トナーとドラムユニットの一体化により、消耗品点数をわずか5点に削減。コの字型の設計でクリーンハンド交換を実現しました。また、5点の消耗品はプリンタ本体に既にインストールされているため、購入後のセットアップも簡単です。



見やすく使いやすいユーザーインターフェース

オペレーションパネルでは、トナー残量を8段階で表示。トナーカートリッジの交換目安も一目で確認できます。



長寿命設計の定期交換部品

定期交換部品である転写ベルトユニットは12万枚*、定着ユニットにおいても15万枚*ものユニットライフを達成しています。定着ユニット構成部品には、スペースシャトルにも使用されている耐熱性素材を採用で、品質・耐久性への配慮も万全です。

*印刷枚数は、印刷の仕方、内容により異なる場合があります。
使用環境、用紙の種類、電源の頻繁な入切により寿命は半分以下になる場合があります。

USB2.0 Hi-Speedに標準対応

高速データ転送が可能なUSB2.0 Hi-Speedに対応でローカル接続においても快適にご使用いただけます。




Network

Windows/Mac OS対応により、プリント環境を大幅に拡大。

ネットワーク環境を大きく変える新開発Raster Language

新開発Raster Languageの採用によりWindowsのみならず、Macintosh環境での使用も可能になりました。また、100BASE-TX/10BASE-T Ethernetも標準装備でOSの異なるコンピュータが混在するネットワーク環境への導入もスムーズです。



*対応OSの詳細については弊社ホームページをご覧ください。

面倒な手間なしにIPアドレスを自動的に検出・認識可能

magicolor 5400シリーズは面倒なネットワーク設定なしにIPアドレスを自動検出・認識するBonjour*に対応。DHCPやDNSサーバーがない環境でもLANケーブルを接続することですぐに印刷することが可能です。

*Mac OSのみ対応。

低コスト設計、快適機能で

最適コストパフォーマンスを実現

magicolor 5400シリーズは導入コスト、ランニングコスト共に経済的。カラー約11.45円*、モノクロ約2.3円*の低ランニングコストを実現し、フルカラー出力ニーズの多いオフィスには最適な1台です。また、N-up機能やオプション両面プリント機能の活用でTCOの削減にも貢献します。

*magicolor 5440DL大容量トナーカートリッジ使用時。標準トナー使用時はカラー約13.5円、モノクロ約3.06円。カラー印刷はA4、普通紙/各色5%原稿、モノクロ印刷はA4、普通紙/モノクロ5%原稿片面連続印刷時。ドライバの設定やお客様のご使用条件により異なります。用紙代は含まれません。

多彩なメディアに標準対応

給紙ユニットの増設で最大1,600枚*1までサポート

magicolor 5400シリーズは1台でオフィスの幅広い出力ニーズにお応えします。A4～A5サイズの定形用紙対応はもちろん、カスタムサイズ*2、官製はがき、封筒、厚紙、OHPフィルムなどの特殊用紙にも標準仕様で対応します。また、オプションカセットの増設により大量給紙にも対応します。

*1:magicolor 5430DLは最大1,250枚まで対応
*2:幅:92～216mm×長さ:148～356mm


magicolor 5430DL フルオプション図	magicolor 5440DL フルオプション図
①標準トレイ:250枚 (A4/A5/B5/エクゼクティブ/レター/官製はがき/不定形) ②オプション給紙ユニット:500枚 ③オプション給紙ユニット:500枚 ●最大給紙:1,250枚	①標準トレイ:500枚(A4/レター) ②標準手差しトレイ:100枚 ③オプション給紙ユニット:500枚 ④オプション給紙ユニット:500枚 ●最大給紙:1,600枚

撮ってすぐ出力

カメラダイレクトプリント機能*搭載

magicolor 5440DLはレーザプリンタでありながらカメラダイレクトプリント機能*(オプション)を搭載。PictBridge対応デジタルカメラとUSBケーブルでつなぐだけで、パソコンを使わない簡単ダイレクトプリントが可能です。インクジェットプリンタと比べ2-upやインデックスプリントも圧倒的な速さで出力します。

*カメラダイレクトプリント機能はオプションです。
*カメラダイレクトプリント機能使用の際はカメラダイレクトプリントカードの装着が必要です。
*プリンタファームウェアをv3.08以上にアップグレードしてお使いください。
*アップデータは、ダイレクトプリントカードに同梱されているCD-ROMまたは弊社ホームページよりダウンロードして行ってください。



ステータスディスプレイがプリンタの状態をいつでも わかりやすく表示

離れた場所にあるプリンタの状態を、PC画面上のステータスディスプレイ*で確認できます。トナー残量の確認はもちろんのこと、紙詰まりや用紙設定ミスといったトラブル発生時には、エラーメッセージを文字とグラフィックで表示し、適切な対処方法をお知らせします。

*Windowsのみ対応。

