



KONICA MINOLTA



A4/1200dpi モノクロレーザープリンタ

PagePro 1250E



1200
×**1200dpi**

16PPM*

USB I/F

Windows®
Macintosh®



マルチな高性能を、コンパクトに凝縮。
コストも魅力のベストバリュープリンタ。

- ビジネスをスピードアップする、クラス最高レベルの16枚/分*高速プリント。
- 美しくクリアなドキュメントを出力する、高精細1200×1200dpiプリントクオリティ。
- Windows® & Macintosh®に対応。インストールもスムーズなUSB接続対応。
- ドキュメントづくりの効率を向上させる、多彩なペーパーハンドリングやモニタ機能。

*1200dpiプリント時は8枚/分となります

- モノクロ
プリント速度
16枚/分
A4同一原稿プリント時
- 最大用紙サイズ
A4
- 最大解像度
1200×1200dpi
- 最大給紙
750枚
オプション
- メモリ
標準16MB
最大144MB
- Windows®
Macintosh®
対応
- USB標準

標準価格 **¥59,800** (税別)

The essentials of imaging



一人一人のデスクサイドで活躍できる、コンパクトなハイパフォーマンス。

ビジネスをスピードアップする、 クラス最高レベルの16枚/分*高速プリント。



高速プリントエンジンと独自のプリントプロセス処理により、高解像度600dpiで16枚/分*の高速出力を実現しました。様々なアプリケーションからのドキュメント出力をあなたのデスクサイドで快適にサポートします。 *1200dpiプリント時は8枚/分となります

美しくクリアなドキュメントを出力する、 高精細1200×1200dpiプリントクオリティ。



リアル1200×1200dpiに対応。写真やイラストを忠実に表現する高精細印刷を可能にしました。また600dpi時にも解像度補正機能により1200相当×600dpiで文字や曲線を滑らかに表現。説得力のあるドキュメントを作成できます。

Windows® & Macintosh®に対応。 インストールもスムーズなUSB接続対応。



対応OSは、多くのSOHOで使用されているWindows® & Macintosh®。インターフェイスには、USB(1.1)のほかパラレル(IEEE1284)も装備し、柔軟なセットアップに応えます。また、エミュレーションも、最新のPCL6及びポストスクリプトレベル2互換をサポートしています。



USB、パラレルポート

ドキュメントづくりの効率を向上させる、 多彩なペーパーハンドリングやモニタ機能。

大量給紙 & 大容量トナーカートリッジ。

一度にセットできる用紙は最大750枚*1。大容量トナーカートリッジの使用により、6,000枚*2の大量印刷が可能。SOHOニーズも余裕でカバーします。



500枚給紙
カセットユニット装着時
(オプション)

多彩なペーパーハンドリング。

幅広い用紙対応:普通紙はもちろん、ハガキ、封筒、厚紙、再生紙などにもプリントでき、オフィスの様々な用途に応えます。

ミスプリントを減らす確認印刷機能:複数部数を印刷する際に、まず一部のみを出力して確認可能。用紙の無駄を省きます。

電子ソート機能:複数ページにわたるドキュメントを必要な部数ごとにまとめてプリントでき、作業効率を大幅に向上させます。*3

ビギナーにもやさしいモニタ機能。

プリンタの状態をPC上から容易に確認できる、専用ユーティリティソフトを標準で装備しています。



*1 オプションの給紙カセットユニット装着時 *2 A4印字率5%の場合 *3 メモリ増設が必要です

A4/1200dpiモノクロレーザープリンタ

PagePro 1250E 標準価格 59,800円(税別)

	製品番号	JANコード	製品名	価格(税別)
本体	5250207-300	4538462003155	PagePro 1250E	¥59,800
オプション	1710514-001	4538462003162	給紙カセットユニット - A4	¥20,000
	1710525-001	4538462003209	フェイスアップトレイ	¥2,500
	2600634-200	4538462002615	64MB増設メモリ	¥45,000
	2600634-300	4538462002622	128MB増設メモリ	¥75,000

Specifications 主な仕様

機種名	PagePro 1250E	
プリント方式	電子写真、半導体レーザービーム方式	
プリント速度	16枚/分 A4縦*1	
解像度	600×600dpi、1200×1200dpi*2	
CPU	PowerPC RISC Processor	
ファーストプリント	15秒	
ウォームアップ時間	21秒(電源投入時) 7秒以下(節電モード)	
エミュレーション	ポストスクリプトレベル2互換、PCL6、PCL5e	
内蔵フォント	80欧文フォント(PCLフォント45書体、PS2フォント35書体)	
搭載メモリ	標準16MB 最大144MB	
搭載メモリスロット	1基(空きスロット1基)	
インターフェイス	IEEE1284双方向/パラレル、USB(1.1)	
対応OS	Win95/98/Me/NT4.0/2000/XP、MacOS 9.0以降*3	
用紙サイズ	・標準カセット: A4、A5、B5(JIS)、Letter、Legal、Executive、官製はがき、封筒 ・手差しトレイ: A4、A5、B5(JIS)、Letter、Legal、Executive、官製はがき、封筒 ・給紙カセットユニット(500枚)*4: A4	
用紙の種類	・標準カセット/手差しトレイ: 上質紙、普通紙(60~90g/m ²)、OHPフィルム、厚紙(90~163g/m ²)*5、官製はがき*6、ラベル紙*6、封筒*6*7、再生紙(60~90g/m ²)*5 ・給紙カセットユニット(500枚)*4: 上質紙、普通紙(60~90g/m ²)	
給紙容量	標準	250枚カセット 手差しトレイ: 1枚
	オプション	500枚カセット
最大給紙容量	750枚	
排紙容量	フェイスダウン100枚	フェイスアップ*4: 20枚
両面プリント	マニュアルDuplex 機能*8	
外形寸法(mm) 幅×奥行×高	389×441×259	
重量	約7kg(消耗品含まず)	
ノイズレベル	稼働時: 54dB(A)以下	待機時: 30dB(A)以下
動作環境	動作時/温度: 10~35 湿度: 15%~85% 保存時/温度: 0~35 湿度: 30%~85%	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	810W(最大) 平均330W以下、スリープモード15W以下	
関連規格	VCCIクラスB情報技術装置適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合	
保証期間	1年間持ち込みでの無償修理	

*1:同一原稿連続プリント時 *2:1200dpiプリント時は8枚/分 *3:Mac OS XにはClassic環境でのみお使いいただけます。 *4:オプション *5:使用される紙種、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し印刷されることをお勧めします。 *6:紙質、サイズ等により使用できないものがあります。 *7:長形3号、4号に対応 *8:奇数ページのみを片面に印刷し、再度トレイに給紙して偶数ページを印刷する機能です。



保守サービス / 年間保守契約

PagePro 1250Eは、ご購入後の1年間にわたって、持ち込みでの無償保証をいたします。さらに、出張修理での安心の年間保守契約もご用意しています。詳細については、販売店もしくは弊社窓口、またはホームページにてご確認ください。

定期交換部品及び消耗品は無償保証の対象外となります。無償保証期間内におきましても、別料金にて出張修理をお受けします。年間保守契約時におきましても、離島や山間部等へは別途交通費が必要となります。

安全にお使いいただくために
ご使用前に「ユーザーズマニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

記載の仕様は2003年10月のものです。 KONICA MINOLTAおよびKONICA MINOLTAロゴは日本およびその他の国におけるコニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標または商標です。 PageProはコニカミノルタビジネステクノロジー株式会社社の商標です。会社名、商品名、書体名等は各社の商標または登録商標です。 製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。このカタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。 詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。 保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造終了後、7年間です。

当製品に関するお問い合わせ先

コニカミノルタ ビジネステクノロジー株式会社
コニカミノルタ プリンティングソリューションズ株式会社

販売代理店:
コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

商品に関するお問い合わせ資料の請求は

0120-162834

インターネットのホームページで製品情報や技術情報の提供を行っております。

<http://printer.konicaminolta.jp>