



KONICA MINOLTA

# bizhub 4700P

モノクロ  
レーザー  
プリンター

## A4



モノクロ **47** 枚/分

Giving Shape to Ideas

# あなたのすぐそばで仕事の能率をアップする モノクロデスクトッププリンター



## 能率アップのための設計

### ■ 毎分47枚の高生産設計

A4サイズを毎分47枚の速度で出力する高生産設計です。一般オフィスから、大規模オフィスまで、さまざまなシーンで活躍します。とくに、出力負荷の高いワークグループでの使用にも充分耐え、仕事の能率を向上させます。



**bizhub**  
4700P

### ■ 高速処理 & 大容量メモリ設計

コントローラーの高速化とメモリー領域の大容量化を図りました。メモリーは標準で256MB搭載しており、最大1.28GB<sup>\*1</sup>まで拡張可能です。一度に大量の出力を行う場合や、プリントジョブが集中しているときにも、快適な出力環境を提供します。

※1 オプションの拡張メモリー EM-P02が必要です。

### ■ 自動両面出力設計

自動両面印刷機能を標準装備<sup>\*2</sup>。大量ページも効率的に出力し、用紙の節約につながります。

※2 両面は90g/㎡までのA4、レターなど定形用紙のみ可能

### ■ 最大2,300枚の大容量給紙設計

一度に550枚が収容できる大容量給紙トレイと100枚までセットできる手差しトレイを標準装備。さらに、給紙ユニット<sup>\*3</sup>を増設する事で最大4段給紙が可能です。トータルで2,300枚という大容量給紙が実現。用紙補給の頻度が減り業務効率がアップします。また、厚紙やカラーペーパーなど、トレイごとに用紙の種類を変えて設定しておけば、用紙変更の効率化も図れます。

※3 オプション

※ 対応用紙坪量：本体給紙トレイ 最大120g/㎡、手差しトレイ 最大163g/㎡

※ 郵便はがきは非対応です。

最大  
2,300枚  
(75g/㎡)



給紙ユニットを3段搭載時  
(PF-P12)

## ユーザーフレンドリーな設計

### ■ 見やすい2.4インチ カラーLCDを採用

操作パネルには、表示内容が見やすいカラーLCDを採用しました。プリンターの稼働状態や各種の設定、USBメモリーからのダイレクトプリント時のガイダンス表示などが見やすい設計です。



### ■ フロントアクセスでトナー交換も効率化

用紙の補給もトナーボトルの交換も前面から行えるフロントアクセス設計です。本体を移動させたり、持ち上げることなく、手軽にスピーディーに用紙補給やトナー交換ができます。



## 環境にもフレンドリーな設計

### ■ 節電効果の高いエコモード

電力消費を抑えることができるエコモードを搭載。使用環境に合わせた節電が可能です。

### ■ 環境に合わせて設定できる静音モード

静かなオフィスで使用される場合に適した、静音モードを搭載。プリンター稼働時の静粛性を最優先し、動作音を極力小さくする設定が可能です。

※ 印字速度が低下します。

### ■ 用紙の節約に最適な集約印刷

複数ページの原稿を用紙1ページに集約して印刷することができる集約印刷機能を搭載。自動両面印刷と組み合わせて使用することで、用紙の使用量を大幅に削減することができます。



# 便利に使えるスマートで多機能な設計

## ■ ブラック×ホワイトのデザイン

bizhubシリーズの特長でもあるブラック×ホワイトの洗練された外観と場所を取らないコンパクトなボディデザイン。オフィスのどこにでも、スマートに置いていただけます。

## ■ 操作パネル上にUSBポートを搭載

操作パネル上にあるUSBポートに、USBメモリーを差し込むことで、関連する操作画面をLCD上に自動表示。PCレスで、USBメモリー内のデータをダイレクトプリントできます。

対応ファイル形式：PDF、JPEG、TIFF、XPS

※ USBメモリーの種類やフォーマット形式により、正しく動作しない場合があります。



## ■ Windows / Mac 用の2種のプリンタードライバー

プリンタードライバーは、ビジネスでよく使われるPCLのほかに、PostScript3互換にも標準で対応。WindowsやMacが混在する環境でも、幅広くご活用いただけます。

## ■ 無線LAN環境での使用が可能

オプションのネットワークカードを装着することでオフィスの無線LAN環境に接続することができ、設置場所の自由度が広がります。

対応規格：802.11b/g/n



## ■ A3複合機と同じ管理ソフトで一元管理が可能

PageScope Net Care Device Managerや、PageScope Account Managerに対応していますので、同オフィス内のA3複合機と一緒に、カウンター情報やジョブアカウント情報の集計で、一元管理が可能です。

## ■ PageScope Mobile でモバイル端末との連携が可能

Android や iPhone などのモバイル端末に PageScope Mobile をインストールしておけば、モバイル端末内のファイルをダイレクトにプリントすることができます。さらに、モバイル端末を経由することでクラウド上のデータもプリントでき、クラウドサービスとのスムーズな連携を実現します。

※ 印刷対応フォーマット PDF/TIFF/JPEG/XPS

※ モバイル端末とネットワークを結ぶ無線LAN環境が必要です。



※ PageScope Mobile for iPhone/iPad は App Store から、

PageScope Mobile for Android は Google Play から、無料でダウンロードできます。

## bizhub 4700Pの主な仕様

### ■ 基本機能

製品名	bizhub 4700P	
プリント方式	電子写真・半導体レーザービーム方式	
プリント速度 <sup>#1</sup>	片面印刷	47枚/分 (A4)
	両面印刷	20枚/分 (A4)
解像度	デフォルトモード：800dpi×600dpi、高画質モード：1,200dpi×1,200dpi <sup>#2</sup>	
CPU	6170 (Dual Core 800 MHz)	
ファーストプリントタイム <sup>#3</sup>	6.5秒 (スリープモードからは9秒)	
ウォームアップタイム <sup>#4</sup>	90秒以内 (電源投入時)	
内蔵フォント	PCL	日本語2書体 (HGゴシックB、HG明朝L) 欧文91書体
	PS	日本語2書体 (HGゴシックB、HG明朝L) 欧文89書体
メモリー	標準	256MB
	最大	1.28GB
ハードディスク	—	
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0 (High-Speed)	
対応OS	PCL	Windows 7 <sup>#5</sup> / 8.1 <sup>#5</sup> / 10 <sup>#5</sup> Windows Server 2008 <sup>#5</sup> / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
	PS	Windows 7 <sup>#5</sup> / 8.1 <sup>#5</sup> / 10 <sup>#5</sup> Windows Server 2008 <sup>#5</sup> / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 Mac OS X (10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11) macOS Sierra (10.12)
	XPS	Windows 7 <sup>#5</sup> / 8.1 <sup>#5</sup> / 10 <sup>#5</sup> Windows Server 2008 <sup>#5</sup> / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
用紙サイズ <sup>#6</sup>	標準トレイ	A4～A6、リーガル、レター、不定形 (幅：105～215.9mm、長さ：148～355.6mm)
	手差しトレイ	A4～A6、リーガル、レター、不定形 (幅：76～216mm×長さ：127～356mm)
	オプショントレイ	A4～A5、リーガル、レター
用紙種類 <sup>#7</sup>	標準トレイ	普通紙、再生紙、片面専用紙、特殊紙、色紙、厚紙、ラベル紙 <sup>#8</sup> (60～120g/m <sup>2</sup> )
	手差しトレイ	普通紙、再生紙、片面専用紙、特殊紙、色紙、厚紙、ラベル紙 <sup>#8</sup> (60～163g/m <sup>2</sup> )
	オプショントレイ	普通紙、再生紙、片面専用紙、特殊紙、色紙、厚紙、ラベル紙 <sup>#8</sup> (60～120g/m <sup>2</sup> )
給紙容量 (75g/m <sup>2</sup> )	標準トレイ	550枚
	手差しトレイ	100枚
	オプショントレイ	PF-P11：250枚、PF-P12：550枚 本体給紙トレイ550枚+550枚給紙トレイ(オプション)×3+手差しトレイ100枚=2,300枚
排紙容量	250枚	
両面印刷 <sup>#9</sup>	標準 (A4、リーガル、レターのみ)	
印字可能領域 (右記範囲除く)	上下左右4mm (封筒の封部分は保証外)	
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	399×382×305.9mm	
質量	約15.7kg (本体のみ、消耗品含む)	
稼働音 <sup>#10</sup>	動作時：55dB、スタンバイ時：15dB	
動作環境	温度：15～32℃、湿度：8～80% (結露しないこと)	
電源	AC100V 8.6A (50/60Hz)	
最大消費電力	860W	
TEC値	2.3kWh	
エネルギー消費効率 <sup>#11</sup>	1.18kWh/年 区分：プリンターC	
装置寿命	44万面または5年	

※1 A4、普通紙、同一部連続印刷時。ドライ/1枚設定やお客様の使用条件により異なります。小サイズ紙の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印字速度に制限があります。  
 ※2 出力速度が低下します。  
 ※3 テータ処理終了から排紙完了までの時間です。  
 ※4 製品到着時、消耗品交換時、および設置場所の湿度変化時等によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数値以上の時間がかかる場合があります。  
 ※5 32ビット(x86) / 64ビット(x64) 環境に対応。  
 ※6 郵便はがきは非対応です。  
 ※7 使用される紙質、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し刷りされることをお勧めします。  
 ※8 レーザープリンター用のものを使用してください。  
 ※9 用紙厚は80～90g/m<sup>2</sup>となります。  
 ※10 ISO 7779に基づいた測定値であり、記載は「バイスタンダ (近着)」位置の負圧レベル。  
 ※11 省エネ法 (平成25年3月1日付) で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値

### ■ 環境ラベル



エコマーク高品質  
省エネ3割設計  
エコマーク認定番号  
14 155 040

電気用品安全法  
適合認定機関

## ■ オプション価格


商品名	価格 (税別)	取付料金 (税別)	備考
給紙ユニット PF-P11	50,000円	2,000円	250枚給紙ユニット 最大3段まで追加可能
給紙ユニット PF-P12	75,000円	2,000円	550枚給紙ユニット 最大3段まで追加可能
ワイヤレスネットワーク インターフェースカード	NC-P01	14,000円	2,500円 無線LAN接続
拡張メモリー EM-P01	16,000円	2,500円	512MB追加メモリー
拡張メモリー EM-P02	21,000円	2,500円	1GB追加メモリー

## ■ 消耗品価格

商品名	価格 (税別)	備考
トナーカートリッジ TNP37	57,000円	約20,000枚印刷可能 (ISO・IEC19752準拠)
イメージングユニット IUP17	10,000円	約60,000枚 (1ジョブあたり3ページの刷り印刷時)

※ご購入時、約6,000枚印刷可能なトナーカートリッジを同梱しています。(ISO・IEC19752準拠)  
 ※記載の印刷枚数は目安です。印刷の仕方により印刷可能枚数は異なります。暗黒印刷時、普通紙以外の印刷モード時、および普通紙モードの使用、電源の頻繁なオン、オフの繰り返しにより印刷可能枚数が少なくなります。消耗品の印刷可能枚数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以上になる場合があります。イメージ率が低くトナー消費量が少ない場合にも、期待した印刷可能枚数を実現できないことがあります。

### 寸法図 (単位:mm)



複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の製品安全シート (MSDS、Material Safety Data Sheet) をインターネット上に掲載しております。お使いいただく前に内容をご確認ください。  
<http://konicaminolta.jp/pr/msds/>

# 保守サービス

## 製品保証内容

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後1年以内に故障が起こった場合、無償で訪問修理させていただきます。修理の際には同梱されている保証書の提示が必要になります。

製品名	保証期間	保証内容
bizhub 4700P本体	ご購入後、1年間	オンサイト(訪問)による無償修理
オプション 給紙ユニット(PF-P11) 給紙ユニット(PF-P12)		

\*定期交換部品および消耗品、消耗部品、外装カバー類は無償保証の対象外となります。  
\*保証期間内であっても離島、山間部は別途交通費が必要になる場合があります。

## 保守契約

保守契約には、保証期間終了後1年単位の年間契約と、購入と同時に複数年で契約いただける複数年契約がございます。契約期間内に故障が発生した場合は、オンサイト(訪問)での修理を行います。年間保守契約は、購入後5年間を経過しますと加入することはできません。5年以降はスポット保守となります。

- 年間保守契約および複数年保守契約料金には、故障修理時に発生する費用(交通費、技術料金、部品代金)が含まれています。
- 消耗品および、消耗部品は別途料金が必要になります。
- 複数年保守契約は、定期交換部品を含む契約となります。
- 保守サービスの受付対応時間(9:00-18:00)以外の時間における保守サービスは契約に含まれておりません。
- 離島および山間部については別途料金が必要となる場合があります。
- 定期点検はありません。

## 年間保守契約(保証期間終了後1年間)


製品名	保守契約料金(税別)
bizhub 4700P本体	20,000円 <sup>*1</sup>
オプション 給紙ユニット(PF-P11)	3,000円
給紙ユニット(PF-P12)	3,000円

\*1: 定期交換部品を含みます。  
\*オプション品のみ加入はできません。  
\*拡張メモリーはbizhub 4700P本体の保守に含まれます。

## 複数年保守契約

契約メニュー	保守契約料金(税別)	備考
購入と同時に3年間保守料金	35,000円	定期交換部品含む
購入と同時に4年間保守料金	55,000円	
購入と同時に5年間保守料金	75,000円	

\*定期交換部品の料金と交換費用が含まれています。  
\*オプションも保守対象です。(ただし、製品と同時に購入となります。)オプション品のみ加入はできません。  
\*年間平均枚数が5,000枚以内(普通紙)とします。



## スポット修理料金

保証期間終了後の修理において、保守契約をお申込みいただけない場合に必要となる修理料金です。

保証期間終了後(税別)
基本料金(10,000円)+技術料金(5,000円/30分)+部品代金

- \*消耗品および定期交換部品は別途料金が必要になります。
- \*修理には修理箇所以外の点検作業を含みません。修理箇所以外の点検が必要な場合は別途見積りとなりますのでお問い合わせください。
- \*技術料金: 5,000円/30分。30分未満は30分として計算します。
- \*部品代金: 弊社規定の交換部品代金。
- \*離島、山間部は別途見積りしますのでお問い合わせください。

## 定期交換部品

定期交換部品	部品寿命(交換時期) <sup>*1</sup>	標準価格(税別) <sup>*2</sup>
ACMビックタイヤ	約200,000 ページ	9,070円
給紙ローラー/分離パッドキット	約200,000 ページ	3,810円
転写ユニット	約200,000 ページ	25,920円
転写ローラー	約200,000 ページ	4,835円
分離ローラーユニット	約200,000 ページ	6,645円
定着ユニット	約200,000 ページ	52,800円

- \*1: 印刷枚数を保証するものではありません。使用条件、使用環境により交換時期が早まることもあります。
- \*2: スポット修理料金の場合、サービス実施機関のサービスエンジニアが部品交換を行うため、別途作業料がかかります。
- \*定期交換部品の交換はサービスエンジニアが実施します。
- \*年間保守または複数年保守に入れている場合においても年間平均枚数5,000枚(普通紙)以上ご使用になられ、交換を行う場合は別途料金が必要となります。

## 本体標準価格(標準搬入設置料)(税別)

bizhub 4700P 128,000円(15,000円)

\*上記搬入設置料はコニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費です。  
\*特殊作業(クレーン車使用等)の場合は、別途料金が必要となります。

複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の製品安全シート(MSDS、Material Safety Data Sheet)をインターネット上に掲載しております。お使いいただく前に内容をご確認ください。  
<http://konicaminolta.jp/pr/msds/>

## ご注意

\*国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。  
\*著作権の目的となっていない書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。



## 安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

\*KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、および Giving Shape to Ideas は、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。\*Windows、Windows Server、およびWindows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。\*PostScript は、米国 Adobe Systems Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。\*Mac OS X、iPad および iPhone は、Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。\*iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。\*App Store は、Apple Inc. が運営する iPhone、iPad、iPod touch 向けアプリケーションソフトウェアのダウンロードを行なえるサービスの名称です。\*Google Drive、Android および Google Play は、Google Inc. の商標または登録商標です。\*Evernote は、米国 Evernote Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。\*Ethernet は富士ゼロックス株式会社の登録商標です。\*その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。\*製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。\*本誌掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。\*本誌掲載の操作パネルの画面はハメコみ合成です。\*本誌掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。\*本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。\*bizhub 4700P をご購入の際は保守サービスの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。\*保守サービスのための必要な補修用性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。\*このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。\*万が一、HDD に不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(長期保存の場合は、バックアップを取り、運用することをお勧めします)

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

## 国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社  
〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

## 製造元

コニカミノルタ株式会社

お客様相談室 ☎ 0120-805039

受付時間は土、日、祝日を除く9:00~12:00、13:00~17:00でお受けします。

おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただきます。ご了承ください。  
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。<http://konicaminolta.jp>

お問い合わせは、当社へ。