



KONICA MINOLTA

bizhub

C3100P

カラー
レーザー
プリンター

A4



31 カラー
枚/分

31 モノクロ
枚/分

Giving Shape to Ideas

どんなオフィスにも合う コンパクトな実力派

コンパクト性に、生産性、操作性、環境性、すべてを追求

■ 幅446.5mm×奥行544mmのコンパクトボディ

幅446.5mm×奥 行544mmという小さな設置面積を実現。デスクトップやオフィスのわずかなスペースに置くことができます。



■ オフィスの無線LAN 環境にも対応

本機をオフィスの無線LAN環境に接続※1ができますので、有線LANの配線がない環境で設置の自由度が広がります。また、すでに有線LAN配線がある環境では、本機をアクセスポイントとして無線LAN環境を構築することもできます。

- ※1 オプションのワイヤレスネットワークインターフェースカードNC-P03とNC取付キットMK-07が必要です。
- ※ 本製品では無線LANと有線LANの併用はできません。いずれか一方での接続となります。
- ※ アクセスポイントモードで接続できるのは5台までです。
- ※ アクセスポイントモードを使用する際は、bizhub C3100P本体が有線LANで接続されている必要があります。

■ 各種サービスへの対応

スマートフォンやタブレット端末からプリントができる各種サービスに対応しています。

- ※ オプションのハードディスクHD-P06が必要です。



AirPrint



Mopria
Print Service



Konica Minolta
Print Service

■ スリープモードへ手軽に切り替えできる電源キー

■ スリープ中の消費電力3W 以下を達成した省電力設計

■ 最大850枚の給紙設計

オプションで500枚の給紙ユニットをご用意。コンパクトボディでありながら、最大給紙枚数は手差し100枚を含む850枚と十分な給紙容量を確保しています。

最大
850枚
(80g/m²)

標準トレイ 250枚
用紙サイズ:
A6～A4、B5、
郵便はがき (20枚以下)



給紙ユニット 500枚 (オプション)
用紙サイズ: B5、A4、レター、リーガル

手差しトレイ 100枚
用紙サイズ: A6～A4、B5、
リーガル、郵便はがき (20枚以下)、
封筒※1 (10枚以下)

※1 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。

■ 環境負荷が少ないデジタルトナー HD with Biomassを採用

■ 本体の随所に、リサイクル素材の再生PC /ABSを採用

■ 国際エネルギースタープログラム Ver2.0の基準TEC 値をクリア

■ ユニバーサルデザインを採用


給紙トレイのフリーグリップや溝加工を施した排紙トレイなど、随所にユニバーサルデザインの発想を取り入れています。

モバイルも、クラウドも、柔軟に活用

■ Konica Minolta Mobile Print※1 でモバイル端末と連携

シンプルで直感的なユーザーインターフェースで、モバイル端末とbizhub C3100Pとの連携を簡単にし、クラウドストレージのドキュメント、写真の印刷がスピーディーに行えます。

- ※1 Android版はGoogle Play、iOS版はAppStoreからダウンロードできます。(無償)
- ※ 印刷対応フォーマット: PDF、JPEG、TIFF、XPS、OOXML (.docx/.xlsx/.pptx)
- ※ モバイル端末とネットワークを結ぶ無線LAN環境が必要です。
- ※ オプションのハードディスクHD-P06が必要です。




プリンターとしての基本機能も充実

■ 1,200dpiの高精細モード※1を搭載

小さな文字、細い線の再現性に優れた1,200dpiの高精細モード※1を搭載しました。緻密さが要求される図面や小さな文字が詰まった原稿の高画質出力をサポートします。

※1 出力速度が低下します。



■ カラーもモノクロも毎分31枚(A4)の高速出力

毎分31枚(A4)の高速出力に加え、両面印刷機能を標準搭載。ムダを省いたスピーディーな出力が行えます。また、用紙重量も210g/㎡まで対応していますので、厚紙へのプリントなど用途の幅が広がります。

■ コニカミノルタ独自の先進コントローラー Emperonを搭載

コニカミノルタの独自技術によるプリンターコントローラー Emperon により、WindowsとMacが混在するネットワーク環境でも、高速・高画質・高機能なプリントを提供。PCL/PostScript3 互換/XPS などのページ記述言語や、JPEG/PDF/OOXML などのファイルフォーマットを高速処理し、高画質に出力します。



■ USBダイレクトプリント

操作パネルの左側にあるUSBポートにUSBメモリーを差し込むことで、PCを使わずにUSBメモリー内のデータをダイレクトプリント※2ができます。

※2 オプションのハードディスクHD-P06が必要です。

対応フォーマット: PDF(1.7 まで)、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、OOXML(.docx/.xlsx/.pptx)、PPML

※ USBメモリーの種類やフォーマット形式により、正しく動作しない場合があります。

セキュリティやデバイス管理にも対応

■ 本体認証やICカード認証に対応

本体による認証のほか、AU-201S※1をはじめ、さまざまなICカード認証装置※1をサポート。PageScope Authentication Manager※1と連携させることで、bizhub のA3複合機が混在する環境で一括したユーザー管理が可能です。

※1 オプション

※ オプションのハードディスクHD-P06が必要です。



bizhub C3100Pの主な仕様

■ 基本機能

製品名	bizhub C3100P
プリント方式	電子写真・半導体レーザービーム方式
プリント速度※1	カラー 31 枚/分、モノクロ 31 枚/分 両面印刷 カラー 31 面/分、モノクロ 31 面/分
解像度	デフォルトモード: 600dpi×600dpi、高画質モード: 1 200dpi×1 200dpi※2
CPU	MV78230 (1 066GHz)
ファーストプリントタイム※3	12.9 秒以下
ウォームアップタイム※4	36 秒以内(電源投入時)、31 秒以内(スリープ復帰時)
内蔵フォント	PCL PS 日本語 4 書体 (HG ゴシック B、HGP ゴシック B、HG 明朝 L、HGP 明朝 L)、欧文 80 書体 日本語 2 書体 (HG ゴシック B、HG 明朝 L)、欧文 137 書体
メモリー	標準 1GB
ハードディスク	320GB (オプション)
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB 1.1、USB2.0、USB Host
対応 OS	PCL Windows 7※5 / 8.1※5 / 10※5 Windows Server 2008※5 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 PS Windows 7※5 / 8.1※5 / 10※5 Windows Server 2008※5 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 Mac OS X (10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11) macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13) XPS※6 Windows 7※5 / 8.1※5 / 10※5 Windows Server 2008※5 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
用紙サイズ	標準トレイ 手差しトレイ A4 縦、B5 縦、A5 縦、A6 縦、郵便はがき※7 (20 枚以下)、不定形 (幅: 92~216mm×長さ: 148~297mm) オプショントレイ リーガル、A4 縦、B5 縦、A5 縦、A6 縦、郵便はがき※7 (20 枚以下)、不定形 (幅: 92~216mm×長さ: 148~356mm) リーガル、レター、A4 縦、B5 縦
用紙種類※8	標準トレイ 手差しトレイ 普通紙・再生紙 (60~90g/㎡)、厚紙 1 (91~150g/㎡)、厚紙 2 (151~210g/㎡)、コート紙 1 (100~128g/㎡)、コート紙 2 (129~158g/㎡)、ラベル紙※10 (20 枚以下)、郵便はがき※7 (20 枚以下) オプショントレイ 普通紙・再生紙 (60~90g/㎡)、厚紙 1 (91~150g/㎡)、厚紙 2 (151~210g/㎡)、コート紙 1 (100~128g/㎡)、コート紙 2 (129~158g/㎡)、ラベル紙※10 (20 枚以下)、郵便はがき※7 (20 枚以下)、封筒※9 (10 枚以下) オプショントレイ 普通紙・再生紙 (60~90g/㎡)
給紙容量 (80g/㎡)	標準トレイ 手差しトレイ オプショントレイ 250 枚 100 枚 500 枚 本体給紙トレイ 250 枚 +500 枚給紙トレイ (オプション) ×1 +手差しトレイ 100 枚 850 枚
排紙容量	200 枚
両面印刷※11	標準 (リーガル、レター、A4 縦、B5 縦、不定形 (幅: 182~216mm×長さ: 254~356mm)) 上下左右 4.2mm (封筒の封部分は保証外)
印字可能領域 (右記範囲除く)	446.5×544×350mm
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	約 283kg (本体のみ、消耗品含む)
質量	動作時: 54dB、スタンバイ時: 39dB (A)
稼働音※12	湿度: 10~30℃、湿度: 15~85% (結露しないこと)
動作環境	電源 AC100V 9.8A (50/60Hz)
電源	最大消費電力 1.1kW 以下
最大消費電力	TEC 値 2.1kWh
エネルギー消費効率※13	1.10kWh/年 (区分: プリンター A)
エネルギー消費効率	40 万時間または 5 年

- ※1 A4、普通紙、両 面機能搭載印刷時。ドライ/の指定とお客様の使用条件により異なります。
郵便はがき等の小サイズ紙や封筒等の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印字速度に制限があります。
- ※2 出力速度が低下します。
- ※3 データ処理終了から排紙完了までの時間です。
- ※4 製造開始時、消耗品交換時、および設置場所の温度湿度変化時等によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数値以上の時間がかかる場合があります。
- ※5 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 環境に対応。
- ※6 オプションのハードディスクHD-P06が必要です。
- ※7 紙質、サイズ等により使用できないものがあります。折り目のある便箋や、インクジェット用の郵便はがきのご使用はできません。
- ※8 封筒部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。
- ※9 封筒の裏面、後部、印刷面側より入力が可能となりますので、事前に試し刷りされることをお勧めします。
- ※10 使用される紙質、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し刷りされることをお勧めします。
- ※11 レーザー プリンタ用のものを使用してください。
- ※12 用紙厚は 64~210g/㎡となります。郵便はがき、封筒、ラベル紙の用紙印刷はできません。
- ※13 ISO 1570771 に基づく測定値であり、記載はバースタンド (近右) の背面の右列レベル。
- ※14 省エネ法 (平成 25 年 3 月 1 日付) で定められた省エネ 規格値別の測定方法による数値

■ 環境ラベル



■ オプション価格

商品名	価格 (税別)	取付料金 (税別)	備考
給紙ユニット PF-P14	40 000 円	2 000 円	500 枚×1 段、1 段のみ追加可能です。
ハードディスク HD-P06	50 000 円	2 500 円	320GB
ワイヤレスネットワークインターフェースカード NC-P03	23 000 円	2 500 円	無線 LAN 接続用ネットワークカード
NC 取付キット MK-P07	4 000 円	NC-P03 に含む	NC-P03 装着時に必要です。
i Option ライセンスキット LK-106	15 000 円	2 500 円	バーコードフォント HD-P06 が必要です。
i Option ライセンスキット LK-107	15 000 円	2 500 円	Unicode フォント HD-P06 が必要です。
i Option ライセンスキット LK-108	15 000 円	2 500 円	OCR フォント HD-P06 が必要です。
i Option ライセンスキット LK-111	5 000 円	2 500 円	ThinPrint 機能
IC カード認証装置 AU-201S	59 800 円	2 500 円	HD-P06 が必要です。

■ 消耗品価格

商品名	標準価格 (税別)	備考
トナーカートリッジ ブラック (K) TNP50K	13 000 円	約 6 000 枚印刷可能 (ISO・IEC19798 準拠)
トナーカートリッジ イエロー (Y) TNP50Y	15 000 円	約 6 000 枚印刷可能 (ISO・IEC19798 準拠)
トナーカートリッジ マゼンタ (M) TNP50M	15 000 円	約 6 000 枚印刷可能 (ISO・IEC19798 準拠)
トナーカートリッジ シアン (C) TNP50C	15 000 円	約 6 000 枚印刷可能 (ISO・IEC19798 準拠)
イメージングユニット ブラック (K) IUP23K	23 000 円	約 20 000 枚 (1 ジョブあたり 2 ページの簡欠印刷時)
イメージングユニット イエロー (Y) IUP23Y	25 000 円	約 20 000 枚 (1 ジョブあたり 2 ページの簡欠印刷時)
イメージングユニット マゼンタ (M) IUP23M	25 000 円	約 20 000 枚 (1 ジョブあたり 2 ページの簡欠印刷時)
イメージングユニット シアン (C) IUP23C	25 000 円	約 20 000 枚 (1 ジョブあたり 2 ページの簡欠印刷時)


※ご購入時、C/M/Y/K: 各色約 6 000 枚印刷可能トナー カートリッジを同梱しています。(ISO・IEC19798 準拠)

※記載の印刷枚数は目安です。印刷の仕方により印刷可能枚数は異なります。簡欠印刷時、普通紙以外の印刷モード時、および節電モードの使用、電源の頻繁なオン・オフの繰り返しにより印刷可能枚数は少なくなります。消耗品の印刷可能枚数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以上になる場合があります。イメージングユニットが低コストで消費量が少ない場合にも、期待した印刷可能枚数を実現できないことがあります。また、カラー印刷においてイメージングユニットが低い場合、複数色のカートリッジが同時になくなる場合があります。

■ 消耗部品価格

商品名	標準価格 (税別)	備考
廃トナーボトル	4 260 円	カラー: 約 6 500 枚

寸法図 (単位:mm)



■ 保守サービス

製品保証内容 お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後1年以内に故障が起こった場合、無償で訪問修理させていただきます。修理の際には同梱されている保証書の提示が必要になります。

製品名		保証期間	保証内容	* 定期交換部品および消耗品、消耗部品、外装カバー類は無償保証の対象外となります。
bizhub C3100P本体		ご購入後、1年間	オンサイト(訪問)による無償修理	* 保証期間内であっても離島、山間部は別途交通費が必要になる場合があります。
オプション	給紙ユニット(PF-P14)			* お客様が登録されたデータは、修理完了後に復旧できない場合もございますので予めバックアップをお取りいただき保管をお願いいたします。
	ハードディスク(HD-P06)			
	ICカード認証装置(AU-201S)			

保守契約 保守契約には、保証期間終了後1年単位の年間契約と、購入と同時に複数年で契約いただける複数年契約がございます。契約期間内に故障が発生した場合は、オンサイト(訪問)での修理を行います。年間保守契約は、購入後5年間を経過しますと加入することはできません。5年以降はスポット保守となります。

- 年間保守契約および複数年保守契約料金には、故障修理時に発生する費用(交通費、技術料金、部品代金)が含まれています。
- 消耗品および、消耗部品は別途料金が必要になります。
- 複数年保守契約は、定期交換部品を含む契約となります。
- 保守サービスの受付対応時間(9:00-18:00)以外の時間における保守サービスは契約に含まれておりません。
- 離島および山間部については別途料金が必要となる場合があります。
- 定期点検はありません。

■ 年間保守契約(保証期間終了後1年間)

製品名		保守契約料金(税別)
bizhub C3100P本体		26,000円
オプション	給紙ユニット(PF-P14)	5,000円
	ハードディスク(HD-P06)	5,000円
	ICカード認証装置(AU-201S)	5,000円

* 定期交換部品の料金と交換費用は含まれません。

* オプション品のみの加入はできません。


■ 複数年保守契約

契約メニュー	保守契約料金(税別)	備考
購入と同時に3年間保守料金	47,000円	定期交換部品含む
購入と同時に4年間保守料金	71,000円	
購入と同時に5年間保守料金	98,000円	

* 定期交換部品の料金と交換費用が含まれています。

* オプションも保守対象です。(ただし、製品と同時に購入となります。)オプション品のみの加入はできません。

* 月間平均枚数が3,000枚以内(普通紙)とします。



■ スポット修理料金

保証期間終了後の修理において、保守契約をお申込みいただいていない場合に必要となる修理料金です。

保証期間終了後(税別)
基本料金(10,000円)+技術料金(5,000円/30分)+部品代金

* 消耗品および定期交換部品は別途料金が必要になります。

* 修理には修理箇所以外の点検作業を含みません。修理箇所以外の点検が必要な場合は別途見積りとなりますのでお問い合わせください。

* 技術料金: 5,000円/30分。30分未満は30分として計算します。

* 部品代金: 弊社規定の交換部品代金。

* 離島、山間部は別途見積りしますのでお問い合わせください。

■ 定期交換部品

定期交換部品	部品寿命(交換時期) ^{*1}	標準価格(税別) ^{*2}
転写ユニット	約100,000ページ	18,940円
2次転写ユニット	約100,000ページ	8,930円
定着ユニット	約100,000ページ	31,415円
ローラー	約300,000ページ	725円

* 1: 印刷枚数を保証するものではありません。使用条件、使用環境により交換時期が早まることもあります。

* 2: スポット修理料金の場合、サービス実施機関のサービスエンジニアが部品交換を行うため、別途作業料がかかります。

* 定期交換部品の交換はサービスエンジニアが実施します。

* 保守サービスの料金に定期交換部品の料金、定期交換に伴う技術料金は含まれておりません。

ただし、購入と同時に複数年間保守に入れている場合は無償で交換を行います。

* 購入と同時に複数年間保守に入れている場合においても月間平均枚数3,000枚(普通紙)以上ご使用になられ、交換を行う場合は別途料金が必要となります。

本体標準価格(標準搬入設置料)〈税別〉

bizhub C3100P **183,000円(20,000円)**

※上記搬入設置料はコニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。

※特殊作業(クレーン車使用等)の場合は、別途料金が必要となります。

複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の製品安全シート(MSDS、Material Safety Data Sheet)をインターネット上に掲載しております。お使いいただく前に内容をご確認ください。
<http://konicaminolta.jp/pr/msds/>

ご注意	※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。 ※著作権の目的となっている書籍 音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他の、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
 安全にお使いいただくために	●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、bizhub、PageScope、Emperonロゴ、Emperon、Giving Shape to Ideasおよびデジタルトナー HDは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※Windows、Windows ServerおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※PostScriptは、米国Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Mac OS X、iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※iPhoneの商標は、アイホン株式会社の子会社であるApple Inc.の登録商標です。※App Storeは、Apple Inc.が運営するiPhone、iPad、iPod touch向けアプリケーションソフトウェアのダウンロードを行なえるサービスの名称です。※Google Drive、AndroidおよびGoogle Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。※Evernoteは、米国Evernote Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Ethernetは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本誌掲載の操作パネルの画面はハメコミ合成です。※本誌掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し付けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※bizhub C3100Pをご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一、HDDに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の障害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをお勧めします)

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社
〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

製造元

コニカミノルタ株式会社

お客様相談室  **0120-805039**

受付時間は土、日、祝日を除く9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただきます。ご了承ください。

消耗品、修理、保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当販売先へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。<http://konicaminolta.jp>

お問い合わせは、当社へ。