



KONICA MINOLTA

bizhub C4000i

bizhub i-SERIES

多様な視点で
未来をデザインする
RETHINK WHAT'S POSSIBLE



bizhub iシリーズ
A4 カラーレーザープリンター

C4000i

カラー 40枚/分
モノクロ 40枚/分

Giving Shape to Ideas

bizhub i シリーズ

優れた生産性を 実現

コンパクトなA4レーザープリンター



コンパクトボディに、優れた生産性と操作性を実現

40枚 / 分の高速出力を実現

カラー / モノクロともに1分間に40枚の高速出力の高い生産性を実現しました。主電源をONにしてからプリント可能状態になるまでのウォームアップタイムはカラー 15秒以内、モノクロ 13秒以内を実現。さらに、プリント開始指示がなされてから、最初の1枚が出力されるまでのファーストプリントタイムはカラー 8.7秒以下、モノクロ 8.0秒以下、パネル復帰タイムは1.5秒と大幅に短縮しています。

両面 / ページ集約機能による用紙削減

両面印刷や複数ページを用紙1枚に集約して出力するページ集約機能(最大16ページ分)を標準搭載。用紙使用量を大幅に削減できるので、TCO削減に効果的です。

USBダイレクトプリント

USBポートにUSBメモリーを差し込むことで、簡単なステップでデータのダイレクトプリントができます。

対応フォーマット: PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML(.docx/.xlsx/.pptx)、PPML

1,200dpiの高精細モードを搭載

小さな文字、細い線の再現性に優れた1,200dpiの高精細モード※を搭載。緻密さが要求される図面や小さな文字が詰まった原稿の高画質出力を実現します。

※出力速度が低下します。

Windows / Mac両環境に標準対応した コントローラーを搭載

WindowsとMacが混在するネットワーク環境でも、高性能なプリントを提供。PCL/PostScript3互換/XPSなどのページ記述言語や、JPEG/PDF/OOXMLなどのファイルフォーマットを高速処理し、高画質に出力します。

New UI搭載により操作性が向上した 使いやすい7インチ大型パネル

操作パネルデザインを使い慣れたモバイルライクな操作性へリニューアル。見やすい7インチ大型パネルを採用し、簡単なステップによるシンプルな操作性を実現しています。



幅420mm×奥行528mmのコンパクトボディ

デスクトップやオフィスのわずかなスペースに置くことができる、小さな設置面積を実現しました。



最大1,820枚の給紙設計

オプションで570枚の給紙ユニットをご用意、2段まで増設可能です。コンパクトボディでありながら、最大給紙枚数は手差し110枚を含む1,820枚と十分な給紙容量を確保しています。

最大
1,820枚
(Jペーパー)

標準トレイ 570枚

用紙サイズ:
A4~A6、B5~B6、
郵便はがき(20枚以下)、
封筒※(30枚以下)
※封筒の種類、保管、
印刷環境によりシワや
印刷不良が発生する
場合があります。



給紙ユニット 570枚(オプション)
用紙サイズ: B5、A4、レター
※2段増設可能

手差しトレイ 110枚

用紙サイズ:
A4~A6、B5~B6、リーガル、
郵便はがき(20枚以下)、
封筒※(10枚以下)
※封筒の種類、保管、印刷環境により
シワや印刷不良が発生する
場合があります。

無線 LAN 環境に対応※

有線LAN配線がない環境で、無線LAN環境に接続が可能です。さらに、bizhub本体だけでローカルな無線LAN環境を構築する親機モードに対応。社内LANと切り離れた無線LAN環境の構築が可能です。社内LANを経由しないため、外部から持ち込んだモバイル端末でも、よりセキュアな連携ができます。


※オプションのアップグレードキットUK-221が必要です。

MOBILE & CLOUD 柔軟なネットワーク連携

モバイル端末と連携する Konica Minolta Mobile Print※1

シンプルで直感的なユーザーインターフェースで、モバイル端末とbizhubとを簡単に連携。クラウドストレージのドキュメントや写真の印刷がスムーズに行えます。

※1 Android版は Google Play、iOS版は AppStoreからダウンロードできます。(無償)
※モバイル端末とネットワークを結び無線 LAN 環境が必要です。



モバイルプリントサービスへの対応

スマートフォンやタブレット端末からプリントができる各種サービスに対応しています。



ECOLOGY DESIGN 地球環境に配慮した環境性能

トナー節約 / 白紙抑制機能

少ない量のトナーで出力できるトナー節約機能や、白紙ページは出力しない白紙抑制機能を搭載。トナーや用紙の使用量を抑え、コストと環境負荷を低減します。

本体仕様

製品名	bizhub C4000i
プリント方式	電子写真、半導体レーザービーム方式
プリント速度※1	片面印刷 カラー 40 枚 / 分、モノクロ 40 枚 / 分
	両面印刷 カラー 40 面 / 分、モノクロ 40 面 / 分
解像度	デファルトモード: 600dpi×600dpi、高画質モード: 1,200dpi×1,200dpi※2
CPU	SoC S800(1600MHz)
ファーストプリントタイム※3	カラー 8.7 秒以下、モノクロ 8.0 秒以下
ウォームアップタイム※4	カラー 15 秒以内、モノクロ 13 秒以内
内蔵フォント	PCL 日本語 4 書体 (HG ゴシック B、HGP ゴシック B、HG 明朝 L、HGP 明朝 L)、欧文 80 書体
	PS 日本語 2 書体 (HG ゴシック B、HG 明朝 L)、欧文 137 書体
メモリー	標準 4GB
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB Host
対応 OS	PCL Windows 10※5 / 11
	Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022
	PS Windows 10※5 / 11
	Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 macOS Mojave (10.14)、macOS Catalina (10.15)、macOS Big Sur (11)、macOS Monterey (12)、macOS Ventura (13)
用紙サイズ	XPS Windows 10※5 / 11
	Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022
	標準トレイ A4 縦、B5 縦、A5 縦、B6 縦、郵便はがき※6、封筒※7、不定形 (幅: 92 ~ 215.9mm × 長さ: 148 ~ 355.6mm)
	手差しトレイ リーガル、A4 縦、B5 縦、A5 縦、B6 縦、郵便はがき※6、封筒※7、不定形 (幅: 92 ~ 215.9mm × 長さ: 148 ~ 355.6mm)
用紙種類※8	オプショントレイ レター縦、A4 縦、B5 縦
	標準トレイ 普通紙・再生紙 (60 ~ 90g/m ²)、厚紙 1 (91 ~ 157g/m ²)、厚紙 2 (158 ~ 210g/m ²)、コート紙 1 (100 ~ 157g/m ²)、コート紙 2 (158g/m ²)、ラベル紙※9 (20 枚以下)、郵便はがき※6 (20 枚以下)、封筒※7 (30 枚以下)
	手差しトレイ 普通紙・再生紙 (60 ~ 90g/m ²)、厚紙 1 (91 ~ 157g/m ²)、厚紙 2 (158 ~ 210g/m ²)、コート紙 1 (100 ~ 157g/m ²)、コート紙 2 (158g/m ²)、ラベル紙※9 (20 枚以下)、郵便はがき※6 (20 枚以下)、封筒※7 (10 枚以下)
	オプショントレイ 普通紙・再生紙 (60 ~ 90g/m ²)
給紙容量 (J ペーパー)	標準トレイ 570 枚
	手差しトレイ 110 枚
	オプショントレイ 570 枚
	最大 本体給紙トレイ 570 枚 + 570 枚給紙トレイ (オプション) × 2 + 手差しトレイ 110 枚 = 1,820 枚
排紙容量	250 枚
両面印刷※10	標準 (リーガル、レター縦、A4 縦、B5 縦、不定形 (幅: 120 ~ 215.9mm × 長さ: 223 ~ 355.6mm))
印字可能領域 (右記範囲除く)	上下左右 6.2mm※11
外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	420 × 528 × 473mm
質量	約 33.2kg (本体のみ、消耗品含む)
稼働音※12	動作時: 56dB (A)、スタンバイ時: 28dB (A)
動作環境	温度: 10 ~ 30℃、湿度: 15 ~ 85% (結露しないこと)
電源	AC100V 14.5A (50/60Hz)
最大消費電力	1.45kW 以下
TEC 値	0.43kWh
エネルギー消費効率※13	78kWh/年 区分: プリンター A
装置寿命	40 万葉または 5 年

※1 A4、普通紙、同一原稿連続印刷時。ドライバーの設定やお客様の使用条件により異なります。

郵便はがき等の小サイズ紙や封筒等の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印字速度に制限があります。

※2 出力速度が低下します。

※3 プリント開始指示がなされた後、排紙完了までの時間です。

※4 製品開梱時、消耗品交換時、および設置場所の温湿度変化時等によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数値以上の時間がかかる場合があります。

※5 32 ビット (x86) / 64 ビット (x64) 環境に対応。

※6 紙質、サイズ等により使用できないものがあります。折り目のある往復ハガキ、インクジェット用の郵便はがきのご使用はできません。

※7 封部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。

封筒の確保、保管、印刷環境によりしわが目立つ場合がありますので、事前に試し刷りされることをお勧めします。

※8 使用される紙質、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し刷りされることをお勧めします。

※9 レーザープリンタ用のものを使用してください。

※10 用紙厚は 60 ~ 210g/ml となります。郵便はがき、封筒、ラベル紙の両面印刷はできません。

※11 封筒の封部分は保証外

※12 ISO7797 に基づく実測値であり、記載は「バイスタンダ」(近着) 位置の音圧レベル。

※13 省エネ法 (平成 25 年 3 月 1 日付) で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値

さまざまな環境ラベルに対応



オプション価格

商品名	価格 (税別)	取付料金 (税別)	備考
給紙ユニット PF-P20	50,000 円	2,000 円	570 枚給紙キャビネット 追加最大 2 段
給紙ユニット PF-P22	30,000 円	2,000 円	高さ調整用ユニット、用紙はセットできません。※受発注品です。
専用デスク DK-P04	50,000 円	2,000 円	専用設置台
オフラインステッパー FS-P04	30,000 円	2,500 円	手動ステッパー
ワーキングテーブル WT-P03	10,000 円	-	
キーパッド KP-P03	5,800 円	2,000 円	10 キーパッド (7 インチ用)
デバイス接続 I/F キット EK-P08	25,000 円	2,500 円	USB 端子拡張
デバイス接続 I/F キット EK-P09	35,000 円	2,500 円	USB 端子拡張 / Bluetooth LE 対応用
NFC 接続 I/F キット EK-P10	10,000 円	2,500 円	
アップグレードキット UK-221	32,000 円	5,000 円	無線ネットワーク接続

消耗品価格

商品名	標準価格 (税別)	備考
トナーカートリッジ ブラック (K) TNP89K	14,050 円	約 5,000 枚印刷可能 (ISO・IEC 19798 準拠)
トナーカートリッジ イエロー (Y) TNP89Y	16,200 円	約 5,000 枚印刷可能 (ISO・IEC 19798 準拠)
トナーカートリッジ マゼンタ (M) TNP89M	16,200 円	約 5,000 枚印刷可能 (ISO・IEC 19798 準拠)
トナーカートリッジ シアン (C) TNP89C	16,200 円	約 5,000 枚印刷可能 (ISO・IEC 19798 準拠)
イメージングユニット ブラック (K) IUP36K	59,400 円	約 160,000 枚 (1 ジョブあたり 4 ページの簡欠印刷時)
イメージングユニット イエロー (Y) IUP36Y	43,200 円	約 55,000 枚 (1 ジョブあたり 4 ページの簡欠印刷時)
イメージングユニット マゼンタ (M) IUP36M	43,200 円	約 55,000 枚 (1 ジョブあたり 4 ページの簡欠印刷時)
イメージングユニット シアン (C) IUP36C	43,200 円	約 55,000 枚 (1 ジョブあたり 4 ページの簡欠印刷時)

※1 購入時、C/M/Y/K: 各色約 5,000 枚印刷可能なトナーカートリッジを同梱しています。(ISO・IEC 19798 準拠)

※2 記載の印刷枚数は目安です。印刷の仕方により印刷可能枚数は異なります。簡欠印刷時、普通紙以外の印刷モード時、および節電モードの使用、電源の頻繁なオン、オフの繰り返しにより印刷可能枚数は少なくなります。消耗品の印刷可能枚数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以上になる場合があります。イメージング単位が低コストで消費量が少ない場合にも、期待した印刷可能枚数を実現できないことがあります。また、カラー印刷においてイメージング単位が低い場合、複数色のカートリッジが同時になくなることがあります。


※3 イメージングユニットの交換はサービスエンジニアが実施します。交換時は作業費用 (基本料金 10,000 円 + 技術料金 5,000 円 / 30 分) が発生します。

消耗部品価格


商品名	標準価格 (税別)	備考
廃トナーボトル	6,870 円	カラー: 約 9,000 枚

寸法図 (単位: mm)

本体 + KP-P03 + WT-P03 + FS-P04



本体 + KP-P03 + WT-P03 + FS-P04 + PF-P20



保守サービス

製品保証内容

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後1年以内に故障が起こった場合、無償で訪問修理させていただきます。修理の際には同梱されている保証書の提示が必要になります。

製品名	保証期間	保証内容
bizhub C4000i 本体	ご購入後、1年間	オンサイト(訪問)による無償修理
オプション 給紙ユニット(PF-P20)		

- * 定期交換部品および消耗品、消耗部品、外装カバー類は無償保証の対象外となります。
- * 保証期間内であっても離島、山間部は別途交通費が必要になる場合があります。
- * お客様が登録されたデータは、修理完了後に復旧できない場合もございますので予めバックアップをお取りいただき保管をお願いいたします。

保守契約

保守契約には、保証期間終了後1年単位の年間契約と、購入と同時に複数年で契約いただける複数年契約がございます。契約期間内に故障が発生した場合は、オンサイト(訪問)での修理を行います。年間保守契約は、購入後5年間を経過しますと加入することはできません。5年以降はスポット保守となります。

- 年間保守契約および複数年保守契約料金には、故障修理時に発生する費用(交通費、技術料金、部品代金)が含まれています。
- 消耗品および、消耗部品は別途料金が必要になります。
- 複数年保守契約は、定期交換部品を含む契約となります。
- 保守サービスの受付対応時間(9:00-17:00)以外の時間における保守サービスは契約に含まれておりません。
- 離島および山間部については別途料金が必要となる場合があります。
- 定期点検はありません。

■年間保守契約(保証期間終了後1年間)

製品名	保守契約料金(税別)
bizhub C4000i 本体	35,000円
オプション 給紙ユニット(PF-P20)	5,000円


- * イメージングユニットの交換費用は含まれません。
- * 定期交換部品の料金と交換費用は含まれません。
- * オプション品のみの加入はできません。

■複数年保守契約

契約メニュー	保守契約料金(税別)	備 考
購入と同時に3年間保守料金	69,000円	定期交換部品含む
購入と同時に4年間保守料金	104,000円	
購入と同時に5年間保守料金	143,500円	

- * イメージングユニットの交換費用は含まれません。
- * 定期交換部品の料金と交換費用が含まれています。
- * オプションも保守対象です。(ただし、製品と同時購入となります。)
- * オプション品のみの加入はできません。
- * 月間平均枚数が3,000枚以内(普通紙)とします。

保守契約のイメージ



■スポット修理料金

保証期間終了後の修理において、保守契約をお申込みいただいていない場合に必要となる修理料金です。

保証期間終了後(税別)
基本料金(10,000円) + 技術料金(5,000円/30分) + 部品代金

- * 消耗品および定期交換部品は別途料金が必要になります。
- * 修理には修理箇所以外の点検作業を含みます。修理箇所以外の点検が必要な場合は別途見積りとなりますのでお問い合わせください。
- * 技術料金: 5,000円/30分。30分未満は30分として計算します。
- * 部品代金: 弊社規定の交換部品代金。
- * 離島、山間部は別途見積りしますのでお問い合わせください。

本体標準価格(標準搬入設置料) (税別)

bizhub C4000i 245,300円(20,000円)

- ※上記搬入設置料はコニカミノルタジャパン株式会社設置した場合の実費例です。
- ※時間を指定して搬入作業を実施する場合、別途5,000円(税別)が必要となります。
- ※特殊作業(階段作業、クレーン使用等)、移送による搬出・搬入、休日/時間外、遠隔地作業については、別途料金が必要となります。

複写機・複合機・プリンターのサブライムの安全データシート(SDS, Safety Data Sheet)をインターネット上に掲載しております。お使いいただく前に内容をご確認ください。
<https://konicaaminolta.jp/pr/msds/>

■定期交換部品

定期交換部品	部品寿命(交換時期) ^{*1}	標準価格(税別) ^{*2}
転写ベルトユニット	約160,000ページ	26,980円
2次転写ローラーユニット	約160,000ページ	3,245円
定着ユニット	約400,000ページ	38,690円
トナーフィルター	約200,000ページ	2,175円
給紙ローラー(トレイ)	約200,000ページ	905円
ピックアップローラー(トレイ)	約200,000ページ	375円
分離ローラー(トレイ)	約200,000ページ	620円
給紙ローラー(手差し)	約200,000ページ	605円
ピックアップローラー(手差し)	約200,000ページ	395円
分離パッド(手差し)	約200,000ページ	1,265円

- ※1 印刷枚数を保証するものではありません。使用条件、使用環境により交換時期が早まることもあります。
- ※2 スポット修理料金の場合、サービス実施店のサービスエンジニアが部品交換を行うため、別途作業料がかかります。
- * 定期交換部品の交換はサービスエンジニアが実施します。
- * 保守サービスの料金に定期交換部品の料金、定期交換に伴う技術料金は含まれていません。但し、購入と同時に複数年間保守に入れている場合は無償で交換を行います。
- * 購入と同時に複数年間保守に入れている場合においても月間平均枚数3,000枚(普通紙)以上ご使用になれば、交換を行う場合は別途料金が必要となります。
- * 年間保守契約およびスポット修理の場合の交換時の作業費用は、基本料金10,000円 + 技術料金5,000円/30分です。

ご注意	※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。 ※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版面・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
安全にお使いいただくために	●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アース接続を確認してください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

※KONICA MINOLTA シンボルマーク、Giving Shape to Ideas、bizhubは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporation、の米国およびその他の国における登録商標です。※PostScriptは、米国Adobe Systems Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Mac、macOS、OS X、AirPrint、AirPrintロゴおよびAppStoreは、Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※iOSの商標は、Cisco Systems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※MopriaおよびMopriaロゴは、Mopria Alliance, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC. の米国およびその他の国における登録商標または登録商標です。※Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本誌掲載の操作パネルの画面はハズミ合成です。※本誌掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※bizhub C4000iをご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一、microSDに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の障害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(長期保存の場合は、パソコンに取り置き、運用することをお勧めします)

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

製造元

コニカミノルタ株式会社

お客様相談室 **0120-805039**

受付時間は土、日、祝日を除く9:00~12:00、13:00~17:00でお受けします。
おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <https://konicaaminolta.com>

お問い合わせは、当社へ。



このカタログには植物油インキを使用しています。