

bizhubPRESS C7000/C70hc
フィニッシャー 折り・製本仕上げの仕様
 ※日本で使われる定形サイズのみ表記しています。


定形サイズの後ろにつく“S”の意味は・・・

Short Edge Feed を意味する“S”です。トレイにセットする用紙位置で

A4=  A4S=  のセット方向を表します。

2013.3.27現在



2013.3.27 現在

オプション	仕上げ種類	用紙サイズ	対応枚数上限																															
平とじフィニッシャー FS-531 	ステープルとじ (コーナーとじ) (2か所とじ)	A3、B4、B4、 SRA4S、A4、A4S、 B5、B5、B5S、A5 不定形紙 最大314×458 mm 最小182×148 mm	普通紙 64～80g/㎡ 81～105g/㎡ 106～135g/㎡ 136～209g/㎡	上質紙 50 枚 40 枚 30 枚 20 枚	カラー用紙 50 枚 30 枚 25 枚 15 枚	塗工紙 40 枚 25 枚 20 枚 -	上記とじ枚数の範囲内で、200g/㎡までを 2枚まで挿入可																											
		 ポストインサーから給紙を行いステープルとじを行う場合は定形サイズのみとなります。																																
中とじフィニッシャー FS-612   ポストインサーから給紙を行い各加工を行う場合は定形サイズのみとなります。	ステープルとじ (コーナーとじ) (2か所とじ)	A3、B4、B4、 SRA4S、A4、A4S、 B5、B5、B5S、A5 不定形紙 最大314×458 mm 最小182×148 mm	普通紙 64～80g/㎡ 81～105g/㎡	上質紙 50 枚 30 枚	カラー用紙 30 枚 16 枚	塗工紙 30 枚 16 枚	上記とじ枚数の範囲内で、200g/㎡までを 2枚まで挿入可																											
	中とじ	A3、B4、B4、 SRA4S、A4S 不定形紙 最大314 x 458mm 最小210 x 279mm	普通紙 64～80g/㎡ 81～105g/㎡	上質紙 20 枚 20 枚	カラー用紙 20 枚 16 枚	塗工紙 20 枚 16 枚	上記とじ枚数の範囲内で、200g/㎡までを 1枚まで挿入可																											
	中折り	A3、B4、B4、 SRA4S、A4S 不定形紙 最大314 x 458mm 最小210 x 279mm	普通紙、上質紙、カラー用紙、塗工紙に対応 64～105g/㎡ 3 枚																															
	3つ折り	A4S	普通紙、上質紙、カラー用紙、塗工紙に対応 64～105g/㎡ 1 枚																															
平とじフィニッシャー FS-521  FD-503のポストインサーから給紙を行い、ステープルを行う場合は定形サイズのみとなります。	ステープルとじ (コーナーとじ) (2か所とじ)	SRA3、A3、B4、 SRA4、SRA4S、A4、 A4S、B5、B5S、A5 不定形紙 最小203 x 148mm 最大324 x 463mm インデックス紙 A4	ステープル枚数 (枚) <table><tr><th rowspan="2">紙の種類→ 用紙の長さ→</th><th colspan="2">普通紙/上質紙</th><th rowspan="2">塗工紙/ カラー紙</th></tr><tr><th>～400mm</th><th>400mm～</th></tr><tr><td>64～91g/㎡</td><td>100 枚</td><td>50 枚</td><td>35 枚</td></tr><tr><td>92～130g/㎡</td><td>50 枚</td><td>50 枚</td><td>30 枚</td></tr><tr><td>131～161g/㎡</td><td>40 枚</td><td>40 枚</td><td>25 枚</td></tr><tr><td>162～216g/㎡</td><td>25 枚</td><td>25 枚</td><td>20 枚</td></tr><tr><td>217～244g/㎡</td><td>25 枚</td><td>25 枚</td><td>15 枚</td></tr></table>				紙の種類→ 用紙の長さ→	普通紙/上質紙		塗工紙/ カラー紙	～400mm	400mm～	64～91g/㎡	100 枚	50 枚	35 枚	92～130g/㎡	50 枚	50 枚	30 枚	131～161g/㎡	40 枚	40 枚	25 枚	162～216g/㎡	25 枚	25 枚	20 枚	217～244g/㎡	25 枚	25 枚	15 枚	※冊子の長さ・厚さの関係 用紙長さによって、制限枚数に到達する前に既定の厚さを超えると禁則がかかります。 長さ (mm)のとき冊子の厚さ (mm) 219mm以下・・・23mm以下 220mm以上・・・20mm以下	
紙の種類→ 用紙の長さ→	普通紙/上質紙		塗工紙/ カラー紙																															
	～400mm	400mm～																																
64～91g/㎡	100 枚	50 枚	35 枚																															
92～130g/㎡	50 枚	50 枚	30 枚																															
131～161g/㎡	40 枚	40 枚	25 枚																															
162～216g/㎡	25 枚	25 枚	20 枚																															
217～244g/㎡	25 枚	25 枚	15 枚																															

bizhubPRESS C7000/C70hc
フィニッシャー 折り・製本仕上げの仕様
 ※日本で使われる定形サイズのみ表記しています。




定形サイズの後ろにつく“S”の意味は・・・

Short Edge Feed を意味する“S”です。トレイにセットする用紙位置で



のセット方向を表します。

2013.3.27現在

オプション	仕上げ種類	用紙サイズ	対応枚数上限
中とじユニット SD-506  FD-503のポストインサーから給紙を行い、各加工を行う場合は定形サイズのみとなります。	中とじ/小口断裁	SRA3、A3、B4、 SRA4S、A4S、B5S 不定形紙 最大324 x 463mm 最小182 x 257mm	(塗工紙/カラー用紙) 64~81g/m ² 50 枚 30 枚 82~91g/m ² 30 枚 15 枚 92~130g/m ² 20 枚 10 枚 131~161g/m ² 15 枚 5 枚 162~209g/m ² 10 枚 - 210~244g/m ² 5 枚 - 161g/m ² までは、上記とじ枚数の範囲内で表紙として200g/m ² を1枚まで挿入可能
	重ね中折り	SRA3、A3、B4、 SRA4S、A4S、B5S 不定形紙 最大324 x 463mm 最小182 x 257mm	64~81g/m ² 5 枚 82~130g/m ² 3 枚 131~244g/m ² 2 枚
	重ね3つ折り	A4S	64~81g/m ² 5 枚 82~91g/m ² 3 枚
マルチ折りユニット FD-503  FD-503のポストインサーから給紙を行い、折り加工を行う場合は定形サイズのみとなります。	2穴パンチ機能	SRA3、A3、B4、 SRA4S、A4、A4S、 B5、B5S インデックス紙 A4	64g/m ² ~216g/m ²
	3穴パンチ機能	SRA3、A3、B4、A4、 B5 インデックス紙 A4	64g/m ² ~216g/m ²
	折り機能	A3、B4、SRA4S、A4S 不定形紙 最大305 x 458mm 最小210 x 279mm	中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z 折り 64~130g/m ² ダブルパラレル、観音折り 64~91g/m ²
くるみ製本機 PB-503 	くるみ製本	<u>本身用紙:</u> A4、B5、A5、A5S 不定形紙 最大221 x 307mm 最小148 x 210mm <u>表紙用紙:</u> 最大307 x 472mm 最小148 x 297mm	本身用紙坪量 64~105g/m ² 普通紙 300 枚または冊子厚さ30mm カラー用紙/塗工紙... 150 枚または冊子厚さ15mm 表紙用紙坪量 81g/m ² ~209g/m ² ※Z 折り挿入時の製本枚数 本身枚数 + Z 折り挿入枚数 = 最大枚数合計 200枚 + 1枚 = 201枚 150枚 + 2枚 = 152枚 100枚 + 3枚 = 103枚 50枚 + 4枚 = 54枚