

bizhubPRESS 1250/1052

フィニッシャー 折り・製本仕上げの仕様



※日本で使われる定形サイズのみ表記しています。

定形サイズの後ろにつく“S”の意味は・・・

Short Edge Feed を意味する“S”です。トレイにセットする用紙位置で



2013.3.27現在

オプション	仕上げ種類	用紙サイズ	対応枚数上限																																																																			
ステープルフィニッシャー FS-532   ポストインサーから給紙を行いステープルを行う場合は定形サイズのみとなります。	ステープルとじ (コーナーとじ) (2か所とじ)	SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S、A4、A4S、B5、A5  ワイド紙: A3W、B4W、A4W、A4SW、B5W、B5SW、A5W  不定形紙: 最大324 x 483mm 最小120 x 240mm ※本体トレイ給紙時は最大324 x 463mm 最小139 x 182mm  インデックス紙: A3、B4、A4、A4S、B5、B5S	ステープル枚数 (枚)																																																																			
			紙の種類→ 用紙の長さ→	普通紙 ~400mm 400mm~	上質紙 ~320mm 321~399 400mm~	普通紙/上質紙以外																																																																
			<table border="1"> <tr><td>40~49g/m<sup>2</sup></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>50~61g/m<sup>2</sup></td><td>100 枚</td><td>50 枚</td><td>50 枚</td><td>20 枚</td><td>-</td></tr> <tr><td>62~74g/m<sup>2</sup></td><td>100 枚</td><td>50 枚</td><td>50 枚</td><td>20 枚</td><td>-</td></tr> <tr><td>75~80g/m<sup>2</sup></td><td>100 枚</td><td>50 枚</td><td>30 枚</td><td>30 枚</td><td>30 枚</td></tr> <tr><td>81~91g/m<sup>2</sup></td><td>60 枚</td><td>50 枚</td><td>30 枚</td><td>30 枚</td><td>30 枚</td></tr> <tr><td>92~135g/m<sup>2</sup></td><td>50 枚</td><td>50 枚</td><td>30 枚</td><td>30 枚</td><td>30 枚</td></tr> <tr><td>136~162g/m<sup>2</sup></td><td>40 枚</td><td>40 枚</td><td>30 枚</td><td>30 枚</td><td>30 枚</td></tr> <tr><td>163~216g/m<sup>2</sup></td><td>25 枚</td><td>25 枚</td><td>25 枚</td><td>25 枚</td><td>25 枚</td></tr> <tr><td>217~244g/m<sup>2</sup></td><td>25 枚</td><td>25 枚</td><td>25 枚</td><td>25 枚</td><td>25 枚</td></tr> <tr><td>245~300g/m<sup>2</sup></td><td>10 枚</td><td>10 枚</td><td>10 枚</td><td>10 枚</td><td>10 枚</td></tr> <tr><td>301~350g/m<sup>2</sup></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	40~49g/m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	50~61g/m <sup>2</sup>	100 枚	50 枚	50 枚	20 枚	-	62~74g/m <sup>2</sup>	100 枚	50 枚	50 枚	20 枚	-	75~80g/m <sup>2</sup>	100 枚	50 枚	30 枚	30 枚	30 枚	81~91g/m <sup>2</sup>	60 枚	50 枚	30 枚	30 枚	30 枚	92~135g/m <sup>2</sup>	50 枚	50 枚	30 枚	30 枚	30 枚	136~162g/m <sup>2</sup>	40 枚	40 枚	30 枚	30 枚	30 枚	163~216g/m <sup>2</sup>	25 枚	217~244g/m <sup>2</sup>	25 枚	245~300g/m <sup>2</sup>	10 枚	301~350g/m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	ステープル2か所とじ 間隔 広い 165mm やや狭い 140mm 狭い 120mm												
40~49g/m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-																																																																	
50~61g/m <sup>2</sup>	100 枚	50 枚	50 枚	20 枚	-																																																																	
62~74g/m <sup>2</sup>	100 枚	50 枚	50 枚	20 枚	-																																																																	
75~80g/m <sup>2</sup>	100 枚	50 枚	30 枚	30 枚	30 枚																																																																	
81~91g/m <sup>2</sup>	60 枚	50 枚	30 枚	30 枚	30 枚																																																																	
92~135g/m <sup>2</sup>	50 枚	50 枚	30 枚	30 枚	30 枚																																																																	
136~162g/m <sup>2</sup>	40 枚	40 枚	30 枚	30 枚	30 枚																																																																	
163~216g/m <sup>2</sup>	25 枚	25 枚	25 枚	25 枚	25 枚																																																																	
217~244g/m <sup>2</sup>	25 枚	25 枚	25 枚	25 枚	25 枚																																																																	
245~300g/m <sup>2</sup>	10 枚	10 枚	10 枚	10 枚	10 枚																																																																	
301~350g/m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-																																																																	
中とじ機 SD-510   ポストインサーから給紙を行い各加工を行う場合は定形サイズのみとなります。	中とじ	SRA3、A3、B4、SRA4S、A4S、B5S  ワイド紙: A3W、B4W、A4SW  不定形紙: 最大324 x 483mm 最小120 x 240mm ※本体トレイ給紙時は最大324 x 463mm 最小139 x 182mm	ステープル枚数 (枚)																																																																			
			用紙の長さ279mm以上 用紙の長さ279mm未満																																																																			
			<table border="1"> <tr><td>40~49g/m<sup>2</sup></td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>50~61g/m<sup>2</sup></td><td>25 枚</td><td>-</td></tr> <tr><td>62~74g/m<sup>2</sup></td><td>20 枚</td><td>-</td></tr> <tr><td>75~80g/m<sup>2</sup></td><td>20 枚</td><td>10 枚</td></tr> <tr><td>81~91g/m<sup>2</sup></td><td>16 枚</td><td>10 枚</td></tr> <tr><td>92~135g/m<sup>2</sup></td><td>5 枚</td><td>5 枚</td></tr> <tr><td>136~162g/m<sup>2</sup></td><td>5 枚</td><td>5 枚</td></tr> <tr><td>163~216g/m<sup>2</sup></td><td>5 枚</td><td>5 枚</td></tr> <tr><td>217~244g/m<sup>2</sup></td><td>表紙のみ</td><td>-</td></tr> <tr><td>245~300g/m<sup>2</sup></td><td>表紙のみ</td><td>-</td></tr> <tr><td>301~350g/m<sup>2</sup></td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	40~49g/m <sup>2</sup>	-	-	50~61g/m <sup>2</sup>	25 枚	-	62~74g/m <sup>2</sup>	20 枚	-	75~80g/m <sup>2</sup>	20 枚	10 枚	81~91g/m <sup>2</sup>	16 枚	10 枚	92~135g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚	136~162g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚	163~216g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚	217~244g/m <sup>2</sup>	表紙のみ	-	245~300g/m <sup>2</sup>	表紙のみ	-	301~350g/m <sup>2</sup>	-	-	217g/m <sup>2</sup> 以上は表紙のみ可能 217g/m <sup>2</sup> 以上は1枚を5枚分としてカウントし、上記とじ枚数に含めます。																																	
40~49g/m <sup>2</sup>	-	-																																																																				
50~61g/m <sup>2</sup>	25 枚	-																																																																				
62~74g/m <sup>2</sup>	20 枚	-																																																																				
75~80g/m <sup>2</sup>	20 枚	10 枚																																																																				
81~91g/m <sup>2</sup>	16 枚	10 枚																																																																				
92~135g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚																																																																				
136~162g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚																																																																				
163~216g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚																																																																				
217~244g/m <sup>2</sup>	表紙のみ	-																																																																				
245~300g/m <sup>2</sup>	表紙のみ	-																																																																				
301~350g/m <sup>2</sup>	-	-																																																																				
	中折り	SRA3、A3、B4、SRA4S、A4S、B5S  ワイド紙: A3W、B4W、A4SW  不定形紙: 最大324 x 483mm 最小120 x 240mm ※本体トレイ給紙時は最大324 x 463mm 最小139 x 182mm	重ね折り枚数 (枚)																																																																			
			用紙の長さ279mm以上 用紙の長さ279mm未満																																																																			
			<table border="1"> <tr><td>40~49g/m<sup>2</sup></td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>50~61g/m<sup>2</sup></td><td>5 枚</td><td>-</td></tr> <tr><td>62~74g/m<sup>2</sup></td><td>5 枚</td><td>-</td></tr> <tr><td>75~80g/m<sup>2</sup></td><td>5 枚</td><td>5 枚</td></tr> <tr><td>81~91g/m<sup>2</sup></td><td>5 枚</td><td>5 枚</td></tr> <tr><td>92~135g/m<sup>2</sup></td><td>5 枚</td><td>5 枚</td></tr> <tr><td>136~162g/m<sup>2</sup></td><td>5 枚</td><td>5 枚</td></tr> <tr><td>163~216g/m<sup>2</sup></td><td>5 枚</td><td>5 枚</td></tr> <tr><td>217~244g/m<sup>2</sup></td><td>1 枚</td><td>1 枚</td></tr> <tr><td>245~300g/m<sup>2</sup></td><td>1 枚</td><td>1 枚</td></tr> <tr><td>301~350g/m<sup>2</sup></td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	40~49g/m <sup>2</sup>	-	-	50~61g/m <sup>2</sup>	5 枚	-	62~74g/m <sup>2</sup>	5 枚	-	75~80g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚	81~91g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚	92~135g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚	136~162g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚	163~216g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚	217~244g/m <sup>2</sup>	1 枚	1 枚	245~300g/m <sup>2</sup>	1 枚	1 枚	301~350g/m <sup>2</sup>	-	-																																		
40~49g/m <sup>2</sup>	-	-																																																																				
50~61g/m <sup>2</sup>	5 枚	-																																																																				
62~74g/m <sup>2</sup>	5 枚	-																																																																				
75~80g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚																																																																				
81~91g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚																																																																				
92~135g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚																																																																				
136~162g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚																																																																				
163~216g/m <sup>2</sup>	5 枚	5 枚																																																																				
217~244g/m <sup>2</sup>	1 枚	1 枚																																																																				
245~300g/m <sup>2</sup>	1 枚	1 枚																																																																				
301~350g/m <sup>2</sup>	-	-																																																																				
	三つ折り	A4S	(塗工紙の場合)																																																																			
			<table border="1"> <tr><td>40~49g/m<sup>2</sup></td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>50~61g/m<sup>2</sup></td><td>3 枚</td><td>1 枚</td></tr> <tr><td>62~74g/m<sup>2</sup></td><td>3 枚</td><td>1 枚</td></tr> <tr><td>75~80g/m<sup>2</sup></td><td>3 枚</td><td>1 枚</td></tr> <tr><td>81~91g/m<sup>2</sup></td><td>3 枚</td><td>1 枚</td></tr> <tr><td>92~105g/m<sup>2</sup></td><td>1 枚</td><td>1 枚</td></tr> <tr><td>106g/m<sup>2</sup>~</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	40~49g/m <sup>2</sup>	-	-	50~61g/m <sup>2</sup>	3 枚	1 枚	62~74g/m <sup>2</sup>	3 枚	1 枚	75~80g/m <sup>2</sup>	3 枚	1 枚	81~91g/m <sup>2</sup>	3 枚	1 枚	92~105g/m <sup>2</sup>	1 枚	1 枚	106g/m <sup>2</sup> ~	-	-																																														
40~49g/m <sup>2</sup>	-	-																																																																				
50~61g/m <sup>2</sup>	3 枚	1 枚																																																																				
62~74g/m <sup>2</sup>	3 枚	1 枚																																																																				
75~80g/m <sup>2</sup>	3 枚	1 枚																																																																				
81~91g/m <sup>2</sup>	3 枚	1 枚																																																																				
92~105g/m <sup>2</sup>	1 枚	1 枚																																																																				
106g/m <sup>2</sup> ~	-	-																																																																				

bizhubPRESS 1250/1052

フィニッシャー 折り・製本仕上げの仕様


※日本で使われる定形サイズのみ表記しています。

定形サイズの後ろにつく“S”の意味は・・・

Short Edge Feed を意味する“S”です。トレイにセットする用紙位置で

A4=  A4S=  のセット方向を表します。

2013.3.27現在

オプション	仕上げ種類	用紙サイズ	対応枚数上限	
中とじユニット SD-506  <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content;">             FD-503のポストインサーから給紙を行い、各加工を行う場合は定形サイズのみとなります。           </div>	中とじ/小口断裁	SRA3、A3、B4、 SRA4S、A4S、B5S  ワイド紙： A3W、B4W、A4SW、 B5SW、  不定形紙： 最大324 x 463mm 最小182 x 257mm	(塗工紙/カラー用紙) 64~81g/m <sup>2</sup> 50枚    30枚 82~91g/m <sup>2</sup> 30枚    15枚 92~130g/m <sup>2</sup> 20枚    10枚 131~161g/m <sup>2</sup> 15枚    5枚 162~209g/m <sup>2</sup> 10枚    - 210~244g/m <sup>2</sup> 5枚    -  161g/m <sup>2</sup> までは、上記とじ枚数の範囲内で表紙として200g/m <sup>2</sup> を1枚まで挿入可能	
	重ね中折り	SRA3、A3、B4、 SRA4S、A4S、B5S  ワイド紙： A3W、B4W、A4SW、 B5SW、  不定形紙： 最大324 x 463mm 最小182 x 257mm	50~81g/m <sup>2</sup> 5枚 82~130g/m <sup>2</sup> 3枚 131~244g/m <sup>2</sup> 2枚	
	重ね3つ折り	A4S	50~81g/m <sup>2</sup> 5枚 82~91g/m <sup>2</sup> 3枚	
マルチ折りユニット FD-503  <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content;">             FD-503のポストインサーから給紙を行い折り加工を行う場合は定形サイズのみとなります。           </div>	2穴パンチ機能	SRA3、A3、B4、 SRA4S、A4、A4S、 B5、 インデックス紙 A4	50g/m <sup>2</sup> ~216g/m <sup>2</sup> ※但し、本体が1250の場合でフィニッシャー内に2枚重ね搬送されてくる場合は 50g/m <sup>2</sup> ~91g/m <sup>2</sup>	
	3穴パンチ機能	SRA3、A3、B4、A4、 B5 インデックス紙 A4	50g/m <sup>2</sup> ~216g/m <sup>2</sup> ※但し、本体が1250の場合でフィニッシャー内に2枚重ね搬送されてくる場合は 50g/m <sup>2</sup> ~91g/m <sup>2</sup>	
	折り機能	A3、B4、SRA4S、A4S  不定形紙 最大305 x 458mm 最小210 x 279mm	中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り ダブルパラレル、観音折り	50~130g/m <sup>2</sup> 50~91g/m <sup>2</sup>
くるみ製本機 PB-503 	くるみ製本	<u>本身用紙:</u> A4、B5、A5、A5S 不定形紙 最大221 x 307mm 最小148 x 210mm  <u>表紙用紙:</u> 最大307 x 472mm 最小148 x 297mm	本身用紙坪量 64~91g/m <sup>2</sup>  表紙用紙坪量 81g/m <sup>2</sup> ~216g/m <sup>2</sup>  <最小製本枚数> 10枚  <最大製本枚数> 300枚または冊子厚さ30mm  ※Z折り挿入時の製本枚数 本身枚数 + Z折り挿入枚数 = 最大枚数合計 200枚 + 1枚 = 201枚 150枚 + 2枚 = 152枚 100枚 + 3枚 = 103枚 50枚 + 4枚 = 54枚	