






2015.5.27 発行

オプション	仕上げ種類	用紙サイズ	対応枚数上限																										
平とじフィニッシャー FS-521  FD-503のポストインサーから給紙を行い、ステープルを行う場合は定形サイズのみとなります。	ステープルとじ (コーナーとじ) (2か所とじ)	SRA3、A3、B4、 SRA4、SRA4S、A4、 A4S、B5、B5S、A5 不定形紙 最小203 x 140mm 最大324 x 463mm インデックス紙 A4	ステープル枚数 (枚) <table><tr><th rowspan="2">紙の種類→ 用紙の長さ→</th><th colspan="2">普通紙/上質紙</th><th rowspan="2">塗工紙/ カラー紙</th></tr><tr><th>～400mm</th><th>400mm～</th></tr><tr><td>64～91g/m²</td><td>100 枚</td><td>50 枚</td><td>35 枚</td></tr><tr><td>92～130g/m²</td><td>50 枚</td><td>50 枚</td><td>30 枚</td></tr><tr><td>131～161g/m²</td><td>40 枚</td><td>40 枚</td><td>25 枚</td></tr><tr><td>162～216g/m²</td><td>25 枚</td><td>25 枚</td><td>20 枚</td></tr><tr><td>217～244g/m²</td><td>25 枚</td><td>25 枚</td><td>15 枚</td></tr></table> ※冊子の長さ・厚さの関係 用紙長さによって、制限枚数に到達する前に既定の厚さを超えると禁則がかかります。 長さ (mm) のとき冊子の厚さ (mm) 219mm以下・・・23mm以下 220mm以上・・・20mm以下	紙の種類→ 用紙の長さ→	普通紙/上質紙		塗工紙/ カラー紙	～400mm	400mm～	64～91g/m ²	100 枚	50 枚	35 枚	92～130g/m ²	50 枚	50 枚	30 枚	131～161g/m ²	40 枚	40 枚	25 枚	162～216g/m ²	25 枚	25 枚	20 枚	217～244g/m ²	25 枚	25 枚	15 枚
紙の種類→ 用紙の長さ→	普通紙/上質紙		塗工紙/ カラー紙																										
	～400mm	400mm～																											
64～91g/m ²	100 枚	50 枚	35 枚																										
92～130g/m ²	50 枚	50 枚	30 枚																										
131～161g/m ²	40 枚	40 枚	25 枚																										
162～216g/m ²	25 枚	25 枚	20 枚																										
217～244g/m ²	25 枚	25 枚	15 枚																										
中とじユニット SD-506  FD-503のポストインサーから給紙を行い、各加工を行う場合は定形サイズのみとなります。	中とじ/小口断裁	SRA3、A3、B4、 SRA4S、A4S、B5S 不定形紙 最大324 x 463mm 最小182 x 257mm	(塗工紙/カラー用紙) <table><tr><td>64～81g/m²</td><td>50 枚</td><td>30 枚</td></tr><tr><td>82～91g/m²</td><td>30 枚</td><td>15 枚</td></tr><tr><td>92～130g/m²</td><td>20 枚</td><td>10 枚</td></tr><tr><td>131～161g/m²</td><td>15 枚</td><td>5 枚</td></tr><tr><td>162～209g/m²</td><td>10 枚</td><td>—</td></tr><tr><td>210～244g/m²</td><td>5 枚</td><td>—</td></tr></table> 161g/m ² までは、上記とじ枚数の範囲内で表紙として200g/m ² を1枚まで挿入可能	64～81g/m ²	50 枚	30 枚	82～91g/m ²	30 枚	15 枚	92～130g/m ²	20 枚	10 枚	131～161g/m ²	15 枚	5 枚	162～209g/m ²	10 枚	—	210～244g/m ²	5 枚	—								
64～81g/m ²	50 枚	30 枚																											
82～91g/m ²	30 枚	15 枚																											
92～130g/m ²	20 枚	10 枚																											
131～161g/m ²	15 枚	5 枚																											
162～209g/m ²	10 枚	—																											
210～244g/m ²	5 枚	—																											
	重ね中折り	SRA3、A3、B4、 SRA4S、A4S、B5S 不定形紙 最大324 x 463mm 最小182 x 257mm	<table><tr><td>64～81g/m²</td><td>5 枚</td></tr><tr><td>82～130g/m²</td><td>3 枚</td></tr><tr><td>131～244g/m²</td><td>2 枚</td></tr></table>	64～81g/m ²	5 枚	82～130g/m ²	3 枚	131～244g/m ²	2 枚																				
64～81g/m ²	5 枚																												
82～130g/m ²	3 枚																												
131～244g/m ²	2 枚																												
	重ね3つ折り	A4S	<table><tr><td>64～81g/m²</td><td>5 枚</td></tr><tr><td>82～91g/m²</td><td>3 枚</td></tr></table>	64～81g/m ²	5 枚	82～91g/m ²	3 枚																						
64～81g/m ²	5 枚																												
82～91g/m ²	3 枚																												
中とじフィニッシャー FS-612  ポストインサーから給紙を行い各加工を行う場合は定形サイズのみとなります。	ステープルとじ (コーナーとじ) (2か所とじ)	A3、B4、B4、 SRA4S、A4、A4S、 B5、B5、B5S、A5 不定形紙 最大314 x 458 mm 最小182 x 148 mm	<table><tr><th></th><th>普通紙</th><th>上質紙</th><th>カラー用紙</th><th>塗工紙</th></tr><tr><td>64～80g/m²</td><td>50 枚</td><td>50 枚</td><td>30 枚</td><td>30 枚</td></tr><tr><td>81～105g/m²</td><td>30 枚</td><td>30 枚</td><td>16 枚</td><td>16 枚</td></tr></table> 上記とじ枚数の範囲内で、200g/m ² までを2枚まで挿入可		普通紙	上質紙	カラー用紙	塗工紙	64～80g/m ²	50 枚	50 枚	30 枚	30 枚	81～105g/m ²	30 枚	30 枚	16 枚	16 枚											
	普通紙	上質紙	カラー用紙	塗工紙																									
64～80g/m ²	50 枚	50 枚	30 枚	30 枚																									
81～105g/m ²	30 枚	30 枚	16 枚	16 枚																									
	中とじ	A3、B4、B4、 SRA4S、A4S 不定形紙 最大314 x 458mm 最小210 x 279mm	<table><tr><td>64～80g/m²</td><td>20 枚</td><td>20 枚</td><td>20 枚</td><td>20 枚</td></tr><tr><td>81～105g/m²</td><td>20 枚</td><td>20 枚</td><td>16 枚</td><td>16 枚</td></tr></table> 上記とじ枚数の範囲内で、200g/m ² までを1枚まで挿入可	64～80g/m ²	20 枚	20 枚	20 枚	20 枚	81～105g/m ²	20 枚	20 枚	16 枚	16 枚																
64～80g/m ²	20 枚	20 枚	20 枚	20 枚																									
81～105g/m ²	20 枚	20 枚	16 枚	16 枚																									
	中折り	A3、B4、B4、 SRA4S、A4S 不定形紙 最大314 x 458mm 最小210 x 279mm	普通紙、上質紙、カラー用紙、塗工紙に対応 64～105g/m ² 3 枚																										
	3つ折り	A4S	普通紙、上質紙、カラー用紙、塗工紙に対応 64～105g/m ² 1 枚																										

bizhubPRESS C8000
フィニッシャー 折り・製本仕上げの仕様
 ※日本で使われる定形サイズのみ表記しています。



定形サイズの後ろにつく”S”の意味は・・・
 Short Edge Feed を意味する”S”です。トレイにセットする用紙位置で

A4=


A4S=


のセット方向を表します。

2013.3.27現在

オプション	仕上げ種類	用紙サイズ	対応枚数上限
マルチ折りユニット FD-503  <div>FD-503のポストインサーから給紙を行い、折り加工を行う場合は定形サイズのみとなります。</div>	2穴パンチ機能	SRA3、A3、B4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S インデックス紙 A4	64g/㎡～216g/㎡
	3穴パンチ機能	SRA3、A3、B4、A4、B5 インデックス紙 A4	64g/㎡～216g/㎡
	折り機能	A3、B4、SRA4S、A4S 不定形紙 最大305 x 458mm 最小210 x 279mm	中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z 折り 64～130g/㎡ ダブルパラレル、観音折り 64～91g/㎡
くるみ製本機 PB-503 	くるみ製本	本身用紙: A4、B5、A5、A5S 不定形紙 最大221 x 307mm 最小148 x 210mm 表紙用紙: 最大307 x 472mm 最小148 x 297mm	本身用紙坪量 64～105g/㎡ 普通紙 300 枚または冊子厚さ30mm カラー用紙／塗工紙... 150 枚または冊子厚さ15mm 表紙用紙坪量 81g/㎡～209g/㎡ ※Z 折り挿入時の製本枚数 本身枚数 + Z 折り挿入枚数 = 最大枚数合計 200枚 + 1枚 = 201枚 150枚 + 2枚 = 152枚 100枚 + 3枚 = 103枚 50枚 + 4枚 = 54枚