

**豊富なネットワーク機能を標準装備した高画質カラー複合機、
『bizhub C350』を発売**

2004年2月12日

コニカミノルタホールディングス株式会社
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社(社長：太田 義勝)は、カラー毎分 22 枚、モノクロ毎分 35 枚(A4 ヨコ)のデジタルカラー複合機『bizhub C350』を 2004 年 3 月中旬より発売します。

「bizhub」は、“活用するあらゆる人々を、さまざまなビジネスシーンの中核、中核を担う存在にする”という基本コンセプトが込められたコニカミノルタの MFP*の新しい商品ブランドです。

* MFP(multi function peripherals): コピー、プリンタ、スキャナ、FAX 等多様な機能を有する複合機。

【本体標準価格(搬入設置料)<税別>】 bizhub C350 : 1,500,000 円 (50,000 円)

【発売日】: 2004 年 3 月中旬

【販売目標台数】: 8,000 台/年 (国内)

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は 2002 年 9 月、10 月に『DiALTA^(R) Color CF2002』、『Sitios 9231』をそれぞれ発売。オフィス機器購入ガイドライン誌を発行する独立機関“Better Buys for Business(米国)”のデジタルフルカラー複写機部門“2002 Editor’s Choice”、オフィス機器の性能をお客様の視点で評価する独立機関“BERTL(英国)”の“Five Star Exceptional Rating(5つ星評価)”、デザイン面と品質面共に優れた商品に与えられる財団法人日本産業デザイン振興会の 2002 年度グッドデザイン賞を受賞するなど、各方面で高い評価をいただきました。

今回発売する『bizhub C350』は、生産性や信頼性、ネットワークとの親和性をさらに高めた『DiALTA^(R) Color CF2002』、『Sitios 9231』の後継機種です。

ネットワークプリント/スキャン、インターネット FAX 機能を標準装備し、高性能タンデムエンジン、重合法トナーによる高画質フルカラーの表現力で、柔軟なドキュメントマネジメントを実現します。また、ネットワーク時代に求められるセキュリティ機能、管理機能を強化しています。

コニカミノルタは、『bizhub C350』の市場導入を始めとしてカラー出力分野における商品ラインナップの一層の充実を図り、多様化するお客様のご要望と期待に応えてまいります。

【主な特長】

1. 豊富なネットワーク機能を標準装備

- ネットワークスキャン機能を標準装備。スキャンしたデータを、「Scan to E-Mail」、「Scan to FTP」、「Scan to HDD*」、「Scan to PC」の各機能により、オフィスの状況に合わせて配信/共有/保管することができます。
また、インターネット FAX 機能も標準装備ですので、インターネットを利用した低コストのデータ配信も可能です。
* オプションのハードディスク HD-501 が必要です。
- ネットワーク上のディレクトリデータベースにアクセスするプロトコル、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) に対応。Scan to E-Mail 機能を利用する際に LDAP サーバから相手先の E-Mail アドレスを検索・取得することが出来ます。
1 度に 120 件までの検索が可能で、取得した E-Mail アドレスを一括して C350 本体のワンタッチアドレスに登録することも出来ます。
- PCL5c 対応のネットワークプリント機能を標準装備。カラー毎分 22 枚※/モノクロ毎分 35 枚* の高速・高画質出力がセットアップ後すぐにご利用いただけます。
PostScript3 環境のネットワークには、Fiery プリンタコントローラ(2004 年 5 月発売予定)をオプションで用意しています。
* A4 ヨコ、同一原稿の連続プリントにて。
- インターネット FAX 機能を標準装備。インターネットを利用した低コストのデータ配信が可能です。

2. ネットワーク時代に求められるセキュリティ機能を強化

- 本体のハードディスク内に残存したプリント/スキャンデータの漏洩を防止するため、データ自動消去機能、HDD パスワードロック機能、ランダムイレースフォーマット機能を搭載しています。
※オプションのハードディスク HD-501 装着時の機能です。
- Active Directory サービスを利用したネットワーク認証機能により、ネットワーク上での C350 の利用を許可または制限するなど、セキュリティ面を十分に配慮した管理・運用が可能です。
- 機密性の高い文書を出力する際には、親展ジョブ機能により、大切な文書が第三者の目に触れてしまうことを防げます。プリント時に入力したパスワードを本体操作パネル側で入力するまで出力されませんので安心です。
- その他、スキャン BOX 内データのパスワードによる保護など、セキュリティ面の強化を実現しています。

3. BOX 機能など、ドキュメント管理を効率化する機能を強化

- BOX 機能により、本体のハードディスクにスキャンしたデータを保存することができます。最大 200 個のユーザーボックスを設定できますので、個人、ワークグループ、部署ごとなど、必要に応じたドキュメント管理が行えます。
また、添付の BOX Utility により BOX 内ファイルのプレビュー表示、コンパクト PDF へのファイル変換、プリント指示などが可能です。
さらに BOX Utility または C350 本体パネルからの操作で、BOX 内のスキャンデータを E-Mail/FTP 転送することも可能になり、スキャンデータの共有・再利用をサポートします。
※ オプションのハードディスク HD-501 装着時の機能です。
- ドキュメント管理ソフトウェア「PageScope Cabinet Pro」を同梱しています。
 - ・「FTP サーバ機能」により、C350 からスキャンしたデータをパソコンで受け取ることが出来ます。
 - ・ページ編集ウィンドウ内で、複数のドキュメントの結合、ページ順変更、ページ回転といったページ編集作業を行うことができます。
 - ・スキャンした紙ドキュメントに OCR 処理をかけることで、内容をテキストデータ化することができます。これによってアプリケーションデータと同様に全文検索検索することが可能です。※ 1 ライセンス分が本体に同梱されます。
- 部門管理機能(最大 999 部門)により、部門別のコピー、プリントの出力枚数をカウントできます。さらに部門別上限枚数の設定などにより、きめ細かいコスト管理が可能です。

4. 多彩なペーパーハンドリングで、オフィスのカラー出力をサポート

- 普通紙はもちろん、厚紙やはがき、封筒、OHP 紙へも出力でき、幅広い用途に活用することができます。
※ 坪量 91~256g/m² 紙、はがき、封筒、OHP 用紙は上段トレイ(マルチパーパストレイ)または、マルチ手差しからの給紙となります。
- 電子ソート機能を標準装備していますので、専用のフィニッシャーを使わずに、大量部数の原稿を簡単に仕分けすることが可能です。
さらにオプションのフィニッシャーを装着することで、ステイプル、パンチホール、中綴じ製本など、幅広い仕上げ出力が行えます。

5. ユニバーサルデザインによる快適な操作性

- 操作パネルには大型液晶画面を採用、ハイコントラストで分かり易い表示で、誰もが簡単に使用することができます。パネル角度は使用環境に合わせて、7 度、27 度、45 度の 3 段階から選べます。その他、液晶画面の拡大表示モード対応や押しやすいテンキー部のボタン形状など、細部まで行き届いたユニバーサルデザインを実践し

ています。

【bizhub C350 の主な仕様】

コピー機能の仕様

製品名	bizhub C350		
形式	デスクトップ		
カラー対応	フルカラー		
読み取り解像度	600dpi		
書き込み解像度	600dpi x 1,800dpi 相当		
階調数	256 階調		
メモリ容量	256MB (オプションで最大 512MB)まで増設可能		
HDD 容量	40GB (オプション)		
複写原稿	シート、ブック、立体物 (2.0kg まで)		
最大原稿サイズ	A3		
複写サイズ	用紙サイズ	A3～A6、A3 7ｲﾄﾞ 紙(311x457mm)、官製はがき(100x148mm)	
	画像欠け幅	先端：5mm 以内、後端：3mm 以内、手前/奥側：3mm 以内	
ウォームアップタイム	99 秒以内(条件：23℃・定格電圧)		
ファーストコピータイム	フルカラー時：12.8 秒以下 (A4 ヨコ)、 白黒時：6.8 秒以下(A4 ヨコ)		
連続複写速度	フルカラー時	22 枚/分(A4 ヨコ)、17 枚/分(A4 ｸﾞ)、22 枚/分(B5 ヨコ)、 17 枚/分(B5 ｸﾞ)、13 枚/分(B4)、11 枚/分(A3)	
	モノクロ時	35 枚/分(A4 ヨコ)、26 枚/分(A4 ｸﾞ)、35 枚/分(B5 ヨコ)、 26 枚/分(B5 ｸﾞ)、21 枚/分(B4)、18 枚/分(A3)	
複写倍率	固定	等倍	1:1±0.5%以下
		拡大	1:1.15/1.22/1.41/2.00
		縮小	1:0.86/0.82/0.71/0.50
	固定任意	3 種類	
	ズーム	25%～400% (0.1%単位)	
	縦横独立変倍	25%～400% (0.1%単位)	
給紙方式	本体	2 段トレイ (上段 250 枚+下段 500 枚) 《80g/m ² 紙》	
	マルチ手差し	150 枚 (連続給紙可能) 《80g/m ² 紙》	
対応用紙坪量	本体	上段：60～256g/m ² 紙 下段：60～90g/m ² 紙	
	マルチ手差し	60～256g/m ² 紙	
連続複写枚数	1～999 枚		
電源	AC100V・15A(50Hz/60Hz)		
最大消費電力	1,5kW 以下		
大きさ (幅×奥行×高さ)	706×730×770 mm		
質量	約 112kg		
機械占有寸法(幅 x 奥行)	1,014x730mm (手差しトレイを開いた状態)		

プリント機能の仕様

形式	内蔵型	
CPU	MPC8245/350MHz (C350 本体と共有)	
メモリ	256MB (最大 512MB)	
プリントサイズ	A3 7/16、A3、A4、B5、B4、B5、B6	
連続プリント速度	連続複写速度と同じ (但し、同一原稿の場合)	
解像度	600dpi × 1,800dpi 相当	
ページ記述言語	PCL5c	
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX(NDS 対応)、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、HTTP	
対応 OS	Windows 98SE、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003	
内蔵フォント	欧文レジデントフォント : 45 書体	
ソフトフォント	欧文 110 書体	
インターフェイス	標準	10BASE-T/100BASE-TX
	オプション	パラレル(IEEE1284 準拠、コンパチブル、Nibble、ECP 対応)

スキャン機能の仕様

形式	フルカラスキャナ
読取サイズ	最大 A3
読取解像度	600/400/300/200dpi
読取速度	35 枚/分 (600dpi、A4)
機能	Scan to E-Mail、Scan to FTP、Scan to HDD、Scan to PC、TWAIN
インターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX
対応プロトコル	SMTP/POP3、TCP/IP、LDAP、HTTP、FTP
出力フォーマット	シングル TIFF、マルチ TIFF、PDF、JPEG
その他	LDAP サーバからの宛先取得、「PageScope Web Connection」からの宛先 Import・Export、ネットワークユーザー認証

インターネット FAX 機能の仕様

通信プロトコル	SMTP/POP3、TCP/IP
通信モード	シンプルモード
原稿サイズ	A3、B4、A4、A4 短
インターフェイス	10BASE-T/100BASE-T
解像度	200dpi
フォーマット	シングル TIFF、マルチ TIFF

【主なオプションの仕様】

自動両面原稿送り装置 DF-601

形式	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ	A3～B6 号
原稿の種類	35～128g/m ² (片面)、50～110g/m ² (両面および混在)、 129～210g/m ² (厚紙モード片面のみ)
収容可能枚数	100 枚 (80 g/m ²)
原稿交換速度	35 枚/分 (A4 ヨコ)
電源	本体より供給
最大消費電力	60W 以下
大きさ (幅×奥行×高さ)	586x519x135mm
質量	約 14kg

自動両面ユニット AD-501

用紙種類	普通紙(60-90g/m ²)
用紙サイズ	A3 フォト [※] (311x457mm)、A3、B4、A4、A4 号、B5、B5 号、A5 号
電源	本体より供給
最大消費電力	17W 以下
大きさ (幅×奥行×高さ)	110x440x344mm
質量	約 3kg

フィニッシャー FS-501

用紙種類	普通紙・特殊紙(60-256g/m ²)
用紙サイズ	A3 フォト [※] (311x457mm)～A6 : ノソート時 A3～B5 : ソート時
モード	ノソート/ソート/カールーフ/ソートステイフ/カールーフステイフル
最大積載枚数	ノソートトレイ : 250 枚 (60～90g/m ²) エレベータートレイ : 1,000 枚(A4 以下) 500 枚(B4 以上) 《80g/m ² 》
ステイプルモード種類	コーナー奥 1ヶ所
ステイプル枚数	最大 30 枚
装着可能オプション	ジョブセパレーター JS-601
電源	本体より供給
最大消費電力	63W 以下
大きさ (幅×奥行×高さ)	538x637x978mm
質量	約 36kg

フィニッシャー FS-601

用紙種類	普通紙・特殊紙(60-256g/m ²)
用紙サイズ	A3 ワイト [*] (311x457mm)～A6：ノソート時 A3～B5：ソート時
モード	ノソート/ソート/ソートステイプル/ブックレットステイプル ノソートパンチ*/ソートパンチ*/ソートステイプルパンチ* *PK-501 装着時
最大積載枚数	エレベータートレイ上/下：1,000 枚(A4 以下) 500 枚(B4 以上) 《80g/m ² 》 ブックレットトレイ：20 部(綴じ枚数 2～5 枚) 10 部(綴じ枚数 6～10 枚)
ステイプルモード種類	コーナー奥、手前 1ヶ所/センター2ヶ所/中綴じ
ステイプル枚数	最大 50 枚/中綴じ 10 枚(40 ページ)
装着可能オプション	パンチキット PK-501
電源	本体より供給
最大消費電力	65W 以下
大きさ (幅×奥行×高さ)	601x603x933mm
質量	約 42kg

ジョブセパレータ JS-601

適用	FS-501
機能	第 3 トレイ、コピー/プリント/インターネット FAX 機能別排紙可能
用紙種類	普通紙(60-90g/m ²)
用紙サイズ	A3～A5
最大積載枚数	100 枚 (フル検出を検出するまで)
大きさ (幅×奥行×高さ)	341x527x149mm
質量	約 2kg

パンチキット PK-501

適用	FS-601
パンチ穴数	2 穴、 $\phi 6.5 \pm 0.5\text{mm}$
パンチ紙坪量	60-209g/m ²
パンチ紙サイズ	A3～B5
電源	FS-601 より供給
大きさ (幅×奥行×高さ)	90x560x170mm
質量	約 3kg

給紙キャビネット PC-401/PC-201/PC-101

	PC-401	PC-201	PC-101
用紙種類	普通紙(60-90g/m ²)		
用紙サイズ	A4	A3、B4、A4、A4 疋、B5、B5 疋、A5 疋	
給紙容量	2,500 枚 (80g/m ²)	500 枚 x2 (80g/m ²)	500 枚 x1(80g/m ²)
電源	本体より供給		
最大消費電力	48W 以下	15W 以下	
大きさ (幅×奥×高)	570_548_263mm		
質量	約 26kg		約 22kg

【オプション価格】

商品名		標準価格 (税別)	搬入設置料 (税別)
自動両面原稿送り装置	DF-601	180,000 円	4,000 円
オリジナルカバー	OC-501	10,000 円	-
給紙キャビネット	PC-401	250,000 円	4,000 円
給紙キャビネット	PC-201	150,000 円	4,000 円
給紙キャビネット	PC-101	100,000 円	4,000 円
専用デスク	DK-501	50,000 円	2,000 円
自動両面ユニット	AD-501	70,000 円	4,000 円
ハードディスク	HD-501	60,000 円	4,000 円
拡張メモリ	EM-301	45,000 円	4,000 円
イメージコントローラ※	IC-401	648,000 円	10,000 円
ビデオインターフェイスキット※	VI-501	50,000 円	-
ローカル接続キット	EK-501	12,000 円	-
フィニッシャー	FS-601	350,000 円	5,000 円
フィニッシャー	FS-501	200,000 円	5,000 円
ジョブセパレータ	JS-601	25,000 円	2,000 円
パンチキット	PK-501	50,000 円	3,000 円
ワーキングテーブル	WT-501	10,000 円	-

※2004年5月発売予定

【保守契約料金】

チャージシステム

請求単位	フルカラー コピー	フルカラー プリント	モノカラー 2色カラー	ブラック
基本料金/月	4,000 円			
月間コピー枚数	カウント単価			
1～1,000 枚/月	@40 円	@35 円	@25 円	@8 円
1,001～3,000 枚/月	@35 円	@30 円	@20 円	@7 円
3,001 枚以上/月	@30 円	@25 円	@20 円	@6 円

※上記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。

※基本料金は各モードの月間カウント料金の合計が 4,000 円に満たない場合に適用されます。

※モノカラー・2色カラーモードには、モノカラー・2色カラーコピー/プリントが、モノクロモードにはモノクロコピー/プリントがカウントされます。

※契約期間は契約日より最長5年間とし、5年経過後は再契約させていただきます。

※記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご購入の際には別途申し上げます。

スポットシステム

ご契約時に感光体・現像材・トナーをご購入いただきます。機器の修理と感光体・現像材・トナー・部品・その他の関連商品の供給および交換を、お客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。詳細につきましては、販売店担当者にお問合せください。

-----お問い合わせ先-----

報道関係：

コニカミノルタホールディングス株式会社 広報グループ

TEL.03(6250)2100

お客様：

コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社 お客様相談室

TEL.0120-805039