

# スタイリッシュ&コンパクトながら毎分 20 枚の高速プリントを実現した A4 モノクロレーザープリンタ「PagePro(ページプロ) 1350W」を発売

2004 年 11 月 15 日

コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社(社長:太田 義勝)は、スタイリッシュ&コンパクトなデザインで、毎分 20 枚出力、高解像度リアル 1200X1200dpi の A4 モノクロレーザープリンタ「PagePro 1350W」を発売致します。

商品名	PagePro 1350W
希望小売価格(税別)	39,800 円
発売日	11 月 22 日
当初月産台数	国内向け・海外向け合計 50,000 台/月*

\* 毎分 16 枚出力の従来機「PagePro 1300W」を含む

2004 年における毎分 20 枚以下のモノクロレーザープリンタの全世界出荷台数は約 1,100 万台強に達する見込みで、レーザープリンタ市場全体の 70%以上を占めています。\* モノクロからカラードキュメントへのシフトが進んでいる状況下においても、低ランニングコストで生産性の高いデスクサイド印刷を可能とする省スペースモノクロレーザープリンタ市場は、今後も安定した需要が期待されています。

「PagePro 1350W」は、2003 年度グッドデザイン賞を受賞した「PagePro 1300W」のボディデザインや設計コンセプトそのままに、印刷スピードを毎分 16 枚から毎分 20 枚に向上して、さらに快適性を進化させました。

\* 出典: IDC, Worldwide Quarterly Printer Tracker, Q2 2004

## < 主な特長 >

### 1. A4 サイズで毎分 20 枚のハイスピード・プリント

毎分 20 枚の高速プリント出力で、より快適なデスクサイド・プリント環境をご提供いたします。

### 2. スタイリッシュ&コンパクトなすっきりとしたデザイン

2003 年度グッドデザイン賞\*を受賞した「PagePro 1300W」のデザインを継承。ツートンカラーのスタイリッシュなデザインでビジネスシーンにもパーソナル空間にもマッチするインテリア感覚のプリンタです。

\* (財)日本産業デザイン振興会によって審査・授与される賞で、その前身は昭和 32 年に通商産業省(当時)によって創設された総合的なデザイン評価制度、グッドデザイン選定制度(Gマーク制度)です。「デザインの優れた商品を選定、推奨することにより、国民生活の質的向上と産業の振興を図る」その基本理念を継承しつつ、時代に則した新たな審査基準を導入し、1998 年度に新たにスタートしました。現在、Gマークはデザイン面と品質面、共に優れた商品に与えられる「信頼の証」として広く生活者の方々に親しまれています。

### 3. リアル 1200X1200dpiの美しさが際立つハイクオリティ画質

最高解像度リアル 1200X1200dpi の高解像度ときれいなハーフトーンを出すための最適チューニングにより、テキスト、線画はもちろん、写真画像プリントもより美しい高品質印刷が可能です。

### 4. 使う環境に応じて最適なパフォーマンスを発揮する快適性能

SOHO(Small Office/Home Office)、ご家庭での使用を意識し、印刷スピードを毎分 10 枚に切り換え、動作音を抑えて印刷する「深夜モード」を搭載しました。

## < 主な仕様 >

プリント方式	電子写真、半導体レーザービーム方式
プリント速度	20 枚/分 <sup>*1</sup> (A4/縦)
解像度	1200 × 1200dpi、1200 × 600dpi、600 × 600dpi
ファーストプリント時間	13 秒以下 <sup>*2</sup>
ウォームアップ時間	21 秒以下
搭載メモリ	8MB (増設不可)
インターフェイス	IEEE1284 規格準拠双方向パラレル、USB1.1
対応 OS	Windows 98SE <sup>*3</sup> / Windows Me <sup>*3</sup> / Windows 2000 <sup>*4</sup> / Windows XP <sup>*3</sup>
用紙サイズ	A4、A5、B5(JIS)、レター、エグゼクティブ、リーガル、官製ハガキ、封筒、不定形(幅:76~216mm X 長さ:127~356mm)
用紙種類	上質紙、普通紙(60~90g/m <sup>2</sup> )、再生紙 <sup>*5</sup> (60~90g/m <sup>2</sup> )、厚紙 <sup>*5</sup> (91~163g/m <sup>2</sup> )、OHPフィルム、ラベル紙 <sup>*6</sup> 、封筒 <sup>*6</sup> 、官製ハガキ <sup>*6</sup>
給紙トレイ	150 枚(増設不可)
排紙容量	最大 100 枚(フェイスダウン)
両面印刷	マニュアルDuplex機能 <sup>*8</sup>
外形寸法	387 × 291 × 283 mm <sup>*9</sup> (幅 × 奥行 × 高さ)
質量	約 6.1kg(消耗品含まず)
動作環境	動作時 温度:10~35、湿度:15~85%(結露しないこと)
ノイズレベル	稼動時:54dB 以下、(深夜モード時は 52dB 以下) 待機時:35dB 以下
電源容量	AC100V、50/60Hz
消費電力	動作時:900W(最大)、平均:400W 以下、節電モード時:15W 以下
関連規格	国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、エコリーフ認証取得、VCCI クラス B 情報技術装置適合

\*1: A4同一原稿連続印刷時。1200 × 1200dpi時は10枚/分となります。深夜モード時は10枚/分となります。

\*2: 1200 × 1200dpi時は22秒以下となります。

\*3: NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズで稼動するWindows98、Windows Me、Windows XPには対応しません。

\*4: NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ、ALPHA、MIPS上で稼動するWindowsNT4.0、Windows2000には対応しません。

\*5: 使用される紙質、使用環境により、印刷品質が異なる場合があります。

\*6: 紙質、サイズ等により使用できないものがあります。

\*7: 洋形2号、洋形6号、長形3号、長形4号が使用可能です。封部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。

\*8: 奇数ページのみを片面に印刷し、再度トレイより給紙して偶数ページを印刷する機能です。

\*9: 給紙トレイと排紙トレイが閉じられた状態。

### 消耗品の標準価格(税別)

トナーカートリッジ	約 3,000 枚印刷可能(A4 5%連続印刷時)*	¥10,500
大容量トナーカートリッジ	約 6,000 枚印刷可能(A4 5%連続印刷時)*	¥21,000
ドラムカートリッジ	約 20,000 枚印刷可能(A4 連続印刷時)*	¥10,000

\* 印刷の仕方により印刷枚数は異なります。間欠印刷時、普通紙以外の印刷モード時には印刷可能枚数は少なくなります。

magicolor はコニカミルタビジネステクノロジー株式会社の登録商標です。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

### お問い合わせ先

報道関係	(一般紙、経済誌)	(業界紙/誌、専門誌、一般誌)
	コニカミルタホールディングス株式会社 広報グループ TEL.03-6250-2100	コニカミルタプリンティングソリューションズ株式会社 企画部 TEL. 03-5205-7823
お客様	コニカミルタプリンティングソリューションズ株式会社 TEL. 03-5205-7818	