

万全なセキュリティ機能を搭載した 高画質カラー複合機『bizhub C351』新発売

2005年6月7日

コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社（社長：太田 義勝、以下コニカミノルタ）はモノクロ/カラー共に毎分35枚(A4横)のデジタルカラー複合機『bizhub C351』を2005年6月下旬より発売いたします。

商品名	bizhub C351
発売予定	2005年6月下旬
標準価格(税別)	1,640,000円
搬入設置料金(税別)	50,000円

今回発売いたします『bizhub C351』は、新ブランド『bizhub¹』のコンセプトを基に開発されたデジタルカラー複合機で、本年2月に発売された『bizhub C450』のシリーズモデルとして、その先進のアーキテクチャーを継承し、優れた機能と操作性を備えています。

『bizhub C351』は、大容量HDDとネットワーク機能（プリント/スキャン/ボックス）を標準装備しており、オプションの使用により、FAX機能拡張や色の再現性にこだわるクリエイターのニーズに応えるFieryコントローラ²にも対応いたします。

企業の情報に対するセキュリティ意識が高くなり、重要な情報を取扱うオフィス機器として、HDDに保存されたデータへの不正アクセスを防止する機能やHDDのジョブデータを自動消去する機能など安心してご使用いただける様々なセキュリティ機能を搭載しています。

また、ネットワークスキャン機能を使用すると紙文書をスピーディにデータ化し、配信や情報活用が容易となり、カラー毎分35枚(A4横)の高速出力と、当社独自製法の重合法トナーによる高画質フルカラーの表現力で柔軟なドキュメントマネジメントを実現します。

さらに、従来の部門管理機能に加えユーザー認証機能に対応することで個人ごとにコピープリントなどの機能制限やカラー/モノクロの枚数制限が可能となり、TCO（Total Cost Ownership）削減管理に貢献するなど、現代のビジネスシーンに必要とされる機能を豊富に搭載しています。

コニカミノルタは、カラー出力分野における商品ラインアップの一層の充実を図り、多様化するお客様のご要望と期待に応えてまいります。

1:「bizhub」は、「活用するあらゆる人々を、さまざまなビジネスシーンの中核、中核を担う存在にする」という基本コンセプトが込められたコニカミノルタデジタル複合機の新しい商品ブランドです。

2: 7月発売予定

【主な特長】

1．豊富なネットワーク機能を標準装備

- ◆ カラー/モノクロとも毎分 35 枚¹の高速・高画質ネットワークプリンタ機能を標準装備。プリンタ言語は PCL6 及び PostScript3 互換を標準で対応しており、Windows/Macintosh が混在するマルチプラットフォーム環境下でもオプションを追加することなく出力することが可能です。また、忠実な色の再現性にこだわるクリエイターのニーズに応える Fiery コントローラ²をオプションでご用意しています。
 - 1:A4 横、同一原稿の連続プリント時
 - 2:2005 年 7 月発売予定
- ◆ 『Scan to SMB』機能では専用のサーバやソフトを使わずに、スキャナで読み取った文書をネットワーク上のパソコンの共有フォルダへ直接保存することができる為、手軽に導入することが可能です。
また、スキャン文書を相手先の Email アドレスへダイレクトに送信する機能や、本体 HDD 内に蓄積し、同梱の『PageScope ScanDirect』や、Web ブラウザを利用して、ネットワーク上のパソコンから蓄積文書へアクセスし、データの確認・取得することで、オフィス環境に合わせた配信・共有・保管などのドキュメントマネジメントを可能にします。
- ◆ 原稿スキャンの際にドキュメントの文字部と画像部を判別して、圧縮処理を施す『コンパクト PDF 機能』を利用することで、データ容量を従来の約 1/3 から約 1/5(フルカラー:300dpi)の容量に圧縮することが可能となり、ネットワークに負荷をかけることなくカラーのドキュメントデータを手軽に配信できます。
- ◆ ネットワーク上のディレクトリデータベースにアクセスするプロトコル、LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)に対応。Scan to E-Mail 機能を利用する際に LDAP サーバから相手先の E-Mail アドレスを検索/取得することができます。1 度に 120 件までの検索が可能で、取得した E-Mail アドレスを一括して『bizhub C351』本体のワンタッチアドレスに登録できます。

2．ネットワーク時代に求められるセキュリティ機能を強化

- ◆ 『Active Directory』サービスを利用したネットワーク認証機能により、ネットワーク上での『bizhub C351』の利用を許可し、制限する機能に加えることが可能です。本体に認証システムを搭載し、コピー/プリンタ/スキャン/FAX の各機能を個人レベルで利用権限を設定するなど、セキュリティ面を十分に配慮した管理・運用が可能です。
- ◆ 本体のハードディスク内に残存したプリント/スキャンデータの漏洩を防止する『ジョブデータ自動消去機能』や、不正アクセス防止する『HDD パスワードロック機能』を搭載しています。
- ◆ IP フィルタリング機能を使用することで、特定の IP アドレスからの出力を許可・制限することが可能です。
- ◆ 機密性の高い文書を出力する際に『機密プリント機能』を利用することで、プリント時に入力したパスワードを本体操作パネル側で入力するまで出力されませんので、指示を出したユーザーが確実に受取ることが可能です。
- ◆ 別売りの『PageACCESS』を利用すれば IC カードによる個人認証でコピー/FAX 操作、印刷指示、スキャン作業などの使用を制御し、『bizhub C351』の不正利用や印刷結果、スキャンデータの持ち出しを抑制するドキュメントセキュリティシステムを実現します。

3. ボックス機能など、ドキュメント管理を効率化する機能を強化

- ◆ ボックス機能により、本体のハードディスクにコピー文書や FAX 受信文書・スキャンしたデータを保存することができます。最大 1,000 個のユーザーボックスを設定できますので、個人、ワークグループ、部署ごとなど、必要に応じたドキュメント管理が行えます。
- ◆ 『bizhubC351』に添付の『PageScope Box Operator』により BOX 保存したデータの一括プレビュー表示やコンパクト PDF へのファイル変換、プリント指示などデータマネージメントを支援します。
- ◆ スーパーG3 FAX ボード『FK-502』の拡張により、G3 対応 FAX として利用することが可能です。
パソコンからもダイレクトに FAX 送信指示が行え、FAX 受信データを BOX に自動保存し、必要なデータを選択してプリントアウトできますので、無駄な出力を省き、用紙コストの削減が可能です。
:オプション
- ◆ 受信した FAX を相手先の発信元番号別に BOX に振分け、パソコンに取り込むことが可能です。取り込んだデータは、グループ内で共有したり、必要に応じてプリントアウトしたりすることが可能です。
* パソコンへの取り込みには同梱の『PageScope ScanDirect』が必要になります
- ◆ 同梱のドキュメント管理ソフトウェア『PageScope Workware』との連携により、スキャンしたデータを『PageScope Workware』に取り込み、文書の管理共有が行えます。PDF ファイルのサムネイル表示が可能なほか、ページ編集ウィンドウ内で、複数のドキュメントの結合、ページ順変更、ページ回転といったページ編集作業や、スキャンした紙ドキュメントに OCR 処理をかけることで、アプリケーションデータと同様に全文検索を行うことが可能です。
:1 ライセンス分が本体に同梱されます。
- ◆ 個人別にカラー・モノクロの使用制限やプリント上限設定が可能で、部門管理機能との組み合わせにより、個人別・部門別にきめ細かいコスト管理が可能です。

4. 多彩なペーパーハンドリングで、オフィスのカラー出力をサポート

- ◆ 普通紙はもちろん、全トレイで 256g/m²までの厚紙に対応しております。はがき、封筒、OHP 用紙へも出力でき、幅広い用途に活用することができます。
* はがき、封筒、OHP 用紙は上段トレイまたは、マルチ手差しからの給紙となります。
- ◆ 電子ソート機能を標準装備していますので、専用のフィニッシャーを使わずに、大量部数の原稿を簡単に仕分けすることが可能です。さらにオプションのフィニッシャーを装着することで、ステイプル、パンチホール、中綴じ製本など、幅広い仕上げ出力が行えます。

5. ユニバーサルデザインによる快適な操作性

- ◆ 操作パネルには大型液晶画面を採用、ハイコントラストで分かり易い表示で、誰もが簡単に使用することができます。パネル角度は使用環境に合わせて、7 度、27 度、45 度の 3 段階から選べます。その他、液晶画面の拡大表示モード対応や押しやすいテンキー部のボタン形状など、細部まで行き届いたユニバーサルデザインを実践しています。

【主な仕様】

<コピー機能の仕様>

製品名	bizhub C351		
形式	デスクトップ		
カラー対応	フルカラー		
読み取り解像度	600dpi		
書き込み解像度	600dpi × 1,800dpi 相当		
階調数	256 階調		
メモリ容量	512MB		
HDD 容量	40GB (標準)		
複写原稿	シート、ブック、立体物 (2.0kg まで)		
最大サイズ	A3		
複写サイズ	用紙サイズ	A3～A6、A3 ワイド紙(最大 311×457mm)、官製はがき(100×148mm)	
	画像欠け幅	先端：4.2mm 以内、後端：3mm 以内、手前/奥側：3mm 以内	
ウォームアップタイム	99 秒以内(条件：23 ・定格電圧)		
ファーストコピータイム	フルカラー時	8.5 秒以下 (A4)	
	白黒時	6.8 秒以下 (A4)	
連続複写速度	フルカラー時	35 枚/分(A4) 19 枚/分(A3)、 21 枚/分(B4)、 35 枚/分(B5)	
	モノクロ時	35 枚/分(A4) 19 枚/分(A3)、 21 枚/分(B4)、 35 枚/分(B5)	
複写倍率	固定	等倍	1:1±0.5%以下
		拡大	1:1.15/1.22/1.41/2.00
		縮小	1:0.86/0.82/0.71/0.50
	固定任意	3 種類	
	ズーム	25%～400% (0.1%単位)	
	縦横独立変倍	25%～400% (0.1%単位)	
給紙方式	本体	2 段トレイ (上段 250 枚+下段 550 枚)	64g/m ² 紙
	マルチ手差し	150 枚 (連続給紙可能)	80g/m ² 紙
対応用紙坪量	本体	60～256g/m ² 紙	
	マルチ手差し	60～256g/m ² 紙	
自動両面原稿送り装置	オプション		
両面ユニット	標準搭載		
連続複写枚数	1～999 枚		
電源	AC100V・15A(50Hz/60Hz)		
最大消費電力	1,5kW 以下		
大きさ(幅×奥行×高さ)	706×765×770 mm		
質量	約 111kg		
機械占有寸法(幅×奥行)	1,014×765mm (手差しトレイを開いた状態)		

<自動両面ユニット：標準搭載>

用紙種類	普通紙(64-90g/m ²)、厚紙(91-256g/m ²)
用紙サイズ	A3ワイド、A3、A4、A5、B4、B5
電源	本体より供給
最大消費電力	17W以下
質量	約3kg

< プリント機能の仕様 >

形式	内蔵型	
CPU	PPC750FX-600MHz〔本体と共有〕	
メモリ	512MB〔本体と共有〕	
プリントサイズ	A3 ワイド、A3、A4、A5、B4、B5、B6	
連続プリント速度	連続複写速度と同じ	
解像度	600dpi × 1,800dpi 相当	
ページ記述言語	PCL6、PostScript3 互換	
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX(NDS 対応)、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、HTTP、EtherTalk	
対応 OS	Windows 98SE、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、MacOS9x-10.3	
搭載フォント	日本語	PCL:2 書体 PS:2 書体
	欧文	PCL:80 書体 PS:136 書体
インターフェイス	標準	10BASE-T/100BASE-TX
	オプション	パラレル (IEEE1284 準拠、コンパチブル、Nibble、ECP 対応)、USB2.0

< スキャン機能の仕様 >

形式	フルカラーキャナ
読取サイズ	最大 A3
読取解像度	600/400/300/200dpi
読取速度	カラー:38 枚/分 (600dpi、A4) モノクロ:38 枚/分 (600dpi、A4)
機能	Scan to E-Mail、Scan to FTP、Scan to HDD、Scan to SMB、TWAIN
インターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX
対応プロトコル	SMTP、TCP/IP、HTTP (Web 取り出し時)、FTP、LDAP (アドレス検索)
出力フォーマット	シングル TIFF、マルチ TIFF、PDF、コンパクト PDF、JPEG

〔自動両面原稿送り装置 : DF-601〕 *オプション

形式	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ	A3ワイド、A3、A4、A5、B4、B5、B6
原稿の種類	35 ~ 128g/m ² (片面)、50 ~ 110g/m ² (両面および混在)、129 ~ 210g/m ² (厚紙モード片面のみ)
収容可能枚数	100枚 (80 g/m ²)
原稿交換速度	カラー:38枚/分 モノクロ:38枚/分 (A4ヨコ)
電源	本体供給
最大消費電力	60W以下
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	586x519x135mm
質量	約14kg

〔FAX 機能 FK-502〕 *オプション

原稿サイズ	最大A3
受信サイズ	A5 - A3
相互通信	ECM / G3 (スーパー G3)
走査線密度	G3: 8 x 3.85、 8 x 7.7、 8 x 15.4、 16 x 15.4line/mm
伝送時間	2 秒台 (V.34, JBIG)
通信速度	2.4kbps - 33.6kbps
符号化方式	MH / MR / MMR / JBIG
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網(G3)
読み取り速度	1.0 秒 (A4 / 精細モード)
短縮ダイヤル	2,000
プログラム	400
グループ	100

〔フィニッシャー FS-507〕 *オプション

用紙種類	普通紙・特殊紙(60~256g/m ²)
用紙サイズ	A3 ワイド(311×457mm)~A6: サブトレイ A3~B5: エレベートトレイ
モード	ソート/グループ/ソートステイプル/グループパンチ/ ソートパンチ/ソートステイプルパンチ
最大積載枚数	サブトレイ: 250 枚 60~90g/m ² エレベートトレイ: 3,000 枚(A4 以下) / 1,500 枚(B4 以上) 80g/m ²
ステイプルモード種類	コーナー奥 1 箇所、コーナー手前 1 箇所、センター 2 箇所
ステイプル枚数	最大 50 枚
装着可能オプション	ジョブセパレータ JS-601
電源	本体より供給
最大消費電力	63W 以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	538×637×978mm
質量	約 40kg

〔フィニッシャー FS-603〕 *オプション

用紙種類	普通紙・特殊紙(60~256g/m ²)
用紙サイズ	A3 ワイド(最大 311×457mm)~A6: エレベートトレイ A3~A4: ブックレットトレイ
モード	グループ/ソート/ソートステイプル/ブックレットステイプル グループパンチ /ソートパンチ /ソートステイプルパンチ :PK-501 装着時
最大積載枚数	エレベートトレイ: 1,000 枚(A4 以下)/500 枚(B4 以上) 80g/m ² ブックレットトレイ: 20 部(綴じ枚数 2~5 枚) 10 部(綴じ枚数 6~15 枚)
ステイプルモード種類	コーナー奥 1 箇所、手前 1 箇所/センター 2 箇所/中綴じ
ステイプル枚数	最大 50 枚/中綴じ 15 枚(60 ページ)
装着可能オプション	パンチキット PK-501
電源	本体より供給
最大消費電力	65W 以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	601×603×933mm
質量	約 42kg

〔ジョブセパレータ JS-601〕 *オプション

適用	FS-507
機能	第3トレイ、コピー/プリント/FAX 機能別排紙可能
用紙種類	普通紙(60～90g/m ²)
用紙サイズ	A3～A5
最大積載枚数	100枚(フル検出を検出するまで)
大きさ(幅×奥行×高さ)	341×527×149mm
質量	約2kg

〔パンチキット PK-501〕 *オプション

適用	FS-603
パンチ穴数	2穴、6.5±0.5mm
パンチ紙坪量	60-209g/m ²
パンチ紙サイズ	A3～B5
大きさ(幅×奥行×高さ)	90×560×170mm
質量	約3kg

〔給紙キャビネット PC-402/PC-202/PC-102〕 *オプション

	PC-402	PC-202	PC-102
用紙種類	普通紙(60-256g/m ²)		
用紙サイズ	A4	A3～B6	
給紙容量	2,500枚 80g/m ²	550枚×2 64g/m ²	550枚×1 64g/m ²
電源	本体より供給		
最大消費電力	48W以下	15W以下	
大きさ(幅×奥×高)	570×548×263mm		
質量	約26kg	約22kg	

- ◇ 「bizhub」はコニカミノルタビジネステクノロジーズ(株)の登録商標です。
- ◇ その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。
- ◇ 製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。
- ◇ 本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。
- ◇ 本体価格には、感光体、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。

ご注意

- ◇ 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、官製はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
- ◇ 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準じる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

【オプション価格】

商品名		標準価格(税別)	取付料金(税別)
自動両面原稿送り装置	DF-601	180,000	4,000 円
オリジナルカバー	OC-501	10,000	
給紙キャビネット	PC-402	250,000 円	5,000 円
給紙キャビネット	PC-202	150,000 円	5,000 円
給紙キャビネット	PC-102	100,000 円	5,000 円
FAX キット	FK-502	110,000 円	10,000 円
FAX 接続キット	MK-704	22,000 円	
オプション搭載キット	MK-703	18,000 円	
ローカル接続キット	EK-702	12,000 円	2,500 円
フィニッシャー	FS-603	350,000 円	5,000 円
フィニッシャー	FS-507	350,000 円	5,000 円
イメージコントローラ*	IC-402	648,000 円	10,000 円
ビデオインターフェイスキット*	VI-502	50,000 円	
ジョブセパレータ	JS-601	25,000 円	2,000 円
パンチキット	PK-501	50,000 円	3,000 円
ワーキングテーブル	WT-501	10,000 円	
ステイプル針	MS-5D	4,800 円	
専用デスク	DK-501	50,000 円	2,000 円

*2005 年 7 月発売予定

【保守契約料金】

チャージシステム(月額)

請求単位	フルカラーコピー	フルカラー プリント	モノカラー 2色カラー コピー/プリント	ブラック コピー/プリント
基本料金/月	4,000 円			
月間コピー/プリント枚数	カウント単価			
1~1,000 カウント/月	@40 円	@35 円	@25 円	@8 円
1,001~3,000 カウント/月	@35 円	@30 円	@20 円	@7 円
3,001 カウント以上/月	@30 円	@25 円	@20 円	@6 円

上記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。

基本料金は各モードの月間カウント料金の合計が 4,000 円に満たない場合に適用されます。

モノカラー・2色カラーモードには、モノカラー・2色カラーコピー/プリントが、モノクロモードにはモノクロコピー/プリントがカウントされます。

ご請求は、カウント数値から算出され、1ヶ月単位で行います。

契約期間は契約日より最長5年間とし、5年経過後はチャージ料金を変更させていただきます。

(6年目は8%、7年目以降は12%チャージ料金をアップさせていただきます)

記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご購入の際は、別途申し受けます。

スポットシステム

ご契約時にイメージングユニット・トナーをご購入いただきます。機器の修理とイメージングユニット・トナー・部品・その他の関連消耗品の供給及び交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。

詳細については、販売店担当者にお問合せください。

以上 -

-----**本件に関するお問合せ先**-----

報道関係：

コニカミノルタホールディングス（株）広報グループ
03 - 6250 - 2100

お客様：

コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）
フリーダイヤル0120 - 805039