

高画質カラーとコンパクトボディを両立 フルカラー複合機『bizhub C250』新発売

2005年6月15日

コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社（社長：太田 義勝、以下コニカミノルタ）はカラー/モノクロ共に毎分25枚（A4ヨコ）のデジタルカラー複合機『bizhub C250』を2005年7月下旬より発売いたします。

商品名	bizhub C250
発売予定	2005年7月下旬
標準価格(税別)	1,320,000円
搬入設置料金(税別)	50,000円

今回発売いたします『bizhub C250』は、新ブランド『bizhub』のコンセプトを基に開発されたデジタルカラー複合機で、本年2月に発売しました『bizhub C450』のシリーズモデルとして、アーキテクチャーを継承し優れた機能と操作性を備えています。

『bizhub C250』は、新開発のツインビームレーザー方式プリントヘッド搭載の4連タンデムエンジンとコニカミノルタ独自製法の重合法トナー（デジタルトナー）や“画像処理技術”の融合によってビジネス文書からグラフィックユースまで幅広いお客様にご満足いただける高画質と省スペース化を実現しました。

また、大容量HDDとネットワーク機能（プリント/スキャン/ボックス）を標準装備しており、オプションの使用によりFAX機能にも対応いたします。ネットワークスキャン機能の使用により紙文書をスムーズにデータ化し、配信やドキュメント活用に貢献します。

セキュリティリスクマネジメントとして、HDDに保存されたデータへの不正アクセスを防止する機能、『bizhub C250』とPC等の機器間のデータ通信暗号化など、情報漏れリスクを抑える様々なセキュリティ機能を搭載しています。

さらに、従来の部門管理機能に加え個人ごとにコピー/プリント機能に制限をかけたたり、カラー/モノクロ枚数の制限を可能とするユーザー認証機能に対応しており、TCO（Total Cost Ownership）削減など、現代のビジネスシーンに必要とされる機能を豊富に搭載しています。

コニカミノルタは、カラー出力分野における商品ラインアップの一層の充実を図り、多様化するお客様のご要望と期待に応えてまいります。

「bizhub」は、「活用するあらゆる人々を、さまざまなビジネスシーンの中核、中核を担う存在にする」という基本コンセプトが込められたコニカミノルタ、デジタル複合機の新しい商品ブランドです。

【主な特長】

1. コンパクト設計の新開発エンジンを搭載

- ◆ 小型レーザープリンタヘッドを採用し 2 本のレーザービームによる同時照射を実現した新開発 4 連タンデムエンジンを搭載。カラー/モノクロとも毎分 25 枚の高速出力とフロントアクセス構造による省設置スペース化を両立しています。万一の紙詰まり時も容易な右サイドアクセス構造でメンテナンス空間も最小限に抑えます。
- ◆ 小粒径で粒子が均等な重合法トナー（デジタルトナー）を採用、また新画像処理 ASIC により文字再現性の向上を図りました。

2. マルチ OS 対応のネットワークプリンタ機能を標準装備

- ◆ カラー/モノクロとも毎分 25 枚 の高速・高画質ネットワークプリンタ機能を標準装備。プリンタ言語は PCL6 及び PostScript3 互換を標準で対応しており、Windows/Macintosh が混在するマルチプラットフォーム環境下でもオプションを追加することなく出力することが可能です。
A4 ヨコ、同一原稿の連続プリント時

3. スキャン&センド機能を標準装備

- ◆ Scan to FTP、Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to BOX機能や同梱アプリケーションの『PageScope Scan Direct』やWebブラウザを利用して、ネットワーク上のパソコンから蓄積文書へアクセスし、データの確認・取得することで、オフィス環境に合わせた配信・共有・保管などのドキュメントマネジメントを可能にします。
5 ライセンス分が同梱されます。
- ◆ 従来よりも高圧縮でありながら、文字・画像の劣化を抑えたコンパクト PDF 生成機能を本体に搭載しました。ファイル容量を大幅に軽減し、カラードキュメントの E-mail 配信等ネットワークに負荷をかけずにスムーズに行えます。
- ◆ 同梱ソフトウェアの『PageScope Box Operator』により BOX 内ファイルのプレビュー表示やコンパクト PDF の変換、プリント指示などが可能です。
『PageScope Box Operator』をパソコンにインストールする必要があります。
- ◆ 別売りのドキュメント管理ソフトウェア『PageScope Workware』との連携により、スキャンしたデータを『PageScope Workware』に取り込み、文書の管理共有が行えます。PDF ファイルのサムネイル表示が可能なほか、ページ編集ウィンドウ内で、複数のドキュメントの結合、ページ順変更、ページ回転といったページ編集作業や、スキャンした紙ドキュメントに OCR 処理をかけることで、アプリケーションデータと同様に全文検索を行うことが可能です。
- ◆ スーパーG3 FAX ボード『FK-502』の拡張により、G3 対応 FAX として利用することが可能です。
パソコンからもダイレクトに FAX 送信指示が行え、FAX 受信データを BOX に自動保存し、必要なデータを選択してプリントアウトできますので、無駄な出力を省き、用紙コストの削減が可能です。
オプション

- ◆ 受信したFAXを相手先の発信元番号別にBOXに振分け、パソコンに取り込むことができます。取り込んだデータは、グループ内で共有したり必要に応じてプリントアウトしたりすることが可能です。

パソコンへの取り込みには同梱アプリケーションの『PageScope ScanDirect』が必要になります。

4. 多彩なペーパーハンドリングで、オフィスのカラー出力をサポート

- ◆ 上段トレイとマルチ手差しで256g/m²までの厚紙や官製はがき、封筒、OHP用紙へも出力も対応でき、幅広い用途に活用することができます。
- ◆ 電子ソート機能を標準装備していますので、専用のフィニッシャーを使わずに、大量部数の原稿を簡単に仕分けすることが可能です。さらにオプションのフィニッシャーを装着することで、ステープル、パンチホール、中綴じ製本など、幅広い仕上げ出力が行えます。

5. 情報漏れリスクを抑える様々なセキュリティ機能

- ◆ 『Active Directory』サービスをベースとしたネットワーク認証機能により、ネットワーク上での『bizhub C250』の利用を許可し、制限する機能に加えることが可能です。また本体に認証システムを搭載し、コピー/プリンタ/スキャン/FAXの各機能を個人レベルで利用権限を設定できます。
- ◆ 本体のハードディスク内に残存したプリント/スキャンデータの漏洩を防止する『HDDパスワードロック機能』や、HDD内のジョブデータを完全消去する『ランダムイレースフォーマット機能』を搭載しています。
- ◆ IPフィルタリング機能を使用することで、特定のIPアドレスからの出力を許可・制限することが可能です。
- ◆ 機密性の高い文書を出力する際に『機密プリント機能』を利用することで、プリント時に入力したパスワードを本体操作パネル側で入力するまで出力されませんので、指示を出したユーザーが確実に受取ることが可能です。

6. ユニバーサルデザインによる快適な操作性

- ◆ 操作パネルには大型液晶画面を採用、ハイコントラストで分かり易い表示で、誰もが簡単に使用することができます。パネル角度は使用環境に合わせて、7度、27度、45度の3段階から選べます。その他、液晶画面の拡大表示モード対応や押しやすいテンキー部のボタン形状など、細部まで行き届いたユニバーサルデザインを実現しています。

【主な仕様】

< コピー機能の仕様 >

製品名	bizhub C250		
形式	デスクトップ		
カラー対応	フルカラー		
読み取り解像度	600dpi		
書込み解像度	1,800dpi 相当 × 600dpi		
階調数	256 階調		
メモリ容量	512MB		
HDD 容量	40GB (標準)		
複写原稿	シート、ブック、立体物 (2.0kg まで)		
最大サイズ	A3		
複写サイズ	用紙サイズ	A3 ~ A6、A3 ワイド紙(最大 311 × 457mm)、官製はがき(100 × 148mm)	
	画像欠け幅	先端 : 4.2mm 以内、後端 : 4.2mm 以内、手前/奥側 : 3mm 以内	
ウォームアップタイム	110 秒以内		
ファーストコピータイム	フルカラー時 : 11.7 秒以下(A4 ヨコ) 白黒時 : 8.4 秒以下(A4 ヨコ)		
連続複写速度	フルカラー時	25 枚/分(A4) 13 枚/分(A3)、14 枚/分(B4)、25 枚/分(B5)	
	モノクロ時	25 枚/分(A4) 13 枚/分(A3)、14 枚/分(B4)、25 枚/分(B5)	
複写倍率	固定	等倍	1:1 ± 0.5% 以下
		拡大	1:1.15/1.22/1.41/2.00
		縮小	1:0.86/0.82/0.71/0.50
	固定任意	3 種類	
	ズーム	25% ~ 400% (0.1% 単位)	
	縦横独立変倍	25% ~ 400% (0.1% 単位)	
給紙方式	本体	2 段トレイ (上段 250 枚+下段 550 枚) 64g/m ² 紙	
	マルチ手差し	100 枚 (連続給紙可能) 80g/m ² 紙	
対応用紙坪量	本体	上段トレイ : 60 ~ 256g/m ² 、下段トレイ : 60 ~ 90g/m ²	
	マルチ手差し	60 ~ 256g/m ²	
連続複写枚数	1 ~ 999 枚		
電源	AC100V・15A(50Hz/60Hz)		
最大消費電力	1,5kW 以下		
大きさ(幅×奥行×高さ)	653 × 755 × 771 mm		
質量	約 94kg		
機械占有寸法(幅×奥行)	653 × 755 mm		

< プリンタ機能の仕様 >

形式	内蔵型	
CPU	PPC750FX-466MHz〔本体と共有〕	
メモリ	512MB〔本体と共有〕	
プリントサイズ	A3 ワイド、A3、A4、A5、B4、B5、B6	
連続プリント速度	連続複写速度と同じ	
解像度	1,800dpi 相当×600dpi	
ページ記述言語	PCL6、PostScript3 互換	
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX(NDS 対応)、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、HTTP、EtherTalk	
対応 OS	Windows 98SE、Windows Me、Windows NT4.0(SP6)、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、MacOS9.2~10.3	
搭載フォント	日本語	PCL:2 書体 PS:2 書体
	欧文	PCL:80 書体 PS:136 書体
インターフェイス	標準	10BASE-T/100BASE-TX
	オプション	パラレル (IEEE1284 準拠、コンパチブル、Nibble、ECP 対応)、USB2.0

< スキャン機能の仕様 >

形式	フルカラーキャナ
読取サイズ	最大 A3
読取解像度	600/400/300/200dpi
読取速度	カラー:25 枚/分 (600dpi、A4)、モノクロ:25 枚/分 (600dpi、A4)
機能	Scan to E-Mail、Scan to FTP、Scan to HDD、Scan to SMB、TWAIN
インターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX
対応プロトコル	SMTP、TCP/IP、HTTP (Web 取り出し時)、FTP、LDAP (アドレス検索)
出力フォーマット	シングル TIFF、マルチ TIFF、PDF、コンパクト PDF、JPEG

〔自動両面原稿送り装置 : DF-601〕 *オプション

形式	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ	A3ワイド、A3、A4、A5、B4、B5、B6
原稿の種類	35~128g/m ² (片面)、50~110g/m ² (両面および混在)、129~210g/m ² (厚紙モード片面のみ)
収容可能枚数	100枚 80 g/m ²
原稿交換速度	カラー:25枚/分 モノクロ:25枚/分 (A4ヨコ)
電源	本体供給
最大消費電力	60W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	586×519×135mm
質量	約14kg

〔自動両面ユニット : AD-503〕 *オプション

用紙種類	普通紙 (64~90g/m ²)、厚紙 (91~256g/m ²)
原稿サイズ	A3ワイド、A3、A4、A5、B4、B5、B6
電源	本体供給
最大消費電力	17W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	100×435×330mm
質量	約2.8kg

〔FAX キット：FK-502〕 *オプション

原稿サイズ	最大A3
受信サイズ	A5 - A3
相互通信	ECM / G3 (スーパー G3)
走査線密度	G3: 8×3.85、8×7.7、8×15.4、16×15.4line/mm
伝送時間	2秒台 (V.34, JBIG)
通信速度	2.4kbps - 33.6kbps
符号化方式	MH / MR / MMR / JBIG
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網(G3)
読み取り速度	約2.0秒 (A4 / 精細モード)
短縮ダイヤル	2,000件
プログラム	400件
グループ	100件

〔フィニッシャー：FS-501〕 *オプション

用紙種類	普通紙・特殊紙(60～256g/m ²)
用紙サイズ	A3ワイド(311×457mm)～A6：サブトレイ A3～B5：エレベートトレイ
モード	ソート/グループ/ソートステープル/グループパンチ/ ソートパンチ/ソートステープルパンチ
最大積載枚数	サブトレイ：250枚 60～90g/m ² エレベートトレイ：3,000枚(A4以下) 1,500枚(B4以上) 80g/m ²
ステープルモード種類	コーナー奥1箇所
ステープル枚数	最大50枚
装着可能オプション	ジョブセパレータ JS-601
電源	本体より供給
最大消費電力	63W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	538×637×978mm
質量	約40kg

〔フィニッシャー：FS-603〕 *オプション

用紙種類	普通紙・特殊紙(60～256g/m ²)
用紙サイズ	A3ワイド(最大311×457mm)～A6：エレベートトレイ A3～A4：ブックレットトレイ
モード	グループ/ソート/ソートステープル/ブックレットステープル グループパンチ /ソートパンチ /ソートステープルパンチ :PK-501 装着時
最大積載枚数	エレベートトレイ：1,000枚(A4以下)/500枚(B4以上) 80g/m ² ブックレットトレイ：20部(綴じ枚数2～5枚) 10部(綴じ枚数6～15枚)
ステープルモード種類	コーナー奥1箇所、手前1箇所/センター2箇所/中綴じ
ステープル枚数	最大50枚/中綴じ15枚(60ページ)
装着可能オプション	パンチキット PK-501
電源	本体より供給
最大消費電力	65W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	601×603×933mm
質量	約42kg

〔ジョブセパレータ：JS-601〕 *オプション

適用	FS-501
機能	第3トレイ、コピー/プリント/FAX 機能別排紙可能
用紙種類	普通紙(60~90g/m ²)
用紙サイズ	A3~A5
最大積載枚数	100枚(フル検出を検出するまで)
大きさ(幅×奥行×高さ)	341×527×149mm
質量	約2kg

〔パンチキット：PK-501〕 *オプション

適用	FS-603
パンチ穴数	2穴、 6.5±0.5mm
パンチ紙坪量	60-209g/m ²
パンチ紙サイズ	A3~B5
大きさ(幅×奥行×高さ)	90×560×170mm
質量	約3kg

〔給紙キャビネット：PC-403/PC-203/PC-103〕 *オプション

	PC-403	PC-203	PC-103
用紙種類	普通紙(60-80g/m ²)		
用紙サイズ	A4	A3~B6	
給紙容量	2,500枚 80g/m ²	550枚×2 64g/m ²	550枚×1 64g/m ²
電源	本体より供給		
最大消費電力	75W以下		
大きさ(幅×奥×高)	570×548×263mm		
質量	約26kg		約22kg

- ◇ 「bizhub」はコニカミノルタビジネステクノロジーズ(株)の登録商標です。
- ◇ その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。
- ◇ 製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。
- ◇ 本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。
- ◇ 本体価格には、感光体、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。

ご注意

- ◇ 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、官製はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
- ◇ 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

【オプション価格】

商品名		標準価格(税別)	取付料金(税別)
自動両面原稿送り装置	DF-601	180,000 円	4,000 円
オリジナルカバー	OC-501	10,000 円	
給紙キャビネット	PC-403	250,000 円	5,000 円
給紙キャビネット	PC-203	150,000 円	5,000 円
給紙キャビネット	PC-103	100,000 円	5,000 円
専用デスク	DK-502	50,000 円	2,000 円
自動両面ユニット	AD-503	70,000 円	4,000 円
フィニッシャー	FS-603	350,000 円	5,000 円
パンチキット	PK-501	50,000 円	3,000 円
フィニッシャー	FS-501	200,000 円	5,000 円
ジョブセパレータ	JS-601	25,000 円	2,000 円
FAX キット	FK-502	110,000 円	10,000 円
FAX 接続キット	MK-704	22,000 円	
オプション搭載キット	MK-706	18,000 円	
ローカル接続キット	EK-702	35,000 円	2,500 円
ステーブル針	MS-5D	4,800 円	

【保守契約料金】

チャージシステム(月額)

請求単位	フルカラーコピー	フルカラー プリント	モノカラー 2色カラー コピー/プリント	ブラック コピー/プリント
基本料金/月	3,000 円			
月間コピー/プリント枚数	カウント単価			
1~1,000 カウント/月	@40 円	@35 円	@25 円	@8 円
1,001~3,000 カウント/月	@35 円	@30 円	@20 円	@7 円
3,001 カウント以上/月	@30 円	@25 円	@20 円	@6 円

上記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。基本料金は各モードの月間カウント料金の合計が3,000 円に満たない場合に適用されます。

モノカラー・2色カラーモードには、モノカラー・2色カラーコピー/プリントが、モノクロモードにはモノクロコピー/プリントがカウントされます。

ご請求は、カウンタ数値から算出され、1ヶ月単位で行います。

契約期間は契約日より最長5年間とし、5年経過後はチャージ料金を変更させていただきます。

(6年目は8%、7年目以降は12%チャージ料金をアップさせていただきます)

記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご購入の際は、別途申し受けます。

スポットシステム

ご契約時にイメージングユニット・トナーをご購入いただきます。機器の修理とイメージングユニット・トナー・部品・その他の関連消耗品の供給及び交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。

詳細については、販売店担当者にお問合せください。

-----本件に関するお問合せ先-----

報道関係：

コニカミノルタホールディングス(株) 広報グループ
03-6250-2100

お客様：

コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)
フリーダイヤル0120-805039