

『コニカミノルタ デイマージュ X1』発売日決定のお知らせ

2005年8月5日

コニカミノルタフォトイメージング株式会社（社長：宮地 剛）の国内販売子会社であるコニカミノルタマーケティング株式会社（社長：島田 幸利）は、厚さ 19.5mm の薄型・先進的デザインのボディに、手ぶれ補正機構「Anti-Shake(アンチシェイク)」とレンズの出ない光学 3 倍「フラットズーム」GT レンズを内蔵し、デザイン性と高機能を両立した 800 万画素デジタルカメラ『コニカミノルタ デイマージュ X1』(以下「デイマージュ X1」)および「デイマージュ X1」用別売アクセサリーの発売日を以下の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。



| | |
|--------|--|
| 商品名 | 『コニカミノルタ デイマージュ X1』 プラストシルバー、ブラックローム、ワインレッド |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| 発売日 | 8月19日(金) |

「デイマージュ X1」用別売アクセサリー

| 名称および型番 | 希望小売価格(税別) | 発売日 |
|---|------------|----------|
| カメラケース CS-DG104 (ブラック、ホワイト、オレンジ、ブルー) | 3,000 円 | 8月19日(金) |
| 本革ケース CS-DG105 | 4,500 円 | |
| AC アダプターセット AC-402 | 6,000 円 | |
| マリンケース MC-DG1 | 25,000 円 | |
| 充電式リチウムイオン電池 NP-1 | 5,000 円 | |

< 「デイマージュ X1」の主な特長 >

1. 薄型コンパクトクラス最高レベル 800 万画素 CCD 搭載と新設計 GT レンズによる高画質
2. 新開発レンズユニットスイング方式による手ぶれ補正機構 Anti-Shake(アンチシェイク)と光学 3 倍「フラットズーム」内蔵
3. 携帯性とデザイン性に優れる厚さ 19.5mm の薄型コンパクトボディ
4. 明るいところでも見やすい 2.5 型ハイブライต์機能付き液晶モニター搭載
5. シーンセクターを初めとする多彩な撮影機能
6. USB 接続可能なクレードルなど活用の幅を広げるアクセサリー

薄型コンパクトタイプデジタルカメラにおいて。2005年8月1日現在。

お問い合わせ先

| | | |
|---------|--|---|
| 報道関係 | (一般紙、経済誌) | (写真業界紙/誌、専門誌、一般雑誌) |
| | コニカミノルタホールディングス株式会社 広報グループ TEL.03-6250-2100 | コニカミノルタフォトイメージング株式会社 総務部広報宣伝グループ TEL.03-3349-5044 |
| お客様 | コニカミノルタお客様センター フリーダイヤル 0120-162-414 | |
| インターネット | コニカミノルタホームページ カメラ統合ポータルサイト 「デイマージュ」製品情報サイト | : http://konicaminolta.jp : http://ca.konicaminolta.jp : http://konicaminolta.jp/dimage |