

多彩な機能でワークフローを効率化
デジタル複合機『bizhub 350/250/200』新発売

2005年8月24日

コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社(社長:太田 義勝)は、モノクロ毎分35枚/25枚/20枚(A4横)のデジタル複合機『bizhub* 350/250/200』の3機種を2005年9月2日より発売いたします。

*「bizhub」は、「活用するあらゆる人々を、さまざまなビジネスシーンの中枢、中核を担う存在にする」という基本コンセプトが込められたコニカミノルタデジタル複合機の新しい商品ブランドです。

【発売日】 2005年 9月 2日

【目標販売台数】 3機種合計 25,000台/年間 (国内)

【本体価格】

商品名	標準価格(税別)	搬入設置料金(税別)	備考
bizhub 350	1,050,000円	30,000円	コピー/プリンタ/ スキャナ機能標準
bizhub 250	820,000円	30,000円	
bizhub 200	770,000円	30,000円	

今回発売いたします『bizhub 350/250/200』は、充実したネットワーク機能でオフィス文書を電子データ化し、一元管理することによりワークフローの改善を可能にしました。従来の出力スピードの高速化・フィニッシング機能の充実による作業時間短縮といった量的生産性のみならず、文書の管理、社内・外とのコミュニケーションなど、ワークフローをあらゆる角度から総合的に見直すことによる「知的生産性の向上」を提案致します。

オフィス文書を電子化する多彩なネットワークスキャナ機能を標準搭載。別売のドキュメント管理ソフトウェア「PageScope Workware」と連携することで、電子データによる文書管理が効率的に行えます。

また、電子データで一元管理することにより、オフィス内のネットワークを利用したデータ共有が促進できるほか、文書を送信する際も直接Eメールに添付したり、また相手が一般電話回線を利用したファクス機の場合も「PC-FAX」で直接ファクス送信することが可能です。

さらに通信コストを大幅に削減できるネットワークFAX機能を強化しました。「インターネットFAX」機能をはじめ、イントラネットを利用した「IPアドレスFAX」機能や「IP中継FAX」機能により中継先から電話回線を利用した送信を行うことで社内や遠方への通信コストの削減効果を発揮します。ネットワークに障害が発生した際には自動で電話回線を使った通信に切り替えて送信しますので情報伝達の確実性が確保できます。コンパクトなビルトインフィニッシャー*に中綴じ機*を利用した簡易製本出力、さまざまなセキュリティ機能など、オフィスの生産性を総合的に向上させる商品となっております。

トナーには、粒子が小粒径で均質性に優れたコニカミノルタ独自製法による重合法トナー(デジタルトナー)を採用。文字・画像の再現性に優れるだけでなく、製造時の環境負荷への低減も実現しています。

* オプション対応

コニカミノルタは、進化するデジタル化・ネットワーク化にいち早く対応し、イメージングの領域でお客様に感動創造を与え続ける革新的企業、そして、高度な技術と信頼で市場をリードする新しいグローバル企業を目指してまいります。

【主な特長】

1. 多彩な出力ニーズに応える快適ペーパーハンドリング

- ▶ 均質・小粒径の重合法トナーの採用や、出力の生産性を落とすことなく利用できる標準装備の両面ユニットなどにより、毎分 35 枚 (A4 ヨコ) * の高精細・高画質と快適出力を実現しています。また、簡易製本や小冊子などの後工程を効率化できるフィニッシャーや中綴じ機もオプションでご用意しています。
* bizhub250 : 毎分 25 枚、bizhub200 : 毎分 20 枚
- ▶ PCL6 および PostScript3 互換の高速・高画質ネットワークプリンタを標準搭載。マルチプラットフォーム環境下でもオプションを追加することなく出力することが可能です。また、USB2.0 準拠 (Full-Speed) ポートの標準搭載も快適出力をサポートします。

2. 通信コストの削減に貢献する様々な FAX 機能

- ▶ 通信コストを大幅に削減可能な IP アドレス FAX 機能。イントラネットを活用することで、社内の FAX 通信費をゼロにすることができます。コピー画質と同等の 600dpi での通信や、一般回線を利用した場合と違和感の無い操作性・即時性も効果を発揮します*。
* オプション装着時
- ▶ IP 中継 FAX 機能を利用することで、中継先まではイントラネットの活用により通信費をかけず、中継先から G3FAX 送信を行わせることで、長距離への通信費を抑えることができます。また、複数持たなければならなかった電話回線を集約することも可能です*。
* オプション装着時
- ▶ 海外や遠距離への通信コスト削減に威力を発揮するインターネット FAX 機能 (W-Net FAX 規格) を標準装備。フルモード、600dpi 送受信の対応により、幅広い利用を実現します。
- ▶ オプションの FAX キットを装着することで、スーパーG3 対応の FAX 送受信が可能。PC から直接に FAX 送信が行えるため、無駄な出力を省き用紙コストを削減すると共に、画質劣化の無い FAX 送信を実現しています。

3. ドキュメントの管理に威力を発揮するスキャナ/ボックス機能

- ▶ サーバへのドキュメント蓄積に効果的な Scan to FTP 機能、サーバレス環境に威力を発揮する Scan to SMB 機能や社外への文書配信にも対応できる Scan to E-mail 機能を標準搭載。汎用性のあるファイルフォーマット TIFF/PDF から選択できます。
- ▶ オプションの大容量ハードディスクを装着することで、スキャンデータはもちろん、プリントデータやコピー文書*を保存することで、ドキュメントの管理や 2 次利用*をサポートします。また、FAX の送信文書も蓄積することができるので、通信管理の幅を大きく広げます。
* 2006 年春対応予定
- ▶ 受信した FAX 文書は相手先番号や受信ポートなどによって自動で振り分けが可能、サーバや各自の PC へ効率的にデータ配信することができます。これにより、無駄な紙出力を抑制できるだけでなく、受信文書の取り忘れや取違いを防いだり、他人に見られたくない文書などを各々の PC で閲覧したり、効果的なデータ運用を実現いたします。
* オプション装着時
- ▶ 必要に応じて、PC から簡単にスキャンボタンを登録できる「らくらくスキャナ」*をご用意しています。スキャナ利用はもちろん、FAX 受信文書の転送時には、自動で相手先や日付などによる仕分け機能、サーバの共有フォルダに蓄積した場合などはクライアントへポップアップにより着信通知をすることができ便利です。
* オプション
- ▶ 別売のドキュメント管理ソフトウェア「PageScope Workware」を利用すれば、様々なデータやスキャンデータを PDF ファイルにて一元管理することができます。クライアント PC 上でコピーや移動、削除、結合などが可能です。また、傾き補正や下地色除去、解像度変更、明るさ・コントラスト補正、写真画像補正といった多彩な編集機能がデータの効率的かつ有効な活用をサポートします。

4. ユニバーサルデザインによる快適操作性

- ▶ 操作パネルは、使用環境に合わせて 7 度、27 度、45 度の 3 段階に調節できます。液晶部分の拡大表示モードや押しやすいボタン形状、用紙の視認性を高めるアースカラーを基調とした配色、勝手・逆手のどちらでも握りやすい形状の給紙カセットグリップなど、誰もが心地よく使用するための細部まで行き届いたユニバーサルデザインを実践しています。

【主な仕様】

本体仕様

機種名	bizhub350		bizhub250		bizhub200	
形式	デスクトップ					
解像度	600×600dpi (読取り・書き込み)					
階調	256 階調					
メモリ容量	標準	192MB				
	最大	320MB (オプションの128MBメモリ装着時)				
ハードディスク	40GB (オプション)					
複写原稿	シート、ブック、立体物 (2.0kg まで)					
最大原稿サイズ	A3					
複写サイズ	トレイ	A3～A5、B6 タテ				
	手差し	A3～A5、B6 タテ、A6 タテ、はがき				
複写紙種類	トレイ	普通紙、再生紙				
	手差し	普通紙、再生紙、厚紙、薄紙、OHP、はがき、封筒、ラベル用紙				
画像欠け幅	先端/後端：4mm 手前/奥側：4mm					
ウォームアップタイム	主電源 ON より 24 秒以下 (室温 23) 副電源 ON より 14 秒以下 (室温 23)					
ファーストコピータイム	4.8 秒以内			5.3 秒以内		
連続複写速度 (枚/分)	A4 ヨコ	35	25	20		
	A4 タテ	27	19	17		
	B5 ヨコ	40	27	22		
	B5 タテ	30	22	18		
	A3	20	14	13		
	B4	23	17	15		
複写 倍率	固定 倍率	等倍	1 : 1 ± 0.1% 以下			
		拡大	1 : 1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000			
		縮小	1 : 0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 / 0.930 (小さめ)			
	任意設定倍率		3 種類設定可能			
	ズーム		25% ~ 400% (0.1% 単位)			
	縦横独立変倍		25% ~ 400% (0.1% 単位)			
給紙方式/給紙量	本体トレイ：550 枚 × 2 段 (64g/m ²) + 手差し 150 枚 (80g/m ²)					
対応用紙坪量	本体トレイ：56 ~ 90g/m ² 、手差し：50 ~ 210g/m ²					
連続複写枚数	1 ~ 999 枚					
両面コピー	ノンスタック方式 用紙サイズ：A3 ~ A5 タテ 対応用紙坪量：56 ~ 90g/m ²					
インターフェース	Ethernet100Base-TX/10Base-T、USB2.0 準拠 (Full-Speed)					
電源	AC100V 13.2A ± 10% 50/60Hz 共通					
最大消費電力	1.35kW ± 10%					
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	677 × 710 × 718mm					
機械占有寸法 (幅 × 奥行)	987 × 710mm (手差しトレイを開いた状態)					
質量	約 74 kg					

スキャナ機能（標準装備）

形式	白黒スキャナ
読取サイズ	本体仕様に準ずる
読取解像度	200 × 100/200 × 200/400 × 400/600 × 600dpi
読取速度 ^{*1}	片面 70 枚/分(A4 ヨコ、200dpi) 41 枚/分(A4 ヨコ、600dpi)
機能	Scan to E-mail/FTP/SMB/HDD ^{*2}
インターフェイス	Ethernet100Base-TX/10Base-T
対応プロトコル	SMTP、FTP、SMB
出力フォーマット	TIFF (シングルページ/マルチページ選択可能 ^{*3})、PDF
対応 OS	Windows98SE/Me/ NT4.0 SP6/2000/XP

*1 オプションの DF-605 装着時 *2 オプションの HD-504 装着時 *3 Scan to FTP/SMB/HDD 時

プリンタ機能（標準装備）

形式	内蔵型	
連続プリント速度	本体仕様に準ずる	
解像度	600 × 1,500dpi 相当	
メモリ容量	192MB (本体と共通)	
ハードディスク	40GB (本体と共通) ^{*1}	
ページ記述言語	PCL6、PostScript3 互換	
内蔵フォント	PCL	日本語 4 書体 (HG 明朝 L/HGP 明朝 L/HG ゴシック B/HGP ゴシック B) 欧文 80 書体
	PS3	日本語 2 書体 (HG 明朝 L/HG ゴシック B) 欧文 136 書体
インターフェース	Ethernet100Base-TX/10Base-T、USB2.0 準拠 (Full-Speed)、IEEE1284 ^{*2}	
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX (NDS 対応)、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、Apple Talk (PAP)	
対応 OS	Windows98SE/Me/NT4.0 SP6/2000/XP/Server2003 MacOS9.2、MacOS (10.2 または 10.3)	

*1 オプションの HD-504 装着時 *2 オプションの EK-502 装着時

インターネット FAX 機能（標準装備）

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、POP3 インターネット FAX (T.37 FullMode) に対応
送信確認/能力交換	インターネット FAX (T.37 FullMode) に対応、DSN/MDN 使用
送信原稿サイズ	A3/B4/A4
解像度	200 × 100/200 × 200/400 × 400/600 × 600dpi
データフォーマット	電子メール形式：MIME 添付ファイル形式：TIFF-F
送信宛先指定	メールアドレスを直接入力または最大 540 件 登録可能
同報 (順次同報)	最大 300 宛先
データ圧縮方式	MH、MR、MMR

FAX 機能 (オプションの FK-503 装着時)

適用回線	一般加入回線、NCC 回線、ファクシミリ通信網 (G3)
走査線密度	16dot/mm × 15.4line/mm、8dot/mm × 15.4line/mm 8dot/mm × 7.7line/mm、8dot/mm × 3.85line/mm
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200 16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps
符号化方式	JBIG/MMR/MR/MH
通信モード	スーパーG3
送信原稿サイズ	最大 A3 (オプションの DF-605 装着時、最大 1,000mm まで)
記録サイズ	A3/B4/A4 ヨコ/A4 タテ/B5 ヨコ/A5 ヨコ
伝送時間	2 秒台
メモリ容量	本体と共通
短縮ダイヤル	540 件
ワンタッチダイヤル	540 件 (短縮ダイヤルの内数)
プログラムダイヤル	30 件 (短縮ダイヤルの内数)
順次同報送信	最大 300 ヶ所

IP アドレス FAX 機能 (オプションの FK-503 または SU-501 装着時)

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP
送信原稿サイズ	A3/B4/A4
解像度	200 × 100/200 × 200/400 × 400/600 × 600dpi
データフォーマット	TIFF-F
送信宛先指定	PC の IP アドレス/ホスト名をワンタッチダイヤルに登録 (最大 540 件)
同報 (順次同報)	最大 300 宛先
データ圧縮方式	MH、MR、MMR

自動原稿送り装置 DF-605 (オプション)

原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿種類	普通紙・特殊紙 (片面: 35 ~ 128g/m ² 両面: 50 ~ 128g/m ²)
使用紙サイズ	A3 ~ A5、B6 タテ
原稿積載量	最大 80 枚 (80g/m ²) 同系列/異系列混載原稿対応
原稿交換速度	41 枚/分 (片面、A4 ヨコ) コピー時
使用電源	本体より供給
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	582 × 558 × 145mm
質量	約 10kg

給紙キャビネット (オプション)

型番	PC-202	PC-402
用紙種類	普通紙 (60 ~ 90g/m ²)	
用紙サイズ	A3 ~ B6	A4
給紙段数容量	550 枚 × 2 段 (64g/m ²)	2,500 枚 (80g/m ²)
電源	本体より供給	
最大消費電力	15W 以下	48W 以下
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	570 × 548 × 263mm	
質量	約 22kg	約 26kg

フィニッシャーFS-508 (オプション)

用紙種類		普通紙・特殊紙(50~210g/m ²)
用紙サイズ		A3~B6 タテ、A6 タテ
モード	標準	ノンソート/ソート/グループ/ ソートステープル/グループステープル
	パンチ機能 ^{*1}	ノンソートパンチ/ソートパンチ/グループパンチ ソートステープルパンチ/グループステープルパンチ
最大積載枚数	第1トレイ	200枚(普通紙50~90g/m ² 、A4以下) 20枚(厚紙、OHP、はがき、封筒、ラベル用紙)
	第2トレイ ^{*2}	1,000枚(普通紙50~90g/m ² 、A4以下) 20枚(厚紙、OHP、はがき、封筒、ラベル用紙)
ステープル	種類	コーナー奥1箇所、手前1箇所、センター2箇所
	枚数	最大50枚
	用紙サイズ	A3~A5 ヨコ
	対应用紙坪量	56~90g/m ²
装着可能オプション		排紙トレイ OT-601、パンチユニット PU-501 中綴じ機 SD-502 ^{*3} 、メールピンキット MT-501 ^{*3}
電源		本体より供給
最大消費電力		66W 以下
大きさ(幅×奥行×高さ)		319(435)×558×573mm ()内はトレイ引出し時
質量		約21.4kg

*1 オプションのPU-501 装着時 *2 第2トレイの積載量は装着オプションにより異なります

*3 併用できません

フィニッシャー装着オプション

型番	PU-501	SD-502	MT-501
パンチ穴数/ピン数	2穴	1ピン	4ピン
用紙種類	普通紙(56~90g/m ²)		
用紙サイズ	A3~B5	A3/B4/A4 タテ B5 タテ	A4/B5/A5 タテ
最大積載枚数	-	200枚または20部	125枚×4ピン
ステープル枚数	-	最大15枚	-
電源	フィニッシャーより供給		
大きさ(幅×奥行×高さ)	114×461×136mm	445×203×478mm	340×509×387mm
質量	約1.9kg	約9.3kg	約8kg

* bizhub、PageScope はコニカミノルタビジネステクノロジー株式会社の登録商標です。

* Windows および Windows NT は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

* その他の社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

【オプション/消耗品価格】

オプション

商品名	標準価格(税別)	取付料金(税別)	備考
自動原稿送り装置 DF-605	180,000 円	4,000 円	
オリジナルカバー OC-502	8,000 円	-	
給紙キャビネット PC-402	250,000 円	5,000 円	2,500 枚、A4 サイズのみ
給紙キャビネット PC-202	150,000 円	5,000 円	550 枚×2 段
専用デスク DK-501	50,000 円	2,000 円	
フィニッシャー FS-508	180,000 円	5,000 円	ステープル FS、2 ピン排紙
メールピンキット MT-501	100,000 円	4,000 円	FS-508 用、4 ピン
中綴じ機 SD-502	150,000 円	5,000 円	FS-508 用、中折/中綴じ
パンチユニット PU-501	50,000 円	3,000 円	FS-508 用、FS 内蔵型
排紙トレイ OT-601	7,000 円	2,000 円	FS-508 用、1 ピン追加 合計 3 ピン
セパレータ JS-502	20,000 円	4,000 円	本体：250 枚、ピン：100 枚
FAX キット FK-503	120,000 円	10,000 円	G3 ファクス、SU-501 同梱
回線拡張キット ML-502	120,000 円	5,000 円	FK-503 用、G3 ファクス 2 回線拡張
ハンドセット HS-501	38,000 円	4,000 円	TEL/FAX 切換機能付き
済みスタンプユニット SP-501	5,000 円	1,000 円	約 10,000 回分×1 個
スキャナユニット SU-501	24,000 円	2,500 円	らくらくスキャナ/IP ファクス拡張、32MB メモリ含
拡張メモリ 32MB EM-303	15,000 円	4,000 円	本体メモリ拡張、コピー/プリンタ/ファクス機能 共通
拡張メモリ 64MB EM-304	30,000 円	4,000 円	
拡張メモリ 128MB EM-305	60,000 円	4,000 円	
ハードディスク HD-504	80,000 円	4,000 円	40GB
セキュリティキット SC-503	後日発売		HDD データの暗号化
ローカル接続キット EK-502	12,000 円	3,000 円	セントロ接続用
防湿ヒータ 1C	18,000 円	2,500 円	

*同時装着出来ないオプションもあります。

消耗品

商品名	標準価格(税別)	備考
交換用スタンプ	1,100 円	約 10,000 回分×1 個
ステープル針 MS-5D	4,800 円	FS-508 用、5,000 針×3 個
ステープル針 MS-2C	4,400 円	SD-502 用(中綴じ用) 2,000 針×4 個

【保守契約料金】

bizhub350/250/200 をご購入の際には、保守サービスシステムとして、チャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択して頂きます。

チャージシステム（月額）

bizhub350	基本料金/月	
	8,000 円（1,000 カウント分含む）	
	月間コピー/プリント枚数単価	
	1,001～5,000 カウント	@6.5 円
	5,001～10,000 カウント	@6.0 円
bizhub250/200	基本料金/月	
	2,490 円（300 カウント分含む）	
	月間コピー/プリント枚数単価	
	301～1,000 カウント	@7.8 円
	1,001 カウント以上	@7.3 円

上記料金には、感光体および現像材の貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。基本料金は、月間カウント料金の合計が bizhub350 は 8,000 円、bizhub250/200 は 2,490 円に満たない場合に適用されます。

ご請求は、カウンタ数値から算出され、1 ヶ月単位で行います。

（但し、通過低減方式により各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。）

契約期間は契約日より最長 5 年間とし、5 年経過後はチャージ料金を変更させていただきます。

（6 年目は 8%、7 年目は 12%チャージ料金をアップさせていただきます）

記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご購入の際は、別途申し受けます。

スポットシステム

ご契約時に、感光体・現像材・トナーをご購入いただきます。機械の修理と感光体・現像材・トナー・部品、その他の関連商品の供給及び交換をお客様のご要請の都度、有償でお引受けするシステムです。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

-----本件に関するお問合せ先-----

報道関係：コニカミノルタホールディングス（株）広報グループ
03 - 6250 - 2100

お客様：コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）
フリーダイヤル 0120 - 805039