

デジタルカラー複合機のラインアップを強化 操作性向上を追求した新コンセプトデザイン採用の「bizhub (ビズハブ)C353/C253/C203」 新発売

2007年8月21日

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社(社長:木谷 彰男 以下コニカミノルタ)は、デジタルカラー複合機の新製品として、「bizhub C353」(カラー/モノクロともに毎分 35 枚※)、「bizhub C253」(カラー/モノクロともに毎分 25 枚※)、「bizhub C203」(カラー/モノクロともに毎分 20 枚※)の 3 機種を 2007 年 9 月 3 日より発売いたします。 ※いずれもA4ヨコ

商品名	bizhub C353	bizhub C253	bizhub C203
標準価格(税別)	1,600,000 円	1,270,000 円	1,080,000 円
搬入設置料金(税別)	50,000 円		
発売日	2007年9月3日		
目標販売台数(国内)	50,000 台/年間		

今回発売いたします「bizhub C353/C253/C203」は、bizhub C550 などの上位機種に搭載している豊富な機能と高生産性を継承した、オフィス向け普及クラスのデジタルカラー複合機です。

「bizhub^{※1}」シリーズに搭載され好評を得ている統合制御システム「bizhub OP」^{※2}に更なる改良を加えたファームウェアを新開発のエンジンと組み合わせると共に、操作性の向上とユニバーサルデザインを追求した新デザインコンセプトを採用し、これからのオフィス空間との調和を目指しています。

本製品は、オフィスにおいて広がりを見せるドキュメント活用シーンに応えるべく、プリント・スキャン・BOX機能等のネットワーク機能を標準装備しているほか、指静脈や、FeliCa^{※3}などの非接触ICカードによるユーザー認証機能にオプションで対応するなど、セキュリティ管理機能も強化しています。

また、カラー・モノクロともに毎分 70 枚(A4ヨコ、300dpi)の高速スキャン機能、片面印刷時と同等の生産性を実現した両面印刷機能など、高い生産性を達成しています。

さらに、Windows Vista^{※4}のDPWS(Device Profile for Web Service)プロトコルへの対応のほか、XPS(XML Paper Specification)ファイルに対応したスキャン機能やダイレクトプリント機能を搭載し、Windows Vista^{※4}との親和性を高めています。

コニカミノルタは、カラー出力分野における商品ラインアップの一層の充実を図り、多様化するお客様のご要望と期待に応えてまいります。

※1:「bizhub」は、「活躍するあらゆる人々を、さまざまなビジネスシーンの中核、中核を担う存在にする」という基本コンセプトが込められたコニカミノルタ デジタル複合機の商品ブランドです。

※2:オフィス環境とITの進展に対応する新制御システム「bizhub Open Platform」。全てのデータとジョブを統合制御し複数ジョブをリアルタイム処理する「bizhub ARCHITECTURE」。統合プロトコルの採用とAPIの標準化により関連アプリケーションの開発、カスタマイズが容易になる「bizhub Open API」。各種記述言語とプロトコルに対応し統合プリンタドライバによる操作性の向上、高速・高画質プリントを実現する「EMPERON PRINT SYSTEM」、の3要素から構成されています。

※3:FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

※4:Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。

【主な特長】

1. 操作性の向上とオフィス空間との調和を追求した新コンセプトデザイン

上下左右に可動の大型カラー液晶パネルの採用や機器の状態を知らせる LED ランプを各所に配置することによりユーザビリティを高めると同時に、オフィスインテリアとの調和を意識したスタイリッシュなデザインに仕上げました。

さらに、スタートボタンとデータランプには赤緑色弱の方にも識別しやすい青色 LED を採用するなど、機器の隅々にまでユニバーサルデザインの考え方を導入し、NPO 法人 CUDO (カラーユニバーサルデザイン機構) によるカラーユニバーサルデザイン認証を取得しています。

2. 次世代のオフィス環境を視野に入れたネットワーク機能

次世代ネットワークの IPv6 に対応したネットワークプリント機能や Scan to E-mail/SMB/FTP/BOX、TWAIN スキャン機能を標準搭載。また、各スキャン機能と FAX 送信などを 1 度の操作で同報することが可能なユニバーサルセンド機能を装備することで、オフィスワークの効率化に貢献します。

スキャン文書はもちろん、コピー文書やプリント文書、受信 FAX 文書など、BOX に保存されたデータは本体操作パネルや Web ブラウザを利用してプレビュー画像を確認しながら出力や配信指示を行うことが可能です。

3. Windows Vista の DPWS プロトコルに対応

Windows Vista に搭載されている DPWS (Device Profile for Web Services) プロトコルに対応。ネットワークに接続された bizhub C353/C253/C203 は自動的に検出され、必要なデバイスドライバも容易にインストールすることができます。Web サービスを利用した効率的なプリントやスキャンが可能です。

4. XPS フォーマットにも対応した高速スキャン、ダイレクトプリント機能

スキャン機能では、カラー・モノクロともに毎分 70 枚 (A4 ヨコ、300dpi) の高速読み込みを実現。紙文書の電子化促進に貢献します。さらに Windows Vista の標準ドキュメントフォーマットである XPS (XML Paper Specification) にも対応。紙文書をスキャンする際、XPS フォーマットに変換して PC やサーバへ送信することができます。

また、同梱ソフトウェアの PageScope Direct Print により、PDF/TIFF/JPEG/XPS ファイルなどをデスクトップアイコンにドラッグ & ドロップするだけで、アプリケーションやプリンタドライバを介さず、ダイレクトにプリントすることができます。

5. オプションでホスト USB インターフェースに対応

ホスト USB インターフェースにオプションで対応し、PC を介さずに USB メモリ内のファイルをダイレクトにプリントすることや、スキャンした紙文書を USB メモリに直接、保存することができます。

管理者により、USB メモリの使用を全面禁止またはユーザー毎に禁止/使用可能の設定を行うことも可能です。

※デバイス接続 I/F キット EK-603 およびオプション搭載キット MK-711 が必要です。

PDF(ver1.6 まで)/JPEG/TIFF/XPS ファイルのみの対応です。

6. 優れた生産性と高画質

オンデマンド・プリント市場向けカラー高速機「bizhub PRO C6500」にも採用されている、低温定着が可能で従来よりも更に粒形を整えた新開発の重合法トナー（デジタルトナーHD）の採用により、こすれや剥がれに強く再現性の高い出力を実現しました。

また、画像制御を大幅に見直すことにより、色調整にかかる時間を大幅に短縮しました。さらに、通紙機構や制御の改良により両面印刷時でも生産性を落とすことなく出力することができます。

さらに全てのトレイにおいて 256g/m²までの厚紙に対応可能なほか、長尺紙など、さまざまなメディア出力にも応える仕様に仕上げました。

7. オフィスの情報を守るマネジメント機能とセキュリティ機能

最大 1,000 部門まで管理可能な「部門管理」機能は、利用可能な機能や出力枚数などを制限することで、きめ細かな管理を行うことができます。さらにユーザー認証との併用により、部門とあわせて個人単位での制限や機能別の利用状況を把握することができます。

また、これらの利用状況は「PageScope VISUALCOUNT-MASTER」（別売）を利用することで、サーバヘデータを自動集計してグラフ表示を行えるので、機器の最適配置や部門の経費処理に役立ちます。

指静脈による認証が行えるオプションの「生体認証装置 AU-101」または、FeliCa などの非接触 IC カードに対応した「IC カード認証装置 AU-201」を装着することで、ユーザー認証時の煩わしいパスワード入力を行うことなく、確実な機器利用制限と共に利用管理が行えます。プリントデータは本体に一時蓄積され、認証装置に指または IC カードをかざすだけでそのユーザーデータが出力開始されるため、出力管理を行いつつもユーザーに手間をかけることもありません。また、他人に出力物を見られたり誤って持ち去られたりすることも防ぐことができます。

さらに、スキャンを行う際に暗号化 PDF を指定することで、パスワードを入力しなければファイルを開くことができないように設定したり、印刷や画像編集を制限したりすることができるので、不正閲覧や不正利用を抑止することが可能です。

ハードディスクに蓄積されたデータは、ジョブごとに自動的に上書き消去が行えるうえ、オプションの「セキュリティキット SC-503」を利用することで全てのジョブデータを暗号化することができます。また HDD ロック機能により、機器識別を行なったうえでパスワードが一致しなければハードディスクが認識されないようにできるため情報漏えいリスクを低減します。

8. ネットワークとの親和性を向上させた充実の FAX 機能

最大 2 回線のスーパーG3FAX を装備できると共に、サーバなどを必要とせず既存のネットワークを利用してカラーでの送受信が可能な「IP アドレス FAX」機能、フルモードに対応した「インターネット FAX」機能、IP テレフォニー環境への対応が可能な「SIP-FAX」機能など、お客様の用途や環境に合わせた通信方式をご導入いただけます。

受信した FAX は、相手先 TSI（伝送加入者情報）により振り分けが可能で E-mail/SMB/FTP の各宛先に転送を行うか、本体のハードディスクに保存し共有を行えば、ペーパーレス化を促進すると共に電子データとしての活用法を高めることができます。

誤送信を抑止するため、送信前に必ず宛先の一覧を表示して確認が行える「宛先確認表示」機能や、指定した宛先番号と相手先から受ける CSI（着呼側加入者識別情報）の認証を行い、誤接続を防止する「宛先確認送信」機能、各ユーザーと登録宛先にレベルを設定することで表示できる宛先を制限する機能や、管理者以外の宛先登録を禁止したり直接ダイヤル入力を禁止したりする機能を搭載しています。

※スーパーG3FAX/IP アドレス FAX/SIP-FAX 機能の拡張には、オプションの FAX キット FK-502 およびオプション搭載キット MK-711 が必要です。インターネット FAX 機能は、本体に標準搭載の機能です。

※カラー原稿の送受信は、IP アドレス FAX / SIP-FAX 機能に対応したカラーbizhub シリーズ間でのみ行えます。

【主な仕様】

コピー機能の仕様

製品名	bizhub C353		bizhub C253		bizhub C203		
形式	デスクトップ						
カラー対応	フルカラー						
読取り解像度	600dpi × 600dpi						
書込み解像度	1,800dpi 相当 × 600dpi						
階調性	256 階調						
メモリ容量	1GB						
HDD 容量	60GB						
複写原稿	シート、ブック、立体物(最大 2kg)						
最大サイズ	A3						
複写サイズ	用紙サイズ	A3～A5、A6 ﾀﾝ、B6 ﾀﾝ、A3 ワイド(最大 311 × 457mm) 官製はがき(100×148mm)、封筒					
	画像欠け幅	先端: 4mm、後端: 3mm、手前/奥側: 3mm					
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時)	主電源 ON から	75 秒以下		80 秒以下			
	副電源 ON から	カラー: 41 秒以下 モノクロ: 30 秒以下		カラー: 37 秒以下 モノクロ: 27 秒以下			
ファーストコピータイム※1	カラー	8.5 秒以下		11.7 秒以下			
	モノクロ	5.9 秒以下		7.7 秒以下			
連続複写速度		カラー	モノクロ	カラー	モノクロ	カラー	モノクロ
	A4 ヨコ・B5 ヨコ	35 枚/分	35 枚/分	25 枚/分	25 枚/分	20 枚/分	20 枚/分
	B4	20 枚/分	20 枚/分	14 枚/分	14 枚/分	14 枚/分	14 枚/分
	A3	17 枚/分	17 枚/分	12 枚/分	12 枚/分	12 枚/分	12 枚/分
複写倍率	固定	<等倍> 1:1±0.5%以内 <拡大> 1:1.154/1.224/1.414/2.000 <縮小> 1:0.866/0.816/0.707/0.500					
	固定任意	3 種類					
	ズーム	25～400%(0.1%単位)					
	縦横独立変倍	25～400%(0.1%単位)					
給紙方式	本体	トレイ 2 段: ユニバーサルトレイ 550 枚 × 2 段 (64g/m ² 紙)					
	マルチ手差し	150 枚 (80g/m ² 紙)					
対応用紙坪量※2	本体	60～256g/m ²					
	マルチ手差し	60～271g/m ²					
	両面	64～256g/m ²					
連続複写枚数	1～999 枚						
電源	AC100V・15A(50/60Hz)						
最大消費電力	1.5kW 以下						
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	643 × 852 × 770mm						
質量	約 99kg						
機械占有寸法 (幅 × 奥行)	991 × 852mm(手差しトレイを開いた状態)						

※1 A4 ヨコ、等倍、上段給紙トレイ、原稿ガラスの場合

※2 210g/m²以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。

プリント機能の仕様 (bizhub C353/C253/C203 共通)

形式	内蔵型	
連続プリント速度	本体仕様に準ずる	
解像度	本体仕様に準ずる	
ページ記述言語	PCL6、PostScript3 互換	
メモリ容量	本体仕様に準ずる	
用紙サイズ	A3～A5、A6 ㍻、B6 ㍻、A3 ワイド(最大 311×457mm)、 官製はがき(100×148mm)、封筒、 長尺紙(210×458～297×1,200mm) [※]	
内蔵フォント	PCL: 日本語 4 書体 (HG 明朝、HGP 明朝 L、HG ゴシック B、 HGP ゴシック B)、欧文 80 書体 PS3: 日本語 4 書体 (HG 明朝、HGP 明朝 L、HG ゴシック B、 HGP ゴシック B)、欧文 137 書体	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD、Raw、SMB、IPP)、EtherTalk、IPX/SPX	
対応 OS	PCL	Windows NT4.0 SP6/2000 SP3/XP/XP x64/Vista/Vista x64/ Server 2003/Server 2003 x64
	PS	Windows 2000 SP3/XP/XP x64/Vista/Vista x64/ Server 2003/Server 2003 x64、Mac OS 9.2 以上、 Mac OS X (10.2/10.3/10.4/10.4Intel 版)
	XPS	Windows Vista/Vista x64
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0 (High-Speed)	

※ 長尺紙の出力は、MacOSには非対応です。対应用紙坪量は 127～210g/m²です。

スキャン機能の仕様 (bizhub C353/C253/C203 共通)

形式	フルカラーキャナ	
読取りサイズ	最大 A3	
読取り解像度	600/400/300/200dpi	
読取り速度	カラー・モノクロとも 70 枚/分 [※] (300dpi、A4 ヱコ)	
対応プロトコル	SMTP、FTP、SMB、HTTP	
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF、コンパクト PDF、XPS	
対応 OS	TWAINドライバ	Windows NT4.0 SP6/2000 SP4/XP/XP x64/Vista/ Vista x64
	Scan to SMB	Windows 98SE/ME/NT4.0 SP6/2000/XP/Server 2003/ Vista/Samba3.0/Mac OS X (10.4)

※ 原稿の種類やモードによって、読み取り/画像取り込み速度は異なります

インターネット FAX 機能の仕様 (bizhub C353/C253/C203 共通)

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、POP3、Simple モード、 Full モード (ITU-T.37 および W-NETFAX に準拠) に対応
送信原稿サイズ	最大 A3
解像度	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	電子メール形式: MIME ファイル形式: TIFF-F、TIFF-S
宛先登録	メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録 (最大 2,000 件)
同報 (順次同報)	最大 605 宛先 (宛先がインターネット FAX のみの場合: 最大 505 宛先)
データ圧縮形式	TIFF-S:MH TIFF-F:MH/MR/MMR

IP アドレス FAX 機能の仕様 (オプション)

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP
送信原稿サイズ	最大 A3
解像度	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	カラー: PDF モノクロ: TIFF-F、TIFF-S
宛先登録	IP アドレスをワンタッチダイヤルに登録 (最大 2,000 件)
同報 (順次同報)	最大 605 宛先 (宛先が IP アドレス FAX のみの場合: 最大 505 宛先)

FAX 機能の仕様 (オプション)

原稿サイズ	最大 A3
受信サイズ	A3~A5
相互通信	ECM/G3(スーパーG3)
走査線密度	G3:8X3.85、8X7.7、16X15.4line/mm 200X200dpi、400X400dpi、600X600dpi
伝送時間	2 秒台 (V.34、JBIG)
通信速度	2.4kbps-33.6kbps
符号化方式	MH/HR/MMR/JBIG
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網 (G3)
読み取り速度	2.0 秒 (A4/精細モード)
短縮ダイヤル	2,000 件
プログラムダイヤル	400 件
グループ	100 件

自動両面原稿送り装置 DF-611(オプション)

形式	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ	A3、A4、A5、B4、B5、B6 ㄴ、はがきㄴ
原稿の種類	普通紙・特殊紙 35～210g/m ² (片面)、50～128g/m ² (両面および混載)
原稿積載枚数	130 枚 (64g/m ² 紙)
原稿交換速度	カラー、モノクロとも 55 枚/分* (A4 ヨコ)

* コピー時(600dpi)

ジョブセパレーター JS-505(オプション)

用紙種類	上段トレイ	普通紙(60～90g/m ²)
	下段トレイ	普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～271g/m ²)、特殊紙
用紙サイズ	上段トレイ	A3、A4、A5 ㄴ、B4、B5
	下段トレイ	A3 ㄴ、A3、A4、A5、A6 ㄴ、B4、B5、B6 ㄴ、はがきㄴ
トレイ容量	上段トレイ	50 枚(普通紙)
	下段トレイ	150 枚(普通紙)、20 枚(厚紙)
電源	本体より供給	
最大消費電力	40W 以下	
大きさ(幅×奥行×高さ)	423X477X130mm	
質量	約 5kg	

フィニッシャーFS-519(オプション)

用紙種類	普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～300g/m ²)	
用紙サイズ	A3 ㄴ、A3、A4、A5、A6 ㄴ、B4、B5、B6 ㄴ、はがきㄴ	
トレイ容量	第1トレイ	普通紙:200 枚/厚紙・特殊紙:20 枚
	第2トレイ	A4 以下:1,000 枚/B4 以上:500 枚/厚紙・特殊紙:20 枚
ステープルモード種類	コーナー奥 1 カ所、コーナー手前 1 カ所、サイド 2 カ所	
ステープル枚数	最大 50 枚(60～90g/m ²)	
装着可能オプション	PK-515/OT-602/SD-505/MT-502	
電源	本体より供給	
最大消費電力	66W 以下	
大きさ(幅×奥行×高さ)	352X558X1,104mm	
質量	約 33kg	

パンチキット PK-515(オプション)

適用	FS-519
パンチ穴数	2 穴、Φ6.5±0.5mm
パンチ紙坪量	60～256g/m ²
パンチ紙サイズ	A3～B5
電源	フィニッシャーより供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	フィニッシャー内蔵型
質量	約 1.9kg

中綴じ機 SD-505(オプション)

適用	FS-519
用紙種類	普通紙(60~90g/m ²)、厚紙(91~209g/m ²)
用紙サイズ	A3, B4, A4 ﾀﾞｲ、B5 ﾀﾞｲ
トレイ容量	200 枚(普通紙)または 20 部
ステープルモード種類	中綴じ 2 カ所
ステープル枚数	最大 15 枚
電源	フィニッシャーより供給
大きさ (幅×奥行×高さ)	ユニット A: 48X399X121mm ユニット B: 445X478X203mm
質量	ユニット A: 約 1.9kg ユニット B: 約 7.4kg

メールピンキット MT-502(オプション)

適用	FS-519
ピン数	4 ピン
用紙種類	普通紙(60~90 g/m ²)
用紙サイズ	A4、B5、A5 ﾀﾞｲ
トレイ容量	125 枚 X4
大きさ(幅×奥行×高さ)	340X509X387mm
質量	約 8kg

排紙トレイ OT-602(オプション)

適用	FS-519
機能	第 3 トレイ、コピー/プリント/FAX 機能別排紙
用紙種類	普通紙(60~90 g/m ²)、厚紙(91~300g/m ²)
用紙サイズ	A3 7ｲﾄﾞ [*] 、A3、A4、A5、A6 ﾀﾞｲ、B4、B5、B6 ﾀﾞｲ、はがきﾀﾞｲ
トレイ容量	200 枚(普通紙)または 20 部
大きさ(幅×奥行×高さ)	282X368X57mm
質量	約 0.7kg

給紙キャビネット PC-405/PC-204/PC-104 (オプション)

	PC-405	PC-204	PC-104
用紙種類	普通紙(60-90g/m ²) 厚紙(91-256g/m ²)		
用紙サイズ	A4	A3~A5	
給紙容量	2,500 枚 (80g/m ²)	550 枚 × 2 (64g/m ²)	550 枚 × 1 (64g/m ²)
電源	本体より供給		
最大消費電力	63W 以下	30W 以下	
大きさ(幅×奥×高)	570 × 643 × 263mm		
質量	約 28kg	約 24kg	

- ◇ 「bizhub」はコニカミノルタビジネステクノロジーズ(株)の登録商標です。
- ◇ その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。
- ◇ 製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。
- ◇ 本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。
- ◇ 本体価格には、感光体、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。

ご注意

- ◇ 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、官製はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
- ◇ 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準じる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

【オプション価格】

商品名		標準価格(税別)	取付料金(税別)
自動両面原稿送り装置	DF-611	180,000 円	4,000 円
オリジナルカバー	OC-507	10,000 円	-
給紙キャビネット	PC-405	250,000 円	5,000 円
給紙キャビネット	PC-204	150,000 円	5,000 円
給紙キャビネット	PC-104	100,000 円	5,000 円
専用デスク	DK-504	50,000 円	2,000 円
セパレータ	JS-505	20,000 円	4,000 円
長尺紙用セットガイド	MK-713	25,000 円	-
フィニッシャー	FS-519	200,000 円	5,000 円
排紙トレイ	OT-602	7,000 円	2,000 円
パンチキット	PK-515	50,000 円	3,000 円
中綴じ機	SD-505	150,000 円	5,000 円
メールビンキット	MT-502	100,000 円	4,000 円
FAX キット	FK-502	140,000 円	10,000 円
FAX 回線増設キット	-	170,000 円	10,000 円
FAX ハンドセット TYPE-A	-	11,000 円	2,300 円
FAX 済みスタンプユニット	SP-501	5,000 円	1,000 円
セキュリティキット	SC-503	85,000 円	5,000 円
スキャンアクセラレータ	SA-501	45,000 円	2,500 円
ワーキングテーブル	WT-502	10,000 円	-
オプション搭載キット	MK-711	10,000 円	-
デバイス接続 I/F キット	EK-603	35,000 円	-
生体認証装置	AU-101	59,800 円	-
IC カード認証装置	AU-201	59,800 円	-

【保守契約料金】

チャージシステム料金

	bizhub C353		bizhub C253		bizhub C203	
最低料金/月	4,000 円		3,000 円		2,000 円	
モード	フルカラー コピー	フルカラー プリント	モノカラー・ 2色カラー		モノクロ	
月間出力枚数	カウント単価					
1～1,000 カウント/月	@40 円	@35 円	@25 円	@8 円		
1,001～3,000 カウント/月	@35 円	@30 円	@20 円	@7 円		
3,001 カウント以上/月	@30 円	@25 円	@20 円	@6 円		

※ フルカラーコピー/フルカラープリント/モノカラー・2色カラー/モノクロモードの各月間カウント料金の合計をご請求させていただきます。

※ 合計金額が最低料金を下まわる場合は、最低料金をご請求させていただきます。

※ 上記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。

※ モノカラー・2色カラーモードには、モノカラーコピーおよび2色カラーコピー/プリントが、モノクロモードにはモノクロコピー/プリントがカウントされます。

※ ご請求は、カウンタ数値から算出され、1ヶ月単位で行います。

(但し、通過遞減方式により、各モード、各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。)

※ 契約有効期間は契約日より最長5年間とし、5年経過後はチャージ料金を変更させていただきます。

(6年目は8%、7年目は12%チャージ料金をアップさせていただきます)

※ 記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご購入の際は、別途申し受けます。

スポットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連商品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引受けするシステムです。イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただきます。

詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

本件に関するお問合せ

報道関係:

コニカミノルタホールディングス(株) 広報グループ
03-6250-2100

お客様:

コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)
フリーダイヤル 0120-805039