

**コピー・FAX・プリント・スキャンのマルチ機能を  
コンパクトなボディに搭載、毎分 16 枚 (A4 ヨコ) 出力のデジタル複合機  
『bizhub 163/163f』 新発売**

2007 年 11 月 21 日

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 (社長: 木谷 彰男、以下コニカミノルタ) は、2007 年 11 月 26 日より 600×600dpi の高解像度で毎分 16 枚 (A4 ヨコ) 出力のコンパクトデジタル複合機『bizhub(ビズハブ) 163/163f』を発売致します。

**【 発売日 】 : 2007 年 11 月 26 日**

**【 本体価格 】 :**

名 称	本体標準価格 (税別)	標準搬入設置料金 (税別)	備考
bizhub 163	388,000 円	19,000 円	原稿カバー標準
bizhub 163f	580,000 円	23,500 円	自動原稿送り装置標準

このたび発売いたします『bizhub 163/163f』は、『bizhub 162/162f』(2005 年 4 月発売)の後継機種で、新たにオプションでネットワークスキャン機能 (ネットワーク TWIN) に対応いたしました。

『bizhub 163』はコピー/プリンタ/スキャン機能、『bizhub 163f』はコピー/FAX/プリンタ/スキャン機能を標準搭載し、オフィスワークで必要とされる機能がコンパクトなボディに凝縮されています。

両機種ともにネットワークスキャン機能にも対応し(オプション)、『bizhub 163f』はダイレクトファクス機能やインターネット FAX 機能への拡張も可能です。スピーディなデータ送信により効率的な情報共有を実現し、オフィスにおけるスムーズなコミュニケーションをサポートします。

また、本体標準装備の第 1 トレイは、A3~A5 サイズの用紙に加えて、はがき・OHP 用紙・ラベル紙・封筒などの特殊紙も給紙可能なマルチパーパストレイを採用。オプションのペーパーフィーダーユニット (標準トレイと合わせて最大 5 段まで) とマルチ手差しユニットを追加すれば、最大 6 通り/1,600 枚給紙が可能で、幅広い用紙対応力を実現しています。

エコマーク認定 (認定番号 05117011 号) やエネルギースタープログラムの適合に加えて、節電モードの搭載、トナーリサイクル機構の採用、再生材としての活用も視野に入れたアースカラーをボディに採用するなど環境に配慮した設計となっています。

※「bizhub」は、「活用するあらゆる人々を、さまざまなビジネスシーンの中核、中核を担う存在にする」という基本コンセプトが込められたコニカミノルタ、デジタル複合機の商品ブランドです。

## 【 主な特長 】

### コンパクトボディで、マルチ機能を標準搭載

- インナー排紙機構を採用したコンパクトボディでありながら、コピー・GDI プリンタ・ローカル TWAIN スキャンのマルチ機能を標準で搭載。SOHO や小規模オフィスのメインマシンや企業でのデスクサイドマシンとして幅広くご活用いただけます。

### 幅広い用紙対応力

- 本体標準装備の第1トレイは、A3 サイズから A5 サイズまで対応するとともに、はがき・OHP 用紙・ラベル紙・封筒などの特殊紙も給紙可能なマルチパーパストレイを採用しているため、標準機能で幅広い用紙に対応しています。
- オプションのペーパーフィーダーユニット PF-502 とマルチ手差し給紙ユニット MB-501 を追加することで、最大6通り、1,600枚の給紙が可能です。A3、B4、A4、B5、はがきなど異なるサイズの用紙を一度にセットでき、用紙交換の手間が省けます。

### 基本機能/コピー機能

- メインスイッチを入れてから30秒以下のクイック・ウォームアップで、すばやく稼動状態になります。また、ファーストコピーは約7秒で出力し、待ち時間を短縮します。
- 電子ソート機能、交互ソート機能、25%～400%倍率機能、2in1/4in1 機能など充実したデジタル機能を搭載しています。

### 快速16枚/分出力のプリンタ機能

- 毎分16枚（A4ヨコ）出力のローカルGDIプリンタ機能を標準搭載、PCとUSBケーブルで接続するだけでプリンタとして活用できます。
- オプションのネットワークカード NC-503 を装着すればネットワーク環境で利用できます。また、イメージコントローラ IC-206 を装着するとPCLプリンタへ拡張、高解像度での連続出力が可能です。

### ローカルスキャン機能/ネットワークスキャン機能

- 標準でA3サイズ対応のローカルTWAINスキャン機能を搭載しています。最大600×600dpiの高画質、USB2.0による高速データ転送で紙文書の電子化をサポートします。
- さらにオプションでネットワークTWAIN、Scan to FTP、Scan to E-mailにも対応し、ネットワーク環境下でさまざまなスキャン機能を活用できます。

### ユニバーサルデザインの考えに基づいた操作パネル

- 3段階にチルト可能なホワイトバックライト付き4行表示LCDにより、視認性・操作性が向上しています。

【 主な仕様 】

<本体仕様>

機種名	bizhub 163		bizhub 163f	
形式	デスクトップ			
解像度	600×600dpi (読み取り・書き込み)			
階調	256 階調			
メモリ容量	32MB (オプションで 128MB を拡張可能)			
複写原稿	シート、ブック、立体物 (3.0kg まで)			
最大原稿サイズ	A3			
複写サイズ	A3、B4、A4、A4 ヨコ、B5、B5 ヨコ、A5、A5 ヨコ、通常はがき※ 不定形紙：最大 297×432mm 最小 90×140mm			
用紙種類	普通紙、再生紙、厚紙、OHP、通常はがき、ラベル用紙、封筒			
画像欠け幅	先端/後端：4mm 手前/奥側：4mm			
ウォームアップタイム	30 秒以下 (室温 23℃)			
ファーストコピータイム	7 秒以下 (A4 ヨコ) *原稿ガラス面から読み込み、第 1 トレイ給紙			
連続複写速度	A3：7.1 枚、B4：7.7 枚、A4 ヨコ：16 枚、B5 ヨコ：18 枚			
複写倍率 固定倍率	等倍	1：1±1.0%以下		
	拡大	1：1.22/1.41/2.00/4.00		
	縮小	1：0.81/0.70/0.50/0.25		
ズーム	25～400% (1%単位)			
給紙方式/給紙量	本体	本体トレイ：1 段×300 枚 (64g/m <sup>2</sup> 紙)、手差し：1 枚		
	最大	ペーパーフィーダーユニット PF-502：4 段×300 枚 (64 g/m <sup>2</sup> 紙) + マルチ手差し給紙ユニット MB-501：100 枚 (80 g/m <sup>2</sup> 紙)		
対応用紙坪量	本体：60～157g/m <sup>2</sup> 、手差し：60～157g/m <sup>2</sup>			
排紙トレイ容量	250 枚 (A4)、125 枚 (A4 以外)			
連続複写枚数	1～99 枚			
インターフェース	USB2.0			
電源	AC100V 10A 50/60Hz 共通			
最大消費電力	1.0kW			
大きさ (幅×奥行×高さ)	599×620×520mm (オリジナルカバー含)		607×620×589mm (自動原稿送り装置含)	
機械占有寸法 (幅×奥行)	599×620mm		607×620mm	
質量	約 39kg		約 44 kg	

※はがきは用紙サイズの設定が必要です。

<GDI コントローラの仕様> \*bizhub163/163f 標準機能

形式	内蔵型
連続プリント速度	16 枚/分 (A4 ヨコ：300×300dpi)、12 枚/分 (A4 ヨコ：600×600dpi)
解像度	300×300dpi、600×600dpi
メモリ容量	32MB (オプションで 128MB を拡張可能) *本体と共通
対応 OS	WindowsMe/2000 (SP4 以降) /XP (SP2 以降) /Server2003/Vista
インターフェース	USB2.0 オプション (NC-503 装着時)：Ethernet 100Base-TX/10Base-T
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX (オプション：NC-503 装着時)

<PCL コントローラの仕様> \*イメージコントローラ IC-206 (オプション)

形式	内蔵型
連続プリント速度	16 枚/分 (A4 ヨコ : 600×600dpi) 13 枚/分 (A4 ヨコ : 1200 相当×600dpi)
解像度	600×600dpi、1200 相当×600dpi
メモリ容量	標準 16MB (オプションで 128MB を拡張可能)
ページ記述言語	PCL6/5e
内蔵フォント	PCL 英文 53 書体
対応 OS	WindowsMe/2000 (SP4 以降) /XP (SP2 以降) /Server2003/Vista
インターフェース	USB2.0、Ethernet 100Base-TX/10Base-T
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX

<ローカル TWAIN スキャン機能の仕様> \*bizhub163/163f 標準機能

形式	白黒スキャナ
最大原稿読み取りサイズ	A3
読み取り解像度	150×150dpi、300×300dpi、600×600dpi
インターフェース	USB2.0
対応 OS	WindowsMe/2000/XP/Server2003/Vista
ドライバ	TWAIN

<ネットワークスキャン機能 (Scan to FTP/E-mail/TWAIN) の仕様>

\*ネットワークカード NC-503 またはイメージコントローラ IC-206 (オプション) 装着時

形式	白黒スキャナ
最大原稿読み取りサイズ	A3
読み取り解像度	150×150dpi、300×300dpi、600×600dpi
読み取り速度	3.6 秒 (A4 タテ、原稿ガラス面使用時)
インターフェース	Ethernet 100Base-TX/10Base-T
対応プロトコル	TCP/IP、FTP、SMTP
出力フォーマット*	マルチ TIFF、PDF

※Scan to FTP/E-mail 時。TWAIN 時は、TWAIN 対応アプリケーションの仕様による。

<FAX 機能の仕様> \*bizhub163f 標準機能

適用回線	一般加入回線、PBX（構内回線）
走査線密度	スーパーファインモード（自動原稿送り装置即時通信のみ） ：16dot/mm×15.4line/mm スーパーファインモード：8dot/mm×15.4line/mm ファインモード：8dot/mm×7.7line/mm スタンダードモード：8dot/mm×3.85line/mm
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200 16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps
符号化方式	JBIG/MMR/MR/MH
通信モード	スーパーG3、G3
送信原稿サイズ	最大 A3 （長尺原稿最大 297×1,000mm。但し、スーパーファインモード/ A3 幅即時送信モードでは最長 900mm まで）
記録サイズ	A3/B4/A4 ヨコ/A4 タテ/B5 ヨコ/A5 ヨコ
伝送時間	2 秒台※
メモリ容量	標準 32MB（オプションで 128MB を拡張可能） * 本体と共通
短縮ダイヤル	240 箇所
ワンタッチダイヤル	32 箇所
プログラムダイヤル	4 箇所
順次同報送信	最大 255 箇所

※A4 判 700 文字程度の当社標準原稿を、標準的画質（8dot/mm×3.85line/mm）、スーパーG3 モードで JBIG 送信した場合

<インターネット FAX 機能の仕様>

\* ネットワークカード NC-503 またはイメージコントローラ IC-206（オプション）装着時、bizhub163f のみ

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、POP3
通信モード	Simple モード※
原稿サイズ	A3/B4/A4
記録紙サイズ	最大 A3 最小 A5 ヨコ
インターフェース	Ethernet 100Base-TX/10Base-T
解像度	送信：204×98dpi、204×196dpi、204×391dpi 受信：200×100dpi、200×200dpi、204×98dpi、 204×196dpi、204×391dpi、408×391dpi
フォーマット	TIFF-F
符号化方式	MH/MR/MMR

※Simple モード（A4 サイズ/200dpi）外の通信は、bizhub163f 間でのみ可能です。

<自動原稿送り装置 DF-502 の仕様>

原稿送り装置の種類	自動原稿送り装置
原稿種類	普通紙：50～110g/m <sup>2</sup>
原稿サイズ	A3～A5
原稿積載量	最大 50 枚（80g/m <sup>2</sup> ）
原稿交換速度	16 枚/分（A4 ヨコ） *コピー時
電源	本体より供給
最大消費電力	36W 以下
大きさ（幅×奥行×高さ）	598×483×102mm
質量	約 6.3kg

<ペーパーフィーダーユニット PF-502 の仕様>

用紙サイズ	A3、B4、A4、A4 ヨコ、B5、B5 ヨコ、A5 ヨコ
用紙種類	普通紙：60～90g/m <sup>2</sup> 、再生紙：60～90g/m <sup>2</sup>
給紙段数/給紙量	300 枚×1 段 (64g/m <sup>2</sup> 紙) *最大 4 段まで増設可能
電源	本体より供給
最大消費電力	9W 以下
大きさ (幅×奥行×高さ)	590×558×108mm
質量	約 5.5kg

<セパレータ JS-503 の仕様>

段数	上段/下段 計 2 段
排紙容量	上段：100 枚 (A4)、50 枚 (A4 以外) 下段：150 枚 (A4)、75 枚 (A4 以外)
電源	本体より供給
最大消費電力	24W 以下

【 オプション価格 】

商品名	標準価格 (税別)	取付料金 (税別)	備考
自動原稿送り装置 DF-502	100,000 円	4,500 円	積載容量 50 枚 bizhub163f 標準搭載
ペーパーフィーダーユニット PF-502	50,000 円	4,500 円	給紙容量 300 枚 4 段まで増設可能
セパレータ JS-503	24,000 円	9,000 円	上段/下段に機能別排紙
マルチ手差し給紙ユニット MB-501	26,000 円	4,500 円	100枚手差し
専用デスク DK-701	50,000 円	2,300 円	トレイ 1 段 (本体のみ) および 2 段用
専用デスク DK-702	30,000 円	2,300 円	トレイ 3 段および 4 段用
専用デスク DK-703	25,000 円	2,300 円	トレイ 5 段用
防湿ヒータ HT-502	18,000 円	2,300 円	
ネットワークカード NC-503*	45,000 円	4,500 円	プリンタ/スキャナ機能 のネットワーク拡張
イメージコントローラ IC-206*	100,000 円	9,000 円	プリンタ/スキャナ機能 のネットワーク拡張 PCL プリンタ拡張
拡張メモリ EM-103 (128MB)	45,000 円	4,500 円	本体/FAX/GDI プリンタ /PCL プリンタ機能用

※ネットワークに拡張する場合、ネットワークカード NC-503 とイメージコントローラ IC-206 のいずれかひとつを選択してください。IC-206 を装着するとネットワーク拡張に加え PCL プリンタに拡張が可能です。

## 【 保守契約料金 】

bizhub163/163f をご購入の際には、保守サービスシステムとしてコピーキットシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択して頂きます。

### ■コピーキットシステム

コピーキットシステムをご契約頂きますと、下記キットをご購入（但しドラムカートリッジは貸与）頂くことによって保守サービスを実施いたします。

機械が万一故障した場合は、専門のサービス技術者が訪問し修理いたします。必要に応じて故障箇所以外の調整や感光体、部品の交換を行います。

標準価格（税別）

名 称	使用可能プリント	標準価格
bizhub163/163 f コピーキット	A4 6%標準原稿 2,500 カウント相当分 ※コピー、ファクス、プリンタ出力時の合計カウント	22,500 円
	A4 6%標準原稿 5,000 カウント相当分 ※コピー、ファクス、プリンタ出力時の合計カウント	41,500 円

\* ドラムカートリッジの貸与料、部品の交換、調整に必要な費用及び保守サービス料金は、上記のキット価格に含まれております。但し、用紙代は含まれておりません。

\* ご契約終了時には、ドラムカートリッジをご返却していただきます。

\* 上記の標準価格の有効期限はご契約日より5年間です。

\* ご契約日より5年経過後は、キット価格を据え置いた上、年間追加保守料金をご請求させていただきます。

＜追加保守料金（税別）＞ 2,500 カウントキットご契約時 6年目：15,000 円/年・台 7年目：20,000 円/年・台  
5,000 カウントキットご契約時 6年目：27,000 円/年・台 7年目：36,000 円/年・台

\* 第三者既使用機は除きます。

### ■スポットシステム

ご契約時に、ドラムカートリッジ・トナーカートリッジをご購入いただきます。機械の修理とドラムカートリッジ・トナーカートリッジ・部品、その他の関連商品の供給及び交換をお客様のご要請の都度、有償でお引受けするシステムです。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

※bizhub はコニカミノルタビジネステクノロジーズ（株）の登録商標です。

※Windows および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。

※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。

※記載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。

—以 上—

-----本件に関するお問合せ先-----

報道関係：

コニカミノルタホールディングス（株）広報グループ  
03-6250-2100

お客様：

コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）  
フリーダイヤル0120-805039