

**大型カラー液晶パネルで操作性を向上した
デジタルモノクロ複合機 『bizhub 751』 / 『bizhub 601』
新 発 売**

2008 年 11 月 26 日

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：木谷 彰男、以下コニカミノルタ）は、2008 年 12 月 8 日より「bizhub（ビズハブ）」シリーズのモノクロ高速機として、毎分 75 枚/60 枚（A4 ヨコ）出力のデジタル複合機『bizhub 751』 / 『bizhub 601』を発売いたします。

【発売日】：2008 年 12 月 8 日

【価 格】

名 称	本体標準価格(税別)	搬入設置料金(税別)
bizhub 751	2,500,000円	45,000円
bizhub 601	2,100,000円	45,000円

今回発売いたします 2 機種は、『bizhub 750』 『bizhub 600』の後継機で、高速出力などその高生産性は踏襲しながら、新たに大型カラー液晶タッチパネルを搭載。加えて、色覚の個人差を超えた使いやすさを目指すカラーユニバーサルデザインの考え方を導入し、コピースタートボタンに赤緑色弱の方でも識別しやすい青色 LED を採用するなど、ますます複雑になるワークフローへの対応を、操作性と視認性の側面からもサポートいたします。

さらに、オフィスにおける空間提案に挑戦したデザインや操作性・メンテナンス性の高さが評価され 2008 年度グッドデザイン賞を受賞したデジタルモノクロ複合機 bizhub 501/421/361 のスタイリッシュデザインを採用。本体の背面にも処理を施しオフィスの中心にも設置できるよう配慮いたしました。

また、コニカミノルタが長年培ってきた技術に基づき信頼性を高めた統合制御システム「bizhub OP (Open Platform)」を搭載。ネットワーク機能・スキャン機能・BOX 機能※などの一括コントロールと電子化したドキュメントの効率的なワークフローを実現するデジタルモノクロ複合機です。

なお、今回の 2 機種でも、環境に配慮し、(財)日本環境協会からエコマークの認定を受けているほか、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、エコリーフ環境ラベルなどの国内外の基準に適合しております。

※オプション対応

【 主な特長 】

1. スタイリッシュ・デザイン

ブラックボディに印象的なホワイトラインを施したデザインは、オフィスにおける空間提案に挑戦したデザインや操作性・メンテナンス性の高さが評価され 2008 年度グッドデザイン賞を獲得した bizhub 501/421/361 のデザインを継承し、オフィス空間との調和を追求いたしました。また、本体背面デザインにもこだわり前/側面と同様の処理を施すことにより、オフィスのセンターでも設置できるよう配慮し、利便性を優先した新しいオフィスレイアウトでのワークフローを提案いたします。

2. 大型カラー液晶パネルで操作性向上

より優しく、より使いやすいインターフェースとして、本体操作パネルに 8.5 型 WVGA (800 × 480 ドット) の大型カラー液晶パネルを採用いたしました。良く使われる機能をアイコン表示に設定できるなど、高い視認性でユーザーフレンドリーな操作性を実現しています。さらに HDD※に蓄積したデータのプレビュー表示が可能となり、データの内容を確認した上でプリント出力やデータ送信が行えます。

※オプション

3. 片面/両面ともに毎分 75/60 ページ (A4 ヨコ) の高速出力&大容量給紙

両面印刷時やオプションのフィニッシャー利用時にも、片面印刷と同等の毎分 75 ページ/60 ページ (A4 ヨコ) の高速アウトプットを実現しています。

コピーの書き込み解像度は 1200dpi 相当 × 600dpi、さらにプリント時は 2400dpi 相当 × 600dpi と、高印字品質を実現。小さな文字や細線、階調を多く含む画像も見やすく鮮明に出力いたします。さらに、パンチや製本印刷はもちろん、中綴じ、三つ折り、Z 折り機能をはじめ、カバー紙や表紙の挿入など、ファイリング作業を大幅に効率化させる多彩なフィニッシングオプションをご用意いたしました。

4. ネットワーク機能

いままでの IPv4 に加え、128bit の広大なアドレス空間をもつ次世代インターネットプロトコル IPv6 に対応。IPv6 環境ではインターネットに接続されたすべての機器に固有のアドレスを割り当てることができるので、インターネットを通じて機器同士のダイレクトな通信が可能になるほか、高速ルーティングや拡張ヘッダによる高度な処理、セキュリティ機能の向上を実現します。また通信速度を 1Gbps に高めた Gigabit Ethernet に対応し大容量データ通信を可能にします。

5. セキュリティ機能

セキュリティ機能を強化すると認証の工程が増え、使いやすさや効率性に影響を及ぼすことがあります。そこでセキュリティを強化しながらもスムーズに認証を行える、社員証などに使われる非接触 IC カード認証※や、「なりすまし」を防ぐことができる指静脈を利用したバイオメトリクス認証※をオプションで準備いたしました。また、権限レベルにより利用できる機能が限定される権限設定を活用して、FAX や E-mail の宛先登録に制限を持たせるなど、きめ細かなセキュリティマネジメントにも対応しております。

※認証装置取付には、WT-504 と HD-510 が必要です。

6. ユニバーサルデザイン

給紙トレイのグリップは、上下どちらからも握りやすいフリーグリップタイプを採用。排紙トレイは紙を見分けやすいグレー色とし、取り出しやすいよう溝加工を施しています。コントロールパネルのスイッチ類は押しやすいサイズと配置を追求し、スイッチの表示文字も見やすさを考えたコントラストに設定いたしました。また、スタートボタンとデータランプには、赤緑色弱の方にも識別しやすい青色 LED を採用するなど隔々にまでユニバーサルデザインの考え方を導入し、NPO 法人 CUDO（カラーユニバーサルデザイン機構）の認証を取得しています。

7. 環境への配慮

（財）日本環境協会から、製造段階、梱包発送、回収システム、再利用、成分、騒音、電気消費、安全性などの分野で環境への負荷が少ない製品であるとエコマークの認定を受けています。また、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、エコリーフ環境ラベルなど環境配慮を推し進めるための国内外の基準に適合しております。

IH(Induction Heating) 技術を採用した定着機構と低温度での定着を可能とした新開発のデジタルトナーにより、ウォームアップタイム 30 秒以下を実現するとともに、エネルギー消費効率の向上も図っております。

* エコマーク認定番号 05117011

* エコリーフ環境ラベル登録番号 bizhub751:AA-08-074/bizhub601:AA-08-075

【本体仕様】

製品名		bizhub 751	bizhub 601
形式		コンソール	
読取解像度		600dpi × 600dpi	
書き込み解像度		1200dpi 相当 × 600dpi	
階調		256 階調	
メモリ		1GB	
複写原稿		シート、ブック、立体物（厚さ最大 30mm、重さ最大 6.8kg まで）	
最大原稿サイズ		A3	
複写サイズ	用紙サイズ	本体：A3～A5 ヨコ、郵便はがき 最大用紙サイズ：314×458mm	
	画像欠け幅	手差し：A3～B6 タテ、郵便はがき 最大用紙サイズ：314×458mm 先端/後端：3mm 以内 手前/奥側：2mm 以内	
ウォームアップタイム		30 秒以内（室温 20℃）	
ファーストコピータイム※		2.9 秒以下	3.3 秒以下
連続複写速度（枚/分）		75 枚/分（A4 ヨコ）	60 枚/分（A4 ヨコ）
		75 枚/分（B5 ヨコ）	60 枚/分（B5 ヨコ）
		41 枚/分（B4）	34 枚/分（B4）
		35 枚/分（A3）	30 枚/分（A3）
複写倍率	固定	等倍	1：1±0.5%
		拡大	1：1.154/1.224/1.414/2.000
		縮小	1：0.866/0.816/0.707/0.500
	固定任意		3 種類設定可能
	ズーム		25%～400%（0.1%単位で選択可能）
	縦横独立変倍		25%～400%（0.1%単位で選択可能）
給紙方式/給紙量		本体トレイ 4 段（上段左 1,650 枚＋上段右 1,100 枚＋ユニバーサルトレイ 550 枚×2）64g/㎡紙 マルチ手差し 100 枚 80g/㎡紙	
対応用紙坪量		トレイ：60～200g/㎡ 手差し：50～200g/㎡	
連続複写枚数		1～9,999 枚	
両面コピー		スイッチバック反転＋ノンスタック方式 用紙サイズ：A3～A5 ヨコ 対応用紙坪量：60～200g/㎡	
排紙容量		150 枚（オプションの本体排紙トレイ OT-505 装着時）	
電源		AC100V・15A（50Hz/60Hz）	
エネルギー消費効率		105Wh/h	55Wh/h
最大消費電力		1.5kW 以下（フルオプション時）	
大きさ（幅×奥×高）		886×859×1,140mm（本体＋ADF）※手差し収納時	
機械占有寸法（幅×奥）		1,275×859mm（本体＋ADF＋OT-505）※手差しを開いた状態	
質量		約 224kg（本体＋ADF）	

※A4 ヨコ、等倍、第 2 給紙トレイ、原稿ガラス面からの読取りの場合

自動原稿送り装置（標準装備）

原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿の種類	普通紙・特殊紙（50～200g/㎡紙）
原稿サイズ	最大 A3、A3～A5、B6 タテ、はがき
原稿積載量	100 枚（80g/㎡紙）120 枚（64g/㎡紙）同系列、異系列混載原稿対応
原稿交換速度	片面：75 枚/分（A4 ヨコ）※コピー時
電源	本体より供給
大きさ（幅×奥×高）	625×576×154mm
質量	約 12.9kg

スキャナ機能（標準装備）

形式	白黒スキャナ
読取サイズ	本体仕様に準ずる
読取り解像度	200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度（A4 ヨコ）※1	75 枚/分（600/300dpi）、65 枚（400/200dpi）
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
対応プロトコル	SMTP/FTP/SMB/WebDAV
出力フォーマット	TIFF/PDF/XPS
対応 OS※2	WindowsNT4.0/SP6/2000/XP/Server2003/Vista/ XP x64/Server2003 x64/Vista x64

※1：自動原稿送り装置使用時 ※2：HDD TWAIN ドライバの対応 OS

プリンタ機能（オプションの IC-208 装着時）

形式		内蔵型
連続プリント速度		本体仕様に準ずる
解像度		2,400dpi 相当×600dpi
メモリ		本体と共用
ページ記述言語		PCL6、PostScript3 互換
内蔵フォント	PCL	日本語 4 書体 (HG ゴシック B、HGP ゴシック B、HG 明朝 L、HGP 明朝 L) 欧文 80 書体
	PS3	日本語 4 書体 (HG ゴシック B、HGP ゴシック B、HG 明朝 L、HGP 明朝 L) 欧文 136 書体
対応プロトコル		TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、IPP、Ethertalk
対応 OS	PCL	WindowsNT4.0SP6/2000/XP/Server2003/Vista/ XP x64/Server2003 x64/Vista x64
	PS	Windows2000/XP/Server2003/Vista/XP x64/Server2003 x64/ Vista x64/MacOS9.2
	PS-Visual	Windows2000/XP/Server2003/Vista/XP x64/Server2003 x64/ Vista x64/Mac OS X(10.2/10.3/10.4[intel 版含む])
	XPS	WindowsVista/Vista x64
インターフェース	標準	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
	オプション	USB2.0 準拠 (High-Speed)

ファクス機能（オプションのFAXキット装着時）

伝送規格	G3、スーパーG3
適用回線	一般加入回線、ファクシミリ通信網（G3）
通信解像度	600×600dpi、16dot/mm×15.4line/mm、 8dot/mm×15.4line/mm（受信のみ）、 8dot/mm×7.7line/mm、8dot/mm×3.85line/mm
通信速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/ 16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ	最大 A3（長尺原稿最大 1,000mm、超高精細時は 460mm まで：自動原稿送り使用時）
記録サイズ	最大 A3、最小 A5
伝送時間	2 秒台※
短縮ダイヤル	1000 件、HDD 装着時：2000 件
プログラムダイヤル	200 件、HDD 装着時：400 件
グループ登録	100 件
順次同報通信	最大 600 件

※A4 判 700 文字程度の当社標準原稿を、標準的画質（8dot/mm×3.85line/mm）、スーパーG3 モードで JBIG 送信した場合

インターネット FAX 機能（オプションの IC-208+HD-510 装着時）

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、POP3、Simple モード、Full モード（ITU-T37 及び W-NETFAX 準拠）に対応
送信原稿サイズ	最大 A3（長尺原稿最大 1,000mm：自動原稿送り使用時）
解像度	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	TIFF-F
宛先登録	メールアドレスを短縮ダイヤルに登録（最大 1,000 件、HDD 装着時最大 2,000 件）
同報（順次同報）	最大 605 宛先（宛先がインターネット FAX のみの場合：最大 505 宛先）
データ圧縮方式	MH/MR/MMR

IP アドレス FAX 機能（オプションの FAX キット+IC-208+HD-510 装着時）

送信プロトコル	TCP/IP、SMTP
送信原稿サイズ	最大 A3（長尺原稿最大 1,000mm、自動原稿送り使用時）
解像度	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	TIFF-F
宛先登録	IP アドレスを短縮ダイヤルに登録（最大 1,000 件、HDD 装着時最大 2,000 件）
同報（順次同報）	最大 605 宛先（宛先が IP アドレス FAX のみの場合：最大 505 宛先）
データ圧縮方式	MH/MR/MMR

大容量給紙ユニット（オプション）

型番	LU-405	LU-406
用紙種類	普通紙・特殊紙（60～200g/m ² ）	
用紙サイズ	A4、B5 最大 314×223mm	A3～A4 最大 314×459mm
給紙容量	5,000 枚（64g/m ² ）	4,500 枚（64g/m ² ）
電源	本体より供給	
最大消費電力	83W 以下	100W 以下
大きさ（幅×奥×高）	430×639×690mm	670×639×695mm
質量	約 30kg	約 42kg

フィニッシャー[FS-524/FS-525] (オプション)

型番		FS-524	FS-525
用紙サイズ		A3～A5、B6 タテ、A6 タテ、郵便はがき 最大 314×458mm	
使用可能用紙		普通紙・特殊紙 (50～200g/㎡)	
トレイ容量	ストレート又は オフセットモード	3,000 枚 : A4、B5 1,500 枚 : B4、A3 500 枚 : A5、B6 タテ	
		2～9 枚綴じ : 100 部 (A3 は 50 部)、 10～20 枚綴じ : 50 部、21～30 枚綴じ : 30 部 31～40 枚綴じ : 25 部、41～50 枚綴じ : 20 部	
	－	51～60 枚綴じ : 15 部	
	－	61～100 枚綴じ : 10 部	
	サブトレイモード	200 枚	
ステープルモード種類		コーナー 1 ヶ所、手前 1 ヶ所、センター 2 ヶ所	
ステープル枚数		最大 50 枚 (60～90g/㎡)	最大 100 枚 (60～80g/㎡)
マニュアルステープル対応		PI-504 装着時可能	
装着可能オプション		PK-502、PK-503、PI-504、ZU-605	
電源		本体より供給	
最大消費電力		80W 以下	
大きさ (幅×奥×高)		674.5×656×990mm	
質量		約 60kg	

フィニッシャー[FS-610] (オプション)

型番		FS-610
用紙サイズ		A3～A5、B6 タテ、A6 タテ、郵便はがき 最大 314×458mm
使用可能用紙		普通紙・特殊紙 (50～200g/㎡)
トレイ容量	ストレート又は オフセットモード	2,500 枚 : A4、B5 1,500 枚 : A3、B4 500 枚 : B6 タテ、A5
	ステープルモード	2～9 枚綴じ : 100 部 (A3 は 50 部) 10～20 枚綴じ : 50 部 21～30 枚 綴じ : 30 部 31～40 枚綴じ : 25 部 41～50 枚綴じ : 20 部
	ブックレットモード	中綴じ : 5 枚折り で 20 冊 (A4 タテは 15 冊) 中折り : 3 枚折り で 33 冊 (A4 タテは 25 冊)
	三つ折りモード	1 枚折り で 50 冊
	サブトレイモード	200 枚
ステープルモード種類		コーナー1ヶ所 (45 度)、手前1ヶ所、センター2ヶ所、中綴じ
ステープル枚数		最大 50 枚 (60～80g/㎡)、中綴じ : 最大 20 枚 (60～80g/㎡)
中折り/三つ折り枚数		最大 3 枚 (80g/㎡時)
マニュアルステープル対応		PI-504 装着時可能
装着可能オプション		PK-502、PK-503、PI-504、ZU-605
電源		本体より供給
最大消費電力		80W 以下
大きさ (幅×奥×高)		674.5×656×990mm
質量		約 65kg

シフトトレイ [SF-602] (オプション)

用紙サイズ	A3～A5、B6 タテ、A6 タテ、はがき 最大：314×458mm
使用可能用紙	普通紙・特殊紙 (52～216g/m ²)
トレイ容量	1,250 枚：A4、B5 500 枚：A3、B4 100 枚：B6、A5、はがき
電源	本体より供給
最大消費電力	48W 以下
大きさ (幅×奥行×高さ)	400×600×480mm
質量	約 14kg

フィニッシャー装着オプション

品名	パンチキット	パンチキット	パンチ Z 折りユニット
型番	PK-502	PK-503※	ZU-605
用紙種類	普通紙・再生紙		
パンチ穴数	2 穴		
パンチ用紙サイズ	A3～A5		
パンチ紙坪量	60～128g/m ²		60～90g/m ²
Z 折り用紙サイズ	－		A3、B4
Z 折り紙坪量	－		60～90g/m ²
電源	フィニッシャーより供給		AC100V、1.2A
大きさ (幅×奥行×高さ)	フィニッシャー内蔵型		169×660×930mm
質量	約 2kg	約 3kg	約 38kg

※用紙の片寄りに対してセンターを合わせる機能付き。

インターシート/差込ページ/章分け/カバーシート機能とパンチ機能との併用が可能。(PK-502 では併用不可。)

ポストインサーター [PI-504] (オプション)

形式	フィニッシャー外付け型、カバー紙給紙トレイ
給紙トレイ数	上下 2 段
使用可能カバー	普通紙・特殊紙 (50～200g/m ²)
カバー紙サイズ	上段：A4、A4 タテ、B5、B5 タテ、A5 下段：A3、B4、A4、A4 タテ、B5、B5 タテ、A5
カバー総積載量	上段/下段ともに：200 枚 (110g/m ² 紙) または厚み 30mm 以下
使用電源	30W
大きさ (幅×奥×高)	511×620×220mm
質量	約 10.5kg

オプション価格（税別）

商 品 名	標準価格	取付料金
フィニッシャー*1 [FS-524]	350,000円	5,000円
フィニッシャー*1 [FS-525]	500,000円	5,000円
フィニッシャー*1 [FS-610]	550,000円	5,000円
シフトトレイ*1 [SF-602]	85,000円	5,000円
排紙トレイ*1 [OT-505]	10,000円	—
ワーキングテーブル [WT-504]	10,000円	—
パンチキット*2 [PK-502]	30,000円	5,000円
パンチキット*2 [PK-503]	60,000円	5,000円
ポストインサーター*3 [PI-504]	120,000円	5,000円
パンチZ折リユニット*3 [ZU-605]	580,000円	10,000円
大容量給紙ユニット (A4) *4 [LU-405]	300,000円	5,000円
大容量給紙ユニット (A3) *4 [LU-406]	400,000円	5,000円
ハードディスク [HD-510]	80,000円	10,000円
セキュリティキット*5 [SC-506]	85,000円	5,000円
イメージコントローラ [IC-208]	150,000円	30,000円
ローカル接続キット [EK-703]	40,000円	2,500円
751/601FAX キット	150,000円	10,000円*6
FAX キット*6 [FK-502]	140,000円	10,000円*6
FAX ハンドセット TYPE-A*7	11,000円	2,300円
生体認証装置*8 [AU-101]	59,800円	—
IC カード認証装置*8 [AU-201]	59,800円	—

*1：排紙オプションは必ずご選択ください。同時取付はできません。

*2：同時取付はできません。

*3：取付の際は、FS-524/FS-525/FS-610 の何れかが必要です。

*4：同時取付はできません。

*5：取付の際は、HD-510 が必要です。

*6：751/601FAX キットと FAX キットを同時に装着する場合、取付料金は両オプション合わせて 10,000 円です。

*7：取付の際は、WT-504 が必要です。

*8：取付の際は、WT-504 と HD-510 が必要です。

※：オプション複数取付の場合は、それぞれ取付料金を申し受けます。

保守契約料金（月額）：チャージシステム（トナー料金込み）

基本料金	17,200円／月(2,000カウント分含む)	
コピー/プリント 単価	コピー・プリント枚数／月	単価
	2,001～5,000カウント	6.1円
	5,001～20,000カウント	5.1円
	20,001～50,000カウント	4.6円
	50,001カウント以上	4.1円

*1ヶ月のカウントが基本料金に満たない場合でも基本料金（月額）をお支払頂きます。

*契約有効期限は契約日より最長5年間とし、5年経過後は再契約させていただきます。

（6年目は8%、7年目は12%チャージ料金をアップさせていただきます。）

*ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います。

（ただし、通過通減方式により、各層の料金帯を必ず通過し、計算いたします。）

*チャージシステム料金には、感光体及び現像剤の貸与料、

トナー及び消耗品類（保守サービスにおける消耗交換部品、但し用紙を除く）の供給が含まれています。

*記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

*推奨紙は、コニカミノルタJペーパーとなります。

スポットシステム

機械の修理と感光体、トナー、部品、その他の関連商品の供給および高官をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。感光体、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただきます。

詳細につきましては販売担当者にお問合せください。

本件に関するお問合せ先

報道関係：

コニカミノルタホールディングス（株）広報グループ

03-6250-2100

お客様：

コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）

フリーダイヤル0120-805039