

**デジタルカラー複合機のラインアップを強化
シンプルで身近になったカラーエントリーモデル
『bizhub C200』 新発売**

2009 年 1 月 27 日

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社(本社：東京都千代田区、社長：木谷 彰男、以下コニカミノルタ)は、2009 年 1 月 30 日より「bizhub(ビズハブ)」シリーズの新製品として、カラー/モノクロともに毎分 20 枚(A4 ヨコ) 出力のカラー複合機『bizhub C200』を発売いたします。

【発売日】:2009 年 1 月 30 日

【価格】

名 称	本体標準価格 (税別)	搬入設置料金 (税別)
bizhub C200	780,000 円	40,000 円

今回発売いたします『bizhub C200』は、「シンプルで誰もが使いやすい」をコンセプトに開発されたカラーエントリーモデルで、コニカミノルタとして初のカラーコピーキット方式^{※1}を採用したSOHO向けデジタルカラー複合機です。

コンパクトなボディにコピー/プリンタ/スキャナ/FAX^{※2}の 4 つの機能を搭載したオールインワン・モデルとして、オフィスレイアウトを有効に活用できる省スペース設計に仕上がっています。また操作パネルには上下 3 段階に角度調整が行える角度可変型を採用、スイッチ類は押しやすいサイズと配置を追求、さらにコピースタートボタンには色弱の方にも識別しやすい青色LEDを使用するなど誰もが使いやすいユニバーサルデザインの考え方を導入しています。

本製品は、お客様の使用用途にあわせて、最小構成から必要なオプションを追加することが可能です。特に FAX 機能については、迷惑 FAX 受信拒否・PC-FAX 送受信・IP アドレス FAX・インターネット FAX など充実した機能を搭載しております。

また、カラー毎分 20 枚・モノクロ毎分 40 枚(A4 ヨコ、片面、300dpi)^{※3}の高速スキャン機能を標準搭載し、紙文書の電子化促進に貢献します。

なお、本製品は環境に対する負荷を軽減する国際エネルギースタープログラムの基準をクリアしています。

コニカミノルタは、カラー出力分野における商品ラインアップの一層の充実を図り、多様化するお客様のご要望にご期待に応えてまいります。

※1: 本機専用のコピーキット(シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)およびブラック(K)の 4 色)をご購入(ただし、イメージングユニットは貸与)いただくことによって保守サービスを実施します。機械が万一故障した場合は、専門サービス技術者が訪問し修理いたします。必要に応じて故障箇所以外の調整やイメージングユニット、部品交換を行います。

※2: FAX 機能はオプション

※3: スキャンの読取り速度はオプションの自動両面原稿送り装置 DF-612 装着時

【主な特長】

1. スペース削減！コンパクトデザイン

さまざまなオフィスを研究して生まれたシンプルで斬新なブラック&ホワイトのコンパクトボディに、カラーコピーはもちろん、カラープリンタ、カラーキャナ、FAX※の機能をこの1台に集約し、オフィスのスペースを最小限に抑えることができます。

新開発のコンパクトキャナにより、自動両面原稿送り装置※を付けた場合でも、複合機本体のコンパクトさを損なわず、FAXなどの電子系オプションを搭載しても本体サイズは変わらないため、設置場所の自由度が高まりました。

※オプション

2. CO2 削減！省エネ設計

環境に対する負荷の軽減を図り、国際エネルギースタープログラムの基準をクリアしました。機械の消費するエネルギーを抑えることでCO2の排出量を大幅に抑えた省エネ設計です。

3. ランニングコスト削減！FAX 拡張

誤送信の防止に繋がる相手先確認送信機能と、ナンバーディスプレイ機能を利用して登録した番号や非通知番号からの受信を拒否する迷惑FAX受信拒否機能を搭載しています。

また、受信FAXを紙として出力せずにデータでPCに転送する「PC-FAX受信」機能により、無駄な出力を省きペーパーレスを実現します。転送先は、Fコード/ナンバーディスプレイ/ダイヤルインなどの相手先情報に応じて設定が可能です。

さらに、スーパーG3FAXを装備できると共に、サーバーなどを必要とせず既存のネットワークを利用して送受信する「IPアドレスFAX」機能、メールアドレスを指定し、FAXデータをE-mailの添付ファイルとして送受信する「インターネットFAX」にも対応し、お客様の用途や環境に合わせたコスト削減にも役立つ通信方式をご導入いただけます。

※ スーパーG3FAX/インターネットFAX/IPアドレスFAX機能の拡張には、オプションのFAXキットFK-507が必要です。

4. カラーもモノクロも毎分 20 枚出力

カラーもモノクロもコピー・プリント時、毎分 20 枚(A4ヨコ)出力の速さで業務効率をアップします。ファーストコピータイムもカラー13.5秒/モノクロ10秒とスピーディです。

また、PCLモードでもPSモードでも使えるネットワークプリント機能を標準搭載し、WindowsやMacintoshなどのOSのPCが混在するネットワーク環境で手軽にご利用いただけます。

5. 使いやすい！操作パネル

操作パネルには、使う人に合わせて上下3段階に高さ設定できるチルトタイプを採用し、簡単に角度調整が行えるとともに、大型の液晶タッチパネルを搭載していますので、直感的に操作していただけます。

また、カラーユニバーサルデザインへの対応(色弱者対応)として、スタートボタンには青色LEDを採用しております。

【主な仕様】

基本機能/コピー機能

製品名	bizhub C200	
形式	デスクトップ	
カラー対応	フルカラー	
読取り解像度	600×600dpi	
書込み解像度	600×600dpi	
階調	256 階調	
メモリー	標準:576MB+オプション:512MB	
複写原稿	シート、ブック、立体物(最大 2.0kg)	
最大原稿サイズ	A3	
複写サイズ	用紙サイズ	A3～A5、B6 タテ、A6 タテ、郵便はがき(100x148mm)、封筒 最大 311.1×457.2mm、最小 90×139.7mm
	画像欠け幅	先端:4.2mm、後端:3mm、手前/奥側:3mm
ウォームアップタイム (23°C、定格電圧時)	主電源 ON から	90 秒以下
	副電源 ON から	カラー:40 秒以下、モノクロ:37 秒以下
ファーストコピータイム※1	カラー	13.5 秒以下
	モノクロ	10 秒以下
連続複写速度	カラー	20 枚/分(A4 ヨコ・B5 ヨコ)、11.1 枚/分(B4)、9.8 枚/分(A3)
	モノクロ	20 枚/分(A4 ヨコ・B5 ヨコ)、11.1 枚/分(B4)、9.8 枚/分(A3)
複写倍率	固定	<等倍> 1:1±0.5%以内 <拡大> 1:1.154/1.224/1.414/2.000 <縮小> 1:0.866/0.816/0.707/0.500
	固定任意	3 種類
	ズーム	25～400%(0.1%単位で選択可能)
	縦横独立変倍	25～400%(0.1%単位で選択可能)
給紙方式/給紙量	トレイ 1 段(250 枚×1) 80g/m ²	
対応用紙坪量※2	60～256g/m ²	
連続複写枚数	1～999 枚	
排紙容量	250 枚	
電源	AC100V・12A(50/60Hz)	
最大消費電力	1.25kW 以下	
大きさ (幅×奥行×高さ)	620×688×648mm	
機械占有寸法 (幅×奥行)	620×688mm	
質量	約 68kg	

※1 A4 ヨコ、等倍、原稿ガラスの場合 ※2 210g/m²以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。

プリンタ機能（標準機能）

形式	内蔵型	
連続プリント速度	本体仕様に準ずる	
解像度	600×600dpi	
メモリー	本体と共有	
ページ記述言語	PCL5e/5c、PCL XL、PostScript3 互換	
内蔵フォント	PCL	日本語 4 書体(HG ゴシック B、HGP ゴシック B、HG 明朝 L、HGP 明朝 L)、欧文 80 書体
	PS	日本語 2 書体(HG ゴシック B、HG 明朝 L)、欧文 136 書体
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/LPR、IPP、SMB)、IPX/SPX、AppleTalk	
対応 OS	PCL	Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/ XP x64/Vista x64/ Server 2003 x64/ Server 2008 x64
	PS	Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/ XP x64/Vista x64/ Server 2003 x64/ Server 2008 x64 Mac OS9.2 以上、Mac OSX(10.2/10.3/10.4/10.5[Intel 版含])
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX、USB2.0 相当	

スキャナ機能（標準機能）

形式	フルカラースキャナ
読取りサイズ	本体仕様に準ずる
読取り解像度	100/200/300/400/600dpi
読取り速度 ^{※1※2}	カラー20 枚/分、モノクロ 40 枚/分(A4 ヨコ、片面、300dpi)
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
対応プロトコル	SMTP、FTP、SMB
出力フォーマット	TIFF、PDF、JPEG
対応OS ^{※3}	Windows 2000 /XP/Vista

※1 原稿の種類やモードによって、読取り/画像取込み速度は異なります。 ※2 オプションの自動両面原稿送り装置使用時

※3 TWAINドライバーの対応 OS

FAX 機能（オプションの FK-507 装着時）

伝送規格	G3、スーパーG3
適用回線	一般加入回線、ファクシミリ通信網(G3)
通信解像度	8dot/mm×3.85line/mm～600×600dpi
通信速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800 /14400/12000/9600/7200/4800/2400bps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
読取りサイズ	最大 A3 (長尺原稿 ^{※1} :最大 1,000mm、超高精細時は 432mmまで)
記録サイズ	最大 A3
原稿読取り速度 ^{※1}	40 枚/分(A4 ヨコ、精細時)
伝送時間 ^{※2}	約 3 秒
短縮ダイヤル	300 件
プログラムダイヤル	30 件
順次同報	最大 210 件

※1 オプションの自動両面原稿送り装置使用時

※2 A4 判 700 文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパーG3 モード(ITU-TV.34 準拠 33.6kbps 以上)、JBIG 符号により送信した場合の時間です。

インターネット FAX 機能 (オプションの FK-507 装着時)

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、POP3、Simple モード、 Full モード (ITU-T.37 および W-NETFAX に準拠) に対応
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
解像度	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	電子メール形式: MIME 添付ファイル形式: TIFF-F
宛先登録	メールアドレスを短縮ダイヤルに登録 (最大 300 件)
順次同報	最大 210 件
データ圧縮方式	MH、MR、MMR

IP アドレス FAX 機能 (オプションの FK-507 装着時)

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
解像度	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	TIFF-F
宛先登録	IP アドレスを短縮ダイヤルに登録 (最大 300 件)
順次同報	最大 210 件
データ圧縮形式	MH、MR、MMR

自動両面原稿送り装置 DF-612 (オプション)

形式	自動両面原稿送り装置
原稿種類	普通紙 (片面: 38~128g/m ² 、両面及び混載: 50~128g/m ²)
原稿サイズ	A3~A5 タテ
原稿積載量	70 枚 (80g/m ²)
原稿交換速度	20 枚/分 (A4 ヨコ、片面、コピー時)
電源	本体より供給
最大消費電力	55W 以下
大きさ (幅×奥行×高さ)	551×511×118mm
質量	約 8.1kg

自動両面ユニット AD-505 (オプション)

用紙種類	普通紙 (64~90g/m ²)、厚紙 (91~256g/m ²)
用紙サイズ	A3~A5 タテ、最大 311.1×457.2mm、最小 139.7×176mm
電源	本体より供給
最大消費電力	31W 以下
大きさ (幅×奥行×高さ)	156×438×343mm
質量	約 3.2kg

マルチ手差し給紙ユニット MB-502 (オプション)

用紙種類	普通紙(60~90g/m ²)、厚紙(91~256g/m ²)、特殊紙
用紙サイズ	A3~A5、B6 タテ、A6 タテ、はがきタテ、封筒 最大 311.1×457.2mm、最小 90×139.7mm
給紙容量	100 枚(普通紙)、20 枚(厚紙)
電源	本体より供給
最大消費電力	27W 以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	472×456×102mm
質量	約 2.9kg

セパレーターJS-505 (オプション)

用紙種類	上段トレイ	普通紙(60~90g/m ²)
	下段トレイ	普通紙(60~90g/m ²)、厚紙(91~256g/m ²)、特殊紙
用紙サイズ	上段トレイ	A3~A5 タテ
	下段トレイ	A3~A5、B6 タテ、A6 タテ、はがきタテ
トレイ容量	上段トレイ	50 枚(普通紙)
	下段トレイ	150 枚(普通紙)、20 枚(厚紙)
電源	本体より供給	
最大消費電力	40W 以下	
大きさ(幅×奥行×高さ)	423×477×130mm	
質量	約 5kg	

給紙キャビネット PC-105 (オプション)

用紙種類	普通紙(60~90g/m ²)、厚紙(91~256g/m ²)
用紙サイズ	A3~A5 タテ
給紙容量	550 枚×1 段(64g/m ²)
電源	本体より供給
最大消費電力	16W 以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	600×578×168mm
質量	約 14.7kg

給紙キャビネット(オプション)

	PC-405	PC-204	PC-104
用紙種類	普通紙(60~90g/m ²)、厚紙(91~256g/m ²)		
用紙サイズ	A4 ヨコ	A3~A5 タテ	
給紙容量	2,500 枚 (80g/m ²)	550 枚×2 段(64g/m ²)	550 枚×1 段(64g/m ²)
電源	本体より供給		
最大消費電力	45W 以下	15W 以下	
大きさ(幅×奥行×高さ)	600×578×301mm		
質量	約 28kg		約 24kg

- ◇ 「bizhub」はコニカミノルタビジネステクノロジー(株)の登録商標です。
- ◇ その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。
- ◇ 製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。
- ◇ 本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。
- ◇ 本体価格には、イメージングユニット、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。

ご注意

- ◇ 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
- ◇ 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準じる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

【オプション価格】

商品名		価格(税別)	取付料金(税別)
拡張メモリー(512MB)	EM-310	30,000 円	4,000 円
自動両面原稿送り装置	DF-612	130,000 円	4,000 円
オリジナルカバー	OC-508	10,000 円	-
給紙キャビネット	PC-105	50,000 円	4,000 円
給紙キャビネット	PC-104	100,000 円	5,000 円
給紙キャビネット	PC-204	150,000 円	5,000 円
給紙キャビネット	PC-405	250,000 円	5,000 円
専用デスク	DK-504	50,000 円	2,000 円
マルチ手差し給紙ユニット	MB-502	26,000 円	4,000 円
セパレーター	JS-505	20,000 円	4,000 円
自動両面ユニット	AD-505	70,000 円	4,000 円
FAX キット	FK-507	120,000 円	10,000 円
FAX 回線拡張キット	ML-504	120,000 円	5,000 円
FAX ハンドセット	HS-502	38,000 円	4,000 円
FAX 済みスタンプユニット	SP-503	5,000 円	1,000 円
ワーキングテーブル	WT-503	10,000 円	-

【保守サービス】

カラーコピーキットシステム

カラーコピーキットシステムをご契約いただきますと、本機専用の下記コピーキット(シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)およびブラック(K)の4色)をご購入(ただし、イメージングユニットは貸与)いただくことによって保守サービスを実施します。機械が万一故障した場合は、専門サービス技術者が訪問し修理いたします。必要に応じて故障箇所以外の調整やイメージングユニット、部品交換を行います。

シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)およびブラック(K)でそれぞれ2,500カウント相当か5,000カウント相当のコピーキットいずれかを選択してください。

※但し、シアン・マゼンタ・イエローは同一カウント相当分のキットを選択してください。

名 称	使用可能プリント	標準価格(税別)
bizhub C200 カラーコピーキット(CMYK)	A4 サイズ 6%標準原稿 2,500 カウント相当分 ※コピー・ファクス・プリント出力時の合計カウント	各色 22,500 円
	A4 サイズ 6%標準原稿 5,000 カウント相当分 ※コピー・ファクス・プリント出力時の合計カウント	各色 41,000 円

※ イメージングユニットの貸与料、部品の交換、調整に必要な費用及び保守サービス料金は、上記のキット価格に含まれております。ただし、用紙代は含まれておりません。

※ コピーキットの消費期限は使用開始から12ヶ月です。

※ トナーの交換は、お客様に実施いたします。

※ ご契約終了時には、イメージングユニットをご返却していただきます。

※ 上記の標準価格の有効期限はご契約日より5年間です。

※ ご契約日より5年経過後は、キット価格を据え置いた上、別途定める年間追加保守料金をご請求させていただきます。

※ 第三者既使用機は除きます。

※ 推奨紙は、コニカミノルタ CF ペーパー(カラー画像)、コニカミノルタ J ペーパー(モノクロ画像)になります。

※ 記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

※ 各コピーキットに表示されているカウント数は、画像比率 6%・A4 サイズの原稿を出力した場合の標準出力カウント数で、カウント数を保証するものではありません。画像比率、出力サイズ、用紙等により出力カウント数は増減し、コピーキットのトナー消費量も異なります。

※ 機械の電源投入時等にも、画像安定化(機械の定期自動メンテナンス機構)を行なうため、コピーキットのトナーを一定量消費します。

スポットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連商品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引受けするシステムです。イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただきます。

詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

本件に関するお問合せ

報道関係:

コニカミノルタホールディングス(株)広報グループ 03-6250-2100

お客様:

コニカミノルタビジネスソリューションズ(株) フリーダイヤル0120-805039