



News Release

企業内印刷や集中印刷室での高画質・高生産・高安定出力を実現する 高速カラー複合機「bizhub PRO C6000L」新発売

2012年1月12日

コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社(本社:東京都千代田区、社長:山名 昌衛、以下コニカミノルタ)は、カラー/モノクロ共に毎分60枚(A4ヨコ)の高速カラー複合機(MFP)「bizhub PRO(ビズハブ プロ) C6000L」を1月17日より発売いたします。

商品名	bizhub PRO C6000L
本体標準価格(税別)	6,700,000 円
搬入設置料金(税別)	88,000 円
発売日	2012年1月17日



bizhub PRO C6000L(オプション装着時)

今回発売いたします「bizhub PRO C6000L」は、2008年に発売しご好評頂いております「bizhub PRO C5501」の後継機種として、企業内印刷室等での使用をターゲットとした高速カラー複合機です。

出力速度をカラー/モノクロともA4(ヨコ)で毎分60枚、A3では毎分34枚の高速出力を実現するとともに、出力解像度は600dpiから1200dpiに向上されています。これにより、原稿データの中で使用されている小さな文字や画像部分のハーフトーン、情報量の多い表やグラフなどを忠実に再現する高画質出力と高い生産性を両立しています。またコート紙や300g/m²の厚紙など様々な紙種に対応しており、一般的なビジネスドキュメントの出力に加え、付加価値の高い用紙を用いた出力物の制作が可能です。

制御用コントローラーはコニカミノルタ製の内蔵型コントローラー「IC-601」を採用し、省スペース化を達成しながら「bizhub PRO C6000L」の出力能力を最大限に発揮します。操作系は15インチ型の大画面モニターと直観的に判りやすいタッチパネル式を採用しており、優れたユーザービリティを実現しています。さらに堅牢性と耐久性を高めた本体機構と部品構成により、出力システム全体としての長寿命化を達成しています。

コニカミノルタは、これからもコミュニケーションメッセージ「Giving Shape to Ideas : 革新はあなたのために。」で強く示したお客様視点を持ち、多様化するビジネスドキュメント出力に対応すべく、市場から高い評価を頂ける商品とサービスの提供を通して、お客様のご要望とご期待に応えてまいります。

【主な特長】

① A4(ヨコ)毎分 60 ページ/A3 毎分 34 ページの高速出力

フルカラー／モノクロ出力いずれも A4(ヨコ)毎分 60 ページ、A3 毎分 34 ページの高速出力を実現。さらにベース機である「bizhub PRESS C6000」にも採用されている定着ベルトにより、厚紙使用時も通紙による温度低下からの温度復帰が早く、幅広い対応用紙で高い生産性を確保した高速出力が可能です。

②1200dpi の高品質出力と高度な画像処理技術による高画質出力

独自の描画パターンでの書き込み制御により実質 3600dpi 相当×1200dpi の解像度を達成。1200dpi の解像力を発揮する高精細文字再現に最適化したアウトライン処理を採用し、グラフィック系の画像再現性だけではなく、文字細線化や白抜き文字強調など高品位な文字再現性を実現しました。

③コート紙などへの高い用紙対応力と 300g/m²厚紙を含む全用紙での自動両面出力対応

ビジネス用途に用いられる普通紙だけではなく、アート紙やコート紙、タブ紙など付加価値の高い多彩な紙種を使用できます。またオプションの大容量給紙ユニットに搭載されているエアアシスト機能により、用紙供給もスムーズに行えます。

64～300g/m²の厚紙も含めた高い用紙対応力を実現しており、対応できる全用紙坪量での自動両面出力が可能です。

④色再現領域を最大限確保する内蔵型のコントローラーと優れた操作系を採用

コニカミノルタ製の「コントローラーIC-601」を採用しています。新たに開発された制御アルゴリズムと「bizhub PRO C6000L」との優れた親和性により色再現領域を最大限確保します。また、内蔵型のため、省スペース化を実現しています。

15 インチの大画面とタッチパネルを使用した直感的な操作パネルにより、本体や出力の状態を表示確認しながら様々な処理を追加で行うことができます。例えば「bizhub PRO C6000L」のハードディスクドライブへ保存した出力データに対して、ビジネス用紙の片面ステープル留め出力からコート紙の中綴じ冊子出力へ変更するなど、出力設定を変更して出力することが可能です。

⑤堅牢・高耐久設計と高い色調安定性

商業印刷の現場でも耐えうる堅牢・高耐久設計をそのまま踏襲。本体機構や部品個々の耐久性を設計段階から強化しており、システム全体としての耐久性の向上を実現し、一時的な大量出力や長期連続使用でも安定した本体稼働状態を維持します。

また中間転写ベルト上に補正パッチを作成してIDCセンサーで測色することで、出力物の濃度の補正状態を割り出し、「bizhub PRO C6000L」本体の制御系へ測色情報をフィードバック。状態変化に応じた濃度調整を行い、大量部数の出力を行う際にも最後まで安定した色濃度での高画質出力を実現します。

- ◇ 「bizhub」はコニカミノルタビジネステクノロジーズ(株)の登録商標です。
- ◇ その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。
- ◇ 本体価格・搬入設置料金には、IC-601、HD-514、PH-102、ES-1000(測色機)が含まれます。
消耗品類、その他関連製品は含まれていません。
- ◇ 製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。
- ◇ 本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。

【オプション価格】

商品名		標準価格 (税別)	取付料金 (税別)	備 考
自動両面原稿送り装置	DF-622	230,000 円	4,500 円	設置時 DF-622 または OC-506 が必要
オリジナルカバー	OC-506	15,000 円	—	
排紙トレイ	OT-502	61,000 円	5,000 円	
ワーキングテーブル	WT-508	20,000 円	—	
マルチ手差しユニット	MB-504	50,000 円	2,500 円	
大容量給紙ユニット	LU-202	340,000 円	5,000 円	2,500 枚
LU-202 用防湿ヒーター	HT-503	130,000 円	5,000 円	
平とじフィニッシャー	FS-531	350,000 円	5,000 円	50 枚平とじ
中とじフィニッシャー	FS-612	600,000 円	5,000 円	平とじ、中とじ対応
パンチキット	PK-511	60,000 円	5,000 円	FS-531/612 用
ポストインサーター	PI-502	120,000 円	5,000 円	FS-531/612 用

※同時装着できないオプションの組み合わせがあります。

----- 本件に関するお問合せ -----

報道関係： コニカミノルタホールディングス(株)広報グループ 03-6250-2100
 お客様： コニカミノルタビジネスソリューションズ(株) フリーダイヤル 0120-805039