



**オフィスの高生産性と高効率化を促進する
カールスキャナー搭載 A4 モノクロ複合機「bizhub 36」新発売**

2012 年 1 月 24 日

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社(本社:東京都千代田区、社長:山名 昌衛、以下 コニカミノルタ)は、「bizhub(ビズハブ)」シリーズの新商品として、A4 モノクロ複合機(MFP)「bizhub 36」を3月上旬より発売いたします。

商品名	bizhub 36
プリント速度(A4 ヨコ)	モノクロ毎分:36 枚
本体標準価格(税別)	398,000 円
搬入設置料金(税別)	25,000 円
発売日	2012 年 3 月上旬

「bizhub 36」はビジネス文書で使用頻度の高い A4 サイズに特化し、毎分 36 枚(A4 ヨコ)のプリント速度を実現するとともに、コンパクトサイズで省スペース化に貢献する A4 モノクロ複合機です。

コピー、プリンター、カールスキャナーを標準搭載しており、ファクスや 2 点ステープルに対応したフィニッシャーなどの拡張オプションを装着することができます。また、先進のデジタルトナーと画像処理エンジンにより、カラー原稿や写真原稿も鮮明で見やすいモノクロ高画質で再現いたします。

さらに、スモールオフィスから中・大規模オフィスでの多様なニーズに対応する豊富な連携機能も備えており、コニカミノルタがワールドワイドで展開する出力と文書管理環境の最適化を支援する OPS(Optimized Print Services: オプティマイズド プリント サービス)を通して、企業全体としてのコスト削減及び業務の効率化を図ることも可能です。

また、お客様への節電対策の一環として、出荷時における複合機のスリープモード移行時間を1分に基本設定しているため、導入後すぐに節電モードでご使用していただくことが可能です。加えて、植物由来成分を含む“デジタルトナーHD with Biomass”^{*}や素材の一部にバイオマスプラスチックを採用するなど環境負荷低減にも貢献しています。

なお、「bizhub 36」は、ブラック&ホワイトを基調とした 360 度全方位型のフォルムやユニバーサルデザインなどが評価され、『2011 年度グッドデザイン賞』を受賞いたしました。



コニカミノルタは、コミュニケーションメッセージ「Giving Shape to Ideas:革新はあなたのために。」を掲げ、今後もお客様の新たなニーズや課題解決に対応するための最適なソリューションサービスを提供してまいります。

^{*}: Biomass(バイオマス)とは、化石資源以外の再生可能な生物由来の有機性資源のことです。



bizhub 36

【主な特長】

1. 省スペース化に貢献するコンパクトボディ&高性能を両立

・ビジネス文書で使用頻度の高い A4 サイズ専用機とすることで省スペースを促進

A3 機より一回り小さい、幅 558mm×奥行 632mm×高さ 807mm(ADF 含む)の省スペース設計です。スモールオフィスから大規模オフィスのデスクサイドまで幅広い用途でお使いいただけます。

・毎分 36 枚、両面印刷時も 100%(36 ページ/分)で高い生産性を実現

コピー/プリント速度はモノクロ中級機と同等の毎分 36 枚(A4 ヨコ)を実現し、両面印刷時の 1 ページの印刷スピードが片面印刷時と変わらない、100%の生産性を達成しています。また、ファーストコピータイム^{※1}は 7.9 秒^{※2}で、急ぎの 1 枚にも素早く対応できます

・カラーキャナーを標準搭載

モノクロ機ながらカラーキャナーを標準搭載しています。オフィスのカラードキュメントの電子化に貢献するとともに、情報共有はカラーデータで、出力はコストメリットの高いモノクロと使い分けることが可能となります。

2. 業務の高効率化を促進する充実した機能とアプリケーション連携

・大容量給紙で大量プリントに対応

本体のみで 1,265 枚^{※3}、オプションの給紙キャビネットを追加することで最大 2,365 枚^{※3}の給紙が可能です。多部数出力における用紙補給時のダウンタイムや管理の手間を低減します。

・書類作成を高速化し、生産性を加速するフィニッシャー

コンパクトに本体内部に収まるインナーフィニッシャー^{※4}を装着できます。省スペース性を保ちながら、2 点ステープル機能やシフト機能^{※5}に対応しています。

・A3 サイズのプリントに対応^{※6}

A3 サイズの出力需要にも対応しています。A4 機ながら、手差しトレイから A3 用紙へのプリントが可能です。

・スマートフォン、タブレットから直接スキャン&プリントが可能

iPhone/iPad 用アプリケーション「PageScope Mobile」^{※7}と連携しています。スマートフォンなどから、直接カラーキャナーやモノクロプリントができます。また「PageScope Mobile」の Google ドキュメントとの連携機能によりクラウドサービス活用も可能です。

・統合管理アプリケーション・サーバー・ソフトウェア「PageScope Enterprise Suite」で一元管理

連携ソフトウェアの「PageScope Enterprise Suite」^{※8}利用することで、カウンター集計やユーザー権限管理など、オフィスに分散しているコニカミノルタの複合機「bizhub」のネットワーク上での一元管理が可能です。複合機のトータルマネージメントによるコスト管理と削減に有効です。

3. 卓越したユーザビリティとデザイン性 & 環境に配慮した省エネ・省資源設計

・4.3 インチフルカラー液晶タッチパネルを搭載

高い視認性と操作性を確保した 4.3 インチフルカラー液晶タッチパネルを採用しています。操作パネルは、設置場所や使う人に応じて適切な角度で使用できます。

・直感的な操作が可能なユニバーサルデザイン

スタートボタンやデータランプに色弱の方にも識別しやすい青色 LED を採用し、給紙トレイは上下から握りやすいフリーグリップタイプとするなど、随所にユニバーサルデザインの発想を取り入れています。

・省エネルギー設計

標準消費電力量(TEC 値^{※9})は 3.52kWh で、国際エネルギースタープログラムの基準を大きくクリアしています。

・植物由来の原料を使用し環境に配慮したトナー

当社独自開発の「デジタルトナーHD with Biomass」は、原料に植物由来の成分を使用しており、廃棄時の CO₂ 削減によるカーボンニュートラルを実現し、環境への負荷を軽減します。

※1: コピー(スタート)キーを押してから A4 サイズ等倍コピー時に用紙が機体外に排出完了するまでの時間。

※2: A4、等倍、本体給紙トレイ、ADF からの読み取り時

※3: 64g/m² 紙使用時

※4: オプション

※5: 複数部数のコピー/プリント時に用紙をずらして排紙します

※6: プリント時のみ対応。コピー時は使用できません。

※7: App StoreSM からダウンロードできます。またご使用には Wi-Fi の環境が必要になります。対応ファイル形式: JPEG、GIF、BMP、PNG、PDF、モノクロ TIFF

※8: オプション

※9: 国際エネルギースタープログラムに定められた測定法による数値

【主な仕様】

本体仕様

製品名	bizhub 36		
形式	デスクトップ		
カラー対応	モノクロ		
読取り解像度	600dpi × 600dpi		
書込み解像度	600dpi × 600dpi		
メモリー容量	1.5GB		
HDD	ユーザー使用領域 40GB		
複写原稿	シート、ブック(見開き)、立体物(重さ最大3kgまで)		
最大原稿サイズ	A4 またはリーガル(216 × 356mm)		
複写サイズ	用紙サイズ	本体: A4、B5、A5 手差し: A3*、B4*、A4、B5、A5、B6、A6、はがき(100 × 148mm)、 不定形紙(幅: 90mm ~ 297mm、長さ: 140mm ~ 356mm(432mm*)) *プリンタードライバーおよび USB メモリーからの印刷指示のみ対応	
	画像欠け幅	先端: 4.2mm 以内、後端: 3.0mm 以内、左右: 3.0mm 以内	
ウォームアップタイム	室温 23℃	45 秒以内(主電源 ON からの時間)	
	定格電源時	35 秒以内(スリープモードからの復帰時間)	
ファーストコピータイム	ADF: 7.9 秒以下* 原稿ガラス: 8.7 秒以下* *A4、等倍、本体トレイからの給紙		
複写倍率	固定	等倍	1: 1 ± 0.5% 以下
		拡大	1: 1.154/1.224/1.294/1.414/1.545/1.631/2.000
		縮小	1: 0.866/0.816/0.785/0.707/0.647/0.607/0.500
	ズーム	原稿ガラス: 25% ~ 400% ADF: 25 ~ 200%	
給紙方式/給紙量	本体トレイ: 550 枚(64g/m ² 紙) × 2 段(ユニバーサルトレイ) *オプションで 2 段トレイ追加可能 マルチ手差し: 165 枚(64g/m ² 紙)		
対応用紙坪量	本体: 60 ~ 90g/m ² マルチ手差し: 60 ~ 210g/m ²		
連続複写枚数	1 ~ 999 枚		
排紙容量	250 枚(普通紙)		
電源	AC100V 15A(50Hz/60Hz)		
最大消費電力	1.5kw 以下(フルオプション時)		
大きさ(幅 × 奥 × 高)	558 × 632 × 807mm(ADF 含む)		
機械占有寸法(幅 × 奥)	911 × 632mm(手差しの補助トレイを開いた状態)		
質量	約 63kg		

自動原稿送り装置の仕様(標準装備)

原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿の種類	普通紙(片面/両面原稿: 50 ~ 128g/m ²)
原稿サイズ	片面/両面: 最大 A4 またはリーガル(216 × 356mm*) *FAX モード時: 最大 1,000mm
原稿積載量	片面/両面: 最大 50 枚(80g/m ²)
電源	本体より供給

スキャナー機能の仕様(標準装備)

形式	フルカラーレスキャナー
読取りサイズ	最大 A4、リーガル
読取り解像度	150/200/300/600dpi
原稿読取り速度(A4 タテ)*	30 枚/分(A4、300dpi 時)
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
対応プロトコル	TCP/IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV、WSD-Scan)
出力フォーマット	TIFF、PDF、コンパクト PDF、JPEG、XPS

※自動両面原稿送り装置使用時

プリンター機能の仕様(標準装備)

形式	内蔵型	
連続プリント速度	本体仕様に準ずる	
解像度	600dpi × 600dpi	
メモリー容量	1.5GB(本体共通)	
ページ記述言語	ポストスクリプト 3 互換(3016)、PCL6(XL3.0)、PCL 5e/c XPS ver.1.0、PDF Direct Printing(Ver.1.7)、JEPEG TIFF Direct Print	
内蔵フォント	PCL	日本語 4 書体(HGゴシック B、HGPゴシック B、HG明朝 L、HGP明朝 L) 欧文 80 書体
	PS	日本語 2 書体(HGゴシック B、HG明朝 L) 欧文 137 書体
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX(NDS 対応)、Ether Talk	
対応 OS	PCL	Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/Server2003/Server2003 x64/Server2008/Server2008 x64/Server2008 R2
	PS	Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/Server2003/Server2003 x64/Server2008/Server2008 x64/Server2008 R2 MacOS X(10.2.8、10.3.9、10.4、10.5、10.6、10.7) *Intel Mac 含む
	XPS	Windows Vista/Vista x64/7/7 x64/Server2008/Server2008 x64/Server2008 R2
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0(High-Speed)	

※最新の対応 OS については、弊社ホームページをご覧ください。

FAX 機能の仕様(オプション)

伝送規格	ECM/スーパーG3
適用回線	加入電話回線(PSTN)、PBX 回線
通信解像度	標準: 200 × 100dpi (8dot/mm × 3.85line/mm) 精細: 200 × 200dpi (8dot/mm × 7.7line/mm) 高精細: 400 × 400dpi (16dot/mm × 15.4line/mm)
通信速度	2.4kbps ~ 33.6kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
送信原稿サイズ	原稿ガラス: 最大 A4、リーガル ADF: 215.9 × 1,000mm
記録サイズ	最大 A4、リーガル *1,000mm を超える原稿は受信できません。 ページ分割の設定に従って、長さ 1,000mm までの受信文書を印刷できます。
伝送時間	約 3 秒※
短縮ダイヤル	2,000 件(登録宛先の最大数)
プログラムダイヤル	400 件(プログラム登録の最大数)
グループ登録	100 件(グループ登録の最大数)
順次同報通信	最大 500 件

※A4 判 700 文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8dot/mm × 3.85line/mm)でスーパーG3 モード(ITUT V.34 準拠 33.6kbps 以上)、JBIG 符号により送信した場合の時間です。

インターネットファクス(オプション)

通信プロトコル	インターネットファクス(シンプルモード)、TCP/IP、SMTP、POP3
送信原稿サイズ	A4
解像度	200 × 100dpi、200 × 200dpi、400 × 400dpi
データフォーマット	モノクロ TIFF
宛先登録	最大 2,000 件
同報(順次同報)	最大 500 宛先
データ圧縮形式	送信: MH(TIFF-S) 受信: MH(TIFF-S)、MR/MMR(TIFF-F)

給紙キャビネット PC-211(オプション)

用紙種類	普通紙(60~90g/㎡)
用紙サイズ	A4 ヨコ、A5 タテ、B5 ヨコ

給紙容量	550 枚×2 段(64g/m ²)
電源	本体より供給
最大消費電力	15W 以下
大きさ(幅×奥×高さ)	640×696×372mm
質量	約 31kg

フィニッシャー FS-529(オプション)

用紙サイズ	A3 [*] 、B4 [*] 、A4 ヨコ、B5 ヨコ、A5 タテ、B6 タテ、A6 タテ、はがき	
使用可能用紙	普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～210g/m ²)、特殊紙	
トレイ 容量	ソート、グループ	A4 以下:300 枚、A3 [*] ・B4 [*] :250 枚、特殊紙:10 枚
	仕分けソート/仕分けグループ	A4 以下:300 枚、A3 [*] ・B4 [*] :250 枚、特殊紙:10 枚
	ステープル	A4 以下:300 枚または 30 部、A3 [*] ・B4 [*] :250 枚または 30 部
ステープルモード種類	コーナー1ヶ所、センター2ヶ所	
ステープル枚数	A4 以下:最大 50 枚(60～90g/m ²)、 A3 [*] ・B4 [*] :最大 30 枚(60～90g/m ²)	
電源	本体より供給	
最大消費電力	56W 以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	471×566×147mm、654×566×147mm(トレイ引出し時)	
質量	約 12kg	

※プリンタードライバーおよびUSBメモリーからの印刷指示のみ対応します。

- ◇ bizhub、PageScope、およびデジタルトナーはコニカミノルタビジネステクノロジー(株)の登録商標又は商標です。
 - ◇ その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。
 - ◇ 製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。
 - ◇ 本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。
- ご注意
- ◇ 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
 - ◇ 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準じる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

【オプション価格】

商品名		標準価格(税別)	取付け料(税別)
給紙キャビネット	PC-211	150,000 円	5,000 円
専用デスク	DK-511	50,000 円	2,000 円
フィニッシャー	FS-529	120,000 円	5,000 円
取り付けキット	MK-601	5,000 円	-
FAX キット	FK-509	50,000 円	10,000 円
ワーキングテーブル	WT-510	10,000 円	-
IC カード認証装置	AU-201	59,800 円	2,500 円

【保守サービス】

bizhub 36 をご購入の際には、保守サービスシステムとしてコピーキットシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択をしていただきます。

■コピーキットシステム

コピーキットシステムをご契約いただきますと、下記キットをご購入(但し、感光体・現像剤は貸与)いただくことによって保守サービスを実施します。必要に応じて故障箇所以外の調整や感光体、部品の交換を行います。機械が万一故障した場合は、専門サービス技術者が訪問し修理いたします。

コピーキットシステム料金(税別)

名称	使用可能プリント	標準価格
bizhub 36 コピーキット	A4 6%標準原稿 2,500 カウント相当	22,500 円

	※コピー、FAX、プリンター出力時の合計カウント	
	A4 6%標準原稿 5,000 カウント相当	41,000 円
	※コピー、FAX、プリンター出力時の合計カウント	

※感光体、現像剤の貸与料、部品の交換、調整に必要な費用及び保守サービス料金は、上記のキット価格に含まれております。

但し、用紙代は含まれておりません。

※ご契約終了時には、感光体をご返却していただきます。

※上記の標準価格の有効期限はご契約日より5年間です。

※ご契約日より5年経過後は、キット価格を据え置いた上、年間追加保守料金をご請求させていただきます。

〈追加保守料金(税別)〉

2,500 カウントキットご契約時 ・6年目:15,000 円/年・台 ・7年目:20,000 円/年・台

5,000 カウントキットご契約時 ・6年目:27,000 円/年・台 ・7年目:36,000 円/年・台

※第三者既使用機は除きます。

※推奨紙は、コニカミノルタJペーパーとなります。

※記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご購入の際は、別途申し受けます。

■ スポットシステム

機械の修理と感光体、トナー、部品、その他の関連製品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。

感光体、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただきます。

本件に関するお問い合わせ

報道関係:

コニカミノルタホールディングス(株)広報グループ

03-6250-2100

お客様:

コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)

フリーダイヤル 0120-805039