



# News Release

## 色をチェックする業務での利用に適した 真昼の太陽光に近い自然な光を提供する LED デスクライト 「Symfos® LED-TASKLIGHT」高演色・高色温度タイプ 新発売

2012 年 9 月 11 日

コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社（本社：東京都日野市、社長：松丸 隆、以下 コニカミノルタ）は、独自の光学設計技術を活用し、目に優しい面発光と高い指向性を実現した LED デスクライト「Symfos LED-TASKLIGHT(シンフォス LED-タスクライト)」シリーズの新ラインアップとして Ra88/6500K の高演色・高色温度タイプの販売をこのたび開始いたしましたので、お知らせいたします。

今回の高演色・高色温度タイプの投入により、色を検査するといった特定の業務用途など、お客様のより幅広いニーズに対応してまいります。

商品名	「Symfos LED-TASKLIGHT」 A5KH-410
希望小売価格	オープン価格
発売日	2012 年 9 月 7 日



### 【主な特長】


#### 1. 忠実な色再現を可能にする高い演色性と色温度

Ra88、6500K と高い演色性と色温度を備え、対象物を真昼の太陽光に近い昼光色で照らして本来の色に忠実な色再現を可能にします。一般的な利用のほか、色を厳密にチェックする必要がある写真スタジオや印刷会社、肌色の再現性を重視する医療/美容関係などでの利用に適しています。


#### 2. 優れた光の指向性

導光板で光を的確にコントロールし、スタンドの真下から手前側の範囲を、手元まで十分な光量で照らします。

「Symfos LED-TASKLIGHT」



一般の LED デスクライト



※図はいずれもイメージです。

### 3. 目に優しい面発光

LED光源にコニカミノルタ独自開発の導光板を組み合わせることにより、目に優しい面発光照明を実現しました。これによりLED特有の眩しさとマルチシャドウ(多重の影)を低減しています。

「Symfos LED-TASKLIGHT」



一般のLEDデスクライト



#### 【主な仕様】

サイズ (W×D×H)	345mm×98.8mm×432mm
重量	2.4kg
消費電力	7.7W (1400lux時) ~2.1W (378lux時)
Ra値/色温度	Ra88/6500K
最大照度 (40cm高さ)	1400 lux
周辺照度 (Φ600/Φ1000)	820 lux / 250 lux
調光	4段階 (1400 lux / 770 lux / 630 lux / 378 lux) タッチセンサースイッチ
消費電力	7.7W (1400lux時) ~2.1W (378lux時)

#### 【お客様のお問い合わせ先】

フリーダイヤル：0120-181-569

\* 「Symfos」はコニカミノルタの次世代照明のブランドであり、コニカミノルタホールディングス(株)の登録商標です。

---

報道関係お問い合わせ先

コニカミノルタホールディングス株式会社 広報グループ TEL : 03-6250-2100